

**3M** Science.  
Applied to Life.™



Présentation

# du système de ponçage 3M™

Conçu pour les techniciens et les propriétaires d'ateliers.

# Plus intelligent. Plus rapide. Plus propre.

Un atelier propre peut se traduire par une réduction des retouches, une amélioration des temps de cycle et la tranquillité d'esprit de savoir que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour améliorer l'environnement de l'atelier pour vous, vos techniciens et vos clients.



## Nouveau système de ponçage 3M™

Le système de ponçage 3M™ est une solution de ponçage intégrale qui permet d'avancer efficacement dans vos travaux essentiels de préparation et de finition des surfaces. Le système comprend notre centrale d'aspiration, des ponceuses orbitales pneumatiques et/ou électriques, notre station de travail mobile et une large sélection d'abrasifs de qualité, sans oublier les équipements de protection individuelle.

-  Conçus pour réduire la poussière dans l'air lors du ponçage pour un espace de travail plus propre.
-  Permet aux ateliers d'accroître leur productivité et leur efficacité, tout en réduisant les retouches et le temps de nettoyage.
-  Compact et mobile : conçu pour une utilisation facile et flexible dans l'atelier.
-  Compatible avec les ponceuses pneumatiques et/ou électriques.
-  Conception technique conviviale comprenant une fonction marche/arrêt automatique, un tuyau anti-statique, des roues en caoutchouc, des freins et des voyants lumineux LED.







### Centrales d'aspiration

33759	Centrale d'aspiration 3M™, 33759, 45 litres, 230 V, prise type F, classe L, 1/boîte
33785	Centrale d'aspiration 3M™, 33785, 45 litres, 230 V, prise type F, classe M, 1/boîte
33758	Centrale d'aspiration 3M™, 33758, 30 litres, 230 V, prise type F, classe L, 1/boîte
33786	Centrale d'aspiration 3M™, 33786, 30 litres, 230 V, prise type F, classe M, 1/boîte

### Ponceuses orbitales

38505	Ponceuse orbitale pneumatique 3M™, 38505, 75 mm, Excentration 5 mm, compatible avec l'aspiration centrale, 1 par boîte
33632	Ponceuse orbitale pneumatique 3M™, 33632, 150 mm, Excentration 2,5 mm, compatible avec l'aspiration centrale, 1 par boîte
33633	Ponceuse orbitale pneumatique 3M™, 33633, 150 mm, Excentration 5 mm, compatible avec l'aspiration centrale, 1 par boîte
33634	Ponceuse orbitale pneumatique 3M™, 33634, 150 mm, Excentration 8 mm, compatible avec l'aspiration centrale, 1 par boîte
33780	Ponceuse orbitale électrique 3M™, 33780, 150 mm, Excentration 5 mm, 230 V, prise type F, compatible avec l'aspiration centrale, 1 par boîte



### Accessoires pour centrales d'aspiration

33645	Tuyau antistatique pour ponceuse pneumatique 3M™, 33645, 5 m, 1 par boîte
33783	Tuyau antistatique pour ponceuse pneumatique 3M™, 33783, 8 m, 1 par boîte
33790	Tuyau antistatique pour ponceuse pneumatique 3M™, 33790, 10 m, 1 par boîte
33646	Tuyau antistatique pour ponceuse électrique 3M™, 33646, 5 m, 1 par boîte
33648	Sac d'aspiration pour centrale d'aspiration 3M™, 33648, 5/paquet
33647	Filtre d'aspiration des poussières 3M™, 33647, 2/paquet
33652	Connecteur en Y de la centrale d'aspiration 3M™, 33652
33765	Extension de poignée pour centrale d'aspiration 3M™, 33765, 1 par boîte
33784	Organisateur pour abrasifs 3M™, 33784
33770	Adaptateur pour tuyau ponceuse pneumatique 3M™, 57 mm, 33770, 1 par carton, 4 par boîte
33771	Adaptateur droit pour centrale d'aspiration 3M™ 38 mm, 33771, 1 par carton, 4 par boîte
33772	Adaptateur pour centrale d'aspiration 3M™ 29 mm, 33772, 1 par carton, 4 par boîte
33653	Station de travail système de ponçage 3M™, 33653, 1 par boîte
33654	Extension pour station de travail système de ponçage 3M™, 33654, 1 par boîte

### Accessoires

30160	Plateau pour disques 3M™ Hookit™ 30160, 150 mm, 53 trous, Mousse rouge, 10/boîte
30062	Plateau multi-connexions pour disques 3M™ Hookit™, 30062 150 mm, 53 trous, 5/boîte
05777	Interface souple 3M™ Hookit™, 05777, 150 mm x 10 mm, 10/boîte
20446	Interface pour protéger les plateaux 3M™ Hookit™ 20446, 150 mm, 25 trous, 20/boîte
35826	Cale manuelle flexible 3M™ Hookit™, 35826, 178 mm x 67 mm, 24/boîte
35828	Cale manuelle flexible 3M™ Hookit™, 35828, 406 mm x 67 mm, 8/boîte
35825	Cale manuelle flexible 3M™ Hookit™, 35825, 133 mm x 67 mm, 24/boîte



**3M France**  
1 Parvis de l'Innovation  
CS 20203  
95006 Cergy-Pontoise  
France  
Tel : +33 (0)1 30 31 61 61  
3M.contact.fr@mmm.com  
www.3M.com/fr/repauto

**3M Belgium bvba / sprl**  
Automotive Aftermarket  
Hermeslaan, 7  
1831 Diegem  
Belgique  
Tel: (+32) 2808 17 91  
3M.CDC.bnl@mmm.com  
www.3Mautocarrosserie.be

**3M (Suisse) S.à r.l.**  
Systèmes de Réparation pour l'Automobile  
Eggstrasse 91  
CH-8803 Rüsclikon  
Suisse  
Tel: +41 4350 896 58  
3M.PAS.ch@mmm.com  
www.3M-autoinfo.ch



Pour en savoir plus sur la garantie et l'enregistrement de l'utilisateur final, veuillez consulter le site : <https://multimedia.3m.com/mws/media/2429900/warranty-statement-for-extended-warranty-2-in-clean-sanding-system-in-french.pdf>

Pour plus d'informations, y compris des informations importantes sur la sécurité et la garantie, concernant les produits 3M Automotive Aftermarket, veuillez consulter le site : [www.3M.fr/aad-info](http://www.3M.fr/aad-info) // [www.3Mbelgique.be/aad-info](http://www.3Mbelgique.be/aad-info) // [www.3Msuisse.ch/aad-info](http://www.3Msuisse.ch/aad-info)

3M, Cubitron et Hookit sont des marques de 3M Company. Pensez au recyclage. © 3M 2024. Tous droits réservés.

Pour en savoir plus, visitez le site [www.3mfrance.fr/systemes-d-extraction-des-poussieres](http://www.3mfrance.fr/systemes-d-extraction-des-poussieres)