


**3M** Science.  
Applied to Life.™



Wir präsentieren

# Das 3M™ Excenterschleifsystem

Entwickelt für Mitarbeiter und Firmeninhaber.






# Intelligenter. Schneller. Sauberer.

Eine saubere Werkstatt bedeutet weniger Nacharbeit, bessere Zykluszeiten und die Gewissheit, dass Sie alles tun, was Sie können, um die Werkstatt-Umgebung zu verbessern. Für Sie, Ihre Mitarbeiter und Ihre Kunden.



## Neues 3M™ Exzentrerschleifsystem

Das 3M™ Exzentrerschleifsystem ist eine komplette Schleiflösung, mit der Sie essenzielle Arbeiten wie die Oberflächenvorbereitung und das Finishen effizient abschließen können. Das System umfasst unsere Absaugeinheiten, Druckluft- und/oder Elektro-Exzentrerschleifer, eine mobile Arbeitsstation, eine große Auswahl an hochwertigen Schleifmitteln sowie persönliche Schutzausrüstung.

-  Entworfen, um Staub in der Luft durch das Schleifen zu vermindern und für einen saubereren Arbeitsplatz zu sorgen.
-  Verbessert die Produktivität und Effizienz von Werkstätten durch Reduzierung der Nachbearbeitung und Reinigungszeit.
-  Kompakt und mobil. Konzipiert für den einfachen und flexiblen Einsatz in der Werkstatt.
-  Kompatibel mit Druckluft- und/oder Elektro-Schleifmaschinen.
-  Benutzerfreundliches technisches Design einschließlich automatischem Ein-/Ausschalten, antistatischem Schlauch, Gummirädern, Feststellbremsen und LED-Kontrollleuchten.







### Absaugeinheiten

33759	3M™ Absaugeinheit, 33759, 45 Liter, 230 V, Steckertyp F, Klasse L, 1 pro Packung
33785	3M™ Absaugeinheit, 33785, 45 Liter, 230 V, Steckertyp F, Klasse M, 1 pro Packung
33758	3M™ Absaugeinheit, 33758, 30 Liter, 230 V, Steckertyp F, Klasse L, 1 pro Packung
33786	3M™ Absaugeinheit, 33786, 30 Liter, 230 V, Steckertyp F, Klasse M, 1 pro Packung

### Exzentrerschleifer

38505	3M™ Präzisions-Exzentrerschleifer, 38505, 75 mm, 5 mm Schleifhub, vakuumtauglich, 1 pro Karton
33632	3M™ Präzisions-Exzentrerschleifer, 33632, 150 mm, 2,5 mm Schleifhub, vakuumtauglich, 1 pro Karton
33633	3M™ Präzisions-Exzentrerschleifer, 33633, 150 mm, 5 mm Schleifhub, vakuumtauglich, 1 pro Karton
33634	3M™ Präzisions-Exzentrerschleifer, 33634, 150 mm, 8 mm Schleifhub, vakuumtauglich, 1 pro Karton
33780	3M™ Elektro-Exzentrerschleifer, 33780, 150 mm, 5 mm Schleifhub, 230 V, Steckertyp F, vakuumtauglich, 1 pro Karton



### Absaugeinheit-Zubehör

33645	3M™ Antistatischer Druckluftschlauch, 33645, 5 m, 1 pro Karton
33783	3M™ Antistatischer Druckluftschlauch, 33783, 8 m, 1 pro Karton
33790	3M™ Antistatischer Druckluftschlauch, 33790, 10 m, 1 pro Karton
33646	3M™ Antistatischer Elektroschlauch, 33646, 5 m, 1 pro Karton
33648	3M™ Filterbeutel für die Absaugeinheit, 33648, 5/Packung
33647	3M™ Filter für die Absaugeinheit, 33647, 2/Packung
33652	3M™ Absaugeinheit Y-Verbinder 33652
33765	3M™ Griffverlängerung für Absaugeinheit, 33765, 1 pro Packung
33784	3M™ Schleifmittel-Organizer, 33784
33770	3M™ Exzentrerschleifer-Adapter für Schlauchmontage, 57 mm, 33770, 1 pro Karton, 4 pro Packung
33771	3M™ Gerader Adapter für Absaugeinheit, 38 mm, 33771, 1 pro Karton, 4 pro Packung
33772	3M™ Gerader Adapter für Absaugeinheit, 29 mm, 33772, 1 pro Karton, 4 pro Packung
33653	3M™ Maschinenschleifsystem-Arbeitsstation, 33653, 1 pro Packung
33654	3M™ Maschinenschleifsystem-Arbeitsstationserweiterung, 33654, 1 pro Karton

### Zubehör

30160	3M™ Hookit™ Low Profile Exzenter-Schleifteller, 30160, 53 Löcher, roter Schaumstoff, 10/Packung
30062	3M™ Hookit™ Multi-Connection Maschinenschleifteller 30062, 150 mm, 53 Löcher, 5 Stück/Packung
05777	3M™ Hookit™ Weiches Interface Pad 150 mm, 05777, 150 mm x 10 mm, 10 Pads pro Packung
20446	3M™ Hookit™ Hook Saver für Maschinenschliff 20446, 150 mm Teller, 25 Löcher, 20 Stück/Packung
35826	3M™ Hookit™ Flexibler Staubabsaugungs-Schleifklotz 35826, 178 mm x 67 mm x 24/Packung
35828	3M™ Hookit™ Flexibler Staubabsaugungs-Schleifklotz 35828, 406 mm x 67 mm x 8/Packung
35825	3M™ Hookit™ Flexibler Staubabsaugungs-Schleifklotz 35825, 133 mm x 67 mm x 24/Packung



**3M Deutschland GmbH**  
Autoreparatur-Systeme  
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Tel: +49 2131 88 19 265  
3M-autoreparatur.de@mmm.com  
www.3M.de/autoreparatur

**3M Österreich GmbH**  
Autoreparatur-Systeme  
Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
Tel: +43 1417 00 52  
autoreparatur-at@mmm.com  
www.3Mautria.at/autoreparatur



Weitere Informationen zur Garantie finden Sie hier:  
<https://multimedia.3m.com/mws/media/24299010/2-years-warranty-statement-emea-de.pdf>

Weitere Informationen, einschließlich wichtiger Sicherheits- und Garantieinformationen, zu 3M Automotive Aftermarket Produkten finden Sie unter: [www.3M.de/aad-info](http://www.3M.de/aad-info) // [www.3Mautria.at/aad-info](http://www.3Mautria.at/aad-info)