


3M Science.
Applied to Life.™



Przedstawiamy

System 3M™ Clean Sanding

Zaprojektowany z myślą o technikach, kierownikach i właścicielach warsztatów.






Wydajniejszy. Szybszy. Czystszy.

Czystszy warsztat może oznaczać mniej przeróbek, lepsze czasy trwania cyklu i pewność, że robisz, co należy, aby ulepszyć środowisko pracy w warsztacie. Dla Ciebie, Twoich pracowników i Twoich klientów.



Nowy system czystego szlifowania 3M™ Clean Sanding

System Clean Sanding 3M™ to kompletne rozwiązanie do czystego szlifowania, które umożliwia skutecznie wykonywanie niezbędnych prac związanych z przygotowaniem i wykańczaniem powierzchni. W skład systemu wchodzi odkurzacz do odsysu pyłu, pneumatyczne lub elektryczne szlifierki mimośrodowe, mobilne stanowisko pracy, szeroki wybór wysokiej jakości materiały ściernie i środki ochrony indywidualnej.

-  Zaprojektowany, aby zmniejszyć ilość pyłu w powietrzu podczas szlifowania i zapewnić czystsze miejsce pracy.
-  Pomaga warsztatom zwiększyć wydajność i efektywność, pomagając zmniejszyć ilość przeróbek i czas czyszczenia.
-  Kompaktowy i mobilny. Zaprojektowany z myślą o łatwym i elastycznym użytkowaniu w warsztacie.
-  Kompatybilny ze szlifierkami pneumatycznymi i elektrycznymi.
-  Łatwa w użytkowaniu konstrukcja obejmująca automatyczne włączanie/wyłączanie, wąż antystatyczny, gumowe kółka, hamulce blokujące oraz LED-owe wskaźniki świetlne.





Odkurzacze do odsysu

33759	Odkurzacz do odsysu 3M™, 33759, 45 litrów, 230 V, wtyczka typu F, klasa L, 1/opakowanie
33785	Odkurzacz do odsysu 3M™, 33785, 45 litrów, 230 V, wtyczka typu F, klasa M, 1/opakowanie
33758	Odkurzacz do odsysu 3M™, 33758, 30 litrów, 230 V, wtyczka typu F, klasa L, 1/opakowanie
33786	Odkurzacz do odsysu 3M™, 33786, 30 litrów, 230 V, wtyczka typu F, klasa M, 1/opakowanie

Szlifierki mimośrodowe

38505	Precyzyjna szlifierka mimośrodowa 3M™, 38505, 75 mm, 5 mm oscylacja, z odsysem, 1 na opakowanie
33632	Precyzyjna szlifierka mimośrodowa 3M™, 33632, 150 mm, 2,5 mm oscylacja, z odsysem, 1 na opakowanie
33633	Precyzyjna szlifierka mimośrodowa 3M™, 33633, 150 mm, 5 mm oscylacja, z odsysem, 1 na opakowanie
33634	Precyzyjna szlifierka mimośrodowa 3M™, 33634, 150 mm, 8 mm oscylacja, z odsysem, 1 na opakowanie
33780	Elektryczna szlifierka mimośrodowa 3M™, 33780, 150 mm, 5 mm oscylacja, 230 V, wtyczka typu F, z odsysem, 1 na opakowanie



Akcesoria odkurzacza do odsysu

33645	Antystatyczny wąż ssący pneumatyczny 3M™, 33645, 5 m, 1/opakowanie
33783	Antystatyczny wąż ssący pneumatyczny 3M™, 33783, 8 m, 1/opakowanie
33790	Antystatyczny wąż ssący pneumatyczny 3M™, 33790, 10 m, 1/opakowanie
33646	Antystatyczny wąż ssący elektryczny 3M™, 33646, 5 m, 1/opakowanie
33648	Worek filtrujący do odkurzacza do odsysu 3M™, 33648, 5/opakowanie
33647	Filtr do odkurzacza do odsysu 3M™, 33647, 2/opakowanie
33652	Złącze Y odkurzacza do odsysu 3M™, 33652
33765	Przedłużenie uchwytu odkurzacza do odsysu 3M™, 33765, 1/opakowanie
33784	Organizator materiałów ściennych 3M™, 33784
33770	Adapter do węży ssących 3M™, 57 mm, 33770, 1 szt./karton, 4/opakowanie
33771	Adapter do odkurzacza do odsysu 3M™ 38 mm, 33771, 1 szt./karton, 4/opakowanie
33772	Adapter do odkurzacza do odsysu 3M™ 29 mm, 33772, 1 szt./karton, 4/opakowanie
33653	Stacja robocza systemu Clean Sanding 3M™, 33653, 1/opakowanie
33654	Nadstawka stacji roboczej systemu Clean Sanding 3M™, 33654, 1/opakowanie

Akcesoria

30160	Niskoprofilowa podkładka do krążków ściennych 3M™ Hookit™ 30160, 150 mm, 53 otwory, Czerwona pianka, 10 szt./karton
30062	Wielootworowa podkładka do krążków 3M™ Hookit™ Clean Sanding 30062, 150 mm, 53 otwory, 5 szt./karton
05777	Miękka przekładka 3M™ Hookit™, 05777, 150 mm x 10 mm, 10 szt./karton
20446	Podkładka do dysków i przekładka zabezpieczająca do stopy szlifierki 3M™ Hookit™ 20446, 150 mm x 3/4 cala, 25 otworów, 20 szt./karton
35826	Elastyczny blok szlifierski 3M™ Hookit™ 35826, 178 mm x 67 mm, 24 szt./karton
35828	Elastyczny blok szlifierski 3M™ Hookit™ 35828, 406 mm x 67 mm, 8 szt./karton
35825	Elastyczny blok szlifierski 3M™ Hookit™ 35825, 133 mm x 67 mm, 24 szt./karton



3M Poland

Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Poland
Telefon: +48 22 739 60 00
www.3M.pl/naprawa-auta

Aby uzyskać dodatkowe informacje

www.3mpolska.pl/systemy-do-odprowadzania-pylu



Więcej informacji na temat gwarancji znaleźć na stronie:
<https://multimedia.3m.com/mws/media/24298920/2-years-warranty-statement-emea-pl.pdf>

Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa i gwarancji produktów 3M, odwiedź: www.3M.pl/aad-info

3M, Cubitron i Hookit są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 3M. Prosimy podać recyklingowi. © 3M 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.