

3M Science.
Applied to Life.™



Introductie

3M™ Clean Sanding-systeem

Ontwikkeld met technici en werkplaatseigenaren als uitgangspunt.






Slimmer. Sneller. Schoner.

Een schone werkplaats resulteert in minder nabewerking, kortere cyclustijden en het prettige gevoel dat u alles doet wat u kunt om de werkomstandigheden in de werkplaats te verbeteren. Voor u, uw werknemers en uw klanten.



Het nieuwe 3M™ Clean Sanding-systeem

De 3M™ Clean Sanding-systeem is een complete schuuroplanning waarmee u uw essentiële oppervlaktevoorbewerkings- en finishing-taken efficiënt kunt uitvoeren. Het systeem omvat onze stofafzuiger, pneumatische en/of elektrische excentrische schuurmachines, een mobiel werkstation, een ruime keuze aan kwalitatief hoogwaardige schuurmaterialen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

-  Ontworpen om stof in de lucht bij het schuren te verminderen voor een schonere werkruimte.
-  Bevordert de productiviteit en efficiëntie van werkplaatsen door de tijd voor herbewerking en het opruimen te verminderen.
-  Compact en mobiel. Ontworpen voor eenvoudig, flexibel gebruik in de werkplaats.
-  Compatibel met pneumatische en/of elektrische schuurmachines.
-  Monteurvriendelijk ontwerp, inclusief automatisch aan/uit-functie, antistatische slang, rubberen wielen en remvergrendelingen en LED-indicatielampjes.





Stofzuigers

33759	3M™ Stofzuiger, 33759, 45 liter, 230 V, L-klasse, 1/doors
33785	3M™ Stofzuiger, 33785, 45 liter, 230 V, M-klasse, 1/doors
33758	3M™ Stofzuiger, 33758, 30 liter, 230 V, L-klasse, 1/doors
33786	3M™ Stofzuiger, 33786, 30 liter, 230 V, M-klasse, 1/doors

Excentrische schuurmachines

38505	3M™ Precision Excentrische Schuurmachine, pneumatisch, 38505, 75 mm, 5 mm uitslag, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doors
33632	3M™ Precision Excentrische Schuurmachine, pneumatisch, 33632, 150 mm, 2,5 mm uitslag, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doors
33633	3M™ Precision Excentrische Schuurmachine, pneumatisch, 33633, 150 mm, 5 mm uitslag, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doors
33634	3M™ Precision Excentrische Schuurmachine, pneumatisch, 33634, 150 mm, 8 mm uitslag, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doors
33780	3M™ Elektrische Excentrische Schuurmachine, 33780, 150 mm, 5 mm uitslag, 230 V, geschikt voor stofafzuiging, 1 per doors



Accessoires voor stofafzuiging

33645	3M™ Antistatische pneumatische slang, 33645, 5 m, 1 per doors
33783	3M™ Antistatische pneumatische slang, 33783, 8 m, 1 per doors
33790	3M™ Antistatische pneumatische slang, 33790, 10 m, 1 per doors
33646	3M™ Antistatische elektrische slang, 33646, 5 m, 1 per doors
33648	3M™ Stofzuiger Stofzak, 33648, 5 per verpakking
33647	3M™ Stofzuiger Filter, 33647, 2 per verpakking
33652	3M™ Stofzuiger Y-connector, 33652
33765	3M™ Stofzuiger Handgreepextensie, 33765, 1 per doors
33784	3M™ Organizer voor schuurmaterialen, 33784
33770	3M™ Excentrische Schuurmachine Adapter voor slangmontage, 57 mm, 33770, 1 per verpakking, 4 per doors
33771	3M™ Stofzuiger Rechte adapter 38 mm, 33771, 1 per verpakking, 4 per doors
33772	3M™ Stofzuiger Adapter 29 mm, 33772, 1 per verpakking, 4 per doors
33653	3M™ Clean Sanding Systeem Werkstation, 33653, 1 per doors
33654	3M™ Clean Sanding Systeem Werkstationextensie, 33654, 1 per doors

Accessoires

30160	3M™ Hookit™ Steunschijven met laag profiel, 30160, 53 gaten, Rood schuim, 10/doors
30062	3M™ Hookit™ Clean Sanding Multi-Connection Steunschijf, 30062, 150 mm, 53 gaten, 5 per doors
05777	3M™ Hookit™ Zachte tussenschijf, 05777, 150 mm x 10 mm, 10 per doors
20446	3M™ Hookit™ Clean Sanding-steunschijfhaakbeschermers, 20446, 25 gaten, 20 per doors
35826	3M™ Hookit™ Flexibel schuurblok voor stofafzuiging, 35826, 178 mm x 67 mm, 24 per doors
35828	3M™ Hookit™ Flexibel schuurblok voor stofafzuiging, 35828, 406 mm x 67 mm, 8 per doors
35825	3M™ Hookit™ Flexibel schuurblok voor stofafzuiging, 35825, 133 mm x 67 mm, 24 per doors



3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket
Schenkade 50K
2595 AR Den Haag
Nederland
Tel: (+31) 1580 80 217
3M.CDC.bnl@mmm.com

3M Belgium bvba / sprl
Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
België
Tel: (+32) 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com



Voor meer informatie over garantie kunt u terecht op:
<https://multimedia.3m.com/mws/media/24298940/2-years-warranty-statement-emea-nl.pdf>

Voor aanvullende informatie, waaronder belangrijke veiligheids- en garantie-informatie, over 3M Automotive Aftermarket Producten, gaat u naar: www.3m.nl/aad-info // www.3m.be/aad-info

3M, Cubitron en Hookit zijn handelsmerken van 3M Company. Recycle dit product. © 3M 2024. Alle rechten voorbehouden.

Verdere informatie is te vinden onder:
www.3m.nl/autoreparatie // www.3m.be/autoreparatie