



Sistema di carteggiatura 3M™

Progettato pensando agli operatori e ai titolari delle carrozzerie.



## Nuovo sistema di carteggiatura 3M™

Il sistema di carteggiatura 3M™ è una soluzione completa per affrontare in modo efficiente i lavori di preparazione e finitura delle superfici. Il sistema comprende attrezzature come l'aspiratore per le polveri, le levigatrici rotorbitali pneumatiche ed elettriche, la postazione mobile di lavoro e prodotti consumabili, tra cui un'ampia scelta di abrasivi di qualità ed efficaci dispositivi di protezione individuale.



Progettato per ridurre la polvere di carteggiatura nell'aria e per un ambiente di lavoro più pulito.



Aumenta la produttività e l'efficienza della tua carrozzeria riducendo i tempi di rilavorazione e pulizia.



Compatto e mobile. Progettato per un utilizzo semplice e flessibile in carrozzeria.



Compatibile con levigatrici pneumatiche ed elettriche.



Design studiato su misura per l'operatore, che comprende accensione e spegnimento automatico, tubo flessibile antistatico, ruote in gomma e indicatori LED.



# Dischi abrasivi 3M™ per la carrozzeria

Abrasivi che soddisfano le tue esigenze, con eccezionali prestazioni di aspirazione della polvere, di taglio e di durata del disco. Un abbinamento potente.

Cubitron™ II Net	Cubitron™ II	• Blue Net	Blu	Gold	on an on an	Dischi flessibili con supporto in spugna
Capacità di taglio	Capacità di taglio	Capacità di taglio	Capacità di taglio	Capacità di taglio	Capacità di taglio	Capacità di taglio
••••	••••	•••	•••	• •	••••	••••
Durata del disco	Durata del disco	Durata del disco	Durata del disco	Durata del disco	Durata del disco	Durata del disco
••••	••••	•••	••••	• •	••••	••••
Aspirazione della polvere	Aspirazione della polvere	Aspirazione della polvere	Aspirazione della polvere	Aspirazione della polvere	Aspirazione della polvere	Aspirazione della polvere
••••	•••	••••	•••	• •	• • •	•
Grane	Grane	Grane	Grane	Grane	Grane	Grane
80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+	40+, 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+, 400+, 500+, 600+, 800+, 1000+	80, 120, 150, 180, 220, 240, 320	80, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600	80, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600	600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000	400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000
Dimensioni	Dimensioni	Dimensioni	Dimensioni	Dimensioni	Dimensioni	Dimensioni
75 mm, 150 mm, 203 mm	75 mm, 125 mm, 150 mm, 203 mm	150 mm	150 mm	75 mm, 150 mm	75 mm, 125 mm, 150 mm	75 mm, 125 mm, 150 mm
Tecnologia	Tecnologia	Tecnologia	Tecnologia	Tecnologia	Tecnologia	Tecnologia
3M™ Precision Shaped Grain	3M™ Precision Shaped Grain	Miscela di minerali ceramici innovativi	Miscela di minerali ceramici innovativi	Ossido di alluminio	Ossido di alluminio	Ossido di alluminio
Supporto	Supporto	Supporto	Supporto	Supporto	Supporto	Supporto
Rete	Carta (configurazione multiforata)	Rete	Carta (configurazione multiforata)	Carta	Film	Film con strato di spugna
Tipo di fissaggio	Tipo di fissaggio	Tipo di fissaggio	Tipo di fissaggio	Tipo di fissaggio Hookit™	Tipo di fissaggio	Tipo di fissaggio
Hookit™	Hookit™	Hookit™	Hookit™		Hookit™	Hookit™



Aspiratore		

33759	Aspiratore per polveri $3M^{\text{TM}},45$ litri, 230 V, tipo di spina F, classe L, confezione da 1
33785	Aspiratore per polveri 3M™, 45 litri, 230 V, tipo di spina F, classe M, confezione da 1
33758	Aspiratore per polveri 3M™, 30 litri, 230 V, tipo di spina F, classe L, confezione da 1
33786	Aspiratore per polveri 3M™, 30 litri, 230 V, tipo di spina F, classe M, confezione da 1

#### Levigatrici rotorbitali

Leviga	trici rotorditali
38505	Levigatrice rotorbitale 3M™, 75 mm, orbita da 5 mm (3/16), con aspirazione, 1 per confezione
33632	Levigatrice rotorbitale 3M™, 150 mm, orbita da 2,5 mm (3/32), con aspirazione, 1 per confezione
33633	Levigatrice rotorbitale 3M™, 150 mm, orbita da 5 mm (3/16), con aspirazione, 1 per confezione
33634	Levigatrice rotorbitale 3M™, 150 mm, orbita da 8 mm (5/16), con aspirazione, 1 per confezione
33780	Levigatrice rotorbitale elettrica 3M™, 150 mm, orbita da 5 mm (3/16),



Accessori	per	aspiratore	per	polveri

33645	Tubo flessibile pneumatico antistatico $3M^{\text{TM}}$ , $5~\text{m}$ , $1~\text{per confezione}$
33783	Tubo flessibile pneumatico antistatico 3M™, 8 m, 1 per confezione
33790	Tubo flessibile pneumatico antistatico $3M^{\text{TM}}$ , 10 m, 1 per confezione
33646	Tubo elettrico antistatico 3M™, 5 m, 1 per confezione
33648	Sacco filtrante per aspiratore per polveri 3M™, confezione da 5
33647	Filtro per aspiratore per polveri 3M™, confezione da 2
33652	Connettore a Y per aspiratore per polveri 3M™
33765	Estensione maniglia per aspiratore per polveri 3M™, 1 per confezione
33784	Dispenser per abrasivi 3M™
33770	Adattatore levigatrice rotorbitale per tubi flessibili 3M™, 57 mm, 1 per confezione, 4 per scatola
33771	Adattatore dritto per aspiratore per polveri 3M™, 38 mm, 1 per cartone, 4 per scatola
33772	Adattatore per aspiratore per polveri 3M™, 29 mm, 1 per cartone, 4 per scatola
33653	Postazione di lavoro per sistema di carteggiatura 3M™, 1 per confezione
33654	Estensione postazione di lavoro per sistema di carteggiatura 3M™, 1 per confezione

### Accessori

30160	Platorello sottile 3M™ Hookit™, 150 mm, 53 fori, Spugna rossa, confezione da 10
30062	Platorello universale 3M™ Hookit™, 150 mm, 53 fori, 5 pezzi per confezione
05777	Interfaccia spugnosa morbida 3M™ Hookit™, 150 mm x 10 mm, 10 pezzi per confezione
20446	Salvaplatorello 3M™ Hookit™, 150 mm x 19 mm, 25 fori, 20 pezzi per confezione
35826	Tampone manuale flessibile con aspirazione 3M™ Hookit™, 178 × 67 mm, confezione da 24
35828	Tampone manuale flessibile con aspirazione 3M™ Hookit™, 406 × 67 mm, confezione da 8
35825	Tampone manuale flessibile con aspirazione 3M™ Hookit™, 133 × 67 mm, confezione da 24



#### 3M Italia srl

Divisione Prodotti Autocarrozzeria Via Norberto Bobbio 21 20096 Pioltello MI Tel. 02 7035.1 3mitaly@mmm.com 3Mautocarrozzeria.it



Per ulteriori informazioni sulla garanzia clicca su questo link: go.3m.com/garanzia-clean-sanding-system-italiano

Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti la sicurezza e la garanzia dei prodotti 3M Autocarrozzeria, si prega di visitare il sito www.3Mitalia.it/aad-info