

**3M** Science.  
Applied to Life.™



Presentación

## del sistema de lijado 3M™

Diseñado pensando en los técnicos y propietarios de talleres.

# Más inteligente. Más rápido. Más limpio.

Un taller limpio puede implicar menos repetición de trabajo, mejores tiempos de ciclo y la tranquilidad de saber que está haciendo lo posible para mejorar el entorno del taller. Para usted, sus técnicos y sus clientes.



## Nuevo sistema de lijado 3M™

El sistema de lijado 3M™ es una solución de lijado completa que permite de avanzar con eficacia en sus trabajos esenciales de preparación y acabado de superficies. El sistema incluye nuestros sistemas de aspiración, lijadoras rotorbitales neumáticas y/o eléctricas, estación de trabajo móvil, amplia selección de abrasivos de calidad y equipo de protección individual.



Diseñado para reducir el polvo que permanece en el aire después del lijado para tener un espacio de trabajo más limpio.



Contribuye a aumentar la productividad y la eficiencia de los talleres, reduciendo el tiempo de repintado y limpieza.



Compacto y móvil. Diseñado para un uso fácil y flexible en el taller.



Compatible con lijadoras neumáticas y/o eléctricas.



Diseño que facilita la labor del técnico e incluye encendido/apagado automático, manguera antiestática, ruedas de goma, bloqueos de freno y luces LED indicadoras.







### Sistemas de aspiración

33759	3M™ Sistema de aspiración, 33759, 45 litros, 230 V, tipo de enchufe F, clase L, 1/caja
33785	3M™ Sistema de aspiración, 33785, 45 litros, 230 V, tipo de enchufe F, clase M, 1/caja
33758	3M™ Sistema de aspiración, 33758, 30 litros, 230 V, tipo de enchufe F, clase L, 1/caja
33786	3M™ Sistema de aspiración, 33786, 30 litros, 230 V, tipo de enchufe F, clase M, 1/caja

### Lijadoras orbitales

38505	3M™ Lijadora orbital neumática, 38505, 75 mm, Orbits 5 mm, compatible con la aspiración centralizada, 1 por caja
33632	3M™ Lijadora orbital neumática, 33632, 150 mm, Orbits 2,5 mm, compatible con la aspiración centralizada, 1 por caja
33633	3M™ Lijadora orbital neumática, 33633, 150 mm, Orbits 5 mm, compatible con la aspiración centralizada, 1 por caja
33634	3M™ Lijadora orbital neumática, 33634, 150 mm, Orbits 8 mm, compatible con la aspiración centralizada, 1 por caja
33780	3M™ Lijadora orbital eléctrica, 33780, 150 mm, Orbits 5 mm, 230 V, enchufe tipo F, compatible con la aspiración centralizada, 1 por caja



### Accesorios para sistemas de aspiración

33645	3M™ Manguera antiestática para lijadora neumática, 33645, 5 m, 1 por caja
33783	3M™ Manguera antiestática para lijadora neumática, 33783, 8 m, 1 por caja
33790	3M™ Manguera antiestática para lijadora neumática, 33790, 10 m, 1 por caja
33646	3M™ Manguera antiestática para lijadora eléctrica, 33646, 5 m, 1 por caja
33648	3M™ Bolsa de filtro de sistema de aspiración, 33648, 5 por paquete
33647	3M™ Filtro de sistema de aspiración, 33647, 2 por paquete
33652	3M™ Conector en Y del sistema de aspiración, 33652
33765	3M™ Extensión de asa del sistema de aspiración, 33765, 1 por caja
33784	3M™ Organizador de abrasivos, 33784
33770	3M™ Adaptador para manguera lijadora neumática, 57 mm, 33770, 1 por caja, 4 por embalaje
33771	3M™ Adaptador recto de sistema de aspiración, 38 mm, 33771, 1 por caja, 4 por embalaje
33772	3M™ Adaptador de sistema de aspiración, 29 mm, 33772, 1 por caja, 4 por embalaje
33653	3M™ Estación de trabajo del sistema de lijado 3M™, 33653, 1 por caja
33654	3M™ Extensión de estación de trabajo del sistema de lijado 3M™, 33654, 1 por caja

### Accessories

30160	3M™ Hookit™ Plato para discos 30160, 150 mm, 53 agujeros, Espuma roja, 10/caja
30062	3M™ Hookit™ Plato multiconexión para discos 30062, 150 mm, 53 agujeros, 5/caja
05777	3M™ Hookit™ Interface suave, 05777, 150 mm x 10 mm, 10/caja
20446	3M™ Hookit™ Interface para protefer los platos 20446, 150 mm, 25 agujeros, 20/caja
35826	3M™ Hookit™ Taco de lijado flexible 35826, 178 mm x 67 mm, 25/caja
35828	3M™ Hookit™ Taco de lijado flexible 35828, 406 mm x 67 mm, 8/caja
35825	3M™ Hookit™ Taco de lijado flexible 35825, 133 mm x 67 mm, 24/caja



**3M España, S.L.**  
Calle Juan Ignacio  
Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid

[www.3m.com.es/reparacionautomovil](http://www.3m.com.es/reparacionautomovil)

Para obtener más información, visítenos en  
[www.3m.com.es/sistemas-de-extraccion-de-polvo](http://www.3m.com.es/sistemas-de-extraccion-de-polvo)



Para obtener más información sobre la garantía visite:  
<https://multimedia.3m.com/mws/media/24298990/2-years-warranty-statement-emea-es.pdf>

Para obtener información adicional, incluyendo información importante sobre la seguridad y la garantía, en relación con los productos de posventa de automoción de 3M, visite:  
[www.3m.com.es/aad-info](http://www.3m.com.es/aad-info)

Recicle. ©3M 2024. 3M, Cubitron y Hookit son marcas registradas de 3M Company. Todos los derechos reservados.