

Divisione Autocarrozzeria

3M™ Kit di ugelli OEM Match

1) Codice prodotto

33992 - Ugello ad aletta 1K 3M™ OEM Match
33993 - Ugello a getto largo 1K 3M™ OEM Match
33994 - Ugello a punta ondulata 1K 3M™ OEM Match
33991 - Ugello per sigillature a spruzzo 1K 3M™ OEM Match
33999 - Kit di alimentazione ad aria per sigillature a spruzzo 3M™ OEM Match
(vedere anche la scheda tecnica a parte)

2) Descrizione e uso finale

Gli ugelli 3M™ OEM Match consentono di replicare l'aspetto originale di alcuni sigillanti applicati in fabbrica. Sono progettati per funzionare con i prodotti sigillanti a cartuccia monocomponente di 3M.

3) Proprietà fisiche

Gli ugelli ad aletta 1K 3M™ OEM Match e gli ugelli a getto largo 1K 3M™ OEM Match sono realizzati in polietilene ad alta densità.

L'ugello a punta ondulata 1K 3M™ OEM Match è realizzato in materia plastica ABS.

L'ugello per sigillature a spruzzo 1K 3M™ OEM Match è composto da 2 parti che ruotano in modo indipendente. Non tentare di smontare la punta, perché questo può compromettere la prestazioni. Entrambe le parti sono realizzate in polipropilene.

4) Istruzioni per l'uso

Ugello ad aletta 1K 3M™ OEM Match e ugello a getto largo 1K 3M™ OEM Match

Prima di applicare il materiale sul veicolo o sul pannello, tenere l'ugello ad aletta 1K 3M™ OEM Match e l'ugello a getto largo 1K 3M™ OEM Match sull'area da sigillare. Mettere a confronto il cordolo originale o uno simile su un pannello adiacente e rifilare l'ugello dall'uscita fino alla larghezza desiderata del cordolo da applicare.

Installare l'ugello ad aletta 1K 3M™ OEM Match o l'ugello a getto largo 1K 3M™ OEM Match sulla cartuccia. Su un foglio o un pannello monouso, impostare il regolatore di un applicatore pneumatico fino a ottenere l'aspetto o il motivo desiderato. In alternativa, eseguire una prova con l'applicatore manuale fino a ottenere l'aspetto o il motivo desiderato.

Dopo aver testato la forma, applicare il sigillante sul pannello con l'ugello ad aletta 1K 3M™ OEM Match o l'ugello a getto largo 1K 3M™ OEM Match.

3M™ Ugello a punta ondulata 1K OEM Match

Installare l'ugello a punta ondulata 1K 3M™ OEM Match sulla cartuccia. Su un foglio o un pannello monouso, impostare il regolatore di un applicatore pneumatico fino a ottenere l'aspetto o la forma desiderata. In alternativa, eseguire una prova con l'applicatore manuale fino a ottenere l'aspetto o la forma desiderata.

Dopo aver testato la forma dell'ugello, applicare il sigillante sul pannello utilizzando l'ugello a punta ondulata 1K 3M™ OEM Match.

3M™ Ugello per sigillature a spruzzo 1K OEM Match e 3M™ kit di alimentazione ad aria per sigillanti a spruzzo OEM Match

Installare la cartuccia nell'applicatore seguendo le relative istruzioni.

1. Installare l'ugello per sigillanti a spruzzo 1K 3M™ OEM Match sulla cartuccia fissandola saldamente.
2. Installare il kit di alimentazione ad aria per sigillanti a spruzzo 3M™ OEM Match sul raccordo dell'aria dell'applicatore.
3. Installare l'estremità del tubo dell'alimentazione ad aria nell'ingresso dell'aria dell'ugello per sigillature a spruzzo 3M™ OEM Match sull'ugello.
4. Regolare la forma e la finitura su un foglio monouso agendo sul regolatore di fluido dell'applicatore e sulla valvola dell'attacco dell'alimentazione ad aria per il ventaglio di spruzzatura. Prendere nota delle impostazioni. Chiudere la valvola dell'attacco dell'alimentazione ad aria.

Consigliato per l'uso con i seguenti materiali:

Applicatore 3M™

- 08012 - Pistola pneumatica 3M™ per cartucce
- 08014 - Pistola manuale 3M™ per cartucce e sacchetti

Sigillanti 3M™

- 50740 - Sigillante multiuso 3M™, beige, cartuccia da 310 ml
- 08855 - Sigillante ibrido 3M™, bianco, cartuccia da 290 ml
- 08365 - Sigillante poliuretano 3M™, beige, cartuccia da 310 ml
- 08694 - Sigillante poliuretano 3M™, nero, cartuccia da 310 ml
- 08684 - Sigillante poliuretano 3M™, grigio, cartuccia da 310 ml
- 08689 - Sigillante poliuretano 3M™, bianco, cartuccia da 310 ml

5) Conservazione

Conservare nell'imballaggio fino al momento dell'uso. Gli ugelli 3M™ OEM Match non hanno una data di scadenza. Prodotti NON sono riutilizzabili.

6) Sicurezza

Prima di usare questo prodotto, consultare le informazioni di salute e sicurezza riportate sull'etichetta e/o sulla scheda sulla sicurezza. Per la preparazione e la pulizia delle superfici, osservare le raccomandazioni del produttore dell'OEM e della vernice quando si selezionano e si applicano i materiali consigliati.

3M™ ugelli OEM Match sono destinati ESCLUSIVAMENTE AD UN UTILIZZO PROFESSIONALE.

7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l'accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:

3M Italia srl
Divisione Prodotti Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1
innovation.it@mmm.com
www.3mautocarrozzeria.it

3M è un marchio commerciale dell'azienda 3M, © 3M 2024, Tutti i diritti riservati.