



División de Productos para la reparación del automóvil

Kit de Boquillas 3M™ OEM Match

1) Códigos

33992 - Punta de Boquilla con Ala para 1K de 3M™ OEM Match
33993 - Punta de Boquilla de Flujo Acho para 1K de 3M™ OEM Match
33994 - Punta de Boquilla para Acabado Ondulado para 1K de 3M™ OEM Match
33991 - Punta de Boquilla para Acabados Pulverizables para 1K de 3M™ OEM Match
33999 - Kit de Suministro de Aire para Productos Pulverizables de 3M™ OEM Match
(consulte también la Ficha de Datos Técnicos por separado)

2) Descripción y usos finales

Las Puntas de Boquillas de 3M™ OEM Match ayudan a reproducir el aspecto y la apariencia original de algunos selladores aplicados en fábrica. Están diseñadas para utilizarlas con selladores en cartucho de un solo componente de 3M.

3) Propiedades físicas

La Punta de Boquilla con Ala para 1K de 3M™ OEM Match y la Punta de Boquilla de Flujo Ancho para 1K de 3M™ OEM Match están compuestas de polietileno de alta densidad.

La Punta de Boquilla de Acabado Ondulado para 1K de 3M™ OEM Match está compuesta de ABS.

La Punta de Boquilla para Productos Pulverizables para 1K de 3M™ OEM Match está compuesta por 2 partes que giran independientemente una de otra. No intente desmontar la Punta, ya que esto puede afectar al rendimiento. Ambas partes están hechas de polipropileno.

4) Instrucciones de uso

Punta de Boquilla con Ala para 1K de 3M™ OEM Match y Punta de Boquilla para Flujo Ancho para 1K de 3M™ OEM Match

Antes de aplicar el material al vehículo o al panel, sujete la Punta de Boquilla con Ala para 1K de 3M™ OEM Match o la Punta de Boquilla de Flujo Ancho para 1K de 3M™ OEM Match sobre la zona que va a ser sellada. Compare el cordón original, o un cordón similar en un panel adyacente, recorte la boquilla desde la salida hasta el ancho de cordón que desee aplicar.



Hoja de datos técnicos

En vigor: 01/08/2024 Sustituye la del: NUEVA

Instale la Punta de Boquilla con Ala para 1K de 3M™ OEM Match o la Punta de Boquilla de Flujo Ancho para 1K de 3M™ OEM Match en el cartucho. En una chapa o panel desechable, ajuste el regulador del aplicador neumático hasta conseguir el aspecto o patrón deseado, o realice una prueba con el aplicador manual hasta conseguir el aspecto o patrón deseado.

Después de probar el patrón de la boquilla, aplique sellador sobre el panel con la Punta de Boquilla con Ala para 1K de 3M™ OEM Match o la Punta de Boquilla para Flujo Ancho para 1K de 3M™ OEM Match.

Punta de Boquilla para Acabado Ondulado para 1K de 3M™ OEM Match

Instale la Punta de Boquilla de Acabado Ondulado para 1K de 3M™ OEM Match en el cartucho. En una chapa o panel desechable, ajuste el regulador de un aplicador neumático hasta conseguir el aspecto o patrón deseado, o realice una prueba con el aplicador manual hasta conseguir el aspecto o patrón deseado.

Después de probar el patrón de la boquilla, aplique el sellador en el panel usando la Punta de Boquilla para Acabado Ondulado para 1K de 3M™ OEM Match.

Punta de Boquilla para Productos Pulverizables para 1K de 3M™ OEM Match y Kit de Suministro de Aire para Productos Pulverizables

Instale el cartucho en el aplicador siguiendo las instrucciones del aplicador para la instalación del cartucho.

1. Instale la Punta de Boquilla para Productos Pulverizables para 1K de 3M™ OEM Match en el cartucho hasta que quede firmemente sujeta.
2. Instale el Kit de Suministro de Aire para Productos Pulverizables de 3M™ OEM Match en el conector de aire del aplicador.
3. Instale el extremo de la manguera de suministro de aire en la entrada de aire de la Boquilla para Productos Pulverizables de 3M™ OEM Match.
4. Ajuste el patrón y la textura en un cartón o papel desechables ajustando el regulador del aplicador para controlar el fluido, y la válvula en el accesorio de suministro de aire para el patrón de abanico. Anote los ajustes. Cierre la válvula en el accesorio de suministro de aire.

Materiales Recomendados para su Uso:

3M™ Aplicador

- 08012 - 3M™ Pistolas neumáticas para cartuchos
- 08014 - 3M™ Pistola manual para cartuchos y bolsas

3M™ Selladores

- 50740 - 3M™ Sellador multiusos, beige, 310 ml, cartucho
- 08855 - 3M™ Sellador preformado MS, blanco, 290 ml, cartucho



Hoja de datos técnicos

En vigor: 01/08/2024 Sustituye la del: NUEVA

- 08365 - 3M™ Sellador de poliuretano, beige, 310 ml, cartucho
- 08694 - 3M™ Sellador de poliuretano, negro, 310 ml, cartucho
- 08684 - 3M™ Sellador de poliuretano, gris, 310 ml, cartucho
- 08689 - 3M™ Sellador de poliuretano, blanco, 310 ml, cartucho

5) Almacenamiento

Conservar en el envase hasta el momento de su uso. Los Picos de las boquillas de 3M™ OEM Match no tienen fecha de caducidad. Los productos NO son reutilizables.

6) Seguridad

Antes de usar este producto, consulte la etiqueta del producto o la ficha de datos de seguridad del material para obtener información sobre seguridad y salud. Para la preparación de superficies y las actividades de limpieza, tenga en cuenta las recomendaciones del OEM y del fabricante de la pintura a la hora de seleccionar y aplicar los materiales recomendados.

Las boquillas de 3M™ OEM Match han sido diseñadas EXCLUSIVAMENTE PARA USO INDUSTRIAL PROFESIONAL.

7) Aviso legal

Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones se basan en pruebas que consideramos fiables, pero no se garantiza la exactitud o integridad de las mismas. Antes de utilizar nuestro producto, asegúrese de que es adecuado para el uso al que está destinado. Todas las cuestiones de fiabilidad relacionadas con este producto se rigen por las condiciones de venta, con sujeción, en su caso, a la legislación vigente.

Más información sobre salud y seguridad

3M España, S.L.
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3m.com.es/3M/es_ES/empresa-es/contactar/

© 3M 2024. 3M es una marca registrada de 3M Company. Todos los derechos reservados.