

Automotive Aftermarket Division

3M™ OEM Match luchttoevoerkit voor spuiten

1) Artikelnummers

33999 3M™ OEM Match luchttoevoerkit voor spuiten

2) Beschrijving en gebruik

De 3M™ OEM Match luchttoevoerkit voor spuiten is ontworpen om monteurs te helpen bij het nabootsen van een aantal robotisch aangebrachte spuitbare nadenkitten uit de fabriek. Typische plekken waar deze kitrupsen zijn te vinden zijn onder andere, maar niet beperkt tot, de bodem van de kofferbak, de achterste carrosseriepanelen, de achterste frame rails, bodemplaten, zijpanelen, dorpels, veerpoetbruggen, de voorste frame rails en meer.

De kit is ontworpen om te werken met 3M™ pneumatische pistolen voor patronen en één component nadenkitten van 3M™. Alle nadenkitten, waaronder naadkitten voor blank metaal, moeten worden aangebracht over een 2K-epoxy of 2K-primer. Het gebruik van andere nadenkitten dan de aanbevolen nadenkitten kan leiden tot prestatieproblemen met betrekking tot zowel het uiterlijk van de replicatie als de productprestaties.

Zorg er bij gebruik van de 3M™ OEM Match luchttoevoerkit voor spuiten voor om deze aan te brengen op een goed voorbereide en geëgaliseerde patroon. Zorg er bij het gebruik van de 3M™ OEM Match luchttoevoerkit voor spuiten voor dat het juiste beslag en de juiste koppelingen voor de luchtleiding worden geïnstalleerd die passen bij de slangen die worden gebruikt om lucht toe te voeren naar het aanbrenggereedschap met een aanbevolen maximale inlaatdruk van 5 bar.

Het wordt aanbevolen om de 3M™ OEM Match luchttoevoerkit voor spuiten te gebruiken met 3M™ pneumatische spuitpistolen en 3M™ nadenkitproducten. Deze kit is niet geschikt voor handmatige aanbrenggereedschappen.

3) Fysieke eigenschappen

3M™ OEM Match luchttoevoerkit voor spuiten bestaat uit onderdelen van staal, aluminium, nylon en kunststof. Het ontwerp is symmetrisch en kan dus zowel rechts- als linkshandig worden gebruikt. Niet gebruiken als er schade zichtbaar is.

4) Gebruiksaanwijzing

Productvoorbereiding:

1. Verwijder de kit uit de verpakking.
2. Installeer een ¼' mannelijk NPT-beslag aan de ene kant op de messing "t"-fitting en een ¼" mannelijke NPT-koppeling aan de andere kant **EN ZORG ERVOOR DAT DE FITTINGEN EN KOPPELINGEN OVEREENKOMEN MET HET AANBRENGGEREEDSCHAP EN DE LUCHTLIJN DIE MOMENTEEL WORDEN GEBRUIKT.**

Denk eraan dat het uiteinde waarop het beslag en de koppeling worden geïnstalleerd de kant van het aanbrenngereedschap verandert waar het ventiel van de ventilatorregeling zich bevindt wanneer deze in gebruik is. De luchttoevoerslang naar het mondstukaccessoire moet bij het bevestigen naar voren wijzen.

Algemene gebruiksprocedure

1. Als er een spuittoepassing nodig is, volg dan de stappen in de instructies voor de gebruikte spuitmond om ervoor te zorgen dat de juiste installatie van aanbrenngereedschap en nadenkit wordt gebruikt.
2. Bevestig de 3M™ OEM Match luchttoevoerkit voor spuiten aan het aanbrenngereedschap dat wordt aanbevolen voor aanbrengen van de gebruikte nadenkit. Zorg ervoor dat de koppeling stevig past op het beslag van het aanbrenngereedschap.
3. Sluit de luchttoevoerslang aan op de inlaatopening van het 3M™ spuitmondstuk. Bevestig de slang goed door op de as te drukken.
4. Zorg ervoor dat het regelventiel voor de luchttoevoer in de gesloten stand staat, 90 graden ten opzichte van de richting van de luchtstroom naar het mondstuk.
5. Als u klaar bent om het materiaal aan te brengen, bevestig dan de meegeleverde luchtleiding aan het beslag op de behuizing van de 3M™ OEM luchttoevoerkit voor spuitbare OEM-afwerking. Aanbevolen werkdruk 4 bar - max. inlaatdruk 5 bar
6. Als de toepassing is voltooid, verwijder dan de luchtaanvoer.

7. Ontkoppel de luchttoevoerslang van de sproeier door de blauwe sluitring naar achteren te trekken en vervolgens het beslag omlaag te trekken. Verwijder het beslag in lijn met de as.

Als u in een andere richting dan in lijn met de as trekt, dan kan dit schade veroorzaken aan het beslag van de bevestiging. Als dit gebeurt, gooi dan de 3M™ OEM Match luchttoevoerkit voor spuiten weg en vervang deze.

Aanbevolen materialen om te gebruiken met:

3M™ pneumatisch aanbrenghulpstuk

- 08012 - 3M™ pneumatische kitpistolen voor patronen

3M™ mondstuk

- 33991 - 3M™ OEM Match 1K tip voor spuiten

3M™ nadenkit

- 50740 - 3M™ multifunctionele nadenkit, beige, 310 ml, patroon
- 08851 - 3M™ MS spuitbare nadenkit, grijs, 290 ml, patroon

5) Opslag

Bewaar in verpakking tot gebruik. Het product heeft geen houdbaarheidsdatum. Het product "is herbruikbaar. Bewaar het op een plaats waar schade aan slangen of componenten wordt voorkomen.

6) Veiligheid

Lees voorafgaand aan het gebruik van dit product het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad voor gegevens over gezondheid en veiligheid. Houd u bij het voorbereiden en schoonmaken van het oppervlak aan de aanbevelingen van uw OEM en verfproducent bij het selecteren en aanbrengen van de aanbevolen materialen.

De 3M™ OEM Match luchttoevoerkit voor spuiten is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.



Technische specificaties

Ingangsdatum: 01-08-2024 Vervangt: NIEUW

7) Disclaimer

Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing. Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de gebruiker. Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures). Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifiëren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen. De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clausule, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten. Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

<p>3M Nederland B.V. Automotive Aftermarket DEN HAAG Schenkkade 50K 2595 AR Nederland Tel: (+31) 1580 80 217 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.nl/autoreparatie</p>	<p>3M Belgium bvba / sprl Automotive Aftermarket Hermeslaan, 7 1831 Diegem Belgium Tel: (+32) 2 808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.be/autoreparatie</p>
--	---

© 3M 2024. 3M is een handelsmerk van 3M Company. Alle rechten voorbehouden.