


グラデーション ラインアップ Gradation Line-up

シングルグラデーション 1270mm

P.15-P.24 参照


イルミナ
SH2FGIM



+

ルーチェ
SH2FGLU


イルミナガラス
SH2FGIM-G



+

ガラス
SH2MAGL


イルミナブラック
SH2BKIM



+

オペック
ブラック
SH2BKOP


イルミナリフレクト
SH2SIIM



+

シルバー1
REISAR


エアリナ
SH2FGAR



+

シエロ
SH2FGCE


ベネシャン
SH2FGVN



+

ルーチェ
SH2FGLU


ダイヤモンド
SH2FGDM



+

ルーチェ
SH2FGLU


サブリナ
SH2FGSB




+

マーレ
SH2FGMR

ポップS
SH2FGPP-S



ツルギ
SH2FGTG




ロンターノ
SH2FGLO




シングルグラデーション 1524mm

P.25-P.26 参照


ミストS
SH2FGMI-S



ミストPR
SH2FGMI-PR



イルミナPR
SH2FGIM-PR



+


ルーチェ
SH2FGIM

シングルグラデーション 1940-3000mm シートタイプ

P.27-P.28 参照




イルミナ
シルキーS
SH2SSIM-S



イルミナ
シームレスS2
SH2SSIM-S2



イルミナ
シームレスPR
SH2SSIM-PR




※ミストプライバシー SH2FGMI-PRは、ミストS SH2FGMI-Sよりもベタ印刷端部から1200mm程度の高さにおける目隠し性が3割程度高いです。グラデーションの違いはミニロールサンプルにてご確認ください。


センターグラデーション 1270mm

P.29-P.30 参照


クラウド ナロー
SH2FGCN




クラウド ナロー
ブルーグレー
SH2FGCNB



クラウド ナロー
ライトグレー
SH2FGCNL




クラウド ナロー
ダークグレー
SH2FGCND




センターグラデーション 1524mm

P.31-P.33 参照


ミスト W
SH2FGMI-W




サンド
SH2FGSD




クラウド
SH2FGCL



ポップ W
SH2FGPP-W



オーバル
SH2FGOV




センターグラデーション 2950-3000mm シートタイプ

P.34 参照





イルミナ
シルキー W
SH2SSIM-W



イルミナ
シームレス W2
SH2SSIM-W2



CG画像の寸法について



寸法の目安	
視点の高さ	1.5m
視点～ガラスまでの距離	4.5m
ガラス～奥の壁までの距離	3.5m
ガラス～テーブルの中心までの距離	2m
ガラス～手前の椅子までの距離	1m
床～テーブルの高さ	0.75m
テーブル～照明の高さ	0.58m

シングルグラデーション 1270mm


イルミナ / SH2FGIM

製品情報： フィルム端部から一方方向にグラデーションが広がるデザイン

外貼り可能： イルミナ α / SH4FGIMX（イルミナαには繋ぎ柄はありません）

本誌： P.29掲載

原寸デザイン：






+ 繋ぎ：ルーチェ / SH2FGLU



大判画像：




繋ぎ例：



イルミナ グラッセ / SH2FGIM-G

製品情報：フィルム端部から一方方向にグラデーションが広がるデザイン
本誌： P.29掲載


原寸デザイン：





+ 繋ぎ：グラッセ / SH2MAGL



大判画像：



繋ぎ例：




シングルグラデーション 1270mm イルミナ ブラック / SH2BKIM

製品情報：フィルム端部から一方方向にグラデーションが広がるデザイン

本誌： P.29掲載


原寸デザイン：




+ 繋ぎ：オパークブラック / SH2BKOP



大判画像：




繋ぎ例：



イルミナ リフレクト / SH2SIIM

製品情報：フィルム端部から一方方向にグラデーションが広がるデザイン
本誌： P.29掲載


原寸デザイン：






+ 繋ぎ：シルバー1 / RE1SIAR



大判画像：



繋ぎ例：



シングルグラデーション 1270mm エアリナ / SH2FGAR

製品情報：フィルム端部から一方方向にグラデーションが広がるデザイン

本誌： P.31掲載



原寸デザイン：



+ 繋ぎ：シエロ / SH2FGCE



大判画像：




繋ぎ例：




エアリナ
SH2FGAR

+




シエロ (H300mm)
SH2FGCE



エアリナ
SH2FGAR

+



シエロ (H600mm)
SH2FGCE



エアリナ
SH2FGAR

+ (センター繋ぎ)



エアリナ (逆さ貼り)
SH2FGAR

ベネシャン/ SH2FGVN

製品情報：フィルム端部から一方方向にグラデーションが広がるデザイン

本誌： P.31掲載


原寸デザイン：






+ 繋ぎ：ルーチェ / SH2FGLU



大判画像：



繋ぎ例：




シングルグラデーション 1270mm ダイヤモンド / SH2FGDM

製品情報：フィルム端部から一方方向にグラデーションが広がるデザイン

本誌： P.31掲載



原寸デザイン：



+ 繋ぎ：ルーチェ / SH2FGLU



大判画像：




繋ぎ例：



ダイヤモンド
SH2FGDM

+




ルーチェ (H300mm)
SH2FGLU



ダイヤモンド
SH2FGDM

+



ルーチェ (H600mm)
SH2FGLU



ダイヤモンド
SH2FGDM

+ (センター繋ぎ)



ダイヤモンド (逆さ貼り)
SH2FGDM

サブリナ/ SH2FGSB

製品情報：フィルム端部から一方方向にグラデーションが広がるデザイン
本誌： P.31掲載


原寸デザイン：





+ 繋ぎ：マーレ / SH2FGMR



大判画像：



繋ぎ例：



シングルグラデーション 1270mm ポップ S / SH2FGPP-S

製品情報：フィルム端部から一方方向にグラデーションが広がるデザイン
本誌： P.25掲載

原寸デザイン：




大判画像：



ツルギ / SH2FGTG

製品情報：フィルム端部から一方方向にグラデーションが広がるデザイン
本誌： P.31掲載

原寸デザイン：



大判画像：




ロンターノ / SH2FGLO

製品情報：フィルム端部から一方方向にグラデーションが広がるデザイン

本誌： P.31掲載

原寸デザイン：



大判画像：



シングルグラデーション 1524mm ミスト S / SH2FGMI-S

製品情報：フィルム端部から一方方向にグラデーションが広がるデザイン
本誌： P.23掲載

原寸デザイン：



大判画像：



ミスト PR / SH2FGMI-PR

製品情報：フィルム端部から一方方向にグラデーションが広がるデザイン
本誌： P.23掲載

原寸デザイン：



大判画像：




※ ミスト プライバシー SH2FGMI-PR は、ミスト S SH2FGMI-S よりもベタ印刷端部から 1200mm 程度の高さにおける目隠し性が3割程度高いです。
グラデーションの違いはミニロールサンプルにてご確認ください。

イルミナ PR / SH2FGIM-PR


製品情報：フィルム端部から一方方向にグラデーションが広がるデザイン

本誌： P.29掲載

原寸デザイン：



大判画像：




シングルグラデーション 1940-3000mm シートタイプ イルミナ シルキー S / SH2SSIM-S

製品情報：フィルム端部から一方方向にグラデーションが広がるデザイン


L1940mm x W1450mmまたは1210mmのシートタイプ

本誌： P.27掲載

原寸デザイン：



大判画像：



イルミナ シームレス S2 / SH2SSIM-S2

製品情報：フィルム端部から一方方向にグラデーションが広がるデザイン


L3000mm x W1450mmのシートタイプ

本誌： P.27掲載

原寸デザイン：



大判画像：




イルミナ シームレス PR / SH2SSIM-PR

製品情報：フィルム端部から一方方向にグラデーションが広がるデザイン L3000mm x W1450mmのシートタイプ


イルミナシームレス S2よりもグラデーション面積を拡大し、より広範囲にプライバシーを守ることができるデザイン

本誌： P.27掲載

原寸デザイン：



大判画像：




センターグラデーション 1270mm クラウド ナロー / SH2FGCN

製品情報：フィルム中央から上下方向にそれぞれグラデーションが広がるデザイン
本誌： P.25掲載

原寸デザイン：



大判画像：



クラウド ナロー ブルーグレー / SH2FGCNB

製品情報：フィルム中央から上下方向にそれぞれグラデーションが広がるデザイン
本誌： P.25掲載

原寸デザイン：



大判画像：



クラウド ナロー ライトグレー / SH2FGCNL


製品情報：フィルム中央から上下方向にそれぞれグラデーションが広がるデザイン

本誌： P.25掲載

原寸デザイン：



大判画像：



クラウド ナロー ダークグレー / SH2FGCND


製品情報：フィルム中央から上下方向にそれぞれグラデーションが広がるデザイン

本誌： P.25掲載

原寸デザイン：



大判画像：




センターグラデーション 1524mm ミスト W / SH2FGMI-W

製品情報：フィルム中央から上下方向にそれぞれグラデーションが広がるデザイン
本誌： P.23掲載

原寸デザイン：




大判画像：




サンド / SH2FGSD

製品情報：フィルム中央から上下方向にそれぞれグラデーションが広がるデザイン
本誌： P.25掲載

原寸デザイン：



大判画像：




クラウド / SH2FGCL


製品情報：フィルム中央から上下方向にそれぞれグラデーションが広がるデザイン

本誌： P.25掲載

原寸デザイン：



大判画像：



ポップ W / SH2FGPP-W

製品情報：フィルム中央から上下方向にそれぞれグラデーションが広がるデザイン


ドットグラデーションと共にフロストグラデーション加工も施されている

本誌： P.25掲載

原寸デザイン：



大判画像：




センターグラデーション 1524mm オーバル / SH2FGOV


製品情報：フィルム中央から上下方向にそれぞれグラデーションが広がるデザイン
ドットグラデーションと共にフロストグラデーション加工も施されている

本誌： P.25掲載

原寸デザイン：



大判画像：



センターグラデーション 2950-3000mm シートタイプ イルミナ シルキー W / SH2SSIM-W

製品情報：フィルム中央から上下方向にそれぞれグラデーションが広がるデザイン



L2950mm x W1450mmまたは1210mmのシートタイプ

本誌： P.27掲載

原寸デザイン：



大判画像：




イルミナ シームレス W2 / SH2SSIM-W2

製品情報：フィルム中央から上下方向にそれぞれグラデーションが広がるデザイン

L3000mm x W1450mmのシートタイプ

本誌： P.27掲載

原寸デザイン：



大判画像：

