

Onmiddellijke actie vereist



Producten

Selecteer 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ zelfintrekbare reddingslijnen



3M geeft deze "Stop gebruik en terugroep/vervanging of herstel" uit voor geselecteerde 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ zelfintrekbare reddingslijnen




Als onderdeel van 3M's voortdurende toewijding aan het leveren van producten van hoge kwaliteit, informeren we onze klanten over de volgende informatie met betrekking tot geselecteerde 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifelines (SRL's). 3M Personal Safety Division heeft een verouderingseffect geïdentificeerd dat van invloed kan zijn op de prestaties van de 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ SRL's die van januari 2022 tot oktober 2024 zijn geproduceerd. Bovendien kunnen apparaten die in deze periode door 3M of een geautoriseerd servicecentrum (ASC) zijn gerepareerd, ook worden beïnvloed. Door middel van laboratoriumtests heeft 3M vastgesteld dat deze apparaten in geval van een val mogelijk niet vergrendelen zoals ontworpen, **waardoor de werknemer kan worden blootgesteld aan ernstig letsel of de dood. Er zijn geen meldingen van verwondingen die verband houden met dit probleem.** De betrokken maten zijn alle varianten van de 85 ft (~26 M), 130 ft (~40 M) en 55 ft (~17 M) zelfintrekbare reddingslijnen, zie bijlage voor de volledige lijst van modellen die worden beïnvloed door deze kennisgeving van stopzetting van het gebruik.

Daarom sturen we deze kennisgeving van stopzetting van gebruik en terugroepactie / vervanging of herstel, zodat de geselecteerde 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ zelfintrekbare reddingslijnen onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld. 3M werkt eraan om binnenkort vervangende product- en hersteloplossingen beschikbaar te hebben. Het niet lezen en opvolgen van alle instructies in verband met deze Verklaring kan leiden tot **ernstig letsel of de dood** van een gebruiker. Instructies voor de juiste volgende stappen staan hieronder.

Gebruikers/eigenaren:

Stop direct met het gebruik van uw Sealed-Blok™. Volg de onderstaande stappen om te bepalen of uw product wordt beïnvloed:



Stap 1. Zoek het modelnummer op het metalen identificatielabel (zie foto 1). Als het modelnummer van uw apparaat wordt vermeld in bijlage B, gaat u verder met **stap 2**. Als het modelnummer niet is opgenomen in bijlage B, maakt het geen deel uit van de kennisgeving en kan het worden teruggestuurd naar de service.

Stap 2. Zoek de productie- en servicedatumgegevens op het metalen identificatielabel. Als het apparaat is vervaardigd OF onderhouden van januari 2022 tot oktober 2024, gaat u naar **stap 3**. Als het apparaat niet is vervaardigd of onderhouden tijdens de betreffende periode, maakt het geen deel uit van de kennisgeving en kan het worden geretourneerd voor gebruik. (Zie bijlage A voor het saneringsmerkteken op het etiket).

Stap 3. Om het proces voor het adresseren van de getroffen apparaten te starten, gaat u naar www.3mbelgique.be/sealblokrecall; www.3mdanmark.dk/sealblokrecall; or www.3mbelgie.be/sealblokrecall en vul het intakeformulier in, dat u helpt te bepalen welke mogelijkheden er zijn voor uw situatie. Niet alle vervangings- of herstelopties zijn onmiddellijk beschikbaar op het moment van deze communicatie.

Distributeurs:

Neem na ontvangst van deze kennisgeving contact op met uw 3M-valspecialist voor een lijst van de getroffen producten die aan u zijn verkocht. Als u een van de getroffen 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ zelfintrekbare reddingslijnen op voorraad heeft, neem dan contact op met de klantenservice van 3M om een Return Material Authorization (RMA) in te stellen en producttegoed of vervanging te ontvangen. Stuur deze Kennisgeving onmiddellijk door naar al uw klanten die getroffen producten bij u hebben gekocht en bied alle hulp die door uw klanten wordt gevraagd om het proces te voltooien.

Bijlage A – Aanvullende informatie over het afdichtingsblok™

<p>3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ zelfintrekbare reddingslijnen die zijn gesaneerd, hebben een "0" op het metalen identificatielabel in de buurt van de partij of fabricagedatum (zie afbeelding).</p>	
<p>Generatie 1 Sealed-Blok™ zelfintrekbare levenslijnen, geproduceerd vóór 2015, hebben een afwijkende behuizing (druppelvorm). Ze maken geen deel uit van de kennisgeving en kunnen verder worden gebruikt en gerepareerd zoals aangegeven.</p>	

Bijlage B - Betrokken 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ zelfintrekbare reddingslijnen en bijbehorende statiefsystemen Onderdelenlijst

ID van 3M	Model nummer	Beschrijving
70007451654	3400862	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ zelfintrekbare reddingslijn 3400862, roestvrijstalen kabel, 85 ft
70007460101	3400965	3M™ DBI-SALA® verzegeld-Blok™ zelfintrekbare reddingslijn 3400965, gegalvaniseerde kabel, 130 ft
70804203514	3400169	3400169 SRL 85FT SS S40 420LB CAP OSHA
70007452058	3400967	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ zelfintrekbare reddingslijn 3400967, roestvrijstalen kabel, 130 ft
70804203530	3400172	3400172 SRL 130FT SS S40 420LB CAP OSHA
70007459780	3400867	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ zelfintrekbare reddingslijn 3400867, roestvrijstalen kabel, 85 ft
70007459731	3400860	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ zelfintrekbare reddingslijn 3400860, gegalvaniseerde kabel, 85 ft
70007459830	3400881	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3400881, roestvrijstalen kabel, 85 ft
70007452082	3400972	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ zelfintrekbare reddingslijn 3400972, roestvrijstalen kabel, 130 ft
70804504572	3400895B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3400895B, roestvrijstalen kabel, 25,6 m
70007451662	3400871	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn met beugel 3400871, gegalvaniseerde kabel, 85 ft

70007452157	3400986	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval zelfintrekbare reddingslijn 3400986, roestvrijstalen kabel, 130 ft
70007452074	3400971	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ zelfintrekbare reddingslijn 3400971, gegalvaniseerde kabel, 130 ft
70007451738	3400882	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval zelfintrekbare reddingslijn met beugel 3400882, roestvrijstalen kabel, 85 ft
70007459814	3400874	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3400874, roestvrijstalen kabel, 85 ft
70804504614	EUR-Lex - 3400973B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg zelfintrekbare reddingslijn 3400973B, roestvrijstalen kabel, 39,6 m 3M™ DBI-SALA® verzegeld-BI
70007459756	3400863	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ zelfintrekbare reddingslijn 3400863, gegalvaniseerde kabel, 85 ft
70007459822	3400876	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn met beugel 3400876, gegalvaniseerde kabel, 85 ft
70007460127	3400968	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ zelfintrekbare reddingslijn 3400968, gegalvaniseerde kabel, 130 ft
70804203548	3400171	3400171 SRL 130FT SS RTRVL BRKT S40 OSHA
70007459848	3400883	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn met beugel 3400883, roestvrijstalen kabel, 85 ft
70007452215	3400997	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ zelfintrekbare reddingslijn 3400997, roestvrijstalen kabel, 130 ft
70804203506	3400168	3400168 SRL 85FT SS RTRVL BRKT S40 420LB
70804203498	3400167	3400167 SRL 85FT SS RTRVL S40 420LB OSHA
70007452132	3400981	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn met beugel 3400981, gegalvaniseerde kabel, 130 ft
70007452090	3400976	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn met beugel 3400976, gegalvaniseerde kabel, 130 ft
70007459954	3400917	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3400917, roestvrijstalen kabel, 85 ft
70804504622	EUR-Lex - 3400989B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3400989B, roestvrijstalen kabel, 39,6 m
70007460176	3400987	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval zelfintrekbare reddingslijn met beugel 3400987, roestvrijstalen kabel, 130 ft
70007451720	3400880	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3400880, gegalvaniseerde kabel, 85 ft
70007460143	3400975	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3400975, gegalvaniseerde kabel, 130 ft
70007459640	3400844	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn met beugel 3400844, touw, 55 ft
70007459871	3400892	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ zelfintrekbare reddingslijn 3400917, roestvrijstalen kabel, 85 ft
70804203522	3400170	3400170 SRL 130FT SS RTRVL S40 420LB OSHA
70007452116	3400979	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3400979, roestvrijstalen kabel, 130 ft
70007459798	3400870	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3400870, gegalvaniseerde kabel, 85 ft
70007459772	3400866	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ zelfintrekbare reddingslijn 3400866, gegalvaniseerde kabel, 85 ft

70007452165	3400988	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn met beugel 3400988, roestvrijstalen kabel, 130 ft
70007451696	3400875	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3400875, gegalvaniseerde kabel, 85 ft
70007459764	3400865	3M™ DBI-SALA® verzegeld-Blok™ zelfintrekbare reddingslijn 3400865, roestvrijstalen kabel, 85 ft
70007452140	3400984	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3400984, roestvrijstalen kabel, 130 ft
70007450730	3400843	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn met beugel 3400843, touw, 55 ft
70007459863	3400886	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ zelfintrekbare reddingslijn 3400886, roestvrijstalen kabel, 85 ft
70007451753	3400887	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ zelfintrekbare reddingslijn 3400887, gegalvaniseerde kabel, 85 ft
70007451712	3400879	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3400879, roestvrijstalen kabel, 85 ft
70007452181	3400991	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ zelfintrekbare reddingslijn 3400991, roestvrijstalen kabel, 130 ft
70804495110	3400813	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ zelfintrekbare reddingslijn 3400813, roestvrijstalen kabel, 25 m
70007451688	3400874B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3400874B, roestvrijstalen kabel, 85 ft
70007451837	3400913	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3400913, gegalvaniseerde kabel, 85 ft
70007460135	3400970	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ zelfintrekbare reddingslijn 3400970, roestvrijstalen kabel, 130 ft
70007490017	8301037	3M™ DBI-SALA® aluminium statief voor besloten ruimte met 3-weg SRL-8301037, 9 ft hoog, 85 ft roestvrijstalen kabel
70007451829	3400912	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3400912, roestvrijstalen kabel, 85 ft
70804495235	3400819	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ zelfintrekbare reddingslijn 3400819, roestvrijstalen kabel, 40 m
70804108440	3400151	3400151 SRL 55FT RP RTRVL BRKT S40 ANSI
70007490066	8301049	3M™ DBI-SALA® aluminium statief voor beperkte ruimte met 3-weg SRL-8301049, 9 ft hoog, 85 ft gegalvaniseerde kabel
70804516899	3400897	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval zelfintrekbare reddingslijn 3400897, gegalvaniseerde kabel, 25 m
70007460150	3400980	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3400980, gegalvaniseerde kabel, 130 ft
70007459855	3400885	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ zelfintrekbare reddingslijn 3400885, gegalvaniseerde kabel, 85 ft
70007451761	3400889	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ zelfintrekbare reddingslijn 3400889, roestvrijstalen kabel, 85 ft
70007460168	3400985	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3400985, gegalvaniseerde kabel, 130 ft
70007459947	3400915	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3400915, roestvrijstalen kabel, 85 ft
70007452173	3400990	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ zelfintrekbare reddingslijn 3400990, gegalvaniseerde kabel, 130 ft

70804516949	3400999	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval zelfintrekbare reddingslijn 3400999, roestvrijstalen kabel, 40 m
70804516907	3400898	3M(TM DBI-SALA® Verzegeld-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3400898, Roestvrij stalen kabel, 25 m
70804484882	8301039	3M™ DBI-SALA® aluminium statief voor besloten ruimte met 3-weg SRL-8301039, 9 ft hoog, 130 ft roestvrijstalen kabel
70007451811	3400910	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3400910, gegalvaniseerde kabel, 85 ft
70804108291	3400136	3400136 SRL 85FT GA S37 420LB ANSI
70804108317	3400138	3400138 SRL 130FT GA S37 420LB ANSI
70804108325	3400139	3400139 SRL 130FT SS S40 420LB ANSI
70804108457	3400152	3400152 SRL 85FT GA RTRVL S37 ANSI
70804108465	3400153	3400153 SRL 85FT GA RTRVL BRKT S37 ANSI
70804108507	3400157	3400157 SRL 130FT GA RTRVL BRKT S37 ANSI
70804108515	3400158	3400158 SRL 130FT SS RTRVL S40 420LBANSI
70804108572	3400164	3400164 SRL 130FT SS RSQ S40 END ANSI
70007459467	3400659	3400659 SBLOK 42M RVS S40
70007460119	EUR-Lex - 3400965B	3400965B SBLOK 130FT GA S37 420LB CA
70804571035	3400969	3400969 SBLOK 130FT SS S37 420LB CSA
70804506692	EUR-Lex - 3400975B	3400975B SBLOK 130FT GA S37 420LB RTRVL
70804556333	3400978	3400978 SBLOK 130FT SS S37 420LB RTRVL
Geen 3M ID	3400982	3400982 SBLOK 130FT SS S37 420 RTRVL CSA
Geen 3M ID	3400983	3400983 SBLOK 130FT SS S37 420 RTRVL CSA
Geen 3M ID	3400993	3400993 SBLOK 130FT SS S37 RSQ
70007452207	3400995	3400995 SBLOK 130FT SS S37 RSQ CSA
70804571043	3400996	3400996 SBLOK RSQ GA 40M S37 C16 CE
Geen 3M ID	EUR-Lex - 3401004B	3401004B SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CA
Geen 3M ID	3401006	3401006 SBLOK 130FT SS S37 RTRVL RSQ CSA
70804506932	3401007	3401007 SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CSA
Geen 3M ID	3401008	3401008 SBLOK 130FT GA S37 RTRVL RSQ CE
Geen 3M ID	3401009	3401009 SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CE
70007489977	8301032	3M™ DBI-SALA® aluminium statief voor beperkte ruimte met 3-weg SRL-8301032, 7 ft hoog, 85 ft gegalvaniseerde kabel
70007489985	8301033	3M™ DBI-SALA® aluminium statief voor besloten ruimte met 3-weg SRL-8301033, 7 ft hoog, 85 ft roestvrijstalen kabel
70007489993	8301034	3M™ DBI-SALA® aluminium statief voor beperkte ruimte met 3-weg SRL-8301034, 7 ft hoog, 130 ft gegalvaniseerde kabel
70007490025	8301038	3M™ DBI-SALA® aluminium statief voor beperkte ruimte met 3-weg SRL-8301038, 9 ft hoog, 130 ft gegalvaniseerde kabel
70007490058	8301048	3M™ DBI-SALA® aluminium statief voor besloten ruimte met 3-weg SRL-8301048, 7 ft hoog, 130 ft roestvrijstalen kabel
Geen 3M ID	3400881/A	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3400881/A, roestvrijstalen kabel, 85 ft
70007452108	3400977	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval zelfintrekbare reddingslijn 3400977, roestvrijstalen kabel, 130 ft

70007452124	EUR-Lex - 3400979B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3400979B, roestvrijstalen kabel, 130 ft
70804516931	3400998	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval zelfintrekbare reddingslijn 3400998, gegalvaniseerde kabel, 40 m
70007451670	3400873	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn met beugel 3400873, roestvrijstalen kabel, 85 ft
70007459939	3400911	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3400911, gegalvaniseerde kabel, 85 ft
70804521493	3400916	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval zelfintrekbare reddingslijn 3400916, gegalvaniseerde kabel, 25 m
70007460192	3401002	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3401002, gegalvaniseerde kabel, 130 ft
70804439183	3401003	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3401003, roestvrijstalen kabel, 130 ft
70007460200	3401004	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3401004, roestvrijstalen kabel, 130 ft
70007647624	3401005	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-weg ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3401005, gegalvaniseerde kabel, 130 ft
70804495227	3400818	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ zelfintrekbare reddingslijn 3400818, roestvrijstalen kabel, 25 m
70007451746	EUR-Lex - 3400886B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ zelfintrekbare reddingslijn 3400886B, roestvrijstalen kabel, 85 ft
70007660916	3400891	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ zelfintrekbare reddingslijn 3400891, gegalvaniseerde kabel, 85 ft
70007452199	EUR-Lex - 3400991B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ zelfintrekbare reddingslijn 3400991B, roestvrijstalen kabel, 130 ft
70007649513	3400992	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ zelfintrekbare reddingslijn 3400992, gegalvaniseerde kabel, 130 ft
70007460184	3400994	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ zelfintrekbare reddingslijn 3400994, roestvrijstalen kabel, 130 ft
70804495144	3400816	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ zelfintrekbare reddingslijn 3400816, roestvrijstalen kabel, 40 m
70804534520	3400859	3M™ DBI-SALA® verzegeld-Blok™ zelfintrekbare reddingslijn 3400859, gegalvaniseerde kabel, 85 ft
70804438912	3400861	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ zelfintrekbare reddingslijn 3400861, roestvrijstalen kabel, 85 ft
70007459749	EUR-Lex - 3400862B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ zelfintrekbare reddingslijn 3400862B, roestvrijstalen kabel, 85 ft
70804534538	3400893	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ zelfintrekbare reddingslijn 3400893, roestvrijstalen kabel, 85 ft
70007452041	3400966	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ zelfintrekbare reddingslijn 3400966, roestvrijstalen kabel, 130 ft
70007452066	EUR-Lex - 3400967B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ zelfintrekbare reddingslijn 3400967B, roestvrijstalen kabel, 130 ft
70007450755	3400846	3M™ DBI-SALA® verzegeld-Blok™ zelfintrekbare reddingslijn met magnetische intrekbare 3400846, roestvrijstalen kabel, 50 ft
70804108473	3400154	3M. DBI-SALA® Verzegeld-Blok. Ophalen zelfintrekbare reddingslijn 3400154, roestvrij Staalkabel, ANSI, 85 ft.

70804108481	3400155	3M. DBI-SALA® Verzegeld-Blok. Ophalen van zelfintrekbare reddingslijn 3400155, met Beugel, roestvrijstalen kabel, ANSI, 85 ft.
70804108598	3400166	3M. DBI-SALA® Verzegeld-Blok. RSQ Retrieval zelf-intrekbare reddingslijn 3400166, Roestvrijstalen kabel, ANSI, 85 ft.
70804108564	3400163	3M. DBI-SALA® Verzegeld-Blok. RSQ zelfintrekbare reddingslijn 3400163, roestvrij staal Kabel, ANSI, 85 ft.
70804108309	3400137	3M. DBI-SALA® Verzegeld-Blok. Zelfintrekbare reddingslijn 3400137, roestvrij staal Kabel, ANSI, 85 ft.
Geen 3M ID	8301052	8301052 TRI/SRL 7FT GA 85FT
70804204801	8301095	8301095 TRI/SRL 9FT RVS 85FT
70804204819	8301096	8301096 TRI/SRL 9FT GA 85FT
70804204843	8301099	8301099 TRI/SRL 9FT RVS 130FT
70804504580	EUR-Lex - 3400896B	RTRL 3V 25,5mSEL INOX
70804504606	EUR-Lex - 3400918B	RTRL 3V 25m SEL RSQ
Geen 3M ID	3400990B	SRL 130' GALV RSQ2000180 END,CA (3400991B)
Geen 3M ID	3401028	SRL 130' GALV,RTRVL,RSQ9503163 EINDE
70804108499	3400156	SRL 130 'GALV, RTRVL2000180 EINDE, 420lb, ANSI
70804108523	3400159	SRL 130 "SS, RTRVL, BRKT2000181 EINDE, 420lb, ANSI
70007450748	3400845	SRL 16.5mROPE RTRVL, BRKT2000181 EINDE, CE
Geen 3M ID	3400868	SRL 25M 316SS2100127 EINDE, CE
70007451647	EUR-Lex - 3400859C	SRL 30' GALV,RTRVL,BRKTVLAAMS OOG,CSA
Geen 3M ID	EUR-Lex - 3400885B	SRL 85' GALV, RSQ2000180 END, CA (3400886B)
Geen 3M ID	3400860B	SRL 85 'GALV2000180 END, 420lb GLB, CA
70007451704	3400878	SRL 85 'SS RTRVL, BRKT2000180 EINDE, 420lbCAP, CSA
Geen 3M ID	3400877	SRL 85 'SS RTRVL2000180 END, 420lbCAP, CSA
70007459806	3400872	SRL 85 'SS RTRVL2100042 END, 420lb GLB
Geen 3M ID	3400888	SRL 85' RVS RSQ2000180 EINDE
Geen 3M ID	3400890	SRL 85 'SS, RSQ2000180 EINDE, CSA
Geen 3M ID	3400914	SRL 85 'SS,RTRVL,RSQ2000180 EINDE,CSA
70804499054	EUR-Lex - 3400912B	SRL 85 'SS, RTRVL, RSQ2000181 EINDE, CA (3400918B)
Geen 3M ID	3400864	SRL 85 'SS2000180 END, 420lbCAP, CSA



Afdeling Persoonlijke Veiligheid

3M Center, gebouw 235-2W-70
St. Paul, MN 55144-1000

3M PSD-producten
zijn alleen voor
professioneel gebruik.

3M Canada

Postbus 5757
Londen, Ontario
N6A 4T1

In de Verenigde Staten van Amerika

Technische Dienst 1-800-243-4630
Klantenservice 1-800-328-1667
3M.com/workersafety

In Canada 1-800-267-4414
3M.ca/Safety de
klantenservice
van de
technische dienst 1-800-364-3577

© 3M 2024. Alle rechten voorbehouden.
3M is een handelsmerk van 3M Company en haar
dochterondernemingen.

Gebruikt onder licentie in Canada. Alle andere
handelsmerken zijn
eigendom van hun respectievelijke
eigenaars. Gelieve te recyclen.
3M blijft zich inzetten voor het leveren van
kwaliteitsproducten en -diensten aan onze klanten. Onze
excuses voor het ongemak dat deze situatie voor u kan
veroorzaken.
We waarderen uw voortdurende steun aan de producten en
diensten van 3M Valbeveiliging.