

**Action immédiate requise**



## Produits

Sélectionnez Lignes de vie autorétractables 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™



3M émet cet avis d'arrêt d'utilisation et de rappel/remplacement ou correction pour certaines conduites d'assurance autorétractables 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™



Dans le cadre de l'engagement continu de 3M à fournir des produits de haute qualité, nous informons nos clients des informations suivantes concernant certaines lignes de vie autorétractables (NSL) DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3M™. La division de la sécurité personnelle de 3M a identifié un effet du vieillissement qui pourrait avoir une incidence sur le rendement des lignes de vie autorétractables 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ produites de janvier 2022 à octobre 2024. De plus, tout appareil réparé par 3M ou un centre de service agréé (ASC) pendant cette période peut également être touché. À la suite d'essais en laboratoire, 3M a déterminé qu'en cas de chute, ces appareils peuvent ne pas se verrouiller comme prévu, **ce qui pourrait exposer le travailleur à des blessures graves ou à la mort. Aucune blessure n'a été signalée associée à ce problème.** Les tailles concernées sont toutes des variantes des lignes de vie autorétractables de 85 pieds (~26M), 130 pieds (~40M) et 55 pieds (~17M), voir l'annexe pour la liste complète des modèles touchés par cet avis d'arrêt d'utilisation.

Pour cette raison, nous envoyons cet avis d'arrêt d'utilisation et de rappel / remplacement ou correction, de sorte que les lignes de vie autorétractables scellées 3M DBI-SALA® sélectionnées sont immédiatement retirées™ du service. 3M s'efforce d'offrir bientôt des produits de remplacement et des solutions d'assainissement. Le non-respect de toutes les instructions associées au présent avis peut entraîner **des blessures graves ou la mort** d'un utilisateur. Vous trouverez ci-dessous des instructions pour les prochaines étapes appropriées.

## Utilisateurs/Propriétaires :

Arrêtez immédiatement d'utiliser votre Sealed-Blok™. Pour savoir si votre produit est concerné, suivez les étapes ci-dessous :



**Étape 1.** Localisez le numéro de modèle sur l'étiquette d'identification métallique (voir Photo 1). Si le numéro de modèle de votre appareil figure à l'annexe B, passez à l' **étape 2**. Si le numéro de modèle n'est pas inclus dans l'annexe B, il ne fait pas partie de l'avis et peut être remis en service.



**Étape 2.** Repérez les enregistrements de date de fabrication et d'entretien sur l'étiquette d'identification métallique. Si l'appareil a été fabriqué OU entretenu de janvier 2022 à octobre 2024, passez à l' **étape 3**. Si l'appareil n'a pas été fabriqué ou entretenu pendant la période concernée, il ne fait pas partie de l'avis et peut être remis en service. (Voir l'annexe A pour la marque d'assainissement sur l'étiquette).

**Étape 3.** Pour commencer le processus de traitement des appareils concernés, veuillez vous rendre sur [www.3mfrance.fr/sealblokrecall](http://www.3mfrance.fr/sealblokrecall) ; [www.3msuisse.ch/sealblokrecall](http://www.3msuisse.ch/sealblokrecall) ; [www.3mschweiz.ch/sealblokrecall](http://www.3mschweiz.ch/sealblokrecall) ; [www.3mbelgique.be/sealblokrecall](http://www.3mbelgique.be/sealblokrecall) ou [www.3mbelgie.be/sealblokrecall](http://www.3mbelgie.be/sealblokrecall) et remplissez le formulaire d'admission qui vous aidera à déterminer les options qui s'offrent à vous dans votre situation. Toutes les options de remplacement ou de correction ne sont pas immédiatement disponibles au moment de la présente communication.

## Distributeurs:

À la réception du présent avis, veuillez communiquer avec votre spécialiste des chutes 3M pour obtenir une liste des produits touchés qui vous ont été vendus. Si vous avez en stock l'une des lignes de vie autorétractables 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ concernées, veuillez contacter le service à la clientèle de 3M pour obtenir une autorisation de retour de matériel (RMA) et recevoir un crédit ou un remplacement du produit. Veuillez transmettre immédiatement cet avis à tous vos clients qui ont acheté des produits concernés chez vous et fournir toute l'assistance demandée par vos clients pour mener à bien le processus.

## Annexe A – Renseignements supplémentaires sur Sealed-Blok™

<p>Les lignes de vie autorétractables scellées™ 3M DBI-SALA® qui ont fait l'objet d'un assainissement auront un « 0 » marqué sur l'étiquette d'identification métallique près du lot ou de la date de fabrication (voir image).</p>	
<p>Les lignes de vie autorétractables Sealed-Blok™ de génération 1, produites avant 2015, ont un boîtier différent (en forme de larme). Ils ne font pas partie de l'avis et peuvent continuer à être utilisés et réparés selon les directives.</p>	<p><b>Génération 1 - Lignes de vie autorétractables 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™</b></p> 

## Annexe B - Liste des pièces des lignes de vie autorétractables 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ et des systèmes de trépied connexes

Numéro d'identification 3M	Numéro de modèle	Description
70007451654	3400862	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400862, câble en acier inoxydable, 85 pi
70007460101	3400965	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400965, câble galvanisé, 130 pi
70804203514	3400169	3400169 SRL 85FT SS S40 420LB CAP OSHA
70007452058	3400967	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400967, câble en acier inoxydable, 130 pi
70804203530	3400172	3400172 SRL 130FT SS S40 420LB CAP OSHA
70007459780	3400867	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400867, câble en acier inoxydable, 85 pi
70007459731	3400860	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400860, câble galvanisé, 85 pi
70007459830	3400881	Ligne de vie autorétractable à 3 voies d'extraction Sealed-Blok™ 3M™ DBI-SALA®, 3400881, câble en acier inoxydable, 85 pi
70007452082	3400972	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400972, câble en acier inoxydable, 130 pi
70804504572	Référence 3400895B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Ligne de vie autorétractable à 3 voies 3400895B, câble en acier inoxydable, 25,6 m
70007451662	3400871	Ligne de vie autorétractable à 3 voies d'extraction 3 voies d'DBI-SALA DBI-SALA®™ 3M™ avec 3400871 de support, câble galvanisé, 85 pi

70007452157	3400986	Ligne de vie autorétractable à 3 voies d'extraction 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™, câble en acier inoxydable, câble 3400986, 130 pi
70007452074	3400971	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400971, câble galvanisé, 130 pi
70007451738	3400882	Ligne de vie autorétractable à 3 voies 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ avec support 3400882, câble en acier inoxydable, 85 pi
70007459814	3400874	™ Ligne de vie autorétractable à 3 voies dbi-SALA® Sealed-Blok™ 3 voies 3400874, câble en acier inoxydable, 85 pi
70804504614	Référence 3400973B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3 voies - Ligne de vie autorétractable 3400973B, câble en acier inoxydable, 39,6 m 3M™ DBI-SALA® Sealed-BL
70007459756	3400863	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400863, câble galvanisé, 85 pi
70007459822	3400876	Ligne de vie autorétractable à 3 voies d'extraction 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ avec support 3400876, câble galvanisé, 85 pi
70007460127	3400968	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400968, câble galvanisé, 130 pi
70804203548	3400171	3400171 SRL 130FT SS RTRVL BRKT S40 OSHA
70007459848	3400883	Ligne de vie autorétractable à 3 voies pour la récupération 3 voies d'DBI-SALA DBI-SALA®™ 3M™ avec 3400883 de support, câble en acier inoxydable, 85 pi
70007452215	3400997	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400997, câble en acier inoxydable, 130 pi
70804203506	3400168	3400168 SRL 85FT SS RTRVL BRKT S40 420LB
70804203498	3400167	3400167 SRL 85FT SS RTRVL S40 420LB OSHA
70007452132	3400981	Ligne de vie autorétractable à 3 voies d'extraction 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ avec support 3400981, câble galvanisé, 130 pi
70007452090	3400976	Ligne de vie autorétractable à 3 voies pour récupération 3 voies DBI-SALA DBI-SALA®™ 3M™ avec support 3400976, câble galvanisé, 130 pi
70007459954	3400917	Ligne de vie autorétractable à 3 voies 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400917, câble en acier inoxydable, 85 pi
70804504622	Référence 3400989B	Ligne de vie autorétractable à 3 voies 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400989B, câble en acier inoxydable, 39,6 m
70007460176	3400987	Ligne de vie autorétractable à 3 voies pour récupération Sealed-Sala 3M™ DBI-SALA®™ avec support 3400987, câble en acier inoxydable, 130 pi
70007451720	3400880	™ Ligne de vie autorétractable à 3 voies Dbi-SALA® Sealed-Blok™ 3 voies 3400880, câble galvanisé, 85 pi
70007460143	3400975	™ Ligne de vie autorétractable à 3 voies dbi-SALA® Sealed-Blok™ 3400975 3 voies, câble galvanisé, câble galvanisé, 130 pi
70007459640	3400844	Ligne de vie autorétractable à 3 voies pour récupération 3 voies DBI-SALA DBI-SALA®™ 3M™ avec support 3400844, corde, 55 pi
70007459871	3400892	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400917, câble en acier inoxydable, 85 pi
70804203522	3400170	3400170 SRL 130FT SS RTRVL S40 420LB OSHA
70007452116	3400979	Ligne de vie autorétractable à 3 voies 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400979, câble en acier inoxydable, 130 pi
70007459798	3400870	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 3400870, câble galvanisé, 85 pi
70007459772	3400866	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400866, câble galvanisé, 85 pi

70007452165	3400988	™ Ligne de vie autorétractable à 3 voies pour récupération 3 voies d'IB-SALA® Sealed-Blok™ avec support 3400988, câble en acier inoxydable, 130 pi
70007451696	3400875	™ Ligne de vie autorétractable à 3 voies Dbi-SALA® Sealed-Blok™ 3400875 3 voies, câble galvanisé, 85 pi
70007459764	3400865	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400865, câble en acier inoxydable, 85 pi
70007452140	3400984	™ Ligne de vie autorétractable à 3 voies dbi-SALA® Sealed-Blok™ 3400984 3 voies, câble en acier inoxydable, 130 pi
70007450730	3400843	3M™ DBI-SALA® Ligne de vie autorétractable à 3 voies Sealed-Blok™ avec support 3400843, corde, 55 pi
70007459863	3400886	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400886, câble en acier inoxydable, 85 pi
70007451753	3400887	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400887, câble galvanisé, 85 pi
70007451712	3400879	™ Ligne de vie autorétractable à 3 voies Dbi-SALA® Sealed-Blok™ 3 voies 3400879, câble en acier inoxydable, 85 pi
70007452181	3400991	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400991, câble en acier inoxydable, 130 pi
70804495110	3400813	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400813, câble en acier inoxydable, 25 m
70007451688	Référence 3400874B	™ Ligne de vie autorétractable à 3 voies pour récupération 3 voies d'DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400874B, câble en acier inoxydable, 85 pi
70007451837	3400913	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400913 à 3 voies, câble galvanisé, 85 pi
70007460135	3400970	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400970, câble en acier inoxydable, 130 pi
70007490017	8301037	3M™ DBI-SALA® Trépied en aluminium pour espace confiné avec 8301037 de ligne de vie autorétractable à 3 voies, 9 pi de haut, câble en acier inoxydable de 85 pi
70007451829	3400912	Ligne de vie autorétractable à 3 voies 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400912, câble en acier inoxydable, 85 pi
70804495235	3400819	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400819, câble en acier inoxydable, 40 m
70804108440	3400151	3400151 SRL 55FT RP RTRVL BRKT S40 ANSI
70007490066	8301049	3M™ DBI-SALA® Trépied en aluminium pour espace confiné avec 8301049 de ligne de vie autorétractable à 3 voies, 9 pi de haut, 85 pi de câble galvanisé
70804516899	3400897	Ligne de vie autorétractable 3 voies 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400897, câble galvanisé, 25 m
70007460150	3400980	Ligne de vie autorétractable à 3 voies d'extraction 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400980, câble galvanisé, 130 pi
70007459855	3400885	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400885, câble galvanisé, 85 pi
70007451761	3400889	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400889, câble en acier inoxydable, 85 pi
70007460168	3400985	Ligne de vie autorétractable à 3 voies d'extraction 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400985, câble galvanisé, 130 pi
70007459947	3400915	Ligne de 3400915 vie autorétractable à 3 voies 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ, câble en acier inoxydable, 85 pi
70007452173	3400990	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400990, câble galvanisé, 130 pi

70804516949	3400999	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval, 3400999, câble en acier inoxydable, 40 m
70804516907	3400898	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Ligne de vie autorétractable à récupération à 3 voies 3400898, Câble en acier inoxydable, 25 m
70804484882	8301039	3M™ DBI-SALA® Trépied en aluminium pour espace confiné avec 8301039 de ligne de vie autorétractable à 3 voies, 9 pi de haut, câble en acier inoxydable de 130 pi
70007451811	3400910	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Ligne de vie autorétractable 3400910 à 3 voies, câble galvanisé, 85 pi
70804108291	3400136	3400136 SRL 85FT GA S37 420LB ANSI
70804108317	3400138	3400138 SRL 130FT GA S37 420LB ANSI
70804108325	3400139	3400139 SRL 130FT SS S40 420LB ANSI
70804108457	3400152	3400152 SRL 85FT GA RTRVL S37 ANSI
70804108465	3400153	3400153 SRL 85FT GA RTRVL BRKT S37 ANSI
70804108507	3400157	3400157 SRL 130FT GA RTRVL BRKT S37 ANSI
70804108515	3400158	3400158 SRL 130FT SS RTRVL S40 420LBANSI
70804108572	3400164	3400164 SRL 130FT SS RSQ S40 FIN ANSI
70007459467	3400659	3400659 SBLOK 42M SS S40
70007460119	Référence 3400965B	3400965B SBLOK 130FT GA S37 420LB CA
70804571035	3400969	3400969 SBLOK 130FT SS S37 420LB CSA
70804506692	Référence 3400975B	3400975B SBLOK 130FT GA S37 420LB RTRVL
70804556333	3400978	3400978 SBLOK 130FT SS S37 420LB RTRVL
Pas d'identification 3M	3400982	3400982 SBLOK 130FT SS S37 420 RTRVL CSA
Pas d'identification 3M	3400983	3400983 SBLOK 130FT SS S37 420 RTRVL CSA
Pas d'identification 3M	3400993	3400993 SBLOK 130FT SS S37 RSQ
70007452207	3400995	3400995 SBLOK 130FT SS S37 RSQ CSA
70804571043	3400996	3400996 SBLOK RSQ GA 40M S37 C16 CE
Pas d'identification 3M	Référence 3401004B	3401004B SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CA
Pas d'identification 3M	3401006	3401006 SBLOK 130FT SS S37 RTRVL RSQ CSA
70804506932	3401007	3401007 SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CSA
Pas d'identification 3M	3401008	3401008 SBLOK 130FT GA S37 RTRVL RSQ CE
Pas d'identification 3M	3401009	3401009 SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CE
70007489977	8301032	3M™ DBI-SALA® Trépied en aluminium pour espace confiné avec 8301032 de ligne de vie à 3 voies, 7 pi de haut, 85 pi Câble galvanisé
70007489985	8301033	3M™ DBI-SALA® Trépied en aluminium pour espace confiné avec 8301033 de ligne de vie autorétractable à 3 voies, 7 pi de haut, câble en acier inoxydable de 85 pi
70007489993	8301034	3M™ DBI-SALA® Trépied en aluminium pour espace confiné avec 8301034 de ligne de vie autorétractable à 3 voies, 7 pi de haut, câble galvanisé de 130 pi
70007490025	8301038	3M™ DBI-SALA® Trépied en aluminium pour espace confiné avec 8301038 de ligne de vie autorétractable à 3 voies, 9 pi de haut, câble galvanisé de 130 pi
70007490058	8301048	3M™ DBI-SALA Trépied en aluminium pour espace confiné avec 8301048 de ligne de vie autorépréhensible à 3 voies, 7 pi de haut, câble en acier inoxydable de 130 pi
Pas d'identification 3M	3400881/A	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 3400881/A, câble en acier inoxydable, 85 pi
70007452108	3400977	Ligne de vie autorétractable à 3 voies d'extraction 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400977, câble en acier inoxydable, 130 pi

70007452124	Référence 3400979B	Ligne de vie autorétractable à 3 voies 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400979B, câble en acier inoxydable, 130 pi
70804516931	3400998	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Ligne de vie autorétractable à 3 voies 3400998, câble galvanisé, 40 m
70007451670	3400873	Ligne de vie autorétractable à 3 voies pour récupération à 3 voies d'DBI-SALA DBI-SALA®™ 3M™ avec 3400873 de support, câble en acier inoxydable, 85 pi
70007459939	3400911	Ligne de 3400911 vie autorétractable à 3 voies 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ, câble galvanisé, 85 pi
70804521493	3400916	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Ligne de vie autorétractable à 3 voies 3400916, câble galvanisé, 25 m
70007460192	3401002	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3401002 à 3 voies, câble galvanisé, 130 pi
70804439183	3401003	Ligne de 3401003 vie autorétractable à 3 voies d'extraction 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ, câble en acier inoxydable, 130 pi
70007460200	3401004	™ Ligne de vie autorétractable à 3 voies dbi-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3401004 3 voies, câble en acier inoxydable, 130 pi
70007647624	3401005	Ligne de vie autorétractable à 3 voies 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3401005, câble galvanisé, 130 pi
70804495227	3400818	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400818, câble en acier inoxydable, 25 m
70007451746	Référence 3400886B	Ligne de vie autorétractable autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400886B, câble en acier inoxydable, 85 pi
70007660916	3400891	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400891, câble galvanisé, 85 pi
70007452199	Référence 3400991B	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400991B, câble en acier inoxydable, 130 pi
70007649513	3400992	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400992, câble galvanisé, 130 pi
70007460184	3400994	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400994, câble en acier inoxydable, 130 pi
70804495144	3400816	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400816, câble en acier inoxydable, 40 m
70804534520	3400859	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400859, câble galvanisé, 85 pi
70804438912	3400861	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400861, câble en acier inoxydable, 85 pi
70007459749	Référence 3400862B	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400862B, câble en acier inoxydable, 85 pi
70804534538	3400893	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400893, câble en acier inoxydable, 85 pi
70007452041	3400966	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400966, câble en acier inoxydable, 130 pi
70007452066	Référence 3400967B	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400967B, câble en acier inoxydable, 130 pi
70007450755	3400846	Ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ avec 3400846 de rétraction magnétique, câble en acier inoxydable, 50 pi
70804108473	3400154	3M. DBI-SALA® Sealed-Blok. Ligne de vie autorétractable de récupération 3400154, inox Câble d'acier, ANSI, 85 pi.

70804108481	3400155	3M. DBI-SALA® Sealed-Blok. Ligne de vie autorétractable de récupération 3400155, avec Support, câble en acier inoxydable, ANSI, 85 pi
70804108598	3400166	3M. DBI-SALA® Sealed-Blok. Ligne de vie autorétractable de récupération RSQ 3400166, Câble en acier inoxydable, ANSI, 85 pi
70804108564	3400163	3M. DBI-SALA® Sealed-Blok. Ligne de vie autorétractable RSQ 3400163, acier inoxydable Câble, ANSI, 85 pi
70804108309	3400137	3M. DBI-SALA® Sealed-Blok. Ligne de vie autorétractable 3400137, acier inoxydable Câble, ANSI, 85 pi
Pas d'identification 3M	8301052	8301052 TRI/SRL 7 PIEDS GA 85 PIEDS
70804204801	8301095	8301095 TRI/SRL 9 PIEDS ACIER 85 PIEDS
70804204819	8301096	8301096 TRI/SRL 9 PIEDS GA 85 PIEDS
70804204843	8301099	8301099 TRI/SRL 9 PIEDS ACIER 130 PIEDS
70804504580	Référence 3400896B	RTRL 3V 25,5mSEL INOX
70804504606	Référence 3400918B	RTRL 3V 25m SEL RSQ
Pas d'identification 3M	Référence 3400990B	SRL 130' GALV EXTRÉMITÉ RSQ2000180, CA(3400991B)
Pas d'identification 3M	3401028	SRL 130' GALV,RTRVL,RSQ9503163 FIN
70804108499	3400156	SRL 130' GALV,RTRVL2000180 EXTRÉMITÉ,420lb,ANSI
70804108523	3400159	SRL 130' SS,RTRVL,BRKT2000181 EXTRÉMITÉ,420lb,ANSI
70007450748	3400845	SRL 16.5mROPE RTRVL,BRKT2000181 END,CE
Pas d'identification 3M	3400868	SRL 25M 316SS2100127 FIN,CE
70007451647	Référence 3400859C	SRL 30' GALV,RTRVL,BRKTCEIL FLAMAND,CSA
Pas d'identification 3M	Référence 3400885B	SRL 85' GALV,RSQ2000180 EXTRÉMITÉ,CA(3400886B)
Pas d'identification 3M	Référence 3400860B	SRL 85' GALV2000180 EXTRÉMITÉ,420lb CAP,CA
70007451704	3400878	SRL 85' SS RTRVL,BRKT2000180 EXTRÉMITÉ,420lbCAP,CSA
Pas d'identification 3M	3400877	SRL 85' EXTRÉMITÉ RTRVL2000180 SS,420lbCAP,CSA
70007459806	3400872	SRL 85' EXTRÉMITÉ RTRVL2100042 INSE, CASQUETTE DE 420 LB
Pas d'identification 3M	3400888	SRL 85' SS,RSQ2000180 EXTRÉMITÉ
Pas d'identification 3M	3400890	SRL 85' SS,EXTRÉMITÉ RSQ2000180,CSA
Pas d'identification 3M	3400914	SRL 85' SS,RTRVL,RSQ2000180 END,CSA
70804499054	Référence 3400912B	SRL 85' SS,RTRVL,RSQ2000181 END,CA(3400918B)
Pas d'identification 3M	3400864	SRL 85' EXTRÉMITÉ SS2000180,420lbCAP,CSA



## Division de la sécurité personnelle

Centre 3M, bâtiment 235-2W-  
70 St. Paul, Minnesota 55144-  
1000

Les produits PSD de  
3M sont réservés à un  
usage professionnel.

### 3M Canada

Case postale  
5757  
London (Ontario)  
N6A 4T1

### Aux États-Unis d'Amérique

Service technique 1-800-243-4630  
Service à la clientèle 1-800-328-1667  
3M.com/workersafet  
y

**Au Canada,** le  
service  
technique, le  
service à la  
clientèle  
3M.ca/Safety

© 3M 2024. Tous droits réservés.

3M est une marque de commerce de la société 3M et de  
ses sociétés affiliées.

Utilisé sous licence au Canada. Toutes les autres  
marques de commerce sont  
propriété de leurs propriétaires  
respectifs. Veuillez recycler.

3M demeure déterminée à fournir des produits et des  
services de qualité à ses clients. Nous nous excusons pour  
tout inconfort que cette situation pourrait vous causer.  
Nous vous remercions de votre soutien continu à l'égard des  
produits et services de protection contre les chutes de 3M.