

È necessaria un'azione immediata



Prodotti

Seleziona le linee vita retrattili sigillate™ 3M™ DBI-SALA®



3M emette questo avviso "Interrompere l'uso e richiamare/sostituire o correggere" per alcune linee vita retrattili sigillate™ 3M DBI-SALA®

Linee vita retrattili sigillate™ 3M™ DBI-SALA®



Nell'ambito del costante impegno di 3M nella fornitura di prodotti di alta qualità, stiamo notificando ai nostri clienti le seguenti informazioni relative a determinate linee vita retrattili (SRL) 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™. La Divisione Sicurezza Personale 3M ha identificato un effetto di invecchiamento che può influire sulle prestazioni delle 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ SRL prodotte da gennaio 2022 a ottobre 2024. Inoltre, anche tutti i dispositivi riparati da 3M o da un centro di assistenza autorizzato (ASC) durante questo periodo di tempo potrebbero essere interessati. Attraverso test di laboratorio, 3M ha stabilito che in caso di caduta, questi dispositivi potrebbero non bloccarsi come previsto, **il che potrebbe esporre il lavoratore a lesioni gravi o morte. Non ci sono state segnalazioni di lesioni associate a questo problema.** Le dimensioni interessate sono tutte le varianti delle linee vita retrattili da 85 piedi (~26 M), 130 piedi (~40 M) e 55 piedi (~17 M), vedere l'appendice per l'elenco completo dei modelli interessati da questo avviso di arresto dell'uso.

Per questo motivo, stiamo inviando questo avviso di interruzione dell'uso e richiamo/sostituzione o riparazione, in modo che le linee vita retrattili sigillate™ 3M DBI-SALA® selezionate vengano rimosse immediatamente dal servizio. 3M sta lavorando per rendere presto disponibili prodotti sostitutivi e soluzioni di rimedio. La mancata lettura e osservanza di tutte le istruzioni associate a questo avviso può causare **lesioni gravi o la morte** di un utente. Di seguito sono riportate le istruzioni per i passaggi successivi appropriati.

Utenti/Proprietari:

Smetti immediatamente di usare il tuo Sealed-Blok™. Per identificare se il tuo prodotto è interessato, segui i passaggi elencati di seguito:



Passaggio 1. Individuare il numero del modello sull'etichetta di identificazione in metallo (vedi Foto 1). Se il numero di modello del dispositivo è elencato nell'Appendice B, procedere al **passaggio 2**. Se il numero di modello non è incluso nell'Appendice B, non fa parte dell'avviso e può essere rimesso in servizio.

Passaggio 2. Individuare i record delle date di produzione e di manutenzione sull'etichetta di identificazione del metallo. Se il dispositivo è stato prodotto O sottoposto a manutenzione da gennaio 2022 a ottobre 2024, vai al **passaggio 3**. Se il dispositivo non è stato prodotto o sottoposto a manutenzione durante il periodo interessato, non fa parte dell'avviso e può essere rimesso in servizio. (Vedere l'Appendice A per il marchio di bonifica sull'etichetta).

Passaggio 3. Per iniziare il processo di gestione dei dispositivi interessati, vai su www.3mitalia.it/sealblokrecall e compila il modulo di assunzione che ti aiuterà a determinare quali opzioni sono disponibili per la tua situazione. Non tutte le opzioni di sostituzione o correzione sono immediatamente disponibili al momento di questa comunicazione.

Distributori:

Al ricevimento di questo avviso, contatta il tuo specialista 3M Fall per un elenco dei prodotti interessati venduti. Se hai in magazzino una delle linee vita retrattili sigillate™ 3M DBI-SALA® interessate, contatta il servizio clienti 3M per impostare un'autorizzazione alla restituzione del materiale (RMA) e ricevere il credito o la sostituzione del prodotto. Si prega di inoltrare immediatamente la presente Informativa a tutti i clienti che hanno acquistato prodotti interessati da parte dell'utente e di fornire l'assistenza richiesta dai clienti per completare il processo.

Appendice A – Ulteriori informazioni sul blocco™ sigillato

Le linee vita retrattili sigillate 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ che sono state sottoposte a bonifica avranno uno "0" contrassegnato sull'etichetta di identificazione del metallo vicino al lotto o alla data di produzione (vedi immagine).



Le linee vita retrattili sigillate Blok™ di prima generazione, prodotte prima del 2015, hanno un alloggiamento diverso (forma a goccia). Non fanno parte dell'avviso e possono continuare a essere utilizzati e riparati come indicato.



Appendice B - Linee vita retrattili sigillate 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ interessate e sistemi di treppiedi associati Elenco delle parti

ID 3M	Numero di modello	Descrizione
70007451654	3400862	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400862, 85 ft
70007460101	3400965	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400965, cavo zincato, 130 ft
70804203514	3400169	3400169 SRL 85FT SS S40 420LB CAP OSHA
70007452058	3400967	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400967, cavo in acciaio inox, 130 ft
70804203530	3400172	3400172 SRL 130FT SS S40 420LB CAP OSHA
70007459780	3400867	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400867, cavo in acciaio inox, 85 ft
70007459731	3400860	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400860, cavo zincato, 85 ft
70007459830	3400881	Linea vita retrattile a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA®™ 3M, 3400881, cavo in acciaio inox, 85 ft
70007452082	3400972	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400972, Cavo in acciaio inox, 130 ft
70804504572	Codice 3400895B	Linea vita 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retraktion 3400895B, Cavo in Acciaio Inox, 25,6 m
70007451662	3400871	Linea vita retrattile a 3 vie con recupero a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA®™ con staffa 3400871, cavo zincato, 85 piedi

70007452157	3400986	Linea vita retrattile a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA® 3-VIE™, 3400986, cavo in acciaio inox, 130 ft
70007452074	3400971	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400971, cavo zincato, 130 ft
70007451738	3400882	Linea vita retrattile a 3 vie per il recupero a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA®™ con staffa 3400882, cavo in acciaio inox, 85 piedi
70007459814	3400874	Linea vita retrattile a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400874, cavo in acciaio inox, 85 ft
70804504614	Codice 3400973B	Linea vita 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ a 3 vie retrattile 3400973B, cavo in acciaio inox, 39,6 m 3M™ DBI-SALA® Sealed-BI
70007459756	3400863	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400863, cavo zincato, 85 ft
70007459822	3400876	Linea vita retrattile a 3 vie con recupero a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA®™ con staffa 3400876, cavo zincato, 85 piedi
70007460127	3400968	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400968, cavo zincato, 130 ft
70804203548	3400171	3400171 SRL 130FT SS RTRVL BRKT S40 OSHA
70007459848	3400883	Linea vita retrattile a 3 vie con recupero a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA®™ con staffa 3400883, cavo in acciaio inox, 85 piedi
70007452215	3400997	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400997, cavo in acciaio inox, 130 ft
70804203506	3400168	3400168 SRL 85FT SS RTRVL BRKT S40 420LB
70804203498	3400167	3400167 SRL 85FT SS RTRVL S40 420LB OSHA
70007452132	3400981	Linea vita autoretrattile con recupero a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA® sigillata™ con staffa 3400981, cavo zincato, 130 piedi
70007452090	3400976	Linea vita retrattile a 3 vie con recupero a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA®™ con staffa 3400976, cavo zincato, 130 piedi
70007459954	3400917	Linea vita retrattile a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA®™ RSQ a 3 vie, 3400917, cavo in acciaio inox, 85 ft
70804504622	Codice 3400989B	Linea vita retrattile a 3 vie 3M DBI-SALA DBI-SALA 3M™ DBI-SALA®™, 3400989B, 39,6 m
70007460176	3400987	Linea vita retrattile a 3 vie per il recupero a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA®™ con staffa 3400987, cavo in acciaio inox, 130 piedi
70007451720	3400880	Linea vita retrattile a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400880, cavo zincato, 85 ft
70007460143	3400975	Linea vita retrattile a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400975, cavo zincato, 130 ft
70007459640	3400844	Linea vita retrattile a 3 vie con recupero a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA®™ con staffa 3400844, corda, 55 piedi
70007459871	3400892	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400917, cavo in acciaio inox, 85 ft
70804203522	3400170	3400170 SRL 130FT SS RTRVL S40 420LB OSHA
70007452116	3400979	Linea vita a 3 vie con recupero a 3 vie 3M™ DBI-SALA®™ 3400979, Cavo in acciaio inox, 130 ft
70007459798	3400870	Linea vita retrattile a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400870, cavo zincato, 85 ft
70007459772	3400866	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400866, cavo zincato, 85 ft

70007452165	3400988	Linea vita retrattile a 3 vie con recupero a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA®™ con staffa 3400988, cavo in acciaio inox, 130 piedi
70007451696	3400875	Linea vita retrattile a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA® 3-VIE™, 3400875, cavo zincato, 85 ft
70007459764	3400865	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400865, cavo in acciaio inox, 85 ft
70007452140	3400984	Linea vita retrattile a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400984, cavo in acciaio inox, 130 ft
70007450730	3400843	Linea vita autoretrattile per recupero a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA® sigillata™ con staffa 3400843, corda, 55 piedi
70007459863	3400886	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400886, cavo in acciaio inox, 85 ft
70007451753	3400887	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400887, cavo zincato, 85 ft
70007451712	3400879	Linea vita retrattile a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA® 3-VIE™, 3400879, cavo in acciaio inox, 85 ft
70007452181	3400991	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400991, cavo in acciaio inox, 130 ft
70804495110	3400813	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400813, cavo inox, 25 m
70007451688	Codice 3400874B	Linea vita retrattile a 3 vie con recupero a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA®™, 3400874B, 85 ft
70007451837	3400913	Linea vita retrattile a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA®™ RSQ a 3 vie, 3400913, cavo zincato, 85 piedi
70007460135	3400970	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400970, cavo in acciaio inox, 130 ft
70007490017	8301037	Treppiede in alluminio per spazi confinati 3M™ DBI-SALA® con 8301037 SRL a 3 vie, altezza 9 piedi, cavo in acciaio inossidabile da 85 piedi
70007451829	3400912	Linea vita retrattile a 3 vie 3M™ DBI-SALA™® RSQ, 3400912 3 vie per recupero a 3 vie, cavo in acciaio inox, 85 ft
70804495235	3400819	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400819, cavo inox, 40 m
70804108440	3400151	3400151 SRL 55FT RP RTRVL BRKT S40 ANSI
70007490066	8301049	Treppiede in alluminio per spazi confinati 3M™ DBI-SALA® con 8301049 SRL a 3 vie, altezza 9 piedi, cavo zincato da 85 piedi
70804516899	3400897	Linea vita retrattile a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400897, cavo zincato, 25 m
70007460150	3400980	Linea vita retrattile a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400980, cavo zincato, 130 ft
70007459855	3400885	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400885, cavo zincato, 85 ft
70007451761	3400889	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400889, cavo in acciaio inox, 85 ft
70007460168	3400985	Linea vita retrattile a 3 vie 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400985, cavo zincato, 130 ft
70007459947	3400915	Linea vita retrattile a 3 vie 3M™ DBI-SALA™® RSQ 3400915, cavo in acciaio inox, 85 ft
70007452173	3400990	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400990, cavo zincato, 130 ft

70804516949	3400999	Linea vita retrattile a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400999, cavo in acciaio inox, 40 m
70804516907	3400898	3M(TM DBI-SALA® Sealed-Blok™ Linea di vita retrattile a 3 vie per il recupero a 3 vie 3400898, Cavo in acciaio inox, 25 m
70804484882	8301039	Treppiede in alluminio per spazi confinati 3M™ DBI-SALA® con 8301039 SRL a 3 vie, altezza 9 piedi, cavo in acciaio inossidabile da 130 piedi
70007451811	3400910	Linea vita retrattile a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA®™ RSQ a 3 vie, 3400910, cavo zincato, 85 ft
70804108291	3400136	3400136 SRL 85FT GA S37 420LB ANSI
70804108317	3400138	3400138 SRL 130FT GA S37 420LB ANSI
70804108325	3400139	3400139 SRL 130FT SS S40 420LB ANSI
70804108457	3400152	3400152 SRL 85FT GA RTRVL S37 ANSI
70804108465	3400153	3400153 SRL 85FT GA RTRVL BRKT S37 ANSI
70804108507	3400157	3400157 SRL 130FT GA RTRVL BRKT S37 ANSI
70804108515	3400158	3400158 SRL 130FT SS RTRVL S40 420LBANSI
70804108572	3400164	3400164 SRL 130FT SS RSQ S40 END ANSI
70007459467	3400659	3400659 SBLOK 42M SS S40
70007460119	Codice 3400965B	3400965B SBLOK 130FT GA S37 420LB CA
70804571035	3400969	3400969 SBLOK 130FT SS S37 420LB CSA
70804506692	Codice 3400975B	3400975B SBLOK 130FT GA S37 420LB RTRVL
70804556333	3400978	3400978 SBLOK 130FT SS S37 420LB RTRVL
Nessun ID 3M	3400982	3400982 SBLOK 130FT SS S37 420 RTRVL CSA
Nessun ID 3M	3400983	3400983 SBLOK 130FT SS S37 420 RTRVL CSA
Nessun ID 3M	3400993	3400993 SBLOK 130FT SS S37 RSQ
70007452207	3400995	3400995 SBLOK 130FT SS S37 RSQ CSA
70804571043	3400996	3400996 SBLOK RSQ GA 40M S37 C16 CE
Nessun ID 3M	Codice 3401004B	3401004B SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CA
Nessun ID 3M	3401006	3401006 SBLOK 130FT SS S37 RTRVL RSQ CSA
70804506932	3401007	3401007 SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CSA
Nessun ID 3M	3401008	3401008 SBLOK 130FT GA S37 RTRVL RSQ CE
Nessun ID 3M	3401009	3401009 SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CE
70007489977	8301032	Treppiede in alluminio per spazi confinati 3M™ DBI-SALA® con 8301032 SRL a 3 vie, altezza 7 piedi, cavo zincato da 85 piedi
70007489985	8301033	Treppiede in alluminio per spazi confinati 3M™ DBI-SALA® con 8301033 SRL a 3 vie, altezza 7 piedi, cavo in acciaio inossidabile da 85 piedi
70007489993	8301034	Treppiede in alluminio per spazi confinati 3M™ DBI-SALA® con 8301034 SRL a 3 vie, altezza 7 piedi, cavo zincato da 130 piedi
70007490025	8301038	Treppiede in alluminio per spazi confinati 3M™ DBI-SALA® con 8301038 SRL a 3 vie, altezza 9 piedi, cavo zincato da 130 piedi
70007490058	8301048	Treppiede in alluminio per spazi confinati 3M™ DBI-SALA® con 8301048 SRL a 3 vie, altezza 7 piedi, cavo in acciaio inossidabile da 130 piedi
Nessun ID 3M	3400881/A	Linea vita retrattile a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA® 3-VIE™, 3400881/A, cavo in acciaio inox, 85 ft
70007452108	3400977	Linea vita retrattile a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400977, cavo in acciaio inox, 130 ft

70007452124	Codice 3400979B	Linea vita retrattile a 3 vie 3M DBI-SALA DBI-SALA 3M™ DBI-SALA®™ 3400979B, 130 ft
70804516931	3400998	Linea vita 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retraktion 3400998, Cavo Zincato, 40 m
70007451670	3400873	Linea vita retrattile a 3 vie con recupero a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA®™, 3400873 staffa, cavo in acciaio inox, 85 piedi
70007459939	3400911	Linea vita retrattile a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA®™ RSQ a 3 vie, 3400911, cavo zincato, 85 piedi
70804521493	3400916	Linea vita retrattile a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA®™ RSQ 3400916, 25 m
70007460192	3401002	Linea vita retrattile a 3 vie 3M™ DBI-SALA DBI-SALA®™ RSQ a 3 vie, 3401002, cavo zincato, 130 piedi
70804439183	3401003	Linea vita retrattile a 3 vie 3M™ DBI-SALA™® RSQ, 3401003, Cavo in acciaio inox, 130 ft
70007460200	3401004	Linea vita retrattile a 3 vie RSQ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ, 3401004, cavo in acciaio inox, 130 ft
70007647624	3401005	Linea vita retrattile a 3 vie 3M™ DBI-SALA® RSQ, 3401005 Cavo zincato™, 130 ft
70804495227	3400818	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400818, cavo inox, 25 m
70007451746	Codice 3400886B	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400886B, 85 ft
70007660916	3400891	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400891, cavo zincato, 85 ft
70007452199	Codice 3400991B	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400991B, Cavo in acciaio inox, 130 ft
70007649513	3400992	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400992, cavo zincato, 130 ft
70007460184	3400994	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400994, cavo in acciaio inox, 130 ft
70804495144	3400816	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400816, cavo in acciaio inox, 40 m
70804534520	3400859	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400859, cavo zincato, 85 ft
70804438912	3400861	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400861, cavo in acciaio inox, 85 ft
70007459749	Codice 3400862B	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA DBI-SALA® sigillata-BLOK™ 3400862B, cavo in acciaio inox, 85 ft
70804534538	3400893	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400893, cavo in acciaio inox, 85 ft
70007452041	3400966	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400966, cavo in acciaio inox, 130 ft
70007452066	Codice 3400967B	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400967B, Cavo in acciaio inox, 130 ft
70007450755	3400846	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ con 3400846 a ritrazione magnetica, cavo in acciaio inox, 50 ft
70804108473	3400154	3M. DBI-SALA® Sigillato-Blok. Linea vita retrattile per il recupero 3400154, in acciaio inox Cavo d'acciaio, ANSI, 85 piedi.

70804108481	3400155	3M. DBI-SALA® Sigillato-Blok. Linea vita retrattile per il recupero 3400155, con Staffa, cavo in acciaio inossidabile, ANSI, 85 piedi.
70804108598	3400166	3M. DBI-SALA® Sigillato-Blok. Linea di vita retrattile retrattile RSQ Retrieval 3400166, Cavo in acciaio inossidabile, ANSI, 85 piedi.
70804108564	3400163	3M. DBI-SALA® Sigillato-Blok. Linea vita retrattile RSQ 3400163, acciaio inox Cavo, ANSI, 85 piedi.
70804108309	3400137	3M. DBI-SALA® Sigillato-Blok. Linea vita retrattile 3400137, acciaio inox Cavo, ANSI, 85 piedi.
Nessun ID 3M	8301052	8301052 TRI/SRL 7FT GA 85FT
70804204801	8301095	8301095 TRI/SRL 9FT SS 85FT
70804204819	8301096	8301096 TRI/SRL 9FT GA 85FT
70804204843	8301099	8301099 TRI/SRL 9FT SS 130FT
70804504580	Codice 3400896B	RTRL 3V 25,5mSEL INOX
70804504606	Codice 3400918B	RTRL 3V 25m SEL RSQ
Nessun ID 3M	Codice 3400990B	SRL 130' GALV RSQ2000180 END, CA(3400991B)
Nessun ID 3M	3401028	SRL 130' GALV,RTRVL,RSQ9503163 FINE
70804108499	3400156	SRL 130' GALV, RTRVL2000180 FINE, 420lb, ANSI
70804108523	3400159	SRL 130' SS, RTRVL, BRKT2000181 FINE, 420lb, ANSI
70007450748	3400845	SRL 16.5mROPE RTRVL,BRKT2000181 END,CE
Nessun ID 3M	3400868	SRL 25M 316SS2100127 FINE,CE
70007451647	Codice 3400859C	SRL 30' GALV,RTRVL,BRKTOCCHIO FIAMMINGO,CSA
Nessun ID 3M	Codice 3400885B	SRL 85' GALV,RSQ2000180 END,CA(3400886B)
Nessun ID 3M	Codice 3400860B	SRL 85' GALV2000180 END, 420lb CAP, CA
70007451704	3400878	SRL 85' SS RTRVL, BRKT2000180 FINE, 420lbCAP, CSA
Nessun ID 3M	3400877	SRL 85' SS RTRVL2000180 END, 420lbCAP, CSA
70007459806	3400872	SRL 85' SS RTRVL2100042 END, TAPPO DA 420 libbre
Nessun ID 3M	3400888	SRL 85' SS,RSQ2000180 FINE
Nessun ID 3M	3400890	SRL 85' SS,RSQ2000180 FINE,CSA
Nessun ID 3M	3400914	SRL 85' SS, RTRVL, RSQ2000180 FINE, CSA
70804499054	Codice 3400912B	SRL 85' SS, RTRVL, RSQ2000181 FINE, CA (3400918B)
Nessun ID 3M	3400864	SRL 85' SS2000180 END, 420lbCAP, CSA



Divisione Sicurezza Personale

Centro 3M, edificio 235-2W-70
St. Paul, MN 55144-1000

I prodotti 3M PSD sono solo per uso professionale.

3M Canada

Casella postale
5757
Londra, Ontario
N6A 4T1

in Stati Uniti d'America

Servizio Tecnico 1-800-243-4630
Servizio Clienti 1-800-328-1667
3M.com/workersafet
y

In Canada
Servizio Tecnico 1-800-267-4414
Servizio Clienti 1-800-364-3577
3M.ca/Safety

© 3M 2024. Tutti i diritti riservati.

3M è un marchio di 3M Company e delle sue affiliate.

Utilizzato su licenza in Canada. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi proprietari. Si prega di riciclare.

3M rimane impegnata a fornire prodotti e servizi di qualità ai nostri clienti. Ci scusiamo per gli eventuali disagi che questa situazione potrebbe causarti.

Apprezziamo il vostro continuo supporto ai prodotti e ai servizi di protezione anticaduta 3M.