

Wymagane natychmiastowe działanie



Produktów

Wybierz samowijające się liny asekuracyjne 3M™ DBI-SALA® z uszczelnionym blokiem™



Firma 3M wydaje niniejsze zawiadomienie "Zaprzestanie użytkowania i wycofanie/wymiana lub naprawa" dla wybranych samowijających się linek ratunkowych 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™



W ramach nieustającego zaangażowania firmy 3M w dostarczanie wysokiej jakości produktów, informujemy naszych klientów o następujących informacjach związanych z wybranymi samowijającymi się liniami ratunkowymi (SRL) 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™. Dział Bezpieczeństwa Osobistego firmy 3M zidentyfikował efekt starzenia, który może mieć wpływ na wydajność modeli 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ SRL produkowanych od stycznia 2022 r. do października 2024 r. Ponadto może to również mieć wpływ na wszystkie urządzenia naprawione przez 3M lub autoryzowane centrum serwisowe (ASC) w tym okresie. Dzięki testom laboratoryjnym firma 3M ustaliła, że w przypadku upadku urządzenia te mogą nie zablokować się zgodnie z przeznaczeniem, **co może narazić pracownika na poważne obrażenia lub śmierć. Nie było doniesień o obrażeniach związanych z tym problemem.** Dotyczy to wszystkie warianty samowijających się lin ratunkowych o długości 85 stóp (~26 M), 130 stóp (~40 M) i 55 stóp (~17 M), zobacz załącznik, aby uzyskać pełną listę modeli, których dotyczy to powiadomienie o zaprzestaniu użytkowania.

Z tego powodu wysyłamy niniejsze zawiadomienie o zaprzestaniu użytkowania i wycofaniu / wymianie lub naprawie, aby wybrane samowijające się liny ratunkowe 3M DBI-SALA® sealed-blok™ zostały natychmiast wycofane z eksploatacji. Firma 3M pracuje nad tym, aby wkrótce wprowadzić produkty zamienne i rozwiązania naprawcze. Nieprzeczytanie i nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji związanych z niniejszą Informacją może spowodować **poważne obrażenia lub śmierć** użytkownika. Instrukcje dotyczące odpowiednich kolejnych kroków znajdują się poniżej.

Użytkownicy/Właściciele:

Natychmiast przestań używać Sealed-Blok™. Aby sprawdzić, czy problem dotyczy Twojego produktu, wykonaj czynności wymienione poniżej:



Krok 1. Znajdź numer modelu na metalowej etykiecie identyfikacyjnej (patrz zdjęcie 1). Jeśli numer modelu urządzenia znajduje się w Dodatku B, przejdź do **kroku 2**. Jeśli numer modelu nie jest wymieniony w załączniku B, nie jest on częścią zawiadomienia i może zostać zwrócony do eksploatacji.

Krok 2. Znajdź zapisy daty produkcji i serwisu na metalowej etykiecie identyfikacyjnej. Jeśli urządzenie zostało wyprodukowane LUB było serwisowane od stycznia 2022 r. do października 2024 r., przejdź do **kroku 3**. Jeśli urządzenie nie było produkowane lub serwisowane w okresie, którego dotyczy problem, nie jest objęte powiadomieniem i może zostać zwrócone do serwisu. (Patrz dodatek A dla znaku remediacji na etykiecie).


Krok 3. Aby rozpocząć proces rozwiązywania problemów z urządzeniami, których dotyczy problem, przejdź do www.3mpolska.pl/sealblokrecall i wypełnij formularz zgłoszeniowy, który pomoże Ci określić, jakie opcje są dostępne w Twojej sytuacji. Nie wszystkie opcje wymiany lub naprawy są natychmiast dostępne w momencie tego komunikatu.

Dystrybutorów:

Po otrzymaniu niniejszego Zawiadomienia należy skontaktować się ze specjalistą ds. upadków firmy 3M w celu uzyskania wykazu sprzedanych produktów, których dotyczy problem. Jeśli masz w magazynie którąkolwiek z samowijających się linek ratunkowych 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™, skontaktuj się z działem obsługi klienta 3M, aby skonfigurować autoryzację zwrotu materiału (RMA) i otrzymać kredyt na produkt lub wymianę. Prosimy o niezwłoczne przekazanie niniejszej Informacji wszystkim klientom, którzy kupili od Ciebie produkty, których dotyczy problem, i udzielenie wszelkiej pomocy, o którą poproszą Twoi klienci, aby zakończyć ten proces.

Załącznik A – Dodatkowe informacje dotyczące zapieczętowanego bloku™

Samozwijające się liny ratunkowe 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™, które przeszły rekultywację, będą miały oznaczone "0" na metalowej etykiecie identyfikacyjnej w pobliżu partii lub daty produkcji (patrz zdjęcie).



Samozwijające się liny asekuracyjne Sealed-Blok™ generacji 1, wyprodukowane przed 2015 rokiem, mają inną obudowę (kształt łezki). Nie są one częścią zawiadomienia i mogą być nadal używane i naprawiane zgodnie z zaleceniami.



Załącznik B - Lista części samozwijających się linek asekuracyjnych 3M™ DBI-SALA® sealed-Blok™ i powiązanych systemów statywów

Identyfikator 3M	Numer modelu	Opis
70007451654	3400862	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Samozwijający się 3400862 asekuracyjnej, ze stali nierdzewnej, 85 stóp
70007460101	3400965	Samozwijająca się lina asekuracyjna 3M™ DBI-SALA®™ 3400965, ocynkowany, 130 stóp
70804203514	3400169	3400169 SRL 85FT SS S40 420LB CZAPKA OSHA
70007452058	3400967	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Samozwijający się 3400967 asekuracyjnej, ze stali nierdzewnej, 130 stóp
70804203530	3400172	3400172 SRL 130FT SS S40 420LB CZAPKA OSHA
70007459780	3400867	Samozwijająca się lina asekuracyjna 3M™ DBI-SALA® sealed-blok™ 3400867, ze stali nierdzewnej, 85 stóp
70007459731	3400860	Samozwijająca 3400860 się lina asekuracyjna 3M DBI-SALA 3M™ DBI-SALA® z uszczelnionym blokiem™, ocynkowany, 85 stóp
70007459830	3400881	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-kierunkowy samozwijający się lina asekuracyjna 3400881, ze stali nierdzewnej, 85 stóp
70007452082	3400972	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Samozwijający się 3400972 asekuracyjnej, ze stali nierdzewnej, 130 stóp
70804504572	3400895B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-drożna samozwijająca się lina asekuracyjna 3400895B, Linka ze stali nierdzewnej, 25,6 m
70007451662	3400871	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-drożna samozwijająca się lina asekuracyjna ze wspornikiem 3400871, ocynkowany, 85 stóp

70007452157	3400986	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-drożny samowijający się 3400986 asekuracyjna lina asekuracyjna z tworzywa sztucznego, ze stali nierdzewnej, 130 stóp
70007452074	3400971	Samowijająca się lina asekuracyjna 3M™ DBI-SALA® 3400971 z uszczelnieniem™, ocynkowany, 130 stóp
70007451738	3400882	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-kierunkowa samowijająca się lina asekuracyjna ze wspornikiem 3400882, ze stali nierdzewnej, 85 stóp
70007459814	3400874	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-drożny samowijający się lina asekuracyjna 3400874, ze stali nierdzewnej, 85 stóp
70804504614	3400973B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-drożny - samowijający się lina asekuracyjna 3400973B, Linka ze stali nierdzewnej, 39,6 m3M™ DBI-SALA® Sealed-BI
70007459756	3400863	Samowijająca się lina asekuracyjna 3M™ DBI-SALA® 3400863 z uszczelnionym blokiem™, ocynkowany, 85 stóp
70007459822	3400876	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-drożna samowijająca się lina asekuracyjna ze wspornikiem 3400876, ocynkowany, 85 stóp
70007460127	3400968	Samowijająca się lina asekuracyjna 3M™ DBI-SALA® 3400968 z uszczelnionym blokiem™, ocynkowany, 130 stóp
70804203548	3400171	3400171 SRL 130FT SS RTRVL BRKT S40 OSHA
70007459848	3400883	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-drożna samowijająca się lina asekuracyjna ze wspornikiem 3400883, ze stali nierdzewnej, 85 stóp
70007452215	3400997	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Samowijający się 3400997 asekuracyjnej, ze stali nierdzewnej, 130 stóp
70804203506	3400168	3400168 SRL 85FT SS RTRVL BRKT S40 420LB
70804203498	3400167	3400167 SRL 85FT SS RTRVL S40 420LB OSHA
70007452132	3400981	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-drożna samowijająca się lina asekuracyjna ze wspornikiem 3400981, ocynkowany, 130 stóp
70007452090	3400976	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-drożna samowijająca się lina asekuracyjna ze wspornikiem 3400976, ocynkowany, 130 stóp
70007459954	3400917	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-kierunkowy samowijający się 3400917 asekuracyjny, ze stali nierdzewnej, 85 stóp
70804504622	3400989B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-drożny samowijający się lina asekuracyjna 3400989B, Linka ze stali nierdzewnej, 39,6 m
70007460176	3400987	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-drożna samowijająca się lina asekuracyjna ze wspornikiem 3400987, ze stali nierdzewnej, 130 stóp
70007451720	3400880	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-drożny samowijający się 3400880 asekuracyjny, ocynkowany, 85 stóp
70007460143	3400975	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-drożny samowijający się 3400975 asekuracyjny, ocynkowany, 130 stóp
70007459640	3400844	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-drożna samowijająca się lina asekuracyjna ze wspornikiem 3400844, Lina, 55 stóp
70007459871	3400892	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Samowijająca się lina asekuracyjna 3400917, ze stali nierdzewnej, 85 stóp
70804203522	3400170	3400170 SRL 130FT SS RTRVL S40 420LB OSHA
70007452116	3400979	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-kierunkowy samowijający się liny asekuracyjnej 3400979, ze stali nierdzewnej, 130 stóp
70007459798	3400870	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-drożny samowijający się 3400870 asekuracyjny, ocynkowany, 85 stóp
70007459772	3400866	3M™ DBI-SALA® Uszczelniona-blokowa™ samowijająca się lina asekuracyjna 3400866, ocynkowany, 85 stóp

70007452165	3400988	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-drożna samowijająca się lina asekuracyjna ze wspornikiem 3400988, ze stali nierdzewnej, 130 stóp
70007451696	3400875	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-drożny samowijający się linę asekuracyjną 3400875, ocynkowany, 85 stóp
70007459764	3400865	Samowijająca się lina asekuracyjna 3M™ DBI-SALA®™ 3400865, linka ze stali nierdzewnej, 85 stóp
70007452140	3400984	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-kierunkowy samowijający się lina asekuracyjna 3400984, ze stali nierdzewnej, 130 stóp
70007450730	3400843	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-kierunkowa samowijająca się lina asekuracyjna ze wspornikiem 3400843, lina, 55 stóp
70007459863	3400886	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Samowijający się 3400886 asekuracyjny, ze stali nierdzewnej, 85 stóp
70007451753	3400887	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Samowijający się 3400887 asekuracyjny, ocynkowany, 85 stóp
70007451712	3400879	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-kierunkowy samowijający się liny asekuracyjnej 3400879, ze stali nierdzewnej, 85 stóp
70007452181	3400991	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Samowijający się 3400991 asekuracyjny, ze stali nierdzewnej, 130 stóp
70804495110	3400813	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Samowijający się 3400813 asekuracyjnej, linka ze stali nierdzewnej, 25 m
70007451688	3400874B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-drożny samowijający się lina asekuracyjna 3400874B, ze stali nierdzewnej, 85 stóp
70007451837	3400913	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-drożny samowijający się linę asekuracyjną 3400913, ocynkowany, 85 stóp
70007460135	3400970	Samowijająca się lina asekuracyjna 3M™ DBI-SALA® 3400970 z uszczelnieniem,™ ze stali nierdzewnej, 130 stóp
70007490017	8301037	Aluminiowy statyw 3M™ DBI-SALA® do przestrzeni zamkniętej z 3-kierunkowym SRL 8301037, 9 stóp wysokości, 85 stóp ze stali nierdzewnej
70007451829	3400912	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-kierunkowy samowijający się linę asekuracyjną 3400912, ze stali nierdzewnej, 85 stóp
70804495235	3400819	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Samowijający się 3400819 asekuracyjnej, Linka ze stali nierdzewnej, 40 m
70804108440	3400151	3400151 SRL 55FT RP RTRVL BRKT S40 ANSI
70007490066	8301049	Aluminiowy statyw 3M™ DBI-SALA® do przestrzeni ograniczonej z 3-kierunkowym 8301049 SRL, ocynkowany o wysokości 9 stóp, długości 85 stóp
70804516899	3400897	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-drożny samowijający się 3400897 asekuracyjna lina asekuracyjna - ocynkowany, 25 m
70007460150	3400980	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-drożny samowijający się 3400980 asekuracyjny, ocynkowany, 130 stóp
70007459855	3400885	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Samowijający się 3400885 asekuracyjnej, ocynkowany, 85 stóp
70007451761	3400889	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Samowijająca się lina asekuracyjna 3400889, ze stali nierdzewnej, 85 stóp
70007460168	3400985	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-kierunkowy samowijający się 3400985 asekuracyjny, ocynkowany, 130 stóp
70007459947	3400915	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-kierunkowy samowijający się lina asekuracyjna 3400915, ze stali nierdzewnej, 85 stóp
70007452173	3400990	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Samowijający się 3400990 asekuracyjnej, ocynkowany, 130 stóp

70804516949	3400999	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-kierunkowy samozwijający się 3400999 asekuracyjna lina asekuracyjna , Linka ze stali nierdzewnej, 40 m
70804516907	3400898	3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-drożna samozwijająca się lina asekuracyjna 3400898, ze stali nierdzewnej, 25 m
70804484882	8301039	Aluminiowy statyw 3M™ DBI-SALA® do przestrzeni zamkniętej z 3-kierunkowym 8301039 SRL, 9 stóp wysokości, 130 stóp ze stali nierdzewnej
70007451811	3400910	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-drożny samozwijający się 3400910 asekuracyjny, ocynkowany, 85 stóp
70804108291	3400136	3400136 SRL 85FT GA S37 420LB ANSI
70804108317	3400138	3400138 SRL 130FT GA S37 420LB ANSI
70804108325	3400139	3400139 SRL 130FT SS S40 420LB ANSI
70804108457	3400152	3400152 SRL 85FT GA RTRVL S37 ANSI
70804108465	3400153	3400153 SRL 85FT GA RTRVL BRKT S37 ANSI
70804108507	3400157	3400157 SRL 130FT GA RTRVL BRKT S37 ANSI
70804108515	3400158	3400158 SRL 130FT SS RTRVL S40 420LBANSI
70804108572	3400164	3400164 SRL 130FT SS RSQ S40 KONIEC ANSI
70007459467	3400659	3400659 SBLOK 42M SS S40
70007460119	3400965B	3400965B SBLOK 130FT GA S37 420LB CA
70804571035	3400969	3400969 SBLOK 130FT SS S37 420LB CSA
70804506692	3400975B	3400975B SBLOK 130FT GA S37 420LB RTRVL
70804556333	3400978	3400978 SBLOK 130FT SS S37 420LB RTRVL
Brak identyfikatora 3M	3400982	3400982 SBLOK 130FT SS S37 420 RTRVL CSA
Brak identyfikatora 3M	3400983	3400983 SBLOK 130FT SS S37 420 RTRVL CSA
Brak identyfikatora 3M	3400993	3400993 SBLOK 130FT SS S37 RSQ
70007452207	3400995	3400995 SBLOK 130FT SS S37 RSQ CSA
70804571043	3400996	3400996 SBLOK RSQ GA 40M S37 C16 CE
Brak identyfikatora 3M	3401004B	3401004B SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CA
Brak identyfikatora 3M	3401006	3401006 SBLOK 130FT SS S37 RTRVL RSQ CSA
70804506932	3401007	3401007 SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CSA
Brak identyfikatora 3M	3401008	3401008 SBLOK 130FT GA S37 RTRVL RSQ CE
Brak identyfikatora 3M	3401009	3401009 SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CE
70007489977	8301032	Aluminiowy statyw 3M™ DBI-SALA® do przestrzeni zamkniętej z 3-kierunkowym 8301032 SRL, 7 stóp wysokości, 85 stóp ocynkowanego
70007489985	8301033	Aluminiowy statyw 3M™ DBI-SALA® do przestrzeni zamkniętej z 3-kierunkowym 8301033 SRL, 7 stóp wysokości, 85 stóp ze stali nierdzewnej
70007489993	8301034	Aluminiowy statyw 3M™ DBI-SALA® do przestrzeni zamkniętej z 3-kierunkowym ocynkowanym SRL 8301034, 7 stóp wysokości, 130 stóp ocynkowanego
70007490025	8301038	Aluminiowy statyw 3M™ DBI-SALA® do przestrzeni zamkniętej z 3-kierunkowym 8301038 SRL, 9 stóp wysokości, 130 stóp ocynkowanego
70007490058	8301048	Aluminiowy statyw 3M™ DBI-SALA® do przestrzeni zamkniętej z 3-kierunkowym 8301048 SRL, ze stali nierdzewnej o wysokości 7 stóp, długości 130 stóp
Brak identyfikatora 3M	3400881/A	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-kierunkowa samozwijająca się lina asekuracyjna 3400881/A, ze stali nierdzewnej, 85 stóp
70007452108	3400977	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-kierunkowy samozwijający się liny asekuracyjne 3400977, ze stali nierdzewnej, 130 stóp

70007452124	3400979B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-drożna samowijająca się lina asekuracyjna 3400979B, ze stali nierdzewnej, 130 stóp
70804516931	3400998	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-kierunkowy samowijający się 3400998 asekuracyjny, ocynkowany, 40 m
70007451670	3400873	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-kierunkowa samowijająca się lina asekuracyjna ze wspornikiem 3400873, ze stali nierdzewnej, 85 stóp
70007459939	3400911	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-drożny samowijający się 3400911 asekuracyjny, ocynkowany, 85 stóp
70804521493	3400916	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-kierunkowy samowijający się 3400916 asekuracyjny, ocynkowany, 25 m
70007460192	3401002	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-drożny samowijający się 3401002 asekuracyjny, ocynkowany, 130 stóp
70804439183	3401003	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-kierunkowy samowijający się lina asekuracyjna 3401003, ze stali nierdzewnej, 130 stóp
70007460200	3401004	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-kierunkowy samowijający się liny asekuracyjne 3401004, ze stali nierdzewnej, 130 stóp
70007647624	3401005	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-drożny samowijający się 3401005 asekuracyjny, ocynkowany, 130 stóp
70804495227	3400818	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Samowijający się 3400818 asekuracyjny, Linka ze stali nierdzewnej, 25 m
70007451746	3400886B	Samowijająca się lina asekuracyjna 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400886B, ze stali nierdzewnej, 85 stóp
70007660916	3400891	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Samowijający się 3400891 asekuracyjny, ocynkowany, 85 stóp
70007452199	3400991B	Samowijająca się lina asekuracyjna 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400991B, ze stali nierdzewnej, 130 stóp
70007649513	3400992	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Samowijający się 3400992 asekuracyjny, ocynkowany, 130 stóp
70007460184	3400994	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Samowijający się 3400994 asekuracyjnej, ze stali nierdzewnej, 130 stóp
70804495144	3400816	3M DBI-SALA Samowijająca 3400816 się lina asekuracyjna 3M™ DBI-SALA® z uszczelnieniem,™ linka ze stali nierdzewnej, 40 m
70804534520	3400859	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Samowijający się 3400859 asekuracyjnej, ocynkowany, 85 stóp
70804438912	3400861	Samowijająca się lina asekuracyjna 3M™ DBI-SALA® 3400861 z uszczelnionym blokiem™, linka ze stali nierdzewnej, 85 stóp
70007459749	3400862B	Samowijająca się lina asekuracyjna 3M™ DBI-SALA® sealed-Blok™ 3400862B, ze stali nierdzewnej, 85 stóp
70804534538	3400893	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Samowijający się 3400893 asekuracyjny, ze stali nierdzewnej, 85 stóp
70007452041	3400966	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Samowijający się 3400966 asekuracyjnej, ze stali nierdzewnej, 130 stóp
70007452066	3400967B	Samowijająca się lina asekuracyjna 3M™ DBI-SALA® SEALED-BLOK™ 3400967B, ze stali nierdzewnej, 130 stóp
70007450755	3400846	Samowijająca się lina asekuracyjna 3M™ DBI-SALA® z uszczelnionym blokiem™ z 3400846 magnetycznym, ze stali nierdzewnej, 50 stóp
70804108473	3400154	3M. DBI-SALA® Zapieczętowany-Blok. Samowijająca się lina asekuracyjna 3400154, nierdzewna Linka stalowa, ANSI, 85 ft.

70804108481	3400155	3M. DBI-SALA® Zapieczętowany-Blok. Samozwijający się 3400155 asekuracyjna z Wspornik, ze stali nierdzewnej, ANSI, 85 ft.
70804108598	3400166	3M. DBI-SALA® Zapieczętowany-Blok. Samozwijająca się lina asekuracyjna RSQ 3400166, ze stali nierdzewnej, ANSI, 85 ft.
70804108564	3400163	3M. DBI-SALA® Zapieczętowany-Blok. Samozwijająca się lina asekuracyjna RSQ 3400163, stal nierdzewna , ANSI, 85 ft.
70804108309	3400137	3M. DBI-SALA® Zapieczętowany-Blok. Samozwijająca się lina asekuracyjna 3400137, stal nierdzewna , ANSI, 85 ft.
Brak identyfikatora 3M	8301052	8301052 TRI/SRL 7FT GA 85FT
70804204801	8301095	8301095 TRI/SRL 9FT SS 85FT
70804204819	8301096	8301096 TRI/SRL 9FT GA 85FT
70804204843	8301099	8301099 TRI/SRL 9FT SS 130FT
70804504580	3400896B	RTRL 3V 25,5mSEL INOX
70804504606	3400918B	RTRL 3V 25m SEL RSQ
Brak identyfikatora 3M	3400990B	SRL 130' GALV RSQ2000180 KONIEC,CA(3400991B)
Brak identyfikatora 3M	3401028	SRL 130' GALV,RTRVL,RSQ9503163 KONIEC
70804108499	3400156	SRL 130' GALV,RTRVL2000180 END,420lb,ANSI
70804108523	3400159	SRL 130' SS,RTRVL,BRKT2000181 KONIECZNA,420lb,ANSI
70007450748	3400845	SRL 16.5mLINA RTRVL,BRKT2000181 KOŃCÓWKA,CE
Brak identyfikatora 3M	3400868	SRL 25M 316SS2100127 KONIEC, CE
70007451647	3400859C	SRL 30' GALV,RTRVL,BRKT FLEMISH EYE,CSA
Brak identyfikatora 3M	3400885B	SRL 85' GALV,RSQ2000180 END,CA(3400886B)
Brak identyfikatora 3M	3400860B	SRL 85' GALV2000180 KONIEC, 420lb CAP, CA
70007451704	3400878	SRL 85' SS RTRVL,BRKT2000180 KOŃCÓWKA,420lbCAP,CSA
Brak identyfikatora 3M	3400877	SRL 85' SS RTRVL2000180 END,420lbCAP,CSA
70007459806	3400872	SRL 85' SS RTRVL2100042 END, 420lb CAP
Brak identyfikatora 3M	3400888	SRL 85' SS,RSQ2000180 KONIEC
Brak identyfikatora 3M	3400890	SRL 85' SS,RSQ2000180 KOŃCA,CSA
Brak identyfikatora 3M	3400914	SRL 85' SS,RTRVL,RSQ2000180 KONIEC,CSA
70804499054	3400912B	SRL 85' SS,RTRVL,RSQ2000181 KONIEC,CA(3400918B)
Brak identyfikatora 3M	3400864	SRL 85' SS2000180 KONIECZNA,420lbCAP,CSA



Zakład Bezpieczeństwa Osobistego

3M Center, Budynek 235-2W-70 St. Paul, MN 55144-1000

Produkty 3M PSD są przeznaczone wyłącznie do użytku zawodowego.

3M Kanada

Skrytka pocztowa 5757 Londyn, Ontario N6A 4T1

W Stanach Zjednoczonych Ameryki

Serwis techniczny 1-800-243-4630
Obsługa klienta 1-800-328-1667
3M.com/workersafety

W Kanadzie
Serwis 1-800-267-4414
Techniczny 1-800-364-3577
Obsługa Klienta
3M.ca/Safety

© 3 miesiące 2024 r. Wszelkie prawa zastrzeżone.
3M jest znakiem towarowym firmy 3M i jej podmiotów stowarzyszonych.

Używany na podstawie licencji w Kanadzie. Wszystkie inne znaki towarowe są własności ich odpowiednich właścicieli. Proszę poddać recyklingowi.

Firma 3M pozostaje zaangażowana w dostarczanie swoim klientom wysokiej jakości produktów i usług. Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z tą sytuacją. Dziękujemy za nieustanne wsparcie dla produktów i usług 3M Fall Protection.