

**Omedelbara åtgärder krävs**



## Produkter

Välj 3M™ DBI-SALA® självindragande livlinor med förseglad blok™



3M utfärdar detta meddelande om "Sluta använda och återkalla/byta ut eller åtgärda" för utvalda 3M DBI-SALA® självindragande livlinor med förseglad blok™




Som en del av 3M:s pågående engagemang för att leverera produkter av hög kvalitet meddelar vi våra kunder om följande information relaterad till utvalda 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifelines (SRL). 3M Personal Safety Division har identifierat en åldringseffekt som kan påverka prestandan hos de 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ SRL:er som tillverkas från januari 2022 till oktober 2024. Dessutom kan alla enheter som repareras av 3M eller ett auktoriserat servicecenter (ASC) under denna tidsram också påverkas. Genom laborietester har 3M fastställt att i händelse av ett fall får dessa enheter inte låsa sig som de är konstruerade, **vilket kan utsätta arbetaren för allvarliga skador eller dödsfall. Det har inte förekommit några rapporter om skador i samband med detta problem.** Berörda storlekar är alla varianter av 85 fot (~26M), 130 fot (~40M) och 55 fot (~17M) självindragande livlinor, se bilagan för en fullständig lista över modeller som påverkas av detta meddelande om att sluta använda.

På grund av detta skickar vi ut detta meddelande om att sluta använda och återkalla/byta ut eller avhjälpa, så att de utvalda 3M DBI-SALA® förseglade™ självindragande livlinorna tas ur drift omedelbart. 3M arbetar för att snart ha ersättningsprodukter och saneringslösningar tillgängliga. Underlåtenhet att läsa och följa alla instruktioner som är förknippade med detta meddelande kan leda till **allvarlig skada eller dödsfall** för en användare. Instruktioner för lämpliga nästa steg finns nedan.

## Användare/ägare:

Sluta omedelbart att använda din Sealed-Blok™. För att identifiera om din produkt berörs, följ stegen nedan:



**Steg 1.** Leta reda på modellnumret på metallidentifieringsetiketten (se bild 1). Om enhetens modellnummer finns med i bilaga B går du vidare till **steg 2**. Om modellnumret inte finns med i bilaga B är det inte en del av meddelandet och kan tas i bruk igen.

**Steg 2.** Leta reda på uppgifterna om tillverknings- och servicedatum på metalletiketten. Om enheten tillverkades ELLER servades från januari 2022 till oktober 2024 går du till **steg 3**. Om enheten inte tillverkades eller servades under den berörda tidsramen är den inte en del av meddelandet och kan tas i bruk igen. (Se bilaga A för saneringsmärke på etiketten).


**Steg 3.** För att påbörja processen för att adressera berörda enheter, gå till [www.3msverige.se/sealblokrecall](http://www.3msverige.se/sealblokrecall) och fyll i intagsformuläret som hjälper dig att avgöra vilka alternativ som finns tillgängliga för din situation. Alla ersättnings- eller reparationsalternativ är inte omedelbart tillgängliga vid tidpunkten för den här kommunikationen.

## Distributörer:

När du har mottagit detta meddelande, vänligen kontakta din 3M Fall-specialist för en lista över de berörda produkterna som säljs till dig. Om du har någon av de påverkade 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ självindragande livlinorna i lager, vänligen kontakta 3M:s kundtjänst för att ställa in en RMA (Return Material Authorization) och få produktkredit eller ersättning. Vidarebefordra omedelbart detta meddelande till alla dina kunder som har köpt berörda produkter från dig och ge all hjälp som dina kunder begär för att slutföra processen.

## Bilaga A – Ytterligare information om förseglade block™

3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ självindragande livlinor som har genomgått sanering kommer att ha en "0" markerad på metallidentifieringsetiketten nära parti eller tillverkningsdatum (se bild).



Generation 1 Sealed-Blok™ självindragande livlinor, tillverkade före 2015, har ett annat hölje (droppform). De är inte en del av meddelandet och kan fortsätta att användas och repareras enligt anvisningarna.



## Bilaga B - Berörda 3M™ DBI-SALA® självindragande livlinor med förseglad blok™ och tillhörande stativsystem Dellista

3 miljoner ID-kort	Modellnummer	Beskrivning
70007451654	3400862	3M™ DBI-SALA® självindragande livlina 3400862 förseglad blok™, kabel i rostfritt stål, 85 fot
70007460101	3400965	3M™ DBI-SALA® förseglad 3400965™ självindragande livlina, galvaniserad kabel, 130 fot
70804203514	3400169	3400169 SRL 85FT SS S40 420LB KEPS OSHA
70007452058	3400967	3M™ DBI-SALA® förseglad Blok™ självindragande livlina 3400967, kabel i rostfritt stål, 130 fot
70804203530	3400172	3400172 SRL 130FT SS S40 420LB KEPS OSHA
70007459780	3400867	3M™ DBI-SALA® förseglad Blok™ självindragande livlina 3400867, kabel i rostfritt stål, 85 fot
70007459731	3400860	3M™ DBI-SALA® förseglad BLOK™ självindragande livlina 3400860, galvaniserad kabel, 85 fot
70007459830	3400881	3M™ DBI-SALA® förseglad-Blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400881, kabel i rostfritt stål, 85 fot
70007452082	3400972	3M™ DBI-SALA® förseglad BLOK™ självindragande livlina 3400972, kabel i rostfritt stål, 130 fot
70804504572	3400895B	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400895B, kabel i rostfritt stål, 25,6 m
70007451662	3400871	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina med fäste 3400871, galvaniserad kabel, 85 fot

70007452157	3400986	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400986, kabel i rostfritt stål, 130 fot
70007452074	3400971	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ självindragande livlina 3400971, galvaniserad kabel, 130 fot
70007451738	3400882	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina med fäste 3400882, kabel i rostfritt stål, 85 fot
70007459814	3400874	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400874, kabel i rostfritt stål, 85 fot
70804504614	3400973B	3M™ DBI-SALA® förseglad-Blok™ 3-vägs självindragande livlina 3400973B, kabel i rostfritt stål, 39,6 m 3M™ DBI-SALA® förseglad-svart
70007459756	3400863	3M™ DBI-SALA® förseglad 3400863™ självindragande livlina med livlina, galvaniserad kabel, 85 fot
70007459822	3400876	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina med fäste 3400876, galvaniserad kabel, 85 fot
70007460127	3400968	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ självindragande livlina 3400968, galvaniserad kabel, 130 fot
70804203548	3400171	3400171 SRL 130FT SS RTRVL BRKT S40 OSHA
70007459848	3400883	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina med fäste 3400883, kabel i rostfritt stål, 85 fot
70007452215	3400997	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ självindragande livlina 3400997, kabel i rostfritt stål, 130 fot
70804203506	3400168	3400168 SRL 85FT SS RTRVL BRKT S40 420LB
70804203498	3400167	3400167 SRL 85FT SS RTRVL S40 420LB OSHA
70007452132	3400981	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina med fäste 3400981, galvaniserad kabel, 130 fot
70007452090	3400976	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina med fäste 3400976, galvaniserad kabel, 130 fot
70007459954	3400917	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400917, kabel i rostfritt stål, 85 fot
70804504622	3400989B	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400989B, kabel i rostfritt stål, 39,6 m
70007460176	3400987	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina med fäste 3400987, kabel i rostfritt stål, 130 fot
70007451720	3400880	3M™ DBI-SALA® förseglad-Blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400880, galvaniserad kabel, 85 fot
70007460143	3400975	3M™ DBI-SALA® förseglad-Blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400975, galvaniserad kabel, 130 fot
70007459640	3400844	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina med fäste 3400844, rep, 55 fot
70007459871	3400892	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ självindragande livlina 3400917, kabel i rostfritt stål, 85 fot
70804203522	3400170	3400170 SRL 130FT SS RTRVL S40 420LB OSHA
70007452116	3400979	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400979, kabel i rostfritt stål, 130 fot
70007459798	3400870	3M™ DBI-SALA® förseglad-Blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400870, galvaniserad kabel, 85 fot
70007459772	3400866	3M™ DBI-SALA® förseglad Blok™ självindragande livlina 3400866, galvaniserad kabel, 85 fot

70007452165	3400988	3M™ DBI-SALA® förseglad-Blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina med fäste 3400988, kabel i rostfritt stål, 130 fot
70007451696	3400875	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400875, galvaniserad kabel, 85 fot
70007459764	3400865	3M™ DBI-SALA® förseglad Blok™ självindragande livlina 3400865, kabel i rostfritt stål, 85 fot
70007452140	3400984	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400984, kabel i rostfritt stål, 130 fot
70007450730	3400843	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina med fäste 3400843, rep, 55 fot
70007459863	3400886	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ självindragande livlina 3400886, kabel i rostfritt stål, 85 fot
70007451753	3400887	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ självindragande livlina 3400887, galvaniserad kabel, 85 fot
70007451712	3400879	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400879, kabel i rostfritt stål, 85 fot
70007452181	3400991	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ självindragande livlina 3400991, kabel i rostfritt stål, 130 fot
70804495110	3400813	3M™ DBI-SALA® självindragande livlina 3400813 förseglad blok™, kabel i rostfritt stål, 25 m
70007451688	3400874B	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400874B, kabel i rostfritt stål, 85 fot
70007451837	3400913	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400913, galvaniserad kabel, 85 fot
70007460135	3400970	3M™ DBI-SALA® förseglad Blok™ självindragande livlina 3400970, kabel i rostfritt stål, 130 fot
70007490017	8301037	3M™ DBI-SALA® aluminiumstativ i trångt utrymme med 3-vägs SRL-8301037, 9 fot hög, 85 fot kabel i rostfritt stål
70007451829	3400912	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400912, kabel i rostfritt stål, 85 fot
70804495235	3400819	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ självindragande livlina 3400819, kabel i rostfritt stål, 40 m
70804108440	3400151	3400151 SRL 55FT RP RTRVL BRKT S40 ANSI
70007490066	8301049	3M™ DBI-SALA® aluminiumstativ i trångt utrymme med 3-vägs SRL-8301049, 9 fot hög, 85 fot galvaniserad kabel
70804516899	3400897	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400897, galvaniserad kabel, 25 m
70007460150	3400980	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400980, galvaniserad kabel, 130 fot
70007459855	3400885	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ självindragande livlina 3400885, galvaniserad kabel, 85 fot
70007451761	3400889	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ självindragande livlina 3400889, kabel i rostfritt stål, 85 fot
70007460168	3400985	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400985, galvaniserad kabel, 130 fot
70007459947	3400915	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400915, kabel i rostfritt stål, 85 fot
70007452173	3400990	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ självindragande livlina 3400990, galvaniserad kabel, 130 fot

70804516949	3400999	3M™ DBI-SALA® förseglad Blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400999, kabel i rostfritt stål, 40 m
70804516907	3400898	3M DBI-SALA® förseglad-Blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400898, Rostfri kabel, 25 m
70804484882	8301039	3M™ DBI-SALA® aluminiumstativ i trångt utrymme med 3-vägs SRL-8301039, 9 fot hög, 130 fot kabel i rostfritt stål
70007451811	3400910	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400910, galvaniserad kabel, 85 fot
70804108291	3400136	3400136 SRL 85FT GA S37 420LB ANSI
70804108317	3400138	3400138 SRL 130FT GA S37 420LB ANSI
70804108325	3400139	3400139 SRL 130FT SS S40 420LB ANSI
70804108457	3400152	3400152 SRL 85FT GA RTRVL S37 ANSI
70804108465	3400153	3400153 SRL 85FT GA RTRVL BRKT S37 ANSI
70804108507	3400157	3400157 SRL 130FT GA RTRVL BRKT S37 ANSI
70804108515	3400158	3400158 SRL 130FT SS RTRVL S40 420LBANSI
70804108572	3400164	3400164 SRL 130FT SS RSQ S40 END ANSI
70007459467	3400659	3400659 SBLOK 42M SS S40
70007460119	3400965B	3400965B SBLOK 130FT GA S37 420LB CA
70804571035	3400969	3400969 SBLOK 130FT SS S37 420LB CSA
70804506692	3400975B	3400975B SBLOK 130FT GA S37 420LB RTRVL
70804556333	3400978	3400978 SBLOK 130FT SS S37 420LB RTRVL
Inget 3M ID	3400982	3400982 SBLOK 130FT SS S37 420 RTRVL CSA
Inget 3M ID	3400983	3400983 SBLOK 130FT SS S37 420 RTRVL CSA
Inget 3M ID	3400993	3400993 SBLOK 130FT SS S37 RSQ
70007452207	3400995	3400995 SBLOK 130FT SS S37 RSQ CSA
70804571043	3400996	3400996 SBLOK RSQ GA 40M S37 C16 CE
Inget 3M ID	3401004B	3401004B SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CA
Inget 3M ID	3401006	3401006 SBLOK 130FT SS S37 RTRVL RSQ CSA
70804506932	3401007	3401007 SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CSA
Inget 3M ID	3401008	3401008 SBLOK 130FT GA S37 RTRVL RSQ CE
Inget 3M ID	3401009	3401009 SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CE
70007489977	8301032	3M™ DBI-SALA® aluminiumstativ i trångt utrymme med 3-vägs SRL-8301032, 7 fot hög, 85 fot galvaniserad kabel
70007489985	8301033	3M™ DBI-SALA® aluminiumstativ i trångt utrymme med 3-vägs SRL-8301033, 7 fot hög, 85 fot kabel i rostfritt stål
70007489993	8301034	3M™ DBI-SALA® aluminiumstativ i trångt utrymme med 3-vägs SRL-8301034, 7 fot hög, 130 fot galvaniserad kabel
70007490025	8301038	3M™ DBI-SALA® aluminiumstativ i trångt utrymme med 3-vägs SRL-8301038, 9 fot hög, 130 fot galvaniserad kabel
70007490058	8301048	3M™ DBI-SALA® aluminiumstativ i trångt utrymme med 3-vägs SRL-8301048, 7 fot hög, 130 fot kabel i rostfritt stål
Inget 3M ID	3400881/A	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400881/A, kabel i rostfritt stål, 85 fot
70007452108	3400977	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400977, kabel i rostfritt stål, 130 fot

70007452124	3400979B	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400979B, kabel i rostfritt stål, 130 fot
70804516931	3400998	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400998, galvaniserad kabel, 40 m
70007451670	3400873	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ 3-vägs hämtning självindragande livlina med fäste 3400873, kabel i rostfritt stål, 85 fot
70007459939	3400911	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400911, galvaniserad kabel, 85 fot
70804521493	3400916	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3400916, galvaniserad kabel, 25 m
70007460192	3401002	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3401002, galvaniserad kabel, 130 fot
70804439183	3401003	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3401003, kabel i rostfritt stål, 130 fot
70007460200	3401004	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3401004, kabel i rostfritt stål, 130 fot
70007647624	3401005	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-vägs hämtning självindragande livlina 3401005, galvaniserad kabel, 130 fot
70804495227	3400818	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ självindragande livlina 3400818, kabel i rostfritt stål, 25 m
70007451746	3400886B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ självindragande livlina 3400886B, kabel i rostfritt stål, 85 fot
70007660916	3400891	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ självindragande livlina 3400891, galvaniserad kabel, 85 fot
70007452199	3400991B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ självindragande livlina 3400991B, kabel i rostfritt stål, 130 fot
70007649513	3400992	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ självindragande livlina 3400992, galvaniserad kabel, 130 fot
70007460184	3400994	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ självindragande livlina 3400994, kabel i rostfritt stål, 130 fot
70804495144	3400816	3M™ DBI-SALA® självindragande livlina 3400816 förseglad blok™, kabel i rostfritt stål, 40 m
70804534520	3400859	3M™ DBI-SALA® självindragande livlina 3400859 förseglad blok™, galvaniserad kabel, 85 fot
70804438912	3400861	3M™ DBI-SALA® förseglad 3400861™ självindragande livlina, kabel i rostfritt stål, 85 fot
70007459749	3400862B	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ självindragande livlina 3400862B, kabel i rostfritt stål, 85 fot
70804534538	3400893	3M™ DBI-SALA® förseglad Blok™ självindragande livlina 3400893, kabel i rostfritt stål, 85 fot
70007452041	3400966	3M™ DBI-SALA® förseglad Blok™ självindragande livlina 3400966, kabel i rostfritt stål, 130 fot
70007452066	3400967B	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ självindragande livlina 3400967B, kabel i rostfritt stål, 130 fot
70007450755	3400846	3M™ DBI-SALA® förseglad blok™ självindragande livlina med magnetisk indragning 3400846, kabel i rostfritt stål, 50 fot
70804108473	3400154	3M. DBI-SALA® Förseglad-Blok. Hämtning av självindragande livlina 3400154, Rostfri Stålkabel, ANSI, 85 fot.

70804108481	3400155	3M. DBI-SALA® Förseglad-Blok. Hämtning av självindragande livlina 3400155, med Fäste, kabel i rostfritt stål, ANSI, 85 fot.
70804108598	3400166	3M. DBI-SALA® Förseglad-Blok. RSQ Hämtning av självindragande livlina 3400166, Kabel i rostfritt stål, ANSI, 85 fot.
70804108564	3400163	3M. DBI-SALA® Förseglad-Blok. RSQ självindragande livlina 3400163, rostfritt stål Kabel, ANSI, 85 fot.
70804108309	3400137	3M. DBI-SALA® Förseglad-Blok. Självindragande livlina 3400137, rostfritt stål Kabel, ANSI, 85 fot.
Inget 3M ID	8301052	8301052 TRI/SRL 7FT GA 85FT
70804204801	8301095	8301095 TRI/SRL 9FT SS 85FT
70804204819	8301096	8301096 TRI/SRL 9FT GA 85FT
70804204843	8301099	8301099 TRI/SRL 9FT SS 130FT
70804504580	3400896B	RTRL 3V 25,5mSEL INOX
70804504606	3400918B	RTRL 3V 25m SEL RSQ
Inget 3M ID	3400990B	SRL 130' GALV RSQ2000180 ÄNDE,CA(3400991B)
Inget 3M ID	3401028	SRL 130' GALV,RTRVL,RSQ9503163 ÄNDE
70804108499	3400156	SRL 130 'GALV, RTRVL2000180 ÄNDE, 420lb, ANSI
70804108523	3400159	SRL 130 'SS, RTRVL, BRKT2000181 ÄNDE, 420lb, ANSI
70007450748	3400845	SRL 16.5mROPE RTRVL, BRKT2000181 ÄNDE, CE
Inget 3M ID	3400868	SRL 25M 316SS2100127 SLUT,CE
70007451647	3400859C	SRL 30' GALV,RTRVL,BRKT FLEMISH EYE,CSA
Inget 3M ID	3400885B	SRL 85' GALV,RSQ2000180 ÄNDE,CA(3400886B)
Inget 3M ID	3400860B	SRL 85 'GALV2000180 ÄNDE, 420lb KEPS, CA
70007451704	3400878	SRL 85 'SS RTRVL, BRKT2000180 ÄNDE, 420lbCAP, CSA
Inget 3M ID	3400877	SRL 85 'SS RTRVL2000180 ÄNDE, 420lbCAP, CSA
70007459806	3400872	SRL 85 'SS RTRVL2100042 ÄNDE, 420lb LOCK
Inget 3M ID	3400888	SRL 85' SS, RSQ2000180 ÄNDE
Inget 3M ID	3400890	SRL 85' SS, RSQ2000180 ÄNDE, CSA
Inget 3M ID	3400914	SRL 85 'SS, RTRVL, RSQ2000180 ÄNDE, CSA
70804499054	3400912B	SRL 85' SS,RTRVL,RSQ2000181 ÄNDE,CA(3400918B)
Inget 3M ID	3400864	SRL 85 'SS2000180 ÄNDE, 420lbCAP, CSA



## Avdelningen för personlig säkerhet

3M Center, byggnad 235-2W-70 St. Paul, MN 55144-1000

3M PSD-produkter är endast avsedda för yrkesmässig användning.

## 3M Kanada

PB 5757  
London, Ontario  
N6A 4T1

## I AMERIKAS FÖRENTA STATER

Teknisk service 1-800-243-4630  
Kundservice 1-800-328-1667  
3M.com/workersafet y

I Kanada Teknisk Service  
Kundtjänst 1-800-267-4414  
3M.ca/Safety 1-800-364-3577

© 3M 2024. Alla rättigheter förbehållna.  
3M är ett varumärke som tillhör 3M Company och dess dotterbolag.

Används under licens i Kanada. Alla andra varumärken är egendom som tillhör deras respektive ägare. Återvinn gärna.  
3M fortsätter att tillhandahålla kvalitetsprodukter och tjänster till våra kunder. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som denna situation kan orsaka dig.  
Vi uppskattar ditt fortsatta stöd för 3M:s produkter och tjänster för fallskydd.