

SE REQUIERE ACCION INMEDIATA



Productos

Líneas de vida autorretráctiles 3M™ DBI-SALA®™ Sealed-Blok™ seleccionadas



3M está emitiendo este aviso de "Detener el Uso y Retirar/Reemplazar o Remediar" para ciertas líneas de vida autorretráctiles 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™



Como parte del compromiso continuo de 3M de ofrecer productos de alta calidad, notificamos a nuestros clientes la siguiente información relacionada con determinadas líneas de vida autorretráctiles (SRL) 3M™ DBI-SALA®™ Sealed-Blok™. La División de Seguridad Personal de 3M ha identificado un efecto de envejecimiento que puede afectar el desempeño de los SRL 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ producidos entre enero de 2022 y octubre de 2024. Además, cualquier dispositivo reparado por 3M, o un centro de servicio autorizado (ASC), durante este período de tiempo también puede verse afectado. A través de pruebas de laboratorio, 3M ha determinado que, en caso de una caída, es posible que estos dispositivos no se bloqueen según lo diseñado, **lo que podría exponer al trabajador a lesiones graves o la muerte. No ha habido informes de lesiones asociadas con este problema.** Los tamaños afectados son todas las variantes de las líneas de vida autorretráctiles de 85 pies (~26 M), 130 pies (~40 M) y 55 pies (~17 M), consulte el apéndice para obtener la lista completa de modelos afectados por este aviso de suspensión de uso.

Debido a esto, estamos enviando este Aviso de Detención de Uso y Retiro / Reemplazo o Remediación, para que las líneas de vida autorretráctiles 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ seleccionadas se retiren del servicio de inmediato. 3M está trabajando para tener pronto disponibles productos de reemplazo y soluciones de remediación. El incumplimiento de la lectura y el seguimiento de todas las instrucciones asociadas con este Aviso puede provocar **lesiones graves o la muerte** del usuario. A continuación, se incluyen instrucciones para los siguientes pasos adecuados.

Usuarios/Propietarios:

Deje de usar su Sealed-Blok™ inmediatamente. Para identificar si tu producto está afectado, sigue los pasos que se indican a continuación:



Paso 1. Localice el número de modelo en la etiqueta de identificación metálica (consulte la Foto 1). Si el número de modelo de su dispositivo aparece en el Apéndice B, continúe con el **paso 2**. Si el número de modelo no está incluido en el Apéndice B, no forma parte de la notificación y puede devolverse al servicio.



Paso 2. Localice los registros de fechas de fabricación y servicio en la etiqueta de identificación metálica. Si el dispositivo se fabricó o se reparó entre enero de 2022 y octubre de 2024, vaya al **paso 3**. Si el dispositivo no se fabricó ni se reparó durante el período de tiempo afectado, no forma parte del aviso y puede volver a funcionar. (Consulte el Apéndice A para ver la marca de corrección en la etiqueta).

Paso 3. Para comenzar el proceso de tratamiento de los dispositivos afectados, vaya a www.3m.com/sealedblockrecall y complete el formulario de admisión que lo ayudará a determinar qué opciones están disponibles para su situación. No todas las opciones de reemplazo o corrección están disponibles inmediatamente en el momento de esta comunicación.

Distribuidores:

Al recibir este Aviso, comuníquese con su especialista en caídas de 3M para obtener una lista de los productos afectados que se le vendieron. Si tiene en stock alguna de las líneas de vida autorretráctiles 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ afectadas, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de 3M para coordinar la devolución de los materiales y recibir crédito o reemplazo del producto. Envíe inmediatamente este Aviso a cualquiera de sus clientes que le haya comprado productos afectados y brinde cualquier asistencia solicitada por sus clientes para completar el proceso.

Apéndice A – Información adicional sobre el bloque™ sellado

<p>Las líneas de vida autorretráctiles selladas de 3M DBI-SALA® Blok™ que hayan pasado por la remediación tendrán un "0" marcado en la etiqueta de identificación metálica cerca del lote o la fecha de fabricación (ver imagen).</p>	
<p>Las líneas de vida autorretráctiles selladas de™ 1.ª generación, producidas antes de 2015, tienen una carcasa diferente (forma de lágrima). No son parte del aviso y pueden continuar usándose y reparándose según las indicaciones.</p>	

Apéndice B - Lista de piezas de anticaidas autorretráctiles 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ y sistemas de trípode asociados afectados

ID de 3M	Número de modelo	Descripción
70007451654	3400862	Línea™ de vida autorretráctil sellada DBI-SALA™ de 3400862 de línea de vida sellada, cable de acero inoxidable, 85 pies
70007460101	3400965	3M™ DBI-SALA® Línea™ de vida autorretráctil sellada 3400965, cable galvanizado, 130 pies
70804203514	3400169	3400169 SRL 85FT SS S40 420LB GORRA OSHA
70007452058	3400967	Línea™ de vida autorretráctil sellada DBI-SALA™ de 3400967 de línea de vida sellada, cable de acero inoxidable, 130 pies
70804203530	3400172	3400172 SRL 130FT SS S40 420LB GORRA OSHA
70007459780	3400867	Línea de vida autorretráctil sellada 3M™ DBI-SALA®™ 3400867, cable de acero inoxidable, 85 pies
70007459731	3400860	3M™ DBI-SALA® Línea™ de vida autorretráctil sellada 3400860, cable galvanizado, 85 pies
70007459830	3400881	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400881, Cable de Acero Inoxidable, 85 pies
70007452082	3400972	Línea™ de vida autorretráctil sellada DBI-SALA™ de 3400972 de línea de vida sellada, cable de acero inoxidable, 130 pies
70804504572	3400895B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400895B, Cable de Acero Inoxidable, 25,6 m
70007451662	3400871	3M™ DBI-SALA® Línea de Vida Autorretráctil de Recuperación de™ 3 Vías Sellada con Soporte 3400871, Cable Galvanizado, 85 pies

70007452157	3400986	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400986, Cable de Acero Inoxidable, 130 ft
70007452074	3400971	3M™ DBI-SALA® Línea™ de vida autorretráctil sellada 3400971, cable galvanizado, 130 pies
70007451738	3400882	Línea de vida autorretráctil de recuperación de 3 vías 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ con soporte 3400882, cable de acero inoxidable, 85 pies
70007459814	3400874	Línea de vida autorretráctil de 3 vías con bloqueo sellado™ DBI-SALA®™ 3400874, cable de acero inoxidable, 85 pies
70804504614	3400973B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3 Vías- Línea de Vida Autorretráctil 3400973B, Cable de Acero Inoxidable, 39.6 m3M™ DBI-SALA® Sealed-BI
70007459756	3400863	3M™ DBI-SALA® Línea™ de vida autorretráctil sellada 3400863, cable galvanizado, 85 pies
70007459822	3400876	3M™ DBI-SALA® Línea™ de vida autorretráctil de recuperación de 3 vías sellada con soporte 3400876, cable galvanizado, 85 pies
70007460127	3400968	3M™ DBI-SALA® Línea™ de vida autorretráctil sellada 3400968, cable galvanizado, 130 pies
70804203548	3400171	3400171 SRL 130FT SS RTRVL BRKT S40 OSHA
70007459848	3400883	Línea™ de vida autorretráctil de recuperación de 3 vías DBI-SALA®™ sellada de 3 m con soporte 3400883, cable de acero inoxidable, 85 pies
70007452215	3400997	Línea de vida autorretráctil RSQ sellada 3M™ DBI-SALA®™ 3400997, cable de acero inoxidable, 130 pies
70804203506	3400168	3400168 SRL 85FT SS RTRVL BRKT S40 420LB
70804203498	3400167	3400167 SRL 85FT SS RTRVL S40 420LB OSHA
70007452132	3400981	3M™ DBI-SALA® Línea™ de vida autorretráctil de recuperación de 3 vías sellada con soporte 3400981, cable galvanizado, 130 pies
70007452090	3400976	3M™ DBI-SALA® Línea™ de vida autorretráctil de recuperación de 3 vías sellada con soporte 3400976, cable galvanizado, 130 pies
70007459954	3400917	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400917, Cable de Acero Inoxidable, 85 ft
70804504622	3400989B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retrapeval Lifeline 3400989B, Cable de Acero Inoxidable, 39,6 m
70007460176	3400987	3M™ DBI-SALA® Línea™ de vida autorretráctil de recuperación de 3 vías sellada con soporte 3400987, cable de acero inoxidable, 130 pies
70007451720	3400880	3M™ DBI-SALA Sealed-Blok®™ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400880, Cable Galvanizado, 85 pies
70007460143	3400975	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400975, Cable Galvanizado, 130 ft
70007459640	3400844	3M™ DBI-SALA® Línea™ de vida autorretráctil de recuperación de 3 vías sellada con soporte 3400844, cuerda, 55 pies
70007459871	3400892	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Línea de Vida Autorretráctil 3400917, Cable de Acero Inoxidable, 85 pies
70804203522	3400170	3400170 SRL 130FT SS RTRVL S40 420LB OSHA
70007452116	3400979	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400979, Cable de Acero Inoxidable, 130 ft
70007459798	3400870	3M™ DBI-SALA Sealed-Blok®™ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400870, Cable Galvanizado, 85 pies
70007459772	3400866	3M™ DBI-SALA® Línea™ de vida autorretráctil sellada 3400866, cable galvanizado, 85 pies

70007452165	3400988	Línea™ de vida autorretráctil de recuperación de 3 vías DBI-SALA®™ sellada de 3 m con soporte 3400988, cable de acero inoxidable, 130 pies
70007451696	3400875	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400875, Cable Galvanizado, 85 pies
70007459764	3400865	Línea de vida autorretráctil sellada 3M™ DBI-SALA®™ 3400865, cable de acero inoxidable, 85 pies
70007452140	3400984	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400984, Cable de Acero Inoxidable, 130 ft
70007450730	3400843	3M™ DBI-SALA® Línea™ de vida autorretráctil de recuperación de 3 vías con soporte 3400843, cuerda, 55 pies
70007459863	3400886	Línea de vida autorretráctil RSQ sellada 3M™ DBI-SALA®™ 3400886, cable de acero inoxidable, 85 pies
70007451753	3400887	Línea de vida autorretráctil RSQ sellada 3M™ DBI-SALA®™ 3400887, cable galvanizado, 85 pies
70007451712	3400879	3M™ DBI-SALA Sealed-Blok®™ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400879, Cable de Acero Inoxidable, 85 pies
70007452181	3400991	Línea de vida autorretráctil RSQ sellada 3M™ DBI-SALA®™ 3400991, cable de acero inoxidable, 130 pies
70804495110	3400813	3M™ DBI-SALA® Línea™ de vida autorretráctil sellada 3400813, cable de acero inoxidable, 25 m
70007451688	3400874B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retract Lifeline 3400874B, Cable de Acero Inoxidable, 85 ft
70007451837	3400913	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Línea de Vida Retráctil Retráctil 3400913, Cable Galvanizado, 85 pies
70007460135	3400970	Línea de vida autorretráctil sellada 3M™ DBI-SALA®™ 3400970, cable de acero inoxidable, 130 pies
70007490017	8301037	Trípode de aluminio para espacios confinados 3M™ DBI-SALA® con cable de acero inoxidable SRL de 3 vías 8301037, 9 pies de altura, 85 pies
70007451829	3400912	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400912, Cable de Acero Inoxidable, 85 pies
70804495235	3400819	Línea de vida autorretráctil 3M™ DBI-SALA® 3400819 de línea de vida autorretráctil Sealed-Blok™ RSQ, cable de acero inoxidable, 40 m
70804108440	3400151	3400151 SRL 55FT RP RTRVL BRKT S40 ANSI
70007490066	8301049	Trípode de aluminio para espacios confinados 3M™ DBI-SALA® con cable galvanizado SRL de 3 vías 8301049, 9 pies de altura, 85 pies
70804516899	3400897	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400897, Cable Galvanizado, 25 m
70007460150	3400980	3M™ DBI-SALA Sealed-Blok®™ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400980, Cable Galvanizado, 130 ft
70007459855	3400885	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Línea de Vida Autorretráctil 3400885, Cable Galvanizado, 85 pies
70007451761	3400889	Línea de vida autorretráctil RSQ sellada 3M™ DBI-SALA®™ 3400889, cable de acero inoxidable, 85 pies
70007460168	3400985	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400985, Cable Galvanizado, 130 ft
70007459947	3400915	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400915, Cable de Acero Inoxidable, 85 pies
70007452173	3400990	Línea de vida autorretráctil RSQ sellada 3M™ DBI-SALA®™ 3400990, cable galvanizado, 130 pies

70804516949	3400999	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400999, Cable de Acero Inoxidable, 40 m
70804516907	3400898	3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Línea de vida autorretráctil 3400898, cable de acero inoxidable, 25 m
70804484882	8301039	Trípode de aluminio para espacios confinados 3M™ DBI-SALA® con cable de acero inoxidable SRL de 3 vías 8301039, 9 pies de altura, 130 pies
70007451811	3400910	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Línea de Vida Retráctil Retráctil 3400910, Cable Galvanizado, 85 pies
70804108291	3400136	3400136 SRL 85FT GA S37 420LB ANSI
70804108317	3400138	3400138 SRL 130FT GA S37 420LB ANSI
70804108325	3400139	3400139 SRL 130FT SS S40 420LB ANSI
70804108457	3400152	3400152 SRL 85FT GA RTRVL S37 ANSI
70804108465	3400153	3400153 SRL 85FT GA RTRVL BRKT S37 ANSI
70804108507	3400157	3400157 SRL 130FT GA RTRVL BRKT S37 ANSI
70804108515	3400158	3400158 SRL 130FT SS RTRVL S40 420LBANSI
70804108572	3400164	3400164 SRL 130FT SS RSQ S40 END ANSI
70007459467	3400659	3400659 SBLOK 42M SS S40
70007460119	3400965B	3400965B SBLOK 130FT GA S37 420LB CA
70804571035	3400969	3400969 SBLOK 130FT SS S37 420LB CSA
70804506692	3400975B	3400975B SBLOK 130FT GA S37 420LB RTRVL
70804556333	3400978	3400978 SBLOK 130FT SS S37 420LB RTRVL
Sin ID de 3M	3400982	3400982 SBLOK 130FT SS S37 420 RTRVL CSA
Sin ID de 3M	3400983	3400983 SBLOK 130FT SS S37 420 RTRVL CSA
Sin ID de 3M	3400993	3400993 SBLOK 130FT SS S37 RSQ
70007452207	3400995	3400995 SBLOK 130FT SS S37 RSQ CSA
70804571043	3400996	3400996 SBLOK RSQ GA 40M S37 C16 CE
Sin ID de 3M	3401004B	3401004B SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CA
Sin ID de 3M	3401006	3401006 SBLOK 130FT SS S37 RTRVL RSQ CSA
70804506932	3401007	3401007 SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CSA
Sin ID de 3M	3401008	3401008 SBLOK 130FT GA S37 RTRVL RSQ CE
Sin ID de 3M	3401009	3401009 SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CE
70007489977	8301032	Trípode de aluminio para espacios confinados 3M™ DBI-SALA® con cable galvanizado SRL de 3 vías 8301032, 7 pies de altura, 85 pies
70007489985	8301033	Trípode de aluminio para espacios confinados 3M™ DBI-SALA® con cable de acero inoxidable SRL de 3 vías 8301033, 7 pies de altura, 85 pies
70007489993	8301034	Trípode de aluminio para espacios confinados 3M™ DBI-SALA® con cable galvanizado SRL de 3 vías 8301034, 7 pies de altura, 130 pies
70007490025	8301038	Trípode de aluminio para espacios confinados 3M™ DBI-SALA® con cable galvanizado SRL de 3 vías, 8301038, 9 pies de altura, 130 pies
70007490058	8301048	Trípode de aluminio para espacios confinados 3M™ DBI-SALA® con cable de acero inoxidable SRL de 3 vías 8301048, 7 pies de altura, 130 pies
Sin ID de 3M	3400881/A	3M™ DBI-SALA Sealed-Blok®™ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400881/A, Cable de Acero Inoxidable, 85 ft
70007452108	3400977	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400977, Cable de Acero Inoxidable, 130 ft

70007452124	3400979B	3M™ DBI-SALA Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retract Lifeline 3400979B, cable de acero inoxidable, 130 pies
70804516931	3400998	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400998, Cable Galvanizado, 40 m
70007451670	3400873	Línea™ de vida autorretráctil de recuperación de 3 vías DBI-SALA®™ sellada de 3 m con soporte 3400873, cable de acero inoxidable, 85 pies
70007459939	3400911	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Línea de Vida Retráctil Línea de Vida Autorretráctil 3400911, Cable Galvanizado, 85 ft
70804521493	3400916	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400916, Cable Galvanizado, 25 m
70007460192	3401002	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3401002, Cable Galvanizado, 130 pies
70804439183	3401003	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3401003, Cable de Acero Inoxidable, 130 ft
70007460200	3401004	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3401004, Cable de Acero Inoxidable, 130 ft
70007647624	3401005	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Línea de Vida Retráctil Línea de Vida Autorretráctil 3401005, Cable Galvanizado, 130 ft
70804495227	3400818	Línea de vida autorretráctil 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400818, cable de acero inoxidable, 25 m
70007451746	3400886B	Línea de vida autorretráctil RSQ RSQ sellada 3400886B de 3M™ DBI-SALA®™, cable de acero inoxidable, 85 pies
70007660916	3400891	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Línea de Vida Autorretráctil 3400891, Cable Galvanizado, 85 pies
70007452199	3400991B	Línea de vida autorretráctil RSQ RSQ sellada 3400991B de 3M™ DBI-SALA®™, cable de acero inoxidable, 130 pies
70007649513	3400992	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Línea de vida autorretráctil 3400992, cable galvanizado, 130 pies
70007460184	3400994	Línea de vida autorretráctil RSQ sellada 3M™ DBI-SALA®™ 3400994, cable de acero inoxidable, 130 pies
70804495144	3400816	3M™ DBI-SALA® Línea™ de vida autorretráctil sellada 3400816, cable de acero inoxidable, 40 m
70804534520	3400859	3M™ DBI-SALA® Línea™ de vida autorretráctil sellada 3400859, cable galvanizado, 85 pies
70804438912	3400861	Línea de vida autorretráctil sellada 3M™ DBI-SALA®™ 3400861, cable de acero inoxidable, 85 pies
70007459749	3400862B	Línea de vida autorretráctil sellada 3400862B™ de bloque sellado™ 3400862B, cable de acero inoxidable, 85 pies
70804534538	3400893	3M™ DBI-SALA® Línea™ de vida autorretráctil sellada 3400893, cable de acero inoxidable, 85 pies
70007452041	3400966	Línea de vida autorretráctil sellada 3M™ DBI-SALA®™ 3400966, cable de acero inoxidable, 130 pies
70007452066	3400967B	Línea de vida autorretráctil sellada 3400967B™ de bloque sellado™ 3400967B, cable de acero inoxidable, 130 pies
70007450755	3400846	Línea de vida autorretráctil sellada DBI-SALA™ de 3M™ con 3400846 de retracción magnética, cable de acero inoxidable, 50 pies
70804108473	3400154	3M. DBI-SALA® Sealed-Blok. Línea de vida autorretráctil de recuperación 3400154, inoxidable Cable de acero, ANSI, 85 pies.

70804108481	3400155	3M. DBI-SALA® Sealed-Blok. Línea de vida autorretráctil de recuperación 3400155, con Soporte, cable de acero inoxidable, ANSI, 85 pies
70804108598	3400166	3M. DBI-SALA® Sealed-Blok. Línea de vida autorretráctil RSQ Retrieval 3400166, Cable de acero inoxidable, ANSI, 85 pies
70804108564	3400163	3M. DBI-SALA® Sealed-Blok. Línea de vida autorretráctil RSQ 3400163, acero inoxidable Cable, ANSI, 85 pies.
70804108309	3400137	3M. DBI-SALA® Sealed-Blok. Línea de vida autorretráctil 3400137, acero inoxidable Cable, ANSI, 85 pies.
Sin ID de 3M	8301052	8301052 TRI/SRL 7 PIES GA 85 PIES
70804204801	8301095	8301095 TRI/SRL 9 PIES SS 85 PIES
70804204819	8301096	8301096 TRI/SRL 9 PIES GA 85 PIES
70804204843	8301099	8301099 TRI/SRL 9 PIES SS 130 PIES
70804504580	3400896B	RTRL 3V 25,5mSEL INOX
70804504606	3400918B	RTRL 3V 25m SEL RSQ
Sin ID de 3M	3400990B	SRL 130' GALV RSQ2000180 EXTREMO,CA(3400991B)
Sin ID de 3M	3401028	SRL 130' GALV,RTRVL,RSQ9503163 FIN
70804108499	3400156	SRL 130' GALV, RTRVL2000180 EXTREMO, 420 lb, ANSI
70804108523	3400159	SRL 130' SS, RTRVL, BRKT2000181 EXTREMO, 420 lb, ANSI
70007450748	3400845	SRL 16.5mCUERDA RTRVL,BRKT2000181 EXTREMO,CE
Sin ID de 3M	3400868	SRL 25M 316SS2100127 FIN, CE
70007451647	3400859C	SRL 30' GALV,RTRVL,BRKT FLEMISH EYE,CSA
Sin ID de 3M	3400885B	SRL 85' GALV,RSQ2000180 EXTREMO,CA(3400886B)
Sin ID de 3M	3400860B	SRL 85' GALV2000180 EXTREMO, 420 LB DE TAPA, CA
70007451704	3400878	SRL 85' SS RTRVL, EXTREMO BRKT2000180, 420 lbCAP, CSA
Sin ID de 3M	3400877	SRL 85' SS RTRVL2000180 EXTREMO, 420 lbCAP, CSA
70007459806	3400872	SRL 85' SS RTRVL2100042 EXTREMO, GORRA DE 420 LB
Sin ID de 3M	3400888	SRL 85' SS,RSQ2000180 EXTREMO
Sin ID de 3M	3400890	SRL 85' SS,RSQ2000180 FIN,CSA
Sin ID de 3M	3400914	SRL 85' SS,RTRVL,RSQ2000180 FIN,CSA
70804499054	3400912B	SRL 85' SS,RTRVL,RSQ2000181 FIN,CA(3400918B)
Sin ID de 3M	3400864	SRL 85' SS2000180 EXTREMO, 420 lbCAP, CSA



División de Seguridad Personal

3M Center, Edificio 235-2W-70
St. Paul, MN 55144-1000

Los productos PSD de 3M son solo para uso ocupacional.

3M Canadá

Apartado Postal
5757
Londres, Ontario
N6A 4T1

En los Estados Unidos de América

Servicio Técnico 1-800-243-4630
Servicio al cliente 1-800-328-1667
3M.com/workersafety

Servicio Técnico en Canadá
Servicio al Cliente 1-800-267-4414
1-800-364-3577
3M.ca/Safety

© 3M 2024. Todos los derechos reservados.
3M es una marca comercial de 3M Company y sus filiales.

Usado bajo licencia en Canadá. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Por favor, recicle. 3M mantiene su compromiso de proporcionar productos y servicios de calidad a nuestros clientes. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esta situación pueda causarle. Agradecemos su continuo apoyo a los productos y servicios de protección contra caídas de 3M.