

즉각적인 조치 필요



제품:
3M은 일부 모델 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ 안전블록에 대한 "사용 중지 및 리콜/교체 또는 수리 통지"를 발행합니다.




고품질 제품을 제공하기 위한 3M의 지속적인 노력의 일환으로, 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ 안전블록 (SRL)과 관련하여 다음과 같은 정보를 고객에게 안내하고 있습니다. 3M Personal Safety Division에서는 2022년 1월부터 2024년 10월까지 생산된 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ 안전블록 (SRL)의 성능에 영향을 미칠 수 있는 노화를 확인하였으며, 이 기간 동안 3M 또는 공인 서비스 센터(ASC)에서 수리한 모든 장치도 해당될 수 있습니다. 3M은 실험실 테스트를 통해 추락 시 해당 장치가 설계된 대로 잠기지 않아 작업자가 심각한 부상이나 사망에 노출될 수 있음을 확인했습니다. 이 문제와 관련된 부상에 대한 보고는 없었습니다. 해당 안전블록의 크기는 85피트(~26M), 130피트(~40M) 및 55피트(~17M)의 모든 버전이며, 본 사용 중지 통지에 해당되는 모델의 전체 목록은 부록을 참조하십시오.

따라서 당사는 본 사용 중지 및 리콜/교체 또는 수리 통지를 발송하며, 언급한 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ 안전블록은 즉시 사용을 중단해야 합니다. 3M은 신속하게 교체 제품 및 수리 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 본 통지와 관련된 모든 지침을 읽고 따르지 않으면 사용자가 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다. 올바른 다음 단계에 대한 지침은 다음과 같습니다.

사용자/소유자 :

즉시 Sealed-Blok™의 사용을 중단하십시오. 제품이 해당되는지 확인하려면 아래 단계를 따르십시오.

사진 1 -
모델, 제조 날짜
& 서비스 날짜



1단계 금속 식별 라벨에서 모델 번호를 찾습니다(사진 1 참조). 장치 모델 번호가 부록 B에 있으면 **2단계를 진행합니다**. 모델 번호가 부록 B에 포함되지 않은 경우, 통지와 관련이 없으므로 계속 사용하실 수 있습니다.



2단계 금속 식별 라벨에서 제조 및 수리 날짜 기록을 찾습니다. 장치가 2022년 1월부터 2024년 10월까지 제조되거나 수리를 받은 경우 **3단계로 이동합니다**. 해당 기간 동안 장치가 제조되거나 수리되지 않은 경우, 본 통지와 관련이 없으므로 계속 사용하실 수 있습니다. (라벨의 수리 표시는 부록 A 참조).

3단계 해당 장치의 문제 해결 프로세스를 시작하려면 www.3m.co.kr/sealblokrecall 로 이동하여 상황에 따라 선택할 수 있는 옵션을 확인하는 데 도움이 되는 접수 양식을 작성하십시오. 본 통지 시점에 모든 교체 또는 수리 옵션을 즉시 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

대리점:

본 통지를 수령하는 대로 3M 추락 방지 전문가에게 연락하여 귀하가 구매한 잘못된 제품 목록을 확인하십시오. 잘못된 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ 안전블럭이 있는 경우, 3M 고객 서비스 부서에 연락하여 반환 자재 승인(RMA, Return Material Authorization)을 설정하고 제품 크레딧을 받거나 교환하십시오. 귀 대리점에서 잘못된 제품을 구매한 고객에게 본 통지를 즉시 전달하여 절차를 완료할 수 있도록 고객이 요청하는 모든 지원을 제공하시기 바랍니다.

부록 A – Sealed-Blok™ 추가 정보

<p>수리 작업을 거친 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ 안전블럭은 로트 또는 제조 날짜 근처의 금속 식별 라벨에 "0"이 표시됩니다(이미지 참조).</p>	
<p>2015년 이전에 생산된 1세대 Sealed-Blok™ 안전블럭 하우징(눈물 방울 모양)이 있습니다. 본 통지와 관련이 없으므로 지시에 따라 계속 사용 및 수리할 수 있습니다.</p>	<p>1세대 - 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ 자동 수축 구명선</p> 

부록 B - 해당 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 안전블럭 및 관련 삼각대 시스템 부품 목록

3M ID	모델 번호	설명
70007451654	3400862	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 안전블럭 3400862, 스테인리스강 케이블, 85피트
70007460101	3400965	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 안전블럭 3400965, 아연 도금 케이블, 130 피트
70804203514	3400169	3400169 SRL 85FT SS S40 420LB CAP OSHA
70007452058	3400967	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 안전블럭 3400967, 스테인리스강 케이블, 130피트
70804203530	3400172	3400172 SRL 130FT SS S40 420LB CAP OSHA
70007459780	3400867	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 안전블럭 3400867, 스테인리스강 케이블, 85피트
70007459731	3400860	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 안전블럭 3400860, 아연 도금 케이블, 85 피트
70007459830	3400881	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 3400881, 스테인리스강 케이블, 85피트
70007452082	3400972	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 안전블럭 3400972, 스테인리스강 케이블, 130피트
70804504572	3400895B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭3400895B, 스테인리스강 케이블, 25.6m
70007451662	3400871	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 (브래킷 포함)3400871, 아연 도금 케이블, 85피트

70007452157	3400986	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭3400986, 스테인리스강 케이블, 130피트
70007452074	3400971	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 안전블럭 3400971, 아연 도금 케이블, 130 피트
70007451738	3400882	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 (브래킷 포함) 3400882, 스테인리스강 케이블, 85피트
70007459814	3400874	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 3400874, 스테인리스강 케이블, 85피트
70804504614	3400973B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 3400973B, 스테인리스강 케이블, 39.6m 3M™ DBI-SALA® Sealed-BI
70007459756	3400863	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 안전블럭 3400863, 아연 도금 케이블, 85 피트
70007459822	3400876	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 (브래킷 포함)3400876, 아연 도금 케이블, 85피트
70007460127	3400968	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 안전블럭 3400968, 아연 도금 케이블, 130 피트
70804203548	3400171	3400171 SRL 130FT SS RTRVL BRKT S40 OSHA
70007459848	3400883	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 (브래킷 포함) 3400883, 스테인리스강 케이블, 85피트
70007452215	3400997	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 안전블럭 3400997, 스테인리스강 케이블, 130피트
70804203506	3400168	3400168 SRL 85FT SS RTRVL BRKT S40 420LB
70804203498	3400167	3400167 SRL 85FT SS RTRVL S40 420LB OSHA
70007452132	3400981	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 브래킷 포함)3400981, 아연 도금 케이블, 130피트
70007452090	3400976	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 (브래킷 포함)3400976, 아연 도금 케이블, 130피트
70007459954	3400917	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval 안전블럭 3400917, 스테인리스강 케이블, 85피트
70804504622	3400989B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 3400989B, 스테인리스강 케이블, 39.6m
70007460176	3400987	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 (브래킷 포함) 3400987, 스테인리스강 케이블, 130피트
70007451720	3400880	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭3400880, 아연 도금 케이블, 85피트
70007460143	3400975	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 3400975, 아연 도금 케이블, 130피트
70007459640	3400844	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 (브래킷 포함)3400844, 로프, 55피트
70007459871	3400892	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 안전블럭 3400917, 스테인리스강 케이블, 85피트
70804203522	3400170	3400170 SRL 130FT SS RTRVL S40 420LBOSHA
70007452116	3400979	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 3400979, 스테인리스강 케이블, 130피트
70007459798	3400870	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 3400870, 아연 도금 케이블, 85피트
70007459772	3400866	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 안전블럭 3400866, 아연 도금 케이블, 85 피트

70007452165	3400988	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 (브래킷 포함) 3400988, 스테인리스강 케이블, 130피트
70007451696	3400875	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 3400875, 아연 도금 케이블, 85피트
70007459764	3400865	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 안전블럭 3400865, 스테인리스강 케이블, 85피트
70007452140	3400984	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 3400984, 스테인리스강 케이블, 130피트
70007450730	3400843	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭(브래킷 포함)3400843, 로프, 55피트
70007459863	3400886	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 안전블럭 3400886, 스테인리스강 케이블, 85피트
70007451753	3400887	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 안전블럭 3400887, 아연 도금 케이블, 85피트
70007451712	3400879	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 3400879, 스테인리스강 케이블, 85피트
70007452181	3400991	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 안전블럭 3400991, 스테인리스강 케이블, 130피트
70804495110	3400813	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 안전블럭 3400813, 스테인리스강 케이블, 25m
70007451688	3400874B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 3400874B, 스테인리스강 케이블, 85피트
70007451837	3400913	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval 안전블럭 3400913, 아연 도금 케이블, 85피트
70007460135	3400970	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 안전블럭 3400970, 스테인리스강 케이블, 130피트
70007490017	8301037	3M™ DBI-SALA® 밀폐 공간 알루미늄 삼각대(3-Way SRL 8301037 포함), 9피트 높이, 85피트 스테인리스강 케이블
70007451829	3400912	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval 안전블럭 3400912, 스테인리스강 케이블, 85피트
70804495235	3400819	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 안전블럭 3400819, 스테인리스강 케이블, 40m
70804108440	3400151	3400151 SRL 55FT RP RTRVL BRKT S40 ANSI
70007490066	8301049	3M™ DBI-SALA® 밀폐 공간 알루미늄 삼각대(3-Way SRL 8301049 포함), 9피트 높이, 85피트 아연 도금 케이블
70804516899	3400897	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭3400897, 아연 도금 케이블, 25m
70007460150	3400980	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭3400980, 아연 도금 케이블, 130피트
70007459855	3400885	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 안전블럭 3400885, 아연 도금 케이블, 85피트
70007451761	3400889	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 안전블럭 3400889, 스테인리스강 케이블, 85피트
70007460168	3400985	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 3400985, 아연 도금 케이블, 130피트
70007459947	3400915	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval 안전블럭 3400915, 스테인리스강 케이블, 85피트
70007452173	3400990	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 안전블럭 3400990, 아연 도금 케이블, 130피트

70804516949	3400999	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 3400999, 스테인리스강 케이블, 40m
70804516907	3400898	3M(TM DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 3400898, 스테인리스강 케이블, 25m
70804484882	8301039	3M™ DBI-SALA® 밀폐 공간 알루미늄 삼각대(3-Way SRL 8301039 포함), 9피트 높이, 130피트 스테인리스강 케이블
70007451811	3400910	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 3400910, 아연 도금 케이블, 85피트
70804108291	3400136	3400136 SRL 85FT GA S37 420LB ANSI
70804108317	3400138	3400138 SRL 130FT GA S37 420LB ANSI
70804108325	3400139	3400139 SRL 130FT SS S40 420LB ANSI
70804108457	3400152	3400152 SRL 85FT GA RTRVL S37 ANSI
70804108465	3400153	3400153 SRL 85FT GA RTRVL BRKT S37 ANSI
70804108507	3400157	3400157 SRL 130FT GA RTRVL BRKT S37 ANSI
70804108515	3400158	3400158 SRL 130FT SS RTRVL S40 420LBANSI
70804108572	3400164	3400164 SRL 130FT SS RSQ S40 END ANSI
70007459467	3400659	3400659 SBLOK 42M SS S40
70007460119	3400965B	3400965B SBLOK 130FT GA S37 420LB CA
70804571035	3400969	3400969 SBLOK 130FT SS S37 420LB CSA
70804506692	3400975B	3400975B SBLOK 130FT GA S37 420LB RTRVL
70804556333	3400978	3400978 SBLOK 130FT SS S37 420LB RTRVL
3M ID 없음	3400982	3400982 SBLOK 130FT SS S37 420 RTRVL CSA
3M ID 없음	3400983	3400983 SBLOK 130FT SS S37 420 RTRVL CSA
3M ID 없음	3400993	3400993 SBLOK 130FT SS S37 RSQ
70007452207	3400995	3400995 SBLOK 130FT SS S37 RSQ CSA
70804571043	3400996	3400996 SBLOK RSQ GA 40M S37 C16 CE
3M ID 없음	3401004B	3401004B SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CA
3M ID 없음	3401006	3401006 SBLOK 130FT SS S37 RTRVL RSQ CSA
70804506932	3401007	3401007 SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CSA
3M ID 없음	3401008	3401008 SBLOK 130FT GA S37 RTRVL RSQ CE
3M ID 없음	3401009	3401009 SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CE
70007489977	8301032	3M™ DBI-SALA® 밀폐 공간 알루미늄 삼각대(3-Way SRL 8301032 포함), 7피트 높이, 85피트 아연 도금 케이블
70007489985	8301033	3M™ DBI-SALA® 밀폐 공간 알루미늄 삼각대(3-Way SRL 8301033 포함), 7피트 높이, 85피트 스테인리스강 케이블
70007489993	8301034	3M™ DBI-SALA® 밀폐 공간 알루미늄 삼각대(3-Way SRL 8301034 포함), 7피트 높이, 130피트 아연 도금 케이블
70007490025	8301038	3M™ DBI-SALA® 밀폐 공간 알루미늄 삼각대(3-Way SRL 8301038 포함), 9피트 높이, 130피트 아연 도금 케이블
70007490058	8301048	3M™ DBI-SALA® 밀폐 공간 알루미늄 삼각대(3-Way SRL 8301048 포함), 7피트 높이, 130피트 스테인리스강 케이블
3M ID 없음	3400881/A	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭3400881/A, 스테인리스강 케이블, 85피트
70007452108	3400977	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭3400977, 스테인리스강 케이블, 130피트

70007452124	3400979B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 3400979B, 스테인리스강 케이블, 130피트
70804516931	3400998	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭3400998, 아연 도금 케이블, 40m
70007451670	3400873	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval 안전블럭 (브래킷 포함) 3400873, 스테인리스강 케이블, 85피트
70007459939	3400911	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval 안전블럭3400911, 아연 도금 케이블, 85피트
70804521493	3400916	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval 안전블럭3400916, 아연 도금 케이블, 25m
70007460192	3401002	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval 안전블럭3401002, 아연 도금 케이블, 130피트
70804439183	3401003	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval 안전블럭3401003, 스테인리스강 케이블, 130피트
70007460200	3401004	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval 안전블럭3401004, 스테인리스강 케이블, 130피트
70007647624	3401005	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval 안전블럭3401005, 아연 도금 케이블, 130피트
70804495227	3400818	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 안전블럭 3400818, 스테인리스강 케이블, 25m
70007451746	3400886B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 안전블럭 3400886B, 스테인리스강 케이블, 85피트
70007660916	3400891	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 안전블럭 3400891, 아연 도금 케이블, 85피트
70007452199	3400991B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 안전블럭 3400991B, 스테인리스강 케이블, 130피트
70007649513	3400992	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 안전블럭 3400992, 아연 도금 케이블, 130피트
70007460184	3400994	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 안전블럭 3400994, 스테인리스강 케이블, 130피트
70804495144	3400816	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 안전블럭 3400816, 스테인리스강 케이블, 40m
70804534520	3400859	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 안전블럭 3400859, 아연 도금 케이블, 85 피트
70804438912	3400861	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 안전블럭 3400861, 스테인리스강 케이블, 85피트
70007459749	3400862B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 안전블럭 3400862B, 스테인리스강 케이블, 85피트
70804534538	3400893	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 안전블럭 3400893, 스테인리스강 케이블, 85피트
70007452041	3400966	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 안전블럭 3400966, 스테인리스강 케이블, 130피트
70007452066	3400967B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 안전블럭 3400967B, 스테인리스강 케이블, 130피트
70007450755	3400846	3M™ DBI-SALA® 밀폐형 블록™ 안전블럭 (자기 감김 포함) 3400846, 스테인리스강 케이블, 50피트
70804108473	3400154	3M. DBI-SALA® Sealed-Blok. 회수 안전블럭 3400154, 스테인리스강 케이블, ANSI, 85피트

70804108481	3400155	3M. DBI-SALA® Sealed-Blok. 회수 안전블럭 3400155, 브래킷 포함, 스테인리스강 케이블, ANSI, 85피트
70804108598	3400166	3M. DBI-SALA® Sealed-Blok. RSQ 회수 안전블럭 3400166, 스테인리스강 케이블, ANSI, 85피트
70804108564	3400163	3M. DBI-SALA® Sealed-Blok. RSQ 안전블럭 3400163, 스테인리스강 케이블, ANSI, 85피트
70804108309	3400137	3M. DBI-SALA® Sealed-Blok. 안전블럭 3400137, 스테인리스강 케이블, ANSI, 85피트
3M ID 없음	8301052	8301052 TRI/SRL 7FT GA 85FT
70804204801	8301095	8301095 TRI/SRL 9FT SS 85FT
70804204819	8301096	8301096 TRI/SRL 9FT GA 85FT
70804204843	8301099	8301099 TRI/SRL 9FT SS 130FT
70804504580	3400896B	RTRL 3V 25,5mSEL INOX
70804504606	3400918B	RTRL 3V 25m SEL RSQ
3M ID 없음	3400990B	SRL 130' GALV RSQ2000180 END,CA(3400991B)
3M ID 없음	3401028	SRL 130' GALV,RTRVL,RSQ9503163 END
70804108499	3400156	SRL 130' GALV,RTRVL2000180 END,420lb,ANSI
70804108523	3400159	SRL 130' SS,RTRVL,BRKT2000181 END,420lb,ANSI
70007450748	3400845	SRL 16.5mROPE RTRVL,BRKT2000181 END,CE
3M ID 없음	3400868	SRL 25M 316SS2100127 END,CE
70007451647	3400859C	SRL 30' GALV,RTRVL,BRKT FLEMISH EYE,CSA
3M ID 없음	3400885B	SRL 85' GALV,RSQ2000180 END,CA(3400886B)
3M ID 없음	3400860B	SRL 85' GALV2000180 END,420lb CAP,CA
70007451704	3400878	SRL 85' SS RTRVL,BRKT2000180 END,420lbCAP,CSA
3M ID 없음	3400877	SRL 85' SS RTRVL2000180 END,420lbCAP,CSA
70007459806	3400872	SRL 85' SS RTRVL2100042 END,420lb CAP
3M ID 없음	3400888	SRL 85' SS,RSQ2000180 END
3M ID 없음	3400890	SRL 85' SS,RSQ2000180 END,CSA
3M ID 없음	3400914	SRL 85' SS,RTRVL,RSQ2000180 END,CSA
70804499054	3400912B	SRL 85' SS,RTRVL,RSQ2000181 END,CA(3400918B)
3M ID 없음	3400864	SRL 85' SS2000180 END,420lbCAP,CSA



개인 안전 부서

© 3M 2024. 모든 권리 보유.
3M은 3M Company 및 그 계열사의
상표입니다.

3M Korea Ltd.
서울특별시 영등포구 의사당대로 82,
18층
전화: +82-80-033-4114
이메일: 3msupport.kr@mmm.com

3M은 고객에게 품질 높은 제품과 서비스를
제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이
상황으로 인해 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.

3M 추락 방지 제품과 서비스에 대한 지속적인
지원에 감사드립니다.