

ต้องดำเนินการทันที



ผลิตภัณฑ์

เลือก **3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifelines**



3M จะออกประกาศ “ระงับการใช้งานและเรียกคืน/เปลี่ยนหรือแก้ไข” สำหรับสายช่วยชีวิตแบบหดกลับอัตโนมัติ **3M DBI-SALA® Sealed-Blok™** บางรายการ




เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ 3M ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เราจึงแจ้งให้ลูกค้าทราบข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับสายช่วยชีวิตแบบหดกลับอัตโนมัติ 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ (SRL) บางรายการ แผนกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 3M ได้ระบุถึงผลกระทบจากการเสื่อมสภาพที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ SRL ที่ผลิตตั้งแต่เดือนมกราคม 2022 ถึงตุลาคม 2024 นอกจากนี้ อุปกรณ์ใดๆ ที่ซ่อมแซมโดย 3M หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต (ASC) ในช่วงเวลานี้อาจได้รับผลกระทบเช่นกัน จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ 3M ได้พิจารณาแล้วว่าอุปกรณ์เหล่านี้อาจไม่ลื่นไหลตามที่ออกแบบไว้ในกรณีที่เกิดการพลัดตก ซึ่งอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ ไม่มีรายงานการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ขนาดที่ได้รับผลกระทบคือสายช่วยชีวิตแบบหดกลับอัตโนมัติขนาด 85 ฟุต (~26 ม.), 130 ฟุต (~40 ม.) และ 55 ฟุต (~17 ม.) ทุกรุ่นย่อย โปรดดูรายการรุ่นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดตามประกาศระงับการใช้งานนี้ในภาคผนวก

ด้วยเหตุนี้ เราจึงส่งประกาศระงับการใช้งานและเรียกคืน/แก้ไขนี้ เพื่อที่สายช่วยชีวิตแบบหดกลับอัตโนมัติ 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ บางรายการจะถูกเพิกถอนจากการใช้งานทันที 3M กำลังดำเนินการเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ทดแทนและโซลูชันการแก้ไขในเร็วๆ นี้ การไม่อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประกาศนี้อาจส่งผลให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ คำแนะนำสำหรับขั้นตอนต่อไปที่เหมาะสมอยู่ด้านล่างนี้

ผู้ใช้/เจ้าของ:

ระงับการใช้งาน Sealed-Blok™ ของคุณโดยทันที ในการระบุว่าผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับผลกระทบหรือไม่ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้



ขั้นตอนที่ 1. ค้นหาหมายเลขรุ่นบนแผ่นป้ายโลหะแสดงข้อมูล (ดูภาพที่ 1) หากหมายเลขรุ่นอุปกรณ์ของคุณแสดงอยู่ในภาคผนวก B ให้ดำเนินการต่อไปที่**ขั้นตอนที่ 2** หากหมายเลขรุ่นไม่ได้อยู่ในภาคผนวก B แสดงว่าไม่เข้าข่ายตามประกาศนี้และสามารถนำกลับไปใช้งานได้



ขั้นตอนที่ 2. ค้นหาข้อมูลวันที่ผลิตและวันที่ให้บริการบนแผ่นป้ายโลหะแสดงข้อมูล หากอุปกรณ์ผลิตขึ้นหรือได้รับบริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2022 ถึงตุลาคม 2024 ให้ไปที่ **ขั้นตอนที่ 3** หากอุปกรณ์ไม่ได้ผลิตขึ้นมาหรือได้รับบริการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ แสดงว่าไม่เข้าข่ายตามประกาศและสามารถนำกลับไปใช้งานได้ (ดูสัญลักษณ์การแก้ไขบนป้ายกำกับในภาคผนวก A)

ขั้นตอนที่ 3 เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการจัดการอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ โปรดไปที่ www.3m.co.th/sealblokrecall แล้วกรอกแบบฟอร์มการรับเข้า ซึ่งจะช่วยให้คุณพิจารณาว่าตัวเอ็กไดบ้างที่เข้าข่ายการแจ้งเตือนของคุณ ตัวเอ็กการเปลี่ยนทดแทนหรือการแก้ไขบางรายการอาจได้รับการดำเนินงานทันที ณ ขณะที่การรื้อถอน

ผู้จัดจำหน่าย:

เมื่อได้รับประกาศนี้ โปรดติดต่อขอรับรายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบที่จำหน่ายให้กับคุณจากผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการพลัดตกจากที่สูงของ 3M หากคุณมีสายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ ที่ได้รับผลกระทบในสต็อก โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ 3M เพื่อกำหนดการอนุมัติการส่งคืนวัสดุ (RMA) และรับเครดิตผลิตภัณฑ์หรือการเปลี่ยนทดแทน โปรดส่งต่อประกาศนี้ไปยังลูกค้าของคุณทั้งหมดซึ่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากคุณไปโดยทันที และให้ความช่วยเหลือใดๆ ตามที่ลูกค้าร้องขอเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้น

ภาคผนวก A – ข้อมูล Sealed-Blok™ เพิ่มเติม

<p>สายช่วยชีวิตแบบหดกลับอัตโนมัติ 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ ที่ผ่านการแก้ไขแล้วจะมีสัญลักษณ์ "0" บนแผ่นป้ายโลหะแสดงข้อมูลใกล้กับ Lot (ล็อตการผลิต) หรือ Manufactured Date (วันที่ผลิต) (ดูตามภาพ)</p>	
<p>สายช่วยชีวิตแบบหดกลับอัตโนมัติ Sealed-Blok™ รุ่นที่ 1 ที่ผลิตก่อนปี 2015 จะมีตัวเรือนที่แตกต่างกัน (รูปทรงหยดน้ำ) ซึ่งไม่เข้าชายตามประกาศนี้และสามารถใช้งานและซ่อมแซมต่อไปได้ตามคำแนะนำ</p>	

ภาคผนวก B - สายช่วยชีวิตแบบหดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ ที่ได้รับผลกระทบและรายการชิ้นส่วนของระบบอุปกรณ์สามขาที่เกี่ยวข้อง

3M ID	หมายเลขรุ่น	คำอธิบาย
70007451654	3400862	สายช่วยชีวิตแบบหดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400862, สายสแตนเลส, 85 ฟุต
70007460101	3400965	สายช่วยชีวิตแบบหดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400965, สายกล้าไนซ์, 130 ฟุต
70804203514	3400169	3400169 SRL 85FT SS S40 420LB CAP OSHA
70007452058	3400967	สายช่วยชีวิตแบบหดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400967, สายสแตนเลส, 130 ฟุต
70804203530	3400172	3400172 SRL 130FT SS S40 420LB CAP OSHA
70007459780	3400867	สายช่วยชีวิตแบบหดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400867, สายสแตนเลส, 85 ฟุต
70007459731	3400860	สายช่วยชีวิตแบบหดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400860, สายกล้าไนซ์, 85 ฟุต
70007459830	3400881	สายช่วยชีวิตแบบหดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดิ่งตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400881, สายสแตนเลส, 85 ฟุต
70007452082	3400972	สายช่วยชีวิตแบบหดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400972, สายสแตนเลส, 130 ฟุต
70804504572	3400895B	สายช่วยชีวิตแบบหดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดิ่งตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400895B, สายสแตนเลส, 25.6 ม.
70007451662	3400871	สายช่วยชีวิตแบบหดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดิ่งตัวกลับ 3 ทางมีขายึด 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400871, สายกล้าไนซ์, 85 ฟุต

70007452157	3400986	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400986, สายสแตนเลส, 130 ฟุต
70007452074	3400971	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400971, สายกล้าไนซ์, 130 ฟุต
70007451738	3400882	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทางมีขายึด 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400882, สายสแตนเลส, 85 ฟุต
70007459814	3400874	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400874, สายสแตนเลส, 85 ฟุต
70804504614	3400973B	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400973B, สายสแตนเลส, 39.6 ม. 3M™ DBI-SALA® Sealed-BI
70007459756	3400863	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400863, สายกล้าไนซ์, 85 ฟุต
70007459822	3400876	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทางมีขายึด 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400876, สายกล้าไนซ์, 85 ฟุต
70007460127	3400968	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400968, สายกล้าไนซ์, 130 ฟุต
70804203548	3400171	3400171 SRL 130FT SS RTRVL BRKT S40 OSHA
70007459848	3400883	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทางมีขายึด 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400883, สายสแตนเลส, 85 ฟุต
70007452215	3400997	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400997, สายสแตนเลส, 130 ฟุต
70804203506	3400168	3400168 SRL 85FT SS RTRVL BRKT S40 420LB
70804203498	3400167	3400167 SRL 85FT SS RTRVL S40 420LB OSHA
70007452132	3400981	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทางมีขายึด 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400981, สายกล้าไนซ์, 130 ฟุต
70007452090	3400976	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทางมีขายึด 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400976, สายกล้าไนซ์, 130 ฟุต
70007459954	3400917	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ, สายสแตนเลส, 85 ฟุต
70804504622	3400989B	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400989B, สายสแตนเลส, 39.6 ม.
70007460176	3400987	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทางมีขายึด 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400987, สายสแตนเลส, 130 ฟุต
70007451720	3400880	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400880, สายกล้าไนซ์, 85 ฟุต
70007460143	3400975	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400975, สายกล้าไนซ์, 130 ฟุต
70007459640	3400844	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทางมีขายึด 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400844, เชือก, 55 ฟุต
70007459871	3400892	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400917, สายสแตนเลส, 85 ฟุต
70804203522	3400170	3400170 SRL 130FT SS RTRVL S40 420LBOSHA
70007452116	3400979	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400979, สายสแตนเลส, 130 ฟุต
70007459798	3400870	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400870, สายกล้าไนซ์, 85 ฟุต
70007459772	3400866	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400866, สายกล้าไนซ์, 85 ฟุต

70007452165	3400988	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทางมีขายึด 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400988, สายสแตนเลส, 130 ฟุต
70007451696	3400875	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400875, สายกล้าไนซ์, 85 ฟุต
70007459764	3400865	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400865, สายสแตนเลส, 85 ฟุต
70007452140	3400984	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400984, สายสแตนเลส, 130 ฟุต
70007450730	3400843	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทางมีขายึด 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400843, เชือก, 55 ฟุต
70007459863	3400886	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400886, สายสแตนเลส, 85 ฟุต
70007451753	3400887	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400887, สายกล้าไนซ์, 85 ฟุต
70007451712	3400879	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400879, สายสแตนเลส, 85 ฟุต
70007452181	3400991	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400991, สายสแตนเลส, 130 ฟุต
70804495110	3400813	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400813, สายสแตนเลส, 25 ม.
70007451688	3400874B	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400874B, สายสแตนเลส, 85 ฟุต
70007451837	3400913	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400913, สายกล้าไนซ์, 85 ฟุต
70007460135	3400970	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400970, สายสแตนเลส, 130 ฟุต
70007490017	8301037	อุปกรณ์สามขาชนิดอะลูมิเนียมสำหรับพื้นที่อับอากาศพร้อม SRL 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® 8301037, สูง 9 ฟุต, สายสแตนเลส 85 ฟุต
70007451829	3400912	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400912, สายสแตนเลส, 85 ฟุต
70804495235	3400819	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400819, สายสแตนเลส, 40 ม.
70804108440	3400151	3400151 SRL 55FT RP RTRVL BRKT S40 ANSI
70007490066	8301049	อุปกรณ์สามขาชนิดอะลูมิเนียมสำหรับพื้นที่อับอากาศพร้อม SRL 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® 8301049, สูง 9 ฟุต, สายกล้าไนซ์ 85 ฟุต
70804516899	3400897	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400897, สายกล้าไนซ์, 25 ม.
70007460150	3400980	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400980, สายกล้าไนซ์, 130 ฟุต
70007459855	3400885	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400885, สายกล้าไนซ์, 85 ฟุต
70007451761	3400889	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400889, สายสแตนเลส, 85 ฟุต
70007460168	3400985	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400985, สายกล้าไนซ์, 130 ฟุต
70007459947	3400915	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400915, สายสแตนเลส, 85 ฟุต
70007452173	3400990	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400990, สายกล้าไนซ์, 130 ฟุต

70804516949	3400999	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400999, สายสแตนเลส, 40 ม.
70804516907	3400898	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400898, สายสแตนเลส, 25 ม.
70804484882	8301039	อุปกรณ์สามขาชนิดอะลูมิเนียมสำหรับพื้นที่อับอากาศพร้อม SRL 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® 8301039, สูง 9 ฟุต, สายสแตนเลส 130 ฟุต
70007451811	3400910	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400910, สายกล้าไนซ์, 85 ฟุต
70804108291	3400136	3400136 SRL 85FT GA S37 420LB ANSI
70804108317	3400138	3400138 SRL 130FT GA S37 420LB ANSI
70804108325	3400139	3400139 SRL 130FT SS S40 420LB ANSI
70804108457	3400152	3400152 SRL 85FT GA RTRVL S37 ANSI
70804108465	3400153	3400153 SRL 85FT GA RTRVL BRKT S37 ANSI
70804108507	3400157	3400157 SRL 130FT GA RTRVL BRKT S37 ANSI
70804108515	3400158	3400158 SRL 130FT SS RTRVL S40 420LBANSI
70804108572	3400164	3400164 SRL 130FT SS RSQ S40 END ANSI
70007459467	3400659	3400659 SBLOK 42M SS S40
70007460119	3400965B	3400965B SBLOK 130FT GA S37 420LB CA
70804571035	3400969	3400969 SBLOK 130FT SS S37 420LB CSA
70804506692	3400975B	3400975B SBLOK 130FT GA S37 420LB RTRVL
70804556333	3400978	3400978 SBLOK 130FT SS S37 420LB RTRVL
ไม่มี 3M ID	3400982	3400982 SBLOK 130FT SS S37 420 RTRVL CSA
ไม่มี 3M ID	3400983	3400983 SBLOK 130FT SS S37 420 RTRVL CSA
ไม่มี 3M ID	3400993	3400993 SBLOK 130FT SS S37 RSQ
70007452207	3400995	3400995 SBLOK 130FT SS S37 RSQ CSA
70804571043	3400996	3400996 SBLOK RSQ GA 40M S37 C16 CE
ไม่มี 3M ID	3401004B	3401004B SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CA
ไม่มี 3M ID	3401006	3401006 SBLOK 130FT SS S37 RTRVL RSQ CSA
70804506932	3401007	3401007 SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CSA
ไม่มี 3M ID	3401008	3401008 SBLOK 130FT GA S37 RTRVL RSQ CE
ไม่มี 3M ID	3401009	3401009 SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CE
70007489977	8301032	อุปกรณ์สามขาชนิดอะลูมิเนียมสำหรับพื้นที่อับอากาศพร้อม SRL 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® 8301032, สูง 7 ฟุต, สายกล้าไนซ์ 85 ฟุต
70007489985	8301033	อุปกรณ์สามขาชนิดอะลูมิเนียมสำหรับพื้นที่อับอากาศพร้อม SRL 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® 8301033, สูง 7 ฟุต, สายสแตนเลส 85 ฟุต
70007489993	8301034	อุปกรณ์สามขาชนิดอะลูมิเนียมสำหรับพื้นที่อับอากาศพร้อม SRL 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® 8301034, สูง 7 ฟุต, สายกล้าไนซ์ 130 ฟุต
70007490025	8301038	อุปกรณ์สามขาชนิดอะลูมิเนียมสำหรับพื้นที่อับอากาศพร้อม SRL 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® 8301038, สูง 9 ฟุต, สายกล้าไนซ์ 130 ฟุต
70007490058	8301048	อุปกรณ์สามขาชนิดอะลูมิเนียมสำหรับพื้นที่อับอากาศพร้อม SRL 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® 8301048, สูง 7 ฟุต, สายสแตนเลส 130 ฟุต
ไม่มี 3M ID	3400881/A	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400881/A, สายสแตนเลส, 85 ฟุต
70007452108	3400977	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400977, สายสแตนเลส, 130 ฟุต

70007452124	3400979B	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400979B, สายสแตนเลส, 130 ฟุต
70804516931	3400998	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400998, สายกล้าไนซ์, 40 ม.
70007451670	3400873	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทางมีขายึด 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400873, สายสแตนเลส, 85 ฟุต
70007459939	3400911	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400911, สายกล้าไนซ์, 85 ฟุต
70804521493	3400916	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400916, สายกล้าไนซ์, 25 ม.
70007460192	3401002	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3401002, สายกล้าไนซ์, 130 ฟุต
70804439183	3401003	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ, สายสแตนเลส, 130 ฟุต
70007460200	3401004	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3401004, สายสแตนเลส, 130 ฟุต
70007647624	3401005	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3 ทาง 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3401005, สายกล้าไนซ์, 130 ฟุต
70804495227	3400818	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400818, สายสแตนเลส, 25 ม.
70007451746	3400886B	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400886B, สายสแตนเลส, 85 ฟุต
70007660916	3400891	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400891, สายกล้าไนซ์, 85 ฟุต
70007452199	3400991B	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400991B, สายสแตนเลส, 130 ฟุต
70007649513	3400992	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400992, สายกล้าไนซ์, 130 ฟุต
70007460184	3400994	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3400994, สายสแตนเลส, 130 ฟุต
70804495144	3400816	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400816, สายสแตนเลส, 40 ม.
70804534520	3400859	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400859, สายกล้าไนซ์, 85 ฟุต
70804438912	3400861	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400861, สายสแตนเลส, 85 ฟุต
70007459749	3400862B	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400862B, สายสแตนเลส, 85 ฟุต
70804534538	3400893	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400893, สายสแตนเลส, 85 ฟุต
70007452041	3400966	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400966, สายสแตนเลส, 130 ฟุต
70007452066	3400967B	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400967B, สายสแตนเลส, 130 ฟุต
70007450755	3400846	สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติด้วยแม่เหล็ก 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3400846, สายสแตนเลส, 50 ฟุต
70804108473	3400154	3M DBI-SALA® Sealed-Blok สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3400154, สายสแตนเลส, ANSI, 85 ฟุต
70804108481	3400155	3M DBI-SALA® Sealed-Blok สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ 3400155, มีขายึด, สายสแตนเลส, ANSI, 85 ฟุต

70804108598	3400166	3M DBI-SALA® Sealed-Blok สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติพร้อมระบบดึงตัวกลับ RSQ 3400166, สายสแตนเลส, ANSI, 85 ฟุต
70804108564	3400163	3M DBI-SALA® Sealed-Blok สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ RSQ 3400163, สายสแตนเลส, ANSI, 85 ฟุต
70804108309	3400137	3M DBI-SALA® Sealed-Blok สายช่วยชีวิตแบบหดรัดกลับอัตโนมัติ 3400137, สายสแตนเลส, ANSI, 85 ฟุต
ไม่มี 3M ID	8301052	8301052 TRI/SRL 7FT GA 85FT
70804204801	8301095	8301095 TRI/SRL 9FT SS 85FT
70804204819	8301096	8301096 TRI/SRL 9FT GA 85FT
70804204843	8301099	8301099 TRI/SRL 9FT SS 130FT
70804504580	3400896B	RTRL 3V 25,5mSEL INOX
70804504606	3400918B	RTRL 3V 25m SEL RSQ
ไม่มี 3M ID	3400990B	SRL 130' GALV RSQ2000180 END,CA(3400991B)
ไม่มี 3M ID	3401028	SRL 130' GALV,RTRVL,RSQ9503163 END
70804108499	3400156	SRL 130' GALV,RTRVL2000180 END,420lb,ANSI
70804108523	3400159	SRL 130' SS,RTRVL,BRKT2000181 END,420lb,ANSI
70007450748	3400845	SRL 16.5mROPE RTRVL,BRKT2000181 END,CE
ไม่มี 3M ID	3400868	SRL 25M 316SS2100127 END,CE
70007451647	3400859C	SRL 30' GALV,RTRVL,BRKT FLEMISH EYE,CSA
ไม่มี 3M ID	3400885B	SRL 85' GALV,RSQ2000180 END,CA(3400886B)
ไม่มี 3M ID	3400860B	SRL 85' GALV2000180 END,420lb CAP,CA
70007451704	3400878	SRL 85' SS RTRVL,BRKT2000180 END,420lbCAP,CSA
ไม่มี 3M ID	3400877	SRL 85' SS RTRVL2000180 END,420lbCAP,CSA
70007459806	3400872	SRL 85' SS RTRVL2100042 END,420lb CAP
ไม่มี 3M ID	3400888	SRL 85' SS,RSQ2000180 END
ไม่มี 3M ID	3400890	SRL 85' SS,RSQ2000180 END,CSA
ไม่มี 3M ID	3400914	SRL 85' SS,RTRVL,RSQ2000180 END,CSA
70804499054	3400912B	SRL 85' SS,RTRVL,RSQ2000181 END,CA(3400918B)
ไม่มี 3M ID	3400864	SRL 85' SS2000180 END,420lbCAP,CSA



Personal Safety Division

3M Center, Building 235-2W-70
St. Paul, MN 55144-1000

ผลิตภัณฑ์ 3M PSD ใช้สำหรับภาค
การผลิตหรือภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น

3M Canada

P.O. Box 5757
London, Ontario
N6A 4T1

In United States of America

Technical Service +1 (0) 800.328.6146
Customer Service +1 (0)651.732.9244
3M.com/workersafety

In Canada

Technical Service
Customer Service
3M.ca/Safety

© 3M 2024 สงวนลิขสิทธิ์
3M เป็นเครื่องหมายการค้าของ 3M Company
และบริษัทในเครือ

Used under license in Canada. All
other trademarks are property of their
respective owners.
Please recycle.