

Tindakan Segera Diperlukan

Produk:

Pilih 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifelines



3M mengeluarkan pemberitahuan “Penghentian Penggunaan Penarikan Kembali/Penggantian atau Perbaikan untuk 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifelines tertentu



Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan 3M untuk memberikan produk berkualitas tinggi, kami memberi tahu pelanggan tentang informasi berikut terkait 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifelines (SRL) tertentu. Divisi 3M Personal Safety mengidentifikasi akibat dari umur produk yang dapat memengaruhi kinerja 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ SRL yang diproduksi dari Januari 2022 hingga Oktober 2024. Selain itu, perangkat apa pun yang diperbaiki oleh 3M, atau pusat layanan resmi (ASC), selama jangka waktu ini juga dapat terkena dampak. Berdasarkan pengujian di laboratorium, 3M menentukan bahwa SRL dengan ini mungkin tidak bekerja seperti yang dirancang setelah adanya kejadian jatuh yang dapat membuat pekerja mengalami cedera serius atau kematian. Belum ada laporan cedera terkait dengan masalah ini. Ukuran yang terkena dampak adalah semua varian SRL berukuran 85 ft (~26M), 130 ft (~40M), dan 55 ft (~17M), lihat pada daftar terlampir.

Oleh karena itu, kami mengirimkan Pemberitahuan Penghentian Penggunaan dan Penarikan Kembali/Penggantian atau Perbaikan ini agar 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting™ Lifelines tertentu segera ditarik dari layanan. 3M berupaya agar produk pengganti dan solusi perbaikan akan segera tersedia. Kegagalan untuk membaca dan mengikuti semua petunjuk yang terkait dengan Pemberitahuan ini dapat mengakibatkan **cedera serius atau kematian** pengguna. Petunjuk untuk langkah selanjutnya yang sesuai ada di bawah ini.

Pengguna/Pemilik:

Segera hentikan penggunaan Sealed-Blok™ Anda. Untuk mengidentifikasi apakah produk Anda terkena dampak, ikuti langkah-langkah yang tercantum di bawah ini:



Langkah 1. Temukan nomor model pada logam label identifikasi (lihat Foto 1). Jika nomor model perangkat Anda tercantum di Lampiran B, lanjutkan ke **langkah 2**. Jika nomor model tidak termasuk dalam Lampiran B, nomor model tersebut bukan bagian dari pemberitahuan dan dapat dikembalikan ke layanan.

Langkah 2. Temukan catatan tanggal manufaktur dan servis pada label identifikasi logam label. Jika perangkat diproduksi atau diservis dari Januari 2022 hingga Oktober 2024, lanjutkan ke **langkah 3**. Jika perangkat tidak diproduksi atau diservis selama jangka waktu yang terkena dampak, perangkat tersebut bukan bagian dari pemberitahuan dan dapat dikembalikan ke layanan. (Lihat Lampiran A untuk tanda perbaikan pada label).



Langkah 3. Untuk memulai proses penanganan perangkat yang terkena dampak, buka www.3m.co.id/sealblokrecall dan lengkapi formulir penerimaan yang akan membantu menentukan opsi yang tersedia untuk situasi Anda. Tidak semua opsi penggantian atau perbaikan dapat segera tersedia pada saat komunikasi ini dilakukan.

Distributor:

Setelah menerima Pemberitahuan ini, harap hubungi 3M Fall Specialist Anda untuk daftar produk yang terkena dampak yang dijual kepada Anda. Jika Anda memiliki stok 3M DBI-SALA® Sealed-Blok Self-Retracting™ Lifelines yang terkena dampak, harap hubungi Layanan Pelanggan 3M untuk memproses Return Material Authorization (RMA), dan mendapatkan kredit produk. Segera teruskan Pemberitahuan ini kepada pelanggan Anda yang telah membeli produk yang terkena dampak dari Anda dan berikan bantuan apa pun yang diminta oleh pelanggan Anda untuk menyelesaikan prosesnya.

Surat ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi, Bahasa Inggris yang berlaku dan menjadi acuan.

Lampiran A – Informasi Sealed-Blok™ Tambahan

<p>3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifelines yang telah menjalani perbaikan akan ditandai “0” pada label identifikasi logam di dekat Lot atau Tanggal Produksi (lihat gambar).</p>	<p>Ditandai</p> 
<p>Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifelines Generasi 1, yang diproduksi sebelum tahun 2015, memiliki housing yang berbeda (berbentuk tetesan air mata). Ini bukan bagian dari pemberitahuan dan dapat terus digunakan dan diperbaiki sesuai petunjuk.</p>	<p>Generasi 1 - 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifelines</p> 

Lampiran B - 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifelines dan Daftar Suku Cadang Sistem Tripod Terkait yang Terkena Dampak

ID 3M	Nomor Model	Deskripsi
70007451654	3400862	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400862, Stainless Steel Cable, 85 ft
70007460101	3400965	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400965, Galvanized Cable, 130 ft
70804203514	3400169	3400169 SRL 85FT SS S40 420LB CAP OSHA
70007452058	3400967	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400967, Stainless Steel Cable, 130 ft
70804203530	3400172	3400172 SRL 130FT SS S40 420LB CAP OSHA
70007459780	3400867	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400867, Stainless Steel Cable, 85 ft
70007459731	3400860	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400860, Galvanized Cable, 85 ft
70007459830	3400881	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400881, Stainless Steel Cable, 85 ft
70007452082	3400972	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400972, Stainless Steel Cable, 130 ft
70804504572	3400895B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400895B, Stainless Steel Cable, 25.6 m
70007451662	3400871	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline with Bracket 3400871, Galvanized Cable, 85 ft

70007452157	3400986	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400986, Kabel Baja Tahan Karat, 130 ft
70007452074	3400971	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok Self-Retracting™ Lifeline 3400971, Kabel Galvanis, 130 ft
70007451738	3400882	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline dengan Braket 3400882, Kabel Baja Tahan Karat, 85 ft
70007459814	3400874	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400874, Kabel Baja Tahan Karat, 85 ft
70804504614	3400973B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3 Way- Self-Retracting Lifeline 3400973B, Kabel Baja Tahan Karat, 39,6 m 3M™ DBI-SALA® Sealed-BI
70007459756	3400863	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok Self-Retracting™ Lifeline 3400863, Kabel Galvanis, 85 ft
70007459822	3400876	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline dengan Braket 3400876, Kabel Galvanis, 85 ft
70007460127	3400968	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok Self-Retracting™ Lifeline 3400968, Kabel Galvanis, 130 ft
70804203548	3400171	3400171 SRL 130FT SS RTRVL BRKT S40 OSHA
70007459848	3400883	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline dengan Braket 3400883, Kabel Baja Tahan Karat, 85 ft
70007452215	3400997	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400997, Kabel Baja Tahan Karat, 130 ft
70804203506	3400168	3400168 SRL 85FT SS RTRVL BRKT S40 420LB
70804203498	3400167	3400167 SRL 85FT SS RTRVL S40 420LB OSHA
70007452132	3400981	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline dengan Braket 3400981, Kabel Galvanis, 130 ft
70007452090	3400976	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline dengan Braket 3400976, Kabel Galvanis, 130 ft
70007459954	3400917	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400917, Kabel Baja Tahan Karat, 85 ft
70804504622	3400989B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400989B, Kabel Baja Tahan Karat, 39,6 m
70007460176	3400987	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline dengan Braket 3400987, Kabel Baja Tahan Karat, 130 ft
70007451720	3400880	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400880, Kabel Galvanis, 85 ft
70007460143	3400975	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400975, Kabel Galvanis, 130 ft
70007459640	3400844	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline dengan Braket 3400844, Tali, 55 ft
70007459871	3400892	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400917, Kabel Baja Tahan Karat, 85 ft
70804203522	3400170	3400170 SRL 130FT SS RTRVL S40 420LBOSHA
70007452116	3400979	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400979, Kabel Baja Tahan Karat, 130 ft
70007459798	3400870	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400870, Kabel Galvanis, 85 ft
70007459772	3400866	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok Self-Retracting™ Lifeline 3400866, Kabel Galvanis, 85 ft

70007452165	3400988	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline dengan Braket 3400988, Kabel Baja Tahan Karat, 130 ft
70007451696	3400875	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400875, Kabel Galvanis, 85 ft
70007459764	3400865	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400865, Kabel Baja Tahan Karat, 85 ft
70007452140	3400984	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400984, Kabel Baja Tahan Karat, 130 ft
70007450730	3400843	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline dengan Braket 3400843, Tali, 55 ft
70007459863	3400886	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400886, Kabel Baja Tahan Karat, 85 ft
70007451753	3400887	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting™ Lifeline 3400887, Kabel Galvanis, 85 ft
70007451712	3400879	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400879, Kabel Baja Tahan Karat, 85 ft
70007452181	3400991	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400991, Kabel Baja Tahan Karat, 130 ft
70804495110	3400813	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400813, Kabel Baja Tahan Karat, 25 m
70007451688	3400874B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400874B, Kabel Baja Tahan Karat, 85 ft
70007451837	3400913	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400913, Kabel Galvanis, 85 ft
70007460135	3400970	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400970, Kabel Baja Tahan Karat, 130 ft
70007490017	8301037	3M™ DBI-SALA® Confined Space Aluminum Tripod dengan SRL 8301037 3 Arah, Tinggi 9 ft, Kabel Baja Tahan Karat 85 ft
70007451829	3400912	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400912, Kabel Baja Tahan Karat, 85 ft
70804495235	3400819	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400819, Kabel Baja Tahan Karat, 40 m
70804108440	3400151	3400151 SRL 55FT RP RTRVL BRKT S40 ANSI
70007490066	8301049	3M™ DBI-SALA® Confined Space Aluminum Tripod dengan SRL 3 Arah 8301049, Tinggi 9 kaki, Kabel Galvanis 85 ft
70804516899	3400897	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400897, Kabel Galvanis, 25 m
70007460150	3400980	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400980, Kabel Galvanis, 130 ft
70007459855	3400885	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting™ Lifeline 3400885, Kabel Galvanis, 85 ft
70007451761	3400889	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400889, Kabel Baja Tahan Karat, 85 ft
70007460168	3400985	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400985, Kabel Galvanis, 130 ft
70007459947	3400915	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400915, Kabel Baja Tahan Karat, 85 ft
70007452173	3400990	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting™ Lifeline 3400990, Kabel Galvanis, 130 ft

70804516949	3400999	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400999, Kabel Baja Tahan Karat, 40 m
70804516907	3400898	3M(TM DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400898, Kabel Baja Tahan Karat, 25 m
70804484882	8301039	3M™ DBI-SALA® Confined Space Aluminum Tripod dengan SRL 8301039 3 Arah, Tinggi 9 ft, Kabel Baja Tahan Karat 130 ft
70007451811	3400910	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400910, Kabel Galvanis, 85 ft
70804108291	3400136	3400136 SRL 85FT GA S37 420LB ANSI
70804108317	3400138	3400138 SRL 130FT GA S37 420LB ANSI
70804108325	3400139	3400139 SRL 130FT SS S40 420LB ANSI
70804108457	3400152	3400152 SRL 85FT GA RTRVL S37 ANSI
70804108465	3400153	3400153 SRL 85FT GA RTRVL BRKT S37 ANSI
70804108507	3400157	3400157 SRL 130FT GA RTRVL BRKT S37 ANSI
70804108515	3400158	3400158 SRL 130FT SS RTRVL S40 420LBANSI
70804108572	3400164	3400164 SRL 130FT SS RSQ S40 END ANSI
70007459467	3400659	3400659 SBLOK 42M SS S40
70007460119	3400965B	3400965B SBLOK 130FT GA S37 420LB CA
70804571035	3400969	3400969 SBLOK 130FT SS S37 420LB CSA
70804506692	3400975B	3400975B SBLOK 130FT GA S37 420LB RTRVL
70804556333	3400978	3400978 SBLOK 130FT SS S37 420LB RTRVL
Tidak ada ID 3M	3400982	3400982 SBLOK 130FT SS S37 420 RTRVL CSA
Tidak ada ID 3M	3400983	3400983 SBLOK 130FT SS S37 420 RTRVL CSA
Tidak ada ID 3M	3400993	3400993 SBLOK 130FT SS S37 RSQ
70007452207	3400995	3400995 SBLOK 130FT SS S37 RSQ CSA
70804571043	3400996	3400996 SBLOK RSQ GA 40M S37 C16 CE
Tidak ada ID 3M	3401004B	3401004B SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CA
Tidak ada ID 3M	3401006	3401006 SBLOK 130FT SS S37 RTRVL RSQ CSA
70804506932	3401007	3401007 SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CSA
Tidak ada ID 3M	3401008	3401008 SBLOK 130FT GA S37 RTRVL RSQ CE
Tidak ada ID 3M	3401009	3401009 SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CE
70007489977	8301032	3M™ DBI-SALA® Confined Space Aluminum Tripod dengan SRL 3 Arah 8301032, Tinggi 7 kaki, Kabel Galvanis 85 ft
70007489985	8301033	3M™ DBI-SALA® Confined Space Aluminum Tripod dengan SRL 8301033 3 Arah, Tinggi 7 ft, Kabel Baja Tahan Karat 85 ft
70007489993	8301034	3M™ DBI-SALA® Confined Space Aluminum Tripod dengan SRL 3 Arah 8301034, Tinggi 7 kaki, Kabel Galvanis 130 ft
70007490025	8301038	3M™ DBI-SALA® Confined Space Aluminum Tripod dengan SRL 3 Arah 8301038, Tinggi 9 kaki, Kabel Galvanis 130 ft
70007490058	8301048	3M™ DBI-SALA® Confined Space Aluminum Tripod dengan SRL 8301048 3 Arah, Tinggi 7 ft, Kabel Baja Tahan Karat 130 ft
Tidak ada ID 3M	3400881/A	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400881/A, Kabel Baja Tahan Karat, 85 ft
70007452108	3400977	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400977, Kabel Baja Tahan Karat, 130 ft

70007452124	3400979B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400979B, Kabel Baja Tahan Karat, 130 ft
70804516931	3400998	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400998, Kabel Galvanis, 40 m
70007451670	3400873	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline dengan Braket 3400873, Kabel Baja Tahan Karat, 85 ft
70007459939	3400911	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400911, Kabel Galvanis, 85 ft
70804521493	3400916	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400916, Kabel Galvanis, 25 m
70007460192	3401002	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3401002, Kabel Galvanis, 130 ft
70804439183	3401003	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3401003, Kabel Baja Tahan Karat, 130 ft
70007460200	3401004	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3401004, Kabel Baja Tahan Karat, 130 ft
70007647624	3401005	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3401005, Kabel Galvanis, 130 ft
70804495227	3400818	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400818, Kabel Baja Tahan Karat, 25 m
70007451746	3400886B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400886B, Kabel Baja Tahan Karat, 85 ft
70007660916	3400891	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok RSQ Self-Retracting™ Lifeline 3400891, Kabel Galvanis, 85 ft
70007452199	3400991B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400991B, Kabel Baja Tahan Karat, 130 ft
70007649513	3400992	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok RSQ Self-Retracting™ Lifeline 3400992, Kabel Galvanis, 130 ft
70007460184	3400994	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400994, Kabel Baja Tahan Karat, 130 ft
70804495144	3400816	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400816, Kabel Baja Tahan Karat, 40 m
70804534520	3400859	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok Self-Retracting™ Lifeline 3400859, Kabel Galvanis, 85 ft
70804438912	3400861	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400861, Kabel Baja Tahan Karat, 85 ft
70007459749	3400862B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400862B, Kabel Baja Tahan Karat, 85 ft
70804534538	3400893	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400893, Kabel Baja Tahan Karat, 85 ft
70007452041	3400966	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400966, Kabel Baja Tahan Karat, 130 ft
70007452066	3400967B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400967B, Kabel Baja Tahan Karat, 130 ft
70007450755	3400846	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok Self-Retracting™ Lifeline dengan Retraksi Magnetik 3400846, Kabel Baja Tahan Karat, 50 ft
70804108473	3400154	3M. DBI-SALA® Sealed-Blok. Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400154, Kabel Baja Tahan Karat, ANSI, 85 ft.

70804108481	3400155	3M. DBI-SALA® Sealed-Blok. Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400155, Dengan Braket, Kabel Baja Tahan Karat, ANSI, 85 ft.
70804108598	3400166	3M. DBI-SALA® Sealed-Blok. RSQ Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400166, Kabel Baja Tahan Karat, ANSI, 85 ft.
70804108564	3400163	3M. DBI-SALA® Sealed-Blok. RSQ Self-Retracting Lifeline 3400163, Kabel Baja Tahan Karat, ANSI, 85 ft.
70804108309	3400137	3M. DBI-SALA® Sealed-Blok. Self-Retracting Lifeline 3400137, Kabel Baja Tahan Karat, ANSI, 85 ft.
Tidak ada ID 3M	8301052	8301052 TRI/SRL 7FT GA 85FT
70804204801	8301095	8301095 TRI/SRL 9FT SS 85FT
70804204819	8301096	8301096 TRI/SRL 9FT GA 85FT
70804204843	8301099	8301099 TRI/SRL 9FT SS 130FT
70804504580	3400896B	RTRL 3V 25,5mSEL INOX
70804504606	3400918B	RTRL 3V 25m SEL RSQ
Tidak ada ID 3M	3400990B	SRL 130' GALV RSQ2000180 END,CA(3400991B)
Tidak ada ID 3M	3401028	SRL 130' GALV, RTRVL, RSQ9503163 END
70804108499	3400156	SRL 130' GALV, RTRVL2000180 END, 420lb, ANSI
70804108523	3400159	SRL 130' SS,RTRVL,BRKT2000181 END,420lb,ANSI
70007450748	3400845	SRL 16,5mROPE RTRVL,BRKT2000181 END,CE
Tidak ada ID 3M	3400868	SRL 25M 316SS2100127 END,CE
70007451647	3400859C	SRL 30' GALV,RTRVL,BRKT FLEMISH EYE,CSA
Tidak ada ID 3M	3400885B	SRL 85' GALV,RSQ2000180 END,CA(3400886B)
Tidak ada ID 3M	3400860B	SRL 85' GALV2000180 END,420lb CAP,CA
70007451704	3400878	SRL 85' SS RTRVL,BRKT2000180 END,420lbCAP,CSA
Tidak ada ID 3M	3400877	SRL 85' SS RTRVL2000180 END,420lbCAP,CSA
70007459806	3400872	SRL 85' SS RTRVL2100042 END,420lb CAP
Tidak ada ID 3M	3400888	SRL 85' SS,RSQ2000180 END
Tidak ada ID 3M	3400890	SRL 85' SS,RSQ2000180 END,CSA
Tidak ada ID 3M	3400914	SRL 85' SS,RTRVL,RSQ2000180 END,CSA
70804499054	3400912B	SRL 85' SS,RTRVL,RSQ2000181 END,CA(3400918B)
Tidak ada ID 3M	3400864	SRL 85' SS2000180 END,420lbCAP,CSA



Personal Safety Division

3M Center, Building 235-2W-70
St. Paul, MN 55144-1000

Produk 3M PSD untuk
penggunaan di tempat kerja.

3M Canada
P.O. Box 5757
London, Ontario
N6A 4T1

In United States of America
Technical Service +1 (0) 800.328.6146
Customer Service +1 (0)651.732.9244
3M.com/workersafety

In Canada
Technical Service
Customer Service
3M.ca/Safety

© 3M 2024. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.
3M adalah merek dagang Perusahaan 3M dan afliasinya.

Used under license in Canada. All other trademarks are property of their respective owners.
Please recycle.