

Tindakan Segera Diperlukan



Produk

Pilih 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Tali Keselamatan Tarik Balik Sendiri



3M mengeluarkan notis “Hentikan Penggunaan dan Tarik Balik/Gantikan atau Pemulihan” ini untuk 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifelines terpilih




Sebagai sebahagian daripada komitmen berterusan 3M untuk menyampaikan produk berkualiti tinggi, kami memaklumkan pelanggan kami tentang maklumat berikut yang berkaitan dengan 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifelines (SRL) terpilih. Pihak 3M telah mengenalpasti kesan penuaan yang boleh memberikan kesan kepada prestasi 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ SRL yang dihasilkan dari Januari 2022 hingga Oktober 2024. Selain itu, sebarang peranti yang dibaiki oleh 3M, atau pusat servis yang bertauliah (ASC), dalam tempoh masa ini juga boleh terlibat. Melalui ujian makmal, 3M telah menentukan bahawa sekiranya berlaku kejatuhan, peranti ini mungkin tidak terkunci seperti yang direka bentuk **yang boleh mendedahkan pekerja kepada kecederaan serius atau kematian. Tiada laporan kecederaan yang berkaitan dengan isu ini.** Saiz yang terlibat merangkumi semua jenis talian hayat 85 kaki (~26M), 130 kaki (~40M) dan 55 kaki (~17M) menarik balik sendiri, rujuk lampiran untuk senarai model yang terlibat oleh notis berhenti penggunaan ini.

Disebabkan ini, kami menghantar Notis Hentikan Penggunaan dan Tarik Balik / Ganti atau Pemulihan ini, jadi 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifelines terpilih dikeluarkan daripada perkhidmatan serta-merta. 3M sedang berusaha menyediakan produk penggantian dan penyelesaian pemulihan/penyeleggaran tidak lama lagi. Kegagalan membaca dan mengikuti semua arahan yang berkaitan bagi Notis ini boleh mengakibatkan **kecederaan serius atau kematian** pengguna. Arahan untuk langkah seterusnya yang sesuai adalah seperti berikut.

Pengguna/Pemilik:

Hentikan penggunaan segera bagi Sealed-Blok™ anda. Untuk mengenal pasti sama ada produk anda terlibat, ikut langkah yang disenaraikan seperti berikut:

**Gambar 1 –
Model, Tarikh Pembuatan
& Tarikh Perkhidmatan**



Langkah 1. Cari nombor model pada label pengenalan logam (rujuk Gambar 1). Jika nombor model peranti anda disenaraikan dalam Lampiran B, teruskan ke **langkah2**. Sekiranya nombor model tidak disertakan dalam Lampiran B, ia bukan sebahagian daripada notis dan boleh dikembalikan dan digunakan.



Langkah 2. Cari rekod tarikh pembuatan dan perkhidmatan pada label pengenalan logam. Jika peranti dikeluarkan ATAU diservis dari Januari 2022 hingga Oktober 2024, pergi ke **langkah 3**. Jika peranti tidak dikeluarkan atau diservis dalam jangka masa yang terjejas, ia bukan sebahagian daripada notis dan boleh dikembalikan ke perkhidmatan. (Rujuk Lampiran A untuk tanda pemulihan pada label).

Langkah 3. Untuk memulakan proses menangani peranti yang terlibat, sila lawat pautan www.3m.com.my/sealblokrecall dan lengkapkan borang pengambilan yang akan membantu anda menentukan pilihan yang tersedia untuk situasi anda. Tidak semua pilihan penggantian atau pemulihan tersedia serta-merta pada masa komunikasi ini.

Pengedar:

Setelah menerima Notis ini, sila hubungi Pakar 3M anda untuk penyenaian produk terlibat yang dijual kepada anda. Jika anda mempunyai mana-mana 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifelines yang terlibat dalam stok, sila hubungi Khidmat Pelanggan 3M untuk menyediakan Kebenaran Pemulangan Bahan (RMA) dan menerima kredit atau penggantian produk. Sila segera hantar Notis ini kepada mana-mana pelanggan anda yang telah membeli produk yang terlibat daripada anda dan berikan sebarang bantuan yang diminta oleh pelanggan anda untuk melengkapkan proses tersebut.

Lampiran A – Maklumat Tambahan Sealed-Blok™

<p>3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifelines yang telah melalui pemulihan akan mempunyai “0” ditandakan pada label pengenalan logam berhampiran Lot atau Tarikh Pengilangan (Rujuk imej).</p>	
<p>Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifelines Generasi 1, yang dihasilkan sebelum tahun 2015, mempunyai penutup yang berbeza (bentuk titisan air). Ia bukan sebahagian daripada notis ini dan boleh terus digunakan serta dibaiki seperti yang diarahkan.</p>	

Lampiran B - Senarai Produk 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline dan Sistem Tripod Berkaitan yang Terlibat

3M ID	Nombor model	Penerangan
70007451654	3400862	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400862, Kabel Keluli Tahan Karat, 85 kaki
70007460101	3400965	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400965, Kabel Tergalvani, 130 kaki
70804203514	3400169	3400169 SRL 85FT SS S40 420LB CAP OSHA
70007452058	3400967	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400967, Kabel Keluli Tahan Karat, 130 kaki
70804203530	3400172	3400172 SRL 130FT SS S40 420LB CAP OSHA
70007459780	3400867	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400867, Kabel Keluli Tahan Karat, 85 kaki
70007459731	3400860	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400860, Kabel Tergalvani, 85 kaki
70007459830	3400881	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400881, Kabel Keluli Tahan Karat, 85 kaki
70007452082	3400972	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400972, Kabel Keluli Tahan Karat, 130 kaki
70804504572	3400895B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400895B, Kabel Keluli Tahan Karat, 25.6 m
70007451662	3400871	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline with Bracket 3400871, Kabel Tergalvani, 85 kaki

70007452157	3400986	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400986, Kabel Keluli Tahan Karat, 130 kaki
70007452074	3400971	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400971, Kabel Tergalvani, 130 kaki
70007451738	3400882	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline with Bracket 3400882, Kabel Keluli Tahan Karat, 85 kaki
70007459814	3400874	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400874, Kabel Keluli Tahan Karat, 85 kaki
70804504614	3400973B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3 Way- Self-Retracting Lifeline 3400973B, Kabel Keluli Tahan Karat, 39.6 m
70007459756	3400863	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400863, Kabel Tergalvani, 85 kaki
70007459822	3400876	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline with Bracket 3400876, Kabel Tergalvani, 85 kaki
70007460127	3400968	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400968, Kabel Tergalvani, 130 kaki
70804203548	3400171	3400171 SRL 130FT SS RTRVL BRKT S40 OSHA
70007459848	3400883	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline with Bracket 3400883, Kabel Keluli Tahan Karat, 85 kaki
70007452215	3400997	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400997, Kabel Keluli Tahan Karat, 130 kaki
70804203506	3400168	3400168 SRL 85FT SS RTRVL BRKT S40 420LB
70804203498	3400167	3400167 SRL 85FT SS RTRVL S40 420LB OSHA
70007452132	3400981	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline with Bracket 3400981, Kabel Tergalvani, 130 kaki
70007452090	3400976	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline with Bracket 3400976, Kabel Tergalvani, 130 kaki
70007459954	3400917	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400917, Kabel Keluli Tahan Karat, 85 kaki
70804504622	3400989B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400989B, Kabel Keluli Tahan Karat, 39.6 m
70007460176	3400987	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline with Bracket 3400987, Kabel Keluli Tahan Karat, 130 kaki
70007451720	3400880	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400880, Kabel Tergalvani, 85 kaki
70007460143	3400975	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400975, Kabel Tergalvani, 130 kaki
70007459640	3400844	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline with Bracket 3400844, Rope, 55 kaki
70007459871	3400892	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400917, Kabel Keluli Tahan Karat, 85 kaki
70804203522	3400170	3400170 SRL 130FT SS RTRVL S40 420LB OSHA
70007452116	3400979	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400979, Kabel Keluli Tahan Karat, 130 kaki
70007459798	3400870	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400870, Kabel Tergalvani, 85 kaki
70007459772	3400866	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400866, Kabel Tergalvani, 85 kaki

70007452165	3400988	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline with Bracket 3400988, Kabel Keluli Tahan Karat, 130 kaki
70007451696	3400875	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400875, Kabel Tergalvani, 85 kaki
70007459764	3400865	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400865, Kabel Keluli Tahan Karat, 85 kaki
70007452140	3400984	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400984, Kabel Keluli Tahan Karat, 130 kaki
70007450730	3400843	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline with Bracket 3400843, Tali, 55 kaki
70007459863	3400886	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400886, Kabel Keluli Tahan Karat, 85 kaki
70007451753	3400887	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400887, Kabel Tergalvani, 85 kaki
70007451712	3400879	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400879, Kabel Keluli Tahan Karat, 85 kaki
70007452181	3400991	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400991, Kabel Keluli Tahan Karat, 130 kaki
70804495110	3400813	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400813, Kabel Keluli Tahan Karat, 25 m
70007451688	3400874B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400874B, Kabel Keluli Tahan Karat, 85 kaki
70007451837	3400913	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400913, Kabel Tergalvani, 85 kaki
70007460135	3400970	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400970, Kabel Keluli Tahan Karat, 130 kaki
70007490017	8301037	3M™ DBI-SALA® Confined Space Aluminum Tripod with 3-Way SRL 8301037, Tinggi 9 kaki, Kabel Keluli Tahan Karat 85 kaki
70007451829	3400912	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400912, Kabel Keluli Tahan Karat, 85 kaki
70804495235	3400819	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400819, Kabel Keluli Tahan Karat, 40 m
70804108440	3400151	3400151 SRL 55FT RP RTRVL BRKT S40 ANSI
70007490066	8301049	3M™ DBI-SALA® Confined Space Aluminum Tripod with 3-Way SRL 8301049, Tinggi 9 kaki, Kabel Tergalvani 85 kaki
70804516899	3400897	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400897, Kabel Tergalvani, 25 m
70007460150	3400980	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400980, Kabel Tergalvani, 130 kaki
70007459855	3400885	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400885, Kabel Tergalvani, 85 kaki
70007451761	3400889	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400889, Kabel Keluli Tahan Karat, 85 kaki
70007460168	3400985	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400985, Kabel Tergalvani, 130 kaki
70007459947	3400915	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400915, Kabel Keluli Tahan Karat, 85 kaki
70007452173	3400990	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400990, Kabel Tergalvani, 130 kaki

70804516949	3400999	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400999, Kabel Keluli Tahan Karat, 40 m
70804516907	3400898	3M(TM DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400898, Kabel Keluli Tahan Karat, 25 m
70804484882	8301039	3M™ DBI-SALA® Confined Space Aluminum Tripod with 3-Way SRL 8301039, Tinggi 9 kaki, Kabel Keluli Tahan Karat 130 kaki
70007451811	3400910	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400910, Kabel Tergalvani, 85 kaki
70804108291	3400136	3400136 SRL 85FT GA S37 420LB ANSI
70804108317	3400138	3400138 SRL 130FT GA S37 420LB ANSI
70804108325	3400139	3400139 SRL 130FT SS S40 420LB ANSI
70804108457	3400152	3400152 SRL 85FT GA RTRVL S37 ANSI
70804108465	3400153	3400153 SRL 85FT GA RTRVL BRKT S37 ANSI
70804108507	3400157	3400157 SRL 130FT GA RTRVL BRKT S37 ANSI
70804108515	3400158	3400158 SRL 130FT SS RTRVL S40 420LBANSI
70804108572	3400164	3400164 SRL 130FT SS RSQ S40 END ANSI
70007459467	3400659	3400659 SBLOK 42M SS S40
70007460119	3400965B	3400965B SBLOK 130FT GA S37 420LB CA
70804571035	3400969	3400969 SBLOK 130FT SS S37 420LB CSA
70804506692	3400975B	3400975B SBLOK 130FT GA S37 420LB RTRVL
70804556333	3400978	3400978 SBLOK 130FT SS S37 420LB RTRVL
Tiada 3M ID	3400982	3400982 SBLOK 130FT SS S37 420 RTRVL CSA
Tiada 3M ID	3400983	3400983 SBLOK 130FT SS S37 420 RTRVL CSA
Tiada 3M ID	3400993	3400993 SBLOK 130FT SS S37 RSQ
70007452207	3400995	3400995 SBLOK 130FT SS S37 RSQ CSA
70804571043	3400996	3400996 SBLOK RSQ GA 40M S37 C16 CE
Tiada 3M ID	3401004B	3401004B SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CA
Tiada 3M ID	3401006	3401006 SBLOK 130FT SS S37 RTRVL RSQ CSA
70804506932	3401007	3401007 SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CSA
Tiada 3M ID	3401008	3401008 SBLOK 130FT GA S37 RTRVL RSQ CE
Tiada 3M ID	3401009	3401009 SBLOK 130FT SS S40 RTRVL RSQ CE
70007489977	8301032	3M™ DBI-SALA® Confined Space Aluminum Tripod with 3-Way SRL 8301032, Tinggi 7 kaki, Kabel Tergalvani 85 kaki
70007489985	8301033	3M™ DBI-SALA® Confined Space Aluminum Tripod with 3-Way SRL 8301033, Tinggi 7 kaki, Kabel Keluli Tahan Karat 85 kaki
70007489993	8301034	3M™ DBI-SALA® Confined Space Aluminum Tripod with 3-Way SRL 8301034, Tinggi 7 kaki, Kabel Tergalvani 130 kaki
70007490025	8301038	3M™ DBI-SALA® Confined Space Aluminum Tripod with 3-Way SRL 8301038, Tinggi 9 kaki, Kabel Tergalvani 130 kaki
70007490058	8301048	3M™ DBI-SALA® Confined Space Aluminum Tripod with 3-Way SRL 8301048, Tinggi 7 kaki, Kabel Keluli Tahan Karat 130 kaki
Tiada 3M ID	3400881/A	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400881/A, Kabel Keluli Tahan Karat, 85 kaki
70007452108	3400977	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400977, Kabel Keluli Tahan Karat, 130 kaki

70007452124	3400979B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400979B, Kabel Keluli Tahan Karat, 130 kaki
70804516931	3400998	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400998, Kabel Tergalvani, 40 m
70007451670	3400873	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline with Bracket 3400873, Kabel Keluli Tahan Karat, 85 kaki
70007459939	3400911	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400911, Kabel Tergalvani, 85 kaki
70804521493	3400916	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400916, Kabel Tergalvani, 25 m
70007460192	3401002	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3401002, Kabel Tergalvani, 130 kaki
70804439183	3401003	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3401003, Kabel Keluli Tahan Karat, 130 kaki
70007460200	3401004	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3401004, Kabel Keluli Tahan Karat, 130 kaki
70007647624	3401005	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3401005, Kabel Tergalvani, 130 kaki
70804495227	3400818	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400818, Kabel Keluli Tahan Karat, 25 m
70007451746	3400886B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400886B, Kabel Keluli Tahan Karat, 85 kaki
70007660916	3400891	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400891, Kabel Tergalvani, 85 kaki
70007452199	3400991B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400991B, Kabel Keluli Tahan Karat, 130 kaki
70007649513	3400992	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400992, Kabel Tergalvani, 130 kaki
70007460184	3400994	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ Self-Retracting Lifeline 3400994, Kabel Keluli Tahan Karat, 130 kaki
70804495144	3400816	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400816, Kabel Keluli Tahan Karat, 40 m
70804534520	3400859	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400859, Kabel Tergalvani, 85 kaki
70804438912	3400861	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400861, Kabel Keluli Tahan Karat, 85 kaki
70007459749	3400862B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400862B, Kabel Keluli Tahan Karat, 85 kaki
70804534538	3400893	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400893, Kabel Keluli Tahan Karat, 85 kaki
70007452041	3400966	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400966, Kabel Keluli Tahan Karat, 130 kaki
70007452066	3400967B	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline 3400967B, Kabel Keluli Tahan Karat, 130 kaki
70007450755	3400846	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Self-Retracting Lifeline with Magnetic Retraction 3400846, Kabel Keluli Tahan Karat, 50 kaki
70804108473	3400154	3M. DBI-SALA® Sealed-Blok. Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400154, Kabel Keluli Tahan Karat, ANSI, 85 kaki

70804108481	3400155	3M. DBI-SALA@ Sealed-Blok. Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400155, Dengan Pendakap, Kabel Keluli Tahan Karat, ANSI, 85 kaki.
70804108598	3400166	3M. DBI-SALA@ Sealed-Blok. RSQ Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400166, Kabel Keluli Tahan Karat, ANSI, 85 kaki
70804108564	3400163	3M. DBI-SALA@ Sealed-Blok. RSQ Self-Retracting Lifeline 3400163, Kabel Keluli Tahan Karat, ANSI, 85 kaki
70804108309	3400137	3M. DBI-SALA@ Sealed-Blok. Self-Retracting Lifeline 3400137, Kabel Keluli Tahan Karat, ANSI, 85 kaki
Tiada 3M ID	8301052	8301052 TRI/SRL 7FT GA 85FT
70804204801	8301095	8301095 TRI/SRL 9FT SS 85FT
70804204819	8301096	8301096 TRI/SRL 9FT GA 85FT
70804204843	8301099	8301099 TRI/SRL 9FT SS 130FT
70804504580	3400896B	RTRL 3V 25,5mSEL INOX
70804504606	3400918B	RTRL 3V 25m SEL RSQ
Tiada 3M ID	3400990B	SRL 130' GALV RSQ2000180 END,CA(3400991B)
Tiada 3M ID	3401028	SRL 130' GALV,RTRVL,RSQ9503163 END
70804108499	3400156	SRL 130' GALV,RTRVL2000180 END,420lb,ANSI
70804108523	3400159	SRL 130' SS,RTRVL,BRKT2000181 END,420lb,ANSI
70007450748	3400845	SRL 16.5mROPE RTRVL,BRKT2000181 END,CE
Tiada 3M ID	3400868	SRL 25M 316SS2100127 END,CE
70007451647	3400859C	SRL 30' GALV,RTRVL,BRKT FLEMISH EYE,CSA
Tiada 3M ID	3400885B	SRL 85' GALV,RSQ2000180 END,CA(3400886B)
Tiada 3M ID	3400860B	SRL 85' GALV2000180 END,420lb CAP,CA
70007451704	3400878	SRL 85' SS RTRVL,BRKT2000180 END,420lbCAP,CSA
Tiada 3M ID	3400877	SRL 85' SS RTRVL2000180 END,420lbCAP,CSA
70007459806	3400872	SRL 85' SS RTRVL2100042 END,420lb CAP
Tiada 3M ID	3400888	SRL 85' SS,RSQ2000180 END
Tiada 3M ID	3400890	SRL 85' SS,RSQ2000180 END,CSA
Tiada 3M ID	3400914	SRL 85' SS,RTRVL,RSQ2000180 END,CSA
70804499054	3400912B	SRL 85' SS,RTRVL,RSQ2000181 END,CA(3400918B)
Tiada 3M ID	3400864	SRL 85' SS2000180 END,420lbCAP,CSA



Personal Safety Division

3M Center, Building 235-2W-70
St. Paul, MN 55144-1000

Produk 3M PSD adalah untuk
kegunaan pekerjaan sahaja.

3M Canada
P.O. Box 5757
London, Ontario
N6A 4T1

In United States of America
Technical Service +1 (0) 800.328.6146
Customer Service +1 (0)651.732.9244
3M.com/workersafety

In Canada
Technical Service
Customer Service
3M.ca/Safety

© 3M 2024. Hak cipta terpelihara.
3M ialah tanda dagangan Syarikat 3M dan
sekutunya.

Used under license in Canada. All
other trademarks are property of their
respective owners.
Please recycle.