



23 april 2024

Geachte 3M-klant,

Ik neem contact met u op om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van een wijziging die we hebben aangebracht in de 3M™ Wrap Film Series 2080.

Naar aanleiding van waardevolle feedback van vertrouwde installateurs wereldwijd, hebben we een nieuwe lijmtechnologie geïntroduceerd die de installatie-ervaring op verschillende belangrijke gebieden verbetert. Je kunt een klein verschil merken in het gevoel van de folie door de lagere initiële kleefkracht van de lijm. Wees er echter van verzekerd dat deze verandering opzettelijk is en bedoeld om je meer bewegingsvrijheid te geven tijdens de montage.

#### **Waarom zijn we overgestapt op deze nieuwe lijm?**

We streven er voortdurend naar om onze klanten de best producten te bieden. Op basis van gesprekken met onze gebruikers over de hele wereld hebben we verschillende belangrijke aandachtsgebieden binnen de carwrap industrie geïdentificeerd. Deze omvatten het aanpakken van problemen zoals lijmstrepen, lijmophoping, montagetijd, en het vergemakkelijken van herpositionering tijdens het aanbrengen.

#### **Wat is er anders aan deze nieuwe lijm?**

We hebben de nieuwe lijm ontwikkeld met een lage initiële tack, wat resulteert in een film die iets stijver en minder plakkerig aanvoelt bij het verwijderen van de liner. Hoewel dit de indruk zou kunnen wekken dat de lijm in eerste instantie niet zo sterk hecht als de vorige versie van de 2080, is dit de bedoeling.

De nieuwe lijm heeft een andere hechtingsontwikkelingscurve. Het duurt ongeveer 15 tot 20 minuten voordat de lijm een vergelijkbare hechting heeft als de vorige lijm. Nogmaals, dit is zo ontworpen om meer bewegingsvrijheid in te bouwen met de film. Deze verlengde werktijd geeft je extra flexibiliteit om de folie tijdens de installatie te herpositioneren, zodat je je minder zorgen hoeft te maken over lijmstrepen wanneer je de folie na het opplakken opnieuw

aanbrengt. Wees gerust, de uiteindelijke hechting is vergelijkbaar tussen de nieuwe versie en de oude versie van de lijm.

**Wat zijn de aanbevolen omstandigheden voor het aanbrengen van deze nieuwe lijm?**

Temperatuur en de juiste toepassingshulpmiddelen zijn essentieel. Hoewel u 3M™ Wrap Film Series 2080 binnen een breder temperatuurbereik kunt aanbrengen, raden we voor een optimale installatie-ervaring aan deze folie aan te brengen bij een temperatuur van 22°C (72°F).

Door de lage initiële kleefkracht moet je misschien iets meer druk uitoefenen met de rakel dan bij de vorige versie van 2080 om een goede hechting te verzekeren. We raden aan een 3M™ PA1-Gold rakel te gebruiken met een dunne beschermingsbuffer.

Bedankt voor uw voortdurende samenwerking en vertrouwen in de producten van 3M Wrap Film. Als u vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,

**Matt Topeff**

Global Product Marketer  
3M Commercial Branding & Transportation Division