



## Fiche technique

3M™ Scotch® Box Sealing Tape 311+



PDP

### Description du produit

Scotch® Box Sealing Tape 311+ est un ruban d'emballage industriel pour la scellage, l'épissage, le reconnaissance et les autres applications d'emballage exigeantes sur des boîtes de poids léger à moyen. Le produit offre d'excellentes performances sur de larges plages de température

### Caractéristiques du produit

- adhère instantanément à une variété de surfaces
- Déchirure de bord et résistance divisée
- adhère bien au recyclé
- Conforme aux considérations environnementales de l'ASTM D 1974
- Backing conforme.
- Bon vieillissement au soleil ou à l'éclairage fluorescent.
- Longue vie utilisée.

### Note d'information technique

Les informations et données techniques suivantes doivent être considérées comme représentatives ou typiques uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins de spécification.

### Propriétés physiques typiques

Nom de l'attribut	Méthode d'essai	Valeur
Couleur		Clair et bronzé
Type adhésif		Acrylique sensible à la pression
Support		Film de polypropylène à orienté biaxialement
Épaisseur du Soutien	ASTM D3652	0.028 mm
Épaisseur totale du ruban	ASTM D3652	0.052 mm

### Caractéristiques de performance typiques

Nom de l'attribut	Méthode d'essai	Temps de séjour	Température	Conditions d'essai	Substrat	Valeur
180° Peel Adhesion	ASTM D3330	72 h	23 °C		Stainless Steel	41.6 N / 100 mm <sup>1</sup>
Allongement à la rupture	ASTM D3759					125 %
Résistance à la traction	ASTM D3759			Direction de la machine		438 N / 100 mm
Résistance à la traction	ASTM D3759			Transformation		701 N / 100 mm

<sup>1</sup> 300 mm/min (12 in/min)

## **Informations de gestion / application**

### **Techniques d'application**

Une vaste gamme d'équipements d'application, comprenant des distributeurs manuels portatifs et des équipements semi-automatiques et entièrement automatiques, est disponible. Le ruban d'étanchéité pour boîtes Scotch® 311+ a été appliqué sur des boîtes en panneaux de fibres avec de bons résultats à des températures de congélation et de réfrigération de 20 °F à 50 °F (-6,6 °C à 10 °C). Une fois appliqué, le Scotch® Tape 311+ fonctionne bien sur les boîtes en panneaux de fibres soumises à des températures inférieures à 32°F (0°C).

### **Stockage et durée de conservation**

Conserver dans des conditions normales de 4° à 27°C (40° à 80°F) et 40 à 50 % d'humidité relative dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil. Pour de meilleures performances, utilisez ce produit dans les 18 mois suivant la date de fabrication.

### **Tailles disponibles**

<b>Nom de l'attribut</b>	<b>Valeur</b>
Taille du noyau (ID)	76.2 mm
Longueur de rouleau standard	100, 914, 1500 m
Largeur standard	48, 72 mm

### **Informations**

**Informations techniques:** Les informations techniques, les conseils et les autres déclarations contenues dans ce document ou autrement fournies par 3M sont basées sur des enregistrements, des tests ou une expérience que 3M croit être fiable, mais la précision, l'exhaustivité et la nature représentative de ces informations ne sont pas garanties. Ces informations sont destinées aux personnes ayant des connaissances et des compétences techniques suffisantes pour évaluer et appliquer leur propre jugement éclairé aux informations. Aucune licence en vertu des droits de propriété intellectuelle de 3M ou de tiers n'est accordé ou implicite avec ces informations.

**Sélection et utilisation des produits:** De nombreux facteurs au-delà du contrôle de 3M et de manière unique dans les connaissances et le contrôle de l'utilisateur peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit 3M dans une application particulière. En conséquence, le client est seul responsable de l'évaluation du produit et de la détermination de son approprié et adapté à l'application du client, y compris la réalisation d'une évaluation des risques de travail et l'examen de toutes les réglementations et normes applicables (par exemple, OSHA, ANSI, etc.). Le défaut d'évaluer, de sélectionner et d'utiliser un produit 3M et de produits de sécurité appropriés, ou de respecter toutes les réglementations de sécurité applicables, peut entraîner des blessures, une maladie, une mort et / ou un préjudice à la propriété.

**Garantie, remède limité et avertissement:** à moins qu'une garantie différente ne soit spécifiquement indiquée sur l'emballage de produit 3M applicable ou la littérature sur le produit (auquel cas une telle garantie gouverne), 3M garantit que chaque produit 3M répond à la spécification du produit 3M applicable au moment où 3M expédie le produit. 3M ne fait aucune autre garantie ou conditions, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie ou condition implicite de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou résultant d'un cours, de coutume ou d'utilisation du commerce. Si un produit 3M ne se conforme pas à cette garantie, le recours unique et exclusif est, à l'option de 3M, le remplacement du produit 3M ou le remboursement du prix d'achat.

**Limitation de la responsabilité:** sauf pour le recours limité indiqué ci-dessus, et sauf dans la mesure interdite par la loi, 3M ne sera pas responsable de toute perte ou dommage résultant ou lié au produit 3M, Que ce soit directement, indirect, spécial, accessoire ou consécutif (y compris, mais sans s'y limiter, les bénéfices perdus ou les opportunités commerciales), quelle que soit la théorie légale ou équitable affirmée, y compris, mais sans s'y limiter responsabilité.

**Avis de non-responsabilité:** 3M Les produits industriels et professionnels sont destinés, étiquetés et emballés à vendre à des clients industriels et professionnels formés à l'usage du travail. Sauf indication contraire de l'emballage ou de la littérature de produit applicable, ces produits ne sont pas destinés, étiquetés ou emballés à vendre ou à utiliser par les consommateurs (par exemple, pour la maison, le personnel, le primaire ou le secondaire, les récréations / sportifs, ou d'autres utilisations, non pas des utilisations Décrit dans l'emballage ou la littérature de produit applicable) et doit être sélectionné et utilisé conformément aux réglementations et normes et normes applicables de la santé et de la sécurité (par exemple, l'OSHA américain, ANSI), ainsi que toute la littérature sur les produits, les instructions, les avertissements et les limitations, les avertissements et les limitations, et l'utilisateur doit prendre toute mesure requise en vertu de tout rappel, action sur le terrain ou autre avis d'utilisation du produit. Une mauvaise utilisation des produits industriels et professionnels 3M peut entraîner des blessures, une maladie ou une mort. Pour obtenir de l'aide pour la sélection et l'utilisation des produits, consultez votre professionnel de la sécurité sur place, votre hygiéniste industrielle ou un autre expert en matière. Pour des informations supplémentaires sur les produits, visitez [www.3m.com](http://www.3m.com).

### **Déclaration ISO**

Ce produit a été fabriqué dans un système de qualité 3M enregistré selon les normes ISO 9001.

La Compagnie 3M Canada  
PO Box/C.P. 5757  
London, ON N6A 4T1  
3M.ca

3M est une marque de commerce de la société 3M.  
© 3M 2017 (1/17)