



## Fiche technique

### 3M™ UV Resistant Green Masking Tape



PDP

#### Description du produit

Le ruban de masquage vert résistant aux UV 3M™ est utilisé pour le masquage lorsqu'une résistance aux UV est nécessaire pendant 14 jours maximum.

#### Caractéristiques du produit

- L'adhésif en caoutchouc offre une bonne adhérence instantanée qui adhère à une grande variété de surfaces.
- S'enlève proprement de la plupart des surfaces avec peu ou pas de résidus de bords jusqu'à 14 jours, même après une exposition à l'extérieur.
- Lisse et Le support en papier crépon conformable est facile à manipuler, à appliquer et à enlever en une seule pièce.
- Le traitement du support offre une résistance aux UV, ce qui permet une utilisation en extérieur jusqu'à 14 jours.
- Crée de bonnes lignes de peinture et résiste fond perdu.
- Facile à dérouler et facile à appliquer.

#### Note d'information technique

Les informations et données techniques suivantes doivent être considérées comme représentatives ou typiques uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins de spécification.

#### Propriétés physiques typiques

Nom de l'attribut	Méthode d'essai	Valeur
Type adhésif		Caoutchouc
Support		Papier crêpe résistant aux UV
Épaisseur totale du ruban	ASTM D3652	0.12 mm

#### Caractéristiques de performance typiques

Nom de l'attribut	Méthode d'essai	Température	Substrat	Valeur
180° Peel Adhesion	ASTM D3330	23 °C	Stainless Steel	2.8 N / cm <sup>1</sup>
Allongement à la rupture	ASTM D3759			15 %
Résistance à la traction	ASTM D3759			33 N / cm
Résistance à la température à court terme				79 ° C <sup>2</sup>

<sup>1</sup> 300 mm/min (12 in/min)

<sup>2</sup> À court terme (minutes, heure)

**Informations de gestion / application**

**Exemples d'application**

- Masquage de peinture pour les applications intérieures et extérieures.
- Maintien ou protection en cas d'altérations extérieures.
- Protection de divers objets pendant la peinture et la construction.
- Maintien de panneaux extérieurs temporaires.
- Utilisation générale en extérieur pour des périodes n'excédant pas 14 jours.

**Stockage et durée de conservation**

Conserver dans des conditions normales de 16° à 27°C (60° à 80°F) et 40 à 60 % d'humidité relative dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil. Pour de meilleures performances, utilisez ce produit dans les 12 mois suivant la date de fabrication.

**Tailles disponibles**

Nom de l'attribut	Valeur
Longueur de rouleau standard	55 m <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Available in metric widths (eg, 25 mm corresponds to 1 inch).

**Déclaration ISO**

Ce produit a été fabriqué dans un système de qualité 3M enregistré selon les normes ISO 9001.

La Compagnie 3M Canada  
PO Box/C.P. 5757  
London, ON N6A 4T1  
3M.ca