



Fiche technique

3M™ Double Coated Removable Foam Tape
4658F



PDP

Description du produit

Le ruban en mousse amovible à double revêtement 3M™ 4658F est un ruban en mousse acrylique transparent à double revêtement qui s'enlève proprement de nombreuses surfaces. L'adhésif 3M™ 100 est un système adhésif acrylique ferme qui offre une force d'adhérence ultime élevée, une bonne résistance à la température, une résistance aux solvants et un pouvoir de tenue au cisaillement statique. Le ruban 3M 4658F peut atteindre des forces d'adhérence élevées et certains substrats à énergie de surface élevée et peut devenir difficile à enlever.

Note d'information technique

Les informations et données techniques suivantes doivent être considérées comme représentatives ou typiques uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins de spécification.

Propriétés physiques typiques

Nom de l'attribut	Valeur
Couleur	Dégager
Type adhésif	100
Densité de mousse	960 kg / m ³
Type en mousse	Acrylique

Nom de l'attribut	Valeur
Épaisseur: nominal	0.8 mm
Doublure	Film de polyester
Épaisseur de doublure	0.08 mm
Couleur de la doublure principale	Dégager
Tolérance d'épaisseur	± 10 %

Caractéristiques de performance typiques

Substrat: Acier inoxydable

Température: 23 °C

Temps de séjour: 72 h

Support: Feuille d'aluminium 5 mil

Nom de l'attribut	Méthode d'essai	Valeur
Adhésion à pelage à 90 °	ASTM D3330	26 N / cm ¹

¹ 304 mm/min (12 in/min)

Nom de l'attribut: Cisaillement statique

Méthode d'essai: ASTM D3654

Température	Valeur
23 °C	1 000 g ¹
49 °C	750 g ¹
70 °C	500 g ¹

¹ 13 x 25 mm (0.5 x 1 in) sample area, test terminated at 10,000 minutes

Nom de l'attribut	Valeur
Résistance à la température à court terme	100 ° C ¹
Résistance à la température à long terme	80 ° C ²

¹ À court terme (minutes, heure)

² À long terme (jour, semaines)

Performance environnementale typique

Nom de l'attribut	Valeur
Résistance au solvant	Aucune dégradation apparente lorsqu'elle est exposée à des tests d'éclaboussures de la plupart des solvants d'hydrocarbures.
Résistance aux UV	Excellente résistance à l'exposition directe au soleil ou à d'autres sources de lumière ultraviolette (U.V.).

Informations de gestion / application

Exemples d'application

• Panneaux • Conserver les accessoires électroniques • Des expositions • Alarmes de fumée • Dispenseurs • Faisons de rafraîchisseurs • point d'achat et autres écrans • Plaques signalées • onglets de la trame d'image

Techniques d'application

• La résistance à la liaison dépend de la quantité de contact adhésif à surface développée. La pression d'application de l'entreprise aide à développer un meilleur contact adhésif et à améliorer la résistance aux liaisons. • Pour obtenir une adhérence optimale, les surfaces de liaison doivent être propres, sèches et bien unifiées. Les solvants de nettoyage de surface typiques sont l'alcool isopropylique (alcool à friction) et l'eau ou l'heptane. Remarque: Lisez soigneusement et suivez les précautions et les instructions du fabricant à utiliser lors de l'utilisation de solvants. • La température de l'application du ruban idéal est de 70 ° F à 100 ° F (21 ° C à 38 ° C). Application de bande initiale Les surfaces à des températures inférieures à 50 ° F (10 ° C) ne sont pas recommandées car l'adhésif peut devenir trop ferme pour adhérer facilement. Cependant, une fois correctement appliquée, la rétention à basse température est généralement satisfaisante.

Techniques de suppression


For rigid surfaces, lever or pry apart the substrates to break the bond.



For flexible surfaces, peel back slowly to ensure clean removal.



To remove tape from substrate, pull back corner and peel off quickly.



Considérations sur la conception

• En règle générale, quatre pouces carrés de ruban adhésif doivent être utilisés pour chaque livre de poids à supporter en charge statique. Plus ou moins de bande peut être nécessaire en fonction de l'application particulière. L'évaluation des utilisateurs est donc nécessaire pour déterminer l'utilisation optimale de bande. • Les soins doivent être utilisés lors du collage à des surfaces avec une résistance interne très faible telle que la planche en plâtre peinte, le tissu ou le tissu, le papier peint, le vinyle soufflé, etc. car la délamination de cette surface peut se produire. • Il faut également prendre soin de placages en bois et de bois hautement poli car les surfaces très brillantes peuvent laisser une image lorsque le ruban est retiré.

Stockage et durée de conservation

Conserver dans des conditions normales de 16° à 27°C (60° à 80°F) et 40 à 60 % d'humidité relative dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil. Pour de meilleures performances, utilisez ce produit dans les 24 mois suivant la date de fabrication.

Tailles disponibles

Nom de l'attribut	Valeur
Largeur disponible maximale	1.18 mm
Longueur maximale	160 m
Tolérance à la tranche normale	±0.8 mm

Tailles disponibles - Détaillées

1/2 po x 27 ans (12 mm x 25 m) 3/4 en x 27 ans (19 mm x 25 m) 1 po x 27 ans (25 mm x 25 m)

Avertissement automobile

Certaines applications automobiles :

Ce produit est un produit industriel et n'a pas été conçu ou testé pour être utilisé dans certaines applications automobiles, telles que les batteries du groupe motopropulseur électrique automobile ou les applications haute tension, qui peuvent exiger que le produit soit fabriqué dans une installation certifiée IATF, qu'il respecte un Ppk de 1,33 pour toutes les propriétés, qu'il soit soumis à un processus d'approbation des pièces de production automobile (PPAP) ou qu'il adhère pleinement aux exigences de conception automobile ou du système qualité (par exemple, IATF 16949 ou VDA 6.3). Le client assume toutes les responsabilités et tous les risques s'il choisit d'utiliser ce produit dans ces applications.

Informations

Informations techniques: Les informations techniques, les conseils et les autres déclarations contenues dans ce document ou autrement fournies par 3M sont basées sur des enregistrements, des tests ou une expérience que 3M croit être fiable, mais la précision, l'exhaustivité et la nature représentative de ces informations ne sont pas garanties. Ces informations sont destinées aux personnes ayant des connaissances et des compétences techniques suffisantes pour évaluer et appliquer leur propre jugement éclairé aux informations. Aucune licence en vertu des droits de propriété intellectuelle de 3M ou de tiers n'est accordé ou implicite avec ces informations.

Sélection et utilisation des produits: De nombreux facteurs au-delà du contrôle de 3M et de manière unique dans les connaissances et le contrôle de l'utilisateur peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit 3M dans une application particulière. En conséquence, le client est seul responsable de l'évaluation du produit et de la détermination de son approprié et adapté à l'application du client, y compris la réalisation d'une évaluation des risques de travail et l'examen de toutes les réglementations et normes applicables (par exemple, OSHA, ANSI, etc.). Le défaut d'évaluer, de sélectionner et d'utiliser un produit 3M et de produits de sécurité appropriés, ou de respecter toutes les réglementations de sécurité applicables, peut entraîner des blessures, une maladie, une mort et / ou un préjudice à la propriété.

Garantie, remède limité et avertissement: à moins qu'une garantie différente ne soit spécifiquement indiquée sur l'emballage de produit 3M applicable ou la littérature sur le produit (auquel cas une telle garantie gouverne), 3M garantit que chaque produit 3M répond à la spécification du produit 3M applicable au moment où 3M expédie le produit. 3M ne fait aucune autre garantie ou conditions, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie ou condition implicite de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou résultant d'un cours, de coutume ou d'utilisation du commerce. Si un produit 3M ne se conforme pas à cette garantie, le recours unique et exclusif est, à l'option de 3M, le remplacement du produit 3M ou le remboursement du prix d'achat.

Limitation de la responsabilité: sauf pour le recours limité indiqué ci-dessus, et sauf dans la mesure interdite par la loi, 3M ne sera pas responsable de toute perte ou dommage résultant ou lié au produit 3M, Que ce soit directement, indirect, spécial, accessoire ou consécutif (y compris, mais sans s'y limiter, les bénéfices perdus ou les opportunités commerciales), quelle que soit la théorie légale ou équitable affirmée, y compris, mais sans s'y limiter responsabilité.

Avis de non-responsabilité: 3M Les produits industriels et professionnels sont destinés, étiquetés et emballés à vendre à des clients industriels et professionnels formés à l'usage du travail. Sauf indication contraire de l'emballage ou de la littérature de produit applicable, ces produits ne sont pas destinés, étiquetés ou emballés à vendre ou à utiliser par les consommateurs (par exemple, pour la maison, le personnel, le primaire ou le secondaire, les récréations / sportifs, ou d'autres utilisations, non pas des utilisations Décrit dans l'emballage ou la littérature de produit applicable) et doit être sélectionné et utilisé conformément aux réglementations et normes et normes applicables de la santé et de la sécurité (par exemple, l'OSHA américain, ANSI), ainsi que toute la littérature sur les produits, les instructions, les avertissements et les limitations, les avertissements et les limitations, et l'utilisateur doit prendre toute mesure requise en vertu de tout rappel, action sur le terrain ou autre avis d'utilisation du produit. Une mauvaise utilisation des produits industriels et professionnels 3M peut entraîner des blessures, une maladie ou une mort. Pour obtenir de l'aide pour la sélection et l'utilisation des produits, consultez votre professionnel de la sécurité sur place, votre hygiéniste industrielle ou un autre expert en matière. Pour des informations supplémentaires sur les produits, visitez www.3m.com.

Déclaration ISO

Ce produit a été fabriqué dans un système de qualité 3M enregistré selon les normes ISO 9001.

La Compagnie 3M Canada
PO Box/C.P. 5757
London, ON N6A 4T1
3M.ca

3M is a trademark of 3M Company.
©3M 2024 (9/24)