



## Fiche technique

3M™ Adhesive Transfer Tape 9626



PDP

### Description du produit

Les bandes de transfert d'adhésif 3M™ avec un adhésif de liaison rapide 3M™ 360 offrent une forte résistance aux liaisons à la plupart des surfaces, y compris de nombreux plastiques à faible énergie de surface tels que le polypropylène et les peintures enrobées de poudre.

### Caractéristiques du produit

- Excellente adhérence à des liens difficiles à se lier aux surfaces telles que le HDPE, le LDPE et le PP.
- Stick super rapide.
- Adhésion plus élevée à partir d'un ruban plus mince.
- Excellente résistance au solvant.

### Note d'information technique

Les informations et données techniques suivantes doivent être considérées comme représentatives ou typiques uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins de spécification.

### Propriétés physiques typiques

Nom de l'attribut	Méthode d'essai	Valeur
Type adhésif		Acrylique
Épaisseur totale du ruban	ASTM D3652	0.05 mm
Doublure		60 # verre
Épaisseur de doublure		0.08 mm
Couleur de la doublure principale		Naturel

### Caractéristiques de performance typiques

Nom de l'attribut: 180° Peel Adhesion

Température: 23 °C

Support: 2 mil Aluminum Foil

Méthode d'essai: ASTM D3330

Temps de séjour	Conditions d'essai	Substrat	Valeur
30 s	Faceside	Polypropylène (PP)	12 N / cm <sup>1</sup>
30 s	Backside	Polypropylène (PP)	11 N / cm <sup>1</sup>
15 min	Faceside	Polypropylène (PP)	12 N / cm <sup>1</sup>
15 min	Backside	Polypropylène (PP)	12 N / cm <sup>1</sup>
72 h	Faceside	ABS	13 N / cm <sup>1</sup>
72 h	Backside	ABS	11 N / cm <sup>1</sup>
72 h	Faceside	Polycarbonate (PC)	14 N / cm <sup>1</sup>
72 h	Backside	Polycarbonate (PC)	13 N / cm <sup>1</sup>
72 h	Faceside	Polyéthylène (PE)	8 N / cm <sup>1</sup>
72 h	Backside	Polyéthylène (PE)	7 N / cm <sup>1</sup>
72 h	Faceside	Polypropylène (PP)	13 N / cm <sup>1</sup>
72 h	Backside	Polypropylène (PP)	12 N / cm <sup>1</sup>
72 h	Faceside	Stainless Steel	14 N / cm <sup>1</sup>
72 h	Backside	Stainless Steel	13 N / cm <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 300 mm/min (12 in/min)

Température: 23 °C  
Conditions d'essai: 1000g

Nom de l'attribut	Méthode d'essai	Valeur
Cisaillement statique	ASTM D3654	>10,000 min <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 25 x 25 mm (1 in x 1 in) sample area, test terminated after 10,000 minutes

Nom de l'attribut	Valeur
Résistance à la température à court terme	177 ° C <sup>1</sup>
Résistance à la température à long terme	93 ° C <sup>2</sup>

<sup>1</sup> À court terme (minutes, heure)

<sup>2</sup> À long terme (jour, semaines)

## **Caractéristiques environnementales typiques**

### **Résistance environnementale**

Résistance à l'humidité: une humidité élevée a un effet minimal sur les performances adhésives. Aucune réduction significative de la résistance aux liaisons n'est observée après exposition pendant 72 heures à 150 ° F (65 ° C) et à 90% d'humidité relative. Résistance aux UV: lorsqu'elles sont correctement appliquées, les plaques signalétiques et les garnitures décoratives ne sont pas affectées négativement par l'exposition. Résistance à l'eau: L'immersion dans l'eau n'a aucun effet appréciable sur la résistance à la liaison. Après 100 heures à température ambiante, la forte résistance de la liaison est maintenue. Résistance au cycle de température: une résistance élevée à la liaison est maintenue après le vélo six fois à travers: 8 heures à -4 ° F (-20 ° C) 8 heures à 150 ° F (65 ° C) / 90% Rh Résistance chimique: lorsqu'elle est correctement appliquée, la plaque signalétique et la garniture décorative tiendront en toute sécurité après une exposition à de nombreux produits chimiques, y compris l'huile, les acides doux et les alcalis.

## **Informations de gestion / application**

### **Exemples d'application**

- Surfaces peintes en mousse à la poudre.
- Adhésion en plastique à faible énergie de surface.

### **Techniques d'application**

La résistance aux liaisons dépend de la quantité de contact adhésif à surface développé. L'application de l'entreprise aidera l'adhésif à développer un contact intime avec la surface de liaison. Pour obtenir une adhérence optimale, les surfaces de liaison doivent être propres, sèches et bien unifiées. Les solvants de nettoyage de surface typiques sont la méthyl éthyl-cétone pour les métaux ou l'alcool isopropylique pour les plastiques. \* La plage de température d'application du ruban idéal est de 70 ° F à 100 ° F (21 ° C à 38 ° C). Le ruban initial l'application sur les surfaces à des températures inférieures à 50 ° F (10 ° C) n'est pas recommandé car l'adhésif devient trop ferme pour adhérer facilement. Cependant, une fois correctement appliquée, la rétention à basse température est généralement satisfaisante. \* Lorsque vous utilisez des solvants, éteignez toutes les sources d'allumage, y compris les lumières pilotes et suivez les précautions et les instructions des fabricants à utiliser. Ces recommandations de nettoyage peuvent ne pas être conformes aux règles de certains districts de gestion de la qualité de l'air en Californie; Consultez les règles applicables avant utilisation.

## **Équipement de candidature**

Pour appliquer des adhésifs au format Web large, un équipement de laminage est nécessaire pour assurer une qualité acceptable. Pour en savoir plus sur le travail avec des adhésifs sensibles à la pression, veuillez vous référer à des techniques de laminage technique de Bulletin, 3M™ pour les convertisseurs d'adhésifs plastifiants (70-0704-1430-8). Pour des informations supplémentaires sur le distributeur, contactez votre représentant des ventes de 3M local ou le numéro d'assistance aux ventes gratuitement 3M au 1-800-362-3550.

## **Stockage et durée de conservation**

Conserver dans des conditions normales de 16° à 27°C (60° à 80°F) et 40 à 60 % d'humidité relative dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil. Pour de meilleures performances, utilisez ce produit dans les 24 mois suivant la date de fabrication.

## **Avertissement automobile**

### **Certaines applications automobiles :**

Ce produit est un produit industriel et n'a pas été conçu ou testé pour être utilisé dans certaines applications automobiles, telles que les batteries du groupe motopropulseur électrique automobile ou les applications haute tension, qui peuvent exiger que le produit soit fabriqué dans une installation certifiée IATF, qu'il respecte un Ppk de 1,33 pour toutes les propriétés, qu'il soit soumis à un processus d'approbation des pièces de production automobile (PPAP) ou qu'il adhère pleinement aux exigences de conception automobile ou du système qualité (par exemple, IATF 16949 ou VDA 6.3). Le client assume toutes les responsabilités et tous les risques s'il choisit d'utiliser ce produit dans ces applications.

## **Informations**

**Informations techniques:** Les informations techniques, les conseils et les autres déclarations contenues dans ce document ou autrement fournies par 3M sont basées sur des enregistrements, des tests ou une expérience que 3M croit être fiable, mais la précision, l'exhaustivité et la nature représentative de ces informations ne sont pas garanties. Ces informations sont destinées aux personnes ayant des connaissances et des compétences techniques suffisantes pour évaluer et appliquer leur propre jugement éclairé aux informations. Aucune licence en vertu des droits de propriété intellectuelle de 3M ou de tiers n'est accordé ou implicite avec ces informations.

**Sélection et utilisation des produits:** De nombreux facteurs au-delà du contrôle de 3M et de manière unique dans les connaissances et le contrôle de l'utilisateur peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit 3M dans une application particulière. En conséquence, le client est seul responsable de l'évaluation du produit et de la détermination de son approprié et adapté à l'application du client, y compris la réalisation d'une évaluation des risques de travail et l'examen de toutes les réglementations et normes applicables (par exemple, OSHA, ANSI, etc.). Le défaut d'évaluer, de sélectionner et d'utiliser un produit 3M et de produits de sécurité appropriés, ou de respecter toutes les réglementations de sécurité applicables, peut entraîner des blessures, une maladie, une mort et / ou un préjudice à la propriété.

**Garantie, remède limité et avertissement:** à moins qu'une garantie différente ne soit spécifiquement indiquée sur l'emballage de produit 3M applicable ou la littérature sur le produit (auquel cas une telle garantie gouverne), 3M garantit que chaque produit 3M répond à la spécification du produit 3M applicable au moment où 3M expédie le produit. 3M ne fait aucune autre garantie ou conditions, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie ou condition implicite de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou résultant d'un cours, de coutume ou d'utilisation du commerce. Si un produit 3M ne se conforme pas à cette garantie, le recours unique et exclusif est, à l'option de 3M, le remplacement du produit 3M ou le remboursement du prix d'achat.

**Limitation de la responsabilité:** sauf pour le recours limité indiqué ci-dessus, et sauf dans la mesure interdite par la loi, 3M ne sera pas responsable de toute perte ou dommage résultant ou lié au produit 3M, que ce soit directement, indirect, spécial, accessoire ou consécutif (y compris, mais sans s'y limiter, les bénéfices perdus ou les opportunités commerciales), quelle que soit la théorie légale ou équitable affirmée, y compris, mais sans s'y limiter responsabilité.

**Avis de non-responsabilité:** 3M Les produits industriels et professionnels sont destinés, étiquetés et emballés à vendre à des clients industriels et professionnels formés à l'usage du travail. Sauf indication contraire de l'emballage ou de la littérature de produit applicable, ces produits ne sont pas destinés, étiquetés ou emballés à vendre ou à utiliser par les consommateurs (par exemple, pour la maison, le personnel, le primaire ou le secondaire, les récréations / sportifs, ou d'autres utilisations, non pas des utilisations Décrit dans l'emballage ou la littérature de produit applicable) et doit être sélectionné et utilisé conformément aux réglementations et normes et normes applicables de la santé et de la sécurité (par exemple, l'OSHA américain, ANSI), ainsi que toute la littérature sur les produits, les instructions, les avertissements et les limitations, les avertissements et les limitations, et l'utilisateur doit prendre toute mesure requise en vertu de tout rappel, action sur le terrain ou autre avis d'utilisation du produit. Une mauvaise utilisation des produits industriels et professionnels 3M peut entraîner des blessures, une maladie ou une mort. Pour obtenir de l'aide pour la sélection et l'utilisation des produits, consultez votre professionnel de la sécurité sur place, votre hygiéniste industrielle ou un autre expert en matière. Pour des informations supplémentaires sur les produits, visitez [www.3m.com](http://www.3m.com).

## **Déclaration ISO**

Ce produit a été fabriqué dans un système de qualité 3M enregistré selon les normes ISO 9001.

La Compagnie 3M Canada  
PO Box/C.P. 5757  
London, ON N6A 4T1  
3M.ca

3M is a trademark of 3M Company.  
©3M 2024 (9/24)