

3M Science.
Applied to Life.™

Réduisez la complexité des réparations des véhicules d'aujourd'hui.



Le choix d'abrasifs de haute
qualité permet de maximiser les
heures de travail dès le départ.



Notre gamme d'abrasifs

Des abrasifs de première qualité qui peuvent vous aider à atteindre la ligne d'arrivée plus rapidement.

Les **abrasifs 3M™ Cubitron™ II** sont dotés de grains profilés de précision 3M™, des grains de forme triangulaire qui coupent plus rapidement et durent plus longtemps que les autres abrasifs céramiques traditionnels.


Taux de coupe



Durée de vie du disque




Extraction de poussières



Grains profilés de précision 3M

3M a mis au point le premier grain profilé de précision utilisant la technologie de micro-réplication de 3M pour former des pointes acérées homogènes qui découpent aisément le métal. La coupe est plus rapide, plus durable et génère moins de chaleur qu'avec un grain abrasif traditionnel.




Abrasif céramique conventionnel

Les grains abrasifs céramiques conventionnels ont tendance à « raboter » le métal, ce qui entraîne une accumulation de chaleur sur la pièce et l'abrasif. La coupe est plus lente et la longévité de l'abrasif réduite, comparativement à nos derniers Grains profilés de précision.

		40+	80+	120+	150+	180+	220+	240+	320+	400+	500+	600+	800+	1000+
	Disques abrasifs 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U											*25 Disques / Boîte		
	75 mm	-	31361	31362	31363	31364	31461	31462	31463	31464	31465	31466	31467	31468
	125 mm	-	31366	31367	31368	31369	31471	31472	31473	31474	31475	31476	31477	31478
	150 mm	31370*	51369	51370	51421	51422	51423	51424	51426	51428	31485	31486	31487	31491
	203 mm	31375	31376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disques abrasifs en grille 3M™ Cubitron™ II													
	75 mm	-	31679	31680	31681	31682	31683	31684	31685	-	-	-	-	-
	150 mm	-	31650	31651	31652	31653	31654	31655	31656	-	-	-	-	-
	203 mm	-	31641	31642	31643	31644	31645	31646	31647	-	-	-	-	-
	Coupes abrasives en rouleaux 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U											*115 mm x 8 m		
	70 mm x 12 m	-	51430	51431	51432	51433	51434	51435	51436	51437	34451	34452	34453	34454
	80 mm x 12 m	-	35501	35502	35503	35504	35505	31488	31489	31490	-	-	-	-
	115 mm x 12 m	34460*	34462	34464	34465	34466	34467	34468	34469	34470	34471	34472	34473	34474
	Coupes abrasives en grille en rouleaux 3M™ Cubitron™ II													
	70 mm x 10 m	-	34561	34562	34563	34564	34565	34566	34567	-	-	-	-	-
	115 mm x 10 m	-	34572	34573	34574	34575	34576	34577	34578	-	-	-	-	-

Grains recommandés pour l'utilisation



Disques abrasifs



Coupes abrasives en rouleaux

40+, 80+	Ponçage dégrossissant	Ponçage dégrossissant
120+, 150+, 180+	Enlèvement ou décapage de peinture Préparation pour réparation de bosses	Mise en forme ou ponçage de mastic
220+, 240+	Ponçage final du mastic Ponçage en biseau	Ponçage et façonnage initiaux du mastic
320+, 400+	Préparation de surface pour primaire Ponçage de la cataphorèse	Cale manuelle de ponçage de primaire
500+, 600+, 800+	Ponçage final du primaire Préparation de surface pour la peinture	Ponçage final du primaire Préparation de surface pour la peinture
1000+	Préparation du panneau de mélange Élimination des défauts grossiers	Élimination des défauts avant peinture

Notre gamme d'abrasifs

Des abrasifs de haute qualité pour chaque étape de la réparation.

		P40	P80	P120	P150	P180	P220	P240	P320	P400	P500	P600	P800
	Disques abrasifs 3M™ Hookit™ Bleu (multi-trous)												
	150 mm	-	51371	51373	51374	51375	51376	51377	51379	51381	51382	51383	-
	Disques abrasifs en grille Bleu 3M™												
	150 mm	-	36420	36421	36422	36423	36424	36425	36426	-	-	-	-
	Coupes abrasives en grille en rouleaux Bleu 3M™												
	70 mm x 10 m	-	36462	36463	36464	36465	36466	36467	36468	-	-	-	-
	115 mm x 10 m	-	36470	36471	36472	36473	36474	36475	36476	-	-	-	-



Les **abrasifs 3M™ Bleu** sont dotés d'un mélange de minéraux céramiques conçus pour offrir les meilleures performances de leur catégorie à un prix moyen.

Taux de coupe



Durée de vie du disque



Extraction de poussières



Les disques sont disponibles avec des trous multiples pour une excellente extraction de la poussière



Le revêtement anti-encrassement empêche la poussière et les débris d'obstruer la surface de coupe



La fonction auto-agrippante permet d'attacher, d'enlever et de ré-attacher les disques proprement et facilement

		P400	P600	P800	P1000	P1200	P1500	P2000
	Disques abrasifs flexibles avec support mousse 3M™							
	77 mm	-	-	33550	33551	33552	33553	33554
	125 mm	-	-	33545	33546	33547	33548	33549
	150 mm	33538	33539	33540	33541	33542	33543	33544



L'abrasif avec support en mousse épouse parfaitement les surfaces irrégulières



Peut être utilisé sec ou humide, à la main ou à la machine pour toutes les applications de ponçage



Propriétés anti-poussière et anti-humidité pour assurer un environnement de ponçage impeccable

Abrasifs flexibles sur mousse 3M™

Taux de coupe



Durée de vie du disque



Extraction de poussières



La ligne de support

Des produits et des outils supplémentaires pour vous aider à améliorer votre productivité au quotidien.

Réparation de carrosserie et préparation de peinture

Produit	Référence	Grain	Taille
Abrasifs 2 en 1			
Bandes abrasives 3M™ Cubitron™ II 786F	33437	36+	10 mm x 330 mm
	33439	60+	
	33440	80+	
	33443	36+	12.7 mm x 457.2 mm
	33445	60+	
	33446	80+	
	33449	36+	20 mm x 520 mm
	33451	60+	
	33452	80+	
Disque fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™	33377	36+	50 mm
	33379	60+	
	33380	80+	75 mm
	33389	36+	
	33391	60+	
Disques abrasifs fibre 3M™ Cubitron™ II	33392	80+	115 mm x 22 mm
	33407	36+	
	33409	60+	
	33410	80+	180 mm x 22 mm
Roues à découper 3M™ Cubitron™ 3	33431	36+	
	33457	-	75 mm x 1 mm x 9.53 mm
	33458	-	75 mm x 1 mm x 9.53 mm
	33459	-	100 mm x 1 mm x 9.53 mm
	33463	-	115 mm x 1 mm x 22.23 mm

Produit	Référence	Taille
Outillages pour la tôlerie		
Ponceuse pour bandes abrasives 3M™	33575	457 mm
Mini-ponceuse pour bandes abrasives 3M™	33573	457 mm
Mini-meuleuse d'angle 3M™	33577	-
Meuleuse droite 3M™	33579	75 mm
	33581	100 mm

Produit	Référence	Taille	Orbite
Système de ponçage 3M™ (extraction de poussières)			
Ponceuse orbitale pneumatique 3M™	38505	75 mm	5 mm
	33632	150 mm	2.5 mm
	33633	150 mm	5 mm
	33634	150 mm	8 mm
Ponceuse orbitale électrique 3M™	33780	150 mm	5 mm
Centrale d'aspiration 3M™, 45L, L Class	33759	-	-
Centrale d'aspiration 3M™, 30L, L Class	33758	-	-
Centrale d'aspiration 3M™, 45L, M Class	33785	-	-
Centrale d'aspiration 3M™, 30L, M Class	33786	-	-

Produit	Référence	Taille
Accessoires de ponçage		
Kit de guide de ponçage 3M™	09560	50 g
Cale manuelle flexible 3M™ Hookit™	35825	133 mm x 67 mm
	35826	178 mm x 67 mm
	35828	406 mm x 67 mm

Finition de peinture

Produit	Référence	Grain	Taille
Disques abrasifs fins			
Disque abrasif de finition support film 3M™ Hookit™	51156	P600	150 mm
	51155	P800	
	51157	P1000	
	51158	P1200	
	51154	P1500	
	51304	P2000	75 mm
	51263	P600	
	51264	P800	
	51265	P1000	
	51266	P1200	
Disque abrasif de finition support mousse 3M™ Trizact™ Hookit™	51267	P1500	150 mm
	02085	P3000	
	30662	P5000	
	30806	P8000	
	02087	P3000	
	30362	P5000	75 mm
	30804	P8000	

Pour plus d'informations, rendez-vous sur
**go.3m.com/abrasifs-reparation-
 automobile**



3M France
 1 Parvis de l'Innovation
 CS 20203
 95006 Cergy-Pontoise
 France
 Tel : +33 (0)1 30 31 61 61
 3M.contact.fr@mmm.com
 www.3M.com/fr/repauto

3M Belgium bvba / sprl
 Automotive Aftermarket
 Hermeslaan, 7
 1831 Diegem
 Belgique
 Tel: (+32) 2808 17 91
 3M.CDC.bnl@mmm.com
 www.3Mautocarrosserie.be

3M (Suisse) S.à r.l.
 Systèmes de Réparation pour l'Automobile
 Eggstrasse 91
 CH-8803 Rüschlikon
 Suisse
 Tel: +41 4350 896 58
 3M.PAS.ch@mmm.com
 www.3M-autoinfo.ch

Pour plus d'informations, y compris des informations importantes sur la sécurité et la garantie, concernant les produits de 3M Solutions pour la Réparation de l'Automobile, veuillez consulter le site : www.3M.fr/aad-info // www.3Mbelgique.be/aad-info // www.3Msuisse.ch/aad-info

3M et Cubitron sont des marques de 3M Company.
 Pensez au recyclage. © 3M 2024. Tous droits réservés.