

3M Science.
Applied to Life.™

Semplifica le riparazioni dei veicoli con gli abrasivi 3M.



Grazie ad abrasivi di alta
qualità potrai ottimizzare i
tempi della riparazione.



Panoramica dei nostri prodotti abrasivi


Abrasivi di alta qualità per completare la riparazione più velocemente.

Gli **abrasivi 3M™ Cubitron™ II** offrono la tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain, granuli di minerale ceramico di forma triangolare che tagliano più velocemente e durano più a lungo rispetto ad altri abrasivi ceramici tradizionali.

Velocità di taglio
● ● ● ● ● ● ● ●


Durata del disco
● ● ● ● ● ● ● ●

Aspirazione delle polveri
● ● ● ● ● ● ● ●



3M™ Precision Shaped Grain

3M ha sviluppato il minerale Precision Shaped Grain basato sulla nostra piattaforma tecnologica di microreplicazione. Grazie a questa tecnologia le punte dei granuli di abrasivo microreplicati e di forma triangolare, si spezzano durante l'uso scoprendo nuove punte che abrasano uniformemente il metallo, sviluppando meno calore e durando più a lungo rispetto agli abrasivi tradizionali.




Abrasivo ceramico tradizionale

I granuli di abrasivo ceramico tradizionali tendono a "scavare" il metallo, sviluppando calore sulla superficie e sull'abrasivo, riducendone la velocità di taglio e la durata.

	40+	80+	120+	150+	180+	220+	240+	320+	400+	500+	600+	800+	1000+	
Dischi abrasivi per carteggiatura 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U * 25 dischi / confezione														
	75 mm	-	31361	31362	31363	31364	31461	31462	31463	31464	31465	31466	31467	31468
	125 mm	-	31366	31367	31368	31369	31471	31472	31473	31474	31475	31476	31477	31478
	150 mm	31370*	51369	51370	51421	51422	51423	51424	51426	51428	31485	31486	31487	31491
	203 mm	31375	31376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dischi abrasivi con supporto in rete 3M™ Cubitron™ II														
	75 mm	-	31679	31680	31681	31682	31683	31684	31685	-	-	-	-	
	150 mm	-	31650	31651	31652	31653	31654	31655	31656	-	-	-	-	
	203 mm	-	31641	31642	31643	31644	31645	31646	31647	-	-	-	-	
Fogli abrasivi in rotolo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U * 115 mm x 8 m														
	70 mm x 12 m	-	51430	51431	51432	51433	51434	51435	51436	51437	34451	34452	34453	34454
	80 mm x 12 m	-	35501	35502	35503	35504	35505	31488	31489	31490	-	-	-	-
	115 mm x 12 m	34460*	34462	34464	34465	34466	34467	34468	34469	34470	34471	34472	34473	34474
Fogli abrasivi in rotolo con supporto in rete 3M™ Cubitron™ II Net														
	70 mm x 10 m	-	34561	34562	34563	34564	34565	34566	34567	-	-	-	-	
	115 mm x 10 m	-	34572	34573	34574	34575	34576	34577	34578	-	-	-	-	

Usi consigliati per grana



Dischi abrasivi



Fogli abrasivi

40+, 80+	Carteggiatura pesante	Carteggiatura pesante
120+, 150+, 180+	Sverniciatura o rimozione della vernice, carteggiatura per la riparazione delle ammaccature	Carteggiatura dello stucco
220+, 240+	Carteggiatura finale dello stucco, rasatura dei bordi	Carteggiatura iniziale dello stucco
320+, 400+	Preparazione delle superfici per il fondo	Carteggiatura manuale di pannelli preparati con cataforesi
500+, 600+, 800+	Carteggiatura finale del fondo, preparazione della superficie per la verniciatura	Carteggiatura finale del fondo, preparazione della superficie per la verniciatura
1000+	Opacizzazione del pannello, rimozione di grossi difetti della superficie	Rimozione dei difetti prima della verniciatura

Panoramica dei nostri prodotti abrasivi

Abrasivi di alta qualità per ogni fase della riparazione.

	P40	P80	P120	P150	P180	P220	P240	P320	P400	P500	P600	P800
	Dischi abrasivi Blue 3M™ Hookit™ multiforati											
150 mm	-	51371	51373	51374	51375	51376	51377	51379	51381	51382	51383	-
	Dischi abrasivi con supporto in rete Blue Net 3M™											
150 mm	-	36420	36421	36422	36423	36424	36425	36426	-	-	-	-
	Fogli abrasivi con supporto in rete Blue Net 3M™											
70 mm x 10 m	-	36462	36463	36464	36465	36466	36467	36468	-	-	-	-
115 mm x 10 m	-	36470	36471	36472	36473	36474	36475	36476	-	-	-	-



	P400	P600	P800	P1000	P1200	P1500	P2000
	Dischi abrasivi flessibili con supporto in spugna 3M™						
77 mm	-	-	33550	33551	33552	33553	33554
125 mm	-	-	33545	33546	33547	33548	33549
150 mm	33538	33539	33540	33541	33542	33543	33544



Abrasivo con supporto flessibile in spugna che offre la massima conformabilità sulle superfici irregolari



Utilizzabile sia per la carteggiatura a secco sia ad acqua, a mano o con utensile



Controllo della polvere e possibilità di utilizzo ad umido per un ambiente di lavoro più pulito

Gli **abrasivi 3M™ Blue** sono realizzati con una miscela di abrasivi ceramici sviluppati per ottenere buone prestazioni ad un prezzo conveniente.

Velocità di taglio



Durata del disco



Aspirazione delle polveri



Dischi disponibili con configurazione multiforata per un'eccellente aspirazione della polvere



Il rivestimento anti-intasante evita che polvere e detriti si depositino sulla superficie del disco riducendo la capacità di taglio del minerale



L'attacco a strappo rende facile e veloce il cambio del disco abrasivo durante il lavoro

Abrasivi flessibili con supporto in spugna 3M™

Velocità di taglio



Durata del disco



Aspirazione delle polveri



Altri prodotti abrasivi 3M™

Abrasivi e utensili che aumentano ogni giorno la produttività della tua carrozzeria.

Abrasivi per lattoneria e preparazione

Prodotto	P.N.	Grana	Dimensioni
Abrasivi da taglio e smerigliatura			
Nastri abrasivi 3M™ Cubitron™ II 786F	33437	36+	10 mm x 330 mm
	33439	60+	
	33440	80+	
	33443	36+	
	33445	60+	12.7 mm x 457.2 mm
	33446	80+	
	33449	36+	
	33451	60+	20 mm x 520 mm
33452	80+		
Dischi fibrati 3M™ Cubitron™ II Roloc™	33377	36+	50 mm
	33379	60+	
	33380	80+	75 mm
	33389	36+	
	33391	60+	
33392	80+	115 mm x 22 mm	
33407	36+		
Dischi abrasivi fibrati 3M™ Cubitron™ II	33409	60+	115 mm x 22 mm
	33410	80+	
	33431	36+	180 mm x 22 mm
Dischi da taglio 3M™ Cubitron™ 3	33457	-	75 mm x 1 mm x 9.53 mm
	33458	-	75 mm x 1 mm x 9.53 mm
	33459	-	100 mm x 1 mm x 9.53 mm
	33463	-	115 mm x 1 mm x 22.23 mm

Prodotto	P.N.	Dimensioni
Utensili per lattoneria		
Levigatrice a nastro 3M™	33575	457 mm
Mini-levigatrice a nastro 3M™	33573	457 mm
Levigatrice angolare 3M™	33577	-
Utensili per dischi da taglio 3M™	33579	75 mm
	33581	100 mm

Prodotto	P.N.	Dimensioni	Orbita
Sistema di carteggiatura 3M™ Clean Sanding System			
Levigatrice rotorbitale pneumatica 3M™	38505	75 mm	5 mm
	33632	150 mm	2.5 mm
	33633	150 mm	5 mm
	33634	150 mm	8 mm
Levigatrice rotorbitale elettrica 3M™	33780	150 mm	5 mm
Aspiratori di polveri 3M™, 45L, Classe L	33759	-	-
Aspiratori di polveri 3M™, 30L, Classe L	33758	-	-
Aspiratori di polveri 3M™, 45L, Classe M	33785	-	-
Aspiratori di polveri 3M™, 30L, Classe M	33786	-	-

Prodotto	P.N.	Dimensioni
Accessori per carteggiatura		
Spia di carteggiatura 3M™	09560	50 g
Tampone manuale flessibile con aspirazione 3M™ Hookit™	35825	133 mm x 67 mm
	35826	178 mm x 67 mm
	35828	406 mm x 67 mm

Finitura della vernice

Prodotto	P.N.	Grana	Dimensioni
Dischi abrasivi per finitura			
Dischi abrasivi con supporto in film 260L 3M™ Hookit™ Purple	51156	P600	150 mm
	51155	P800	
	51157	P1000	
	51158	P1200	
	51154	P1500	
Dischi abrasivi con supporto in spugna 3M™ Trizact™ Hookit™	51304	P2000	75 mm
	51263	P600	
	51264	P800	
	51265	P1000	
	51266	P1200	
Dischi abrasivi con supporto in spugna 3M™ Trizact™ Hookit™	51267	P1500	150 mm
	02085	P3000	
	30662	P5000	
	30806	P8000	
	02087	P3000	
Dischi abrasivi con supporto in spugna 3M™ Trizact™ Hookit™	30362	P5000	75 mm
	30804	P8000	

Per maggiori informazioni, visita il sito:
go.3m.com/abrasivi-autocarrozzeria



3M Italia srl

Divisione Prodotti Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1
3mitaly@mmm.com
3Mautocarrozzeria.it

Vuoi avere notizie da 3M in anteprima?
Inquadra il QR code con il tuo smartphone ed entra a far parte del gruppo WhatsApp 3M Autocarrozzeria:



Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti la sicurezza e la garanzia dei prodotti 3M Autocarrozzeria, si prega di visitare il sito www.3Mitalia.it/aad-info

Si prega di riciclare. © 3M 2024. 3M e Cubitron sono marchi commerciali di 3M Company. Tutti i diritti riservati.