

Oplossingen voor de complexiteit van hedendaagse voertuigreparaties.



Door te kiezen voor hoogwaardige
schuurmaterialen kunt u vanaf het begin
de arbeidsuren onder controle houden.



Ons aanbod schuurmaterialen

Premium schuurmaterialen waarmee u de klus sneller klaart.

3M™ Cubitron™ II schuurmaterialen

zijn voorzien van precisiegevormd mineraal van 3M™, driehoekig gevormde korrels die sneller snijden en langer meegaan dan ander traditioneel keramisch schuurmateriaal.


Snijnsnelheid



Levensduur schijf




Stofafzuiging



3M Precision Shaped Grain

3M ontwikkelde de eerste nauwkeurig gevormde korrel met behulp van 3M microreplicatie-technologie om consistent scherpe puntjes te vormen die gemakkelijk door metaal 'snijden' – koeler, sneller en met een langere gebruiksduur dan conventionele schuurkorrels.



Traditioneel keramisch schuurmateriaal

Traditioneel keramisch schuurmateriaal 'ploegt' zich door het metaal, waardoor warmte wordt opgebouwd in het werkstuk en het schuurmateriaal, wat resulteert in langzamer snijden en een kortere levensduur van het schuurmateriaal in vergelijking met onze nieuwste nauwkeurig gevormde korrels.

40+ 80+ 120+ 150+ 180+ 220+ 240+ 320+ 400+ 500+ 600+ 800+ 1000+

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Schuurschijven 737U														* 25 schijven/doos
	75 mm	-	31361	31362	31363	31364	31461	31462	31463	31464	31465	31466	31467	31468
	125 mm	-	31366	31367	31368	31369	31471	31472	31473	31474	31475	31476	31477	31478
	150 mm	31370*	51369	51370	51421	51422	51423	51424	51426	51428	31485	31486	31487	31491
	203 mm	31375	31376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3M™ Cubitron™ II Netschuurmateriaal														
	75 mm	-	31679	31680	31681	31682	31683	31684	31685	-	-	-	-	-
	150 mm	-	31650	31651	31652	31653	31654	31655	31656	-	-	-	-	-
	203 mm	-	31641	31642	31643	31644	31645	31646	31647	-	-	-	-	-
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Schuurstroken op rol 737U														
	70 mm x 12 m	-	51430	51431	51432	51433	51434	51435	51436	51437	34451	34452	34453	34454
	80 mm x 12 m	-	35501	35502	35503	35504	35505	31488	31489	31490	-	-	-	-
	115 mm x 12 m	34460*	34462	34464	34465	34466	34467	34468	34469	34470	34471	34472	34473	34474
3M™ Cubitron™ II Netstroken op rol														
	70 mm x 10 m	-	34561	34562	34563	34564	34565	34566	34567	-	-	-	-	-
	115 mm x 10 m	-	34572	34573	34574	34575	34576	34577	34578	-	-	-	-	-

Aanbevolen groftes voor gebruik



Schuurschijven



Schuurstroken op rol

40+, 80+	Grof schuren	Grof schuren
120+, 150+, 180+	Lak verwijderen of strippen Vorbereiding bij deukreparatie	Plamuur vormgeven of schuren
220+, 240+	Laatste schuurstep plamuur Gladschuren	Plamuur schuren en vormgeven
320+, 400+	Oppervlaktevoorbewerking voor primer E-Coat schuren	Primer schuren met schuurblok
500+, 600+, 800+	Laatste schuurstep primer, Oppervlakte- voorbewerking voor lakapplicatie	Laatste schuurstep primer, Oppervlakte- voorbewerking voor lakapplicatie
1000+	Vorbereiding blend-paneel Verwijderen van schuurkrassen	Verwijderen van defecten vóór lakapplicatie

Ons aanbod schuurmaterialen

Hoogwaardige schuurmaterialen voor elke reparatiefase.

		P40	P80	P120	P150	P180	P220	P240	P320	P400	P500	P600	P800
	3M™ Hookit™ Blue schuurmaterialen (Multi-hole)												
	150 mm	-	51371	51373	51374	51375	51376	51377	51379	51381	51382	51383	-
	3M™ Blue Netschuurmaterialen												
	150 mm	-	36420	36421	36422	36423	36424	36425	36426	-	-	-	-
	3M™ Blue Net Schuurstroken op rol												
	70 mm x 10 m	-	36462	36463	36464	36465	36466	36467	36468	-	-	-	-
	115 mm x 10 m	-	36470	36471	36472	36473	36474	36475	36476	-	-	-	-



3M™ Blue schuurmaterialen bevatten een speciaal samengestelde mix van keramische mineralen voor de beste prestaties in hun klasse, maar dan voor een gemiddelde prijs.

Snijnsnelheid



Levensduur schijf



Stofafzuiging



Schijven verkrijgbaar in multi-hole patroon voor uitstekende stofafzuiging



Anti-volloopcoating voorkomt dat stof en vuil het schuurvlak verstopen



Dankzij de klittenbandwerking is het bevestigen, verwijderen en opnieuw bevestigen van de schijf eenvoudig en schoon

		P400	P600	P800	P1000	P1200	P1500	P2000
	3M™ Flexibele Schuurschijven op schuimrug							
	77 mm	-	-	33550	33551	33552	33553	33554
	125 mm	-	-	33545	33546	33547	33548	33549
	150 mm	33538	33539	33540	33541	33542	33543	33544



Schuur materiaal met een flexibele schuimrug dat zich goed aanpast aan onregelmatige oppervlakken



Kan nat of droog en met de hand of machinaal worden gebruikt voor blend-toepassingen



Stof- en watermanagement voor een gegarandeerd schone schuuromgeving

3M™ Flexibele Schuurschijven op schuimrug

Snijnsnelheid



Levensduur schijf



Stofafzuiging



Ondersteunende producten

Extra producten en hulpmiddelen om uw dagelijkse productiviteit te vergroten.

Carrosseriereparatie en lakvoorbereiding

Product	Artikelnr.	Grofte	Afmetingen
Snij- en slijpmaterialen			
3M™ Cubitron™ II Schuurbanden 786F	33437	36+	10 mm x 330 mm
	33439	60+	
	33440	80+	
	33443	36+	12.7 mm x 457.2 mm
	33445	60+	
	33446	80+	
	33449	36+	20 mm x 520 mm
	33451	60+	
3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberschijf	33452	80+	
	33377	36+	50 mm
	33379	60+	
	33380	80+	75 mm
	33389	36+	
	33391	60+	
3M™ Cubitron™ II Fiberschuurschijven	33392	80+	115 mm x 22 mm
	33407	36+	
	33409	60+	180 mm x 22 mm
	33410	80+	
	33431	36+	75 mm x 1 mm x 9.53 mm
3M™ Cubitron™ 3 Doorslijpschijven	33457	-	
	33458	-	100 mm x 1 mm x 9.53 mm
	33459	-	
	33463	-	115 mm x 1 mm x 22.23 mm

Product	Artikelnr.	Afmetingen
Machines voor carrosseriereparatie		
3M™ Bandschuurmachine	33575	457 mm
3M™ Mini bandschuurmachine	33573	457 mm
3M™ Schijfschuurmachine met pistoolgreep	33577	-
3M™ Doorslijpmachines	33579	75 mm
	33581	100 mm

Product	Artikelnr.	Afmetingen	Uitslag
3M™ Clean Sanding-systeem (stofafzuiging)			
3M™ Precision Excentrische Schuurmachine	38505	75 mm	5 mm
	33632	150 mm	2.5 mm
	33633	150 mm	5 mm
	33634	150 mm	8 mm
3M™ Elektrische Excentrische Schuurmachine	33780	150 mm	5 mm
3M™ Stofafzuiger, 45L, L Class	33759	-	-
3M™ Stofafzuiger, 30L, L Class	33758	-	-
3M™ Stofafzuiger, 45L, M Class	33785	-	-
3M™ Stofafzuiger, 30L, M Class	33786	-	-

Product	Artikelnr.	Afmetingen
Schuuraccessoires		
3M™ Controlepoeder	09560	50 g
3M™ Hookit™ Flexibel Schuurblok met stofafzuiging	35825	133 mm x 67 mm
	35826	178 mm x 67 mm
	35828	406 mm x 67 mm

Lakfinishing

Product	Artikelnr.	Grofte	Afmetingen
Fijne schuurschijven			
3M™ Hookit™ Purple Finishing-schuurschijf	51156	P600	150 mm
	51155	P800	
	51157	P1000	
	51158	P1200	
	51154	P1500	
	51304	P2000	75 mm
	51263	P600	
	51264	P800	
	51265	P1000	
	51266	P1200	
3M™ Trizact™ Hookit™ Schuurschijf op schuimrug	51267	P1500	150 mm
	02085	P3000	
	30662	P5000	
	30806	P8000	75 mm
	02087	P3000	
	30362	P5000	
	30804	P8000	

Ga voor meer informatie naar
go.3m.com/schuurmiddelen-
autoschadeherstel



3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket
Schenkade 50K
2595 AR Den Haag
Nederland
Tel: (+31) 1580 80 217
3M.CDC.bnl@mmm.com

3M Belgium bvba / sprl
Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
België
Tel: (+32) 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com

Voor aanvullende informatie, waaronder belangrijke
veiligheids- en garantie-informatie, over 3M Automotive
Aftermarket Producten, gaat u naar: www.3M.nl/aad-info //
www.3M.be/aad-info

3M en Cubitron zijn handelsmerken van 3M Company.
Recycle dit product. © 3M 2024. Alle rechten voorbehouden.