

3M Science.
Applied to Life.™



3M Automotive Aftermarket Division
Schuurschijven en stroken

Nu verkrijgbaar in fijnere korrelgroottes van 500+ tot 1000+

**De lat hoger leggen voor
hoogwaardige schuurmiddelen.**

CUBITRON™ II

De levensduur, de snij snelheid en de afwerking die u nodig hebt.

De 3M™ Cubitron™ II Schuurmiddelen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan korrelgroottes. Deze dragen allemaal bij aan efficiënte schuurcycli bij een reparatie, van het verwijderen van lak tot fijn schuren.

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Schuurschijf 737U

De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Schuurschijf 737U combineert de hoogwaardigste 3M-technologie voor autoschadeherstel. De duurzame driehoekig gevormde korrel en het multi-hole patroon voor superieure stofafzuiging zorgt voor een lange levensduur van de schijf. In het zeer brede scala aan beschikbare korrels vindt u schijven voor alle toepassingen, van grof carrosseriewerk tot het fijn schuren van blending-gebieden.



	75 mm 50 schijven / doos 4 dozen / overdoos	125 mm 50 schijven / doos 4 dozen / overdoos	150 mm 50 schijven / doos 4 dozen / overdoos	203 mm 25 schijven / doos 4 dozen / overdoos
Grofte	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
40+	-	-	31370*	31375
80+	31361	31366	51369	31376
120+	31362	31367	51370	-
150+	31363	31368	51421	-
180+	31364	31369	51422	-
220+	31461	31471	51423	* 25 schijven / doos
240+	31462	31472	51424	
320+	31463	31473	51426	
400+	31464	31474	51428	
NIEUWE GROFTES	500+	31465	31475	31485
	600+	31466	31476	31486
	800+	31467	31477	31487
	1000+	31468	31478	31491

Aanbevolen voor gebruik met:

Product	Artikelnr.	Afmeting	Uitslag
3M™ Precision Pneumatische Excentrische Schuurmachine	38505	75 mm	5 mm
	33632	150 mm	2.5 mm
	33633	150 mm	5 mm
	33634	150 mm	8 mm
3M™ Elektrische Excentrische Schuurmachine	33780	150 mm	5 mm
3M™ Hookit™ Clean Sanding Multi-Connection Steunschijf, 53 gaten	30062	150 mm	-



3M™ Cubitron™ II schuurmiddelen zijn voorzien van 3M™ Precision-Shaped Grain, driehoekige korrels die sneller snijden en in ieder geval langer meegaan dan ander traditioneel keramisch schuurmateriaal.



	70 mm x 12 m 5 rollen / doos	115 mm x 12 m 3 rollen / doos
Grofte	Artikelnr.	Artikelnr.
40+	-	34460 (115 mm x 8 m)
80+	51430	34462
120+	51431	34464
150+	51432	34465
180+	51433	34466
220+	51434	34467
240+	51435	34468
320+	51436	34469
400+	51437	34470
NIEUWE GROFTES	500+	34451
	600+	34452
	800+	34453
	1000+	34454

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Schuurstroken op rol 737U

De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Schuurstroken op rol 737U combineren driehoekig gevormde korrels die lang meegaan met een multi-hole patroon voor superieure stofafzuiging, ideaal voor het verwijderen van lak, het in vorm schuren van ruwe plamuur, het fijn uitschuren van overgangen of de laatste stap voor blenden of primen. Kiss-cut-technologie maakt het gemakkelijk om het schuurmateriaal in de juiste lengte voor de klus af te scheuren.

Vouw en scheur de perforaties voor het beste resultaat. De perforaties zijn sterk genoeg om tijdens gebruik intact te blijven, maar kunnen met deze methode netjes worden afgescheurd.

Empfohlen für den Einsatz mit:

Product	Artikelnr.	Afmeting
3M™ Hookit™ Flexibel Schuurblok met stofafzuiging	35825	133 mm x 67 mm
	35826	178 mm x 67 mm
	35828	406 mm x 67 mm




Aanbevolen groftes voor gebruik



Grofte	Schijven	Stroken op rol
40+	Grof schuren	Grof schuren
80+		
120+	Verwijderen van lak of strippen Vorbereiding op deukreparatie	Plamuur vormgeven of schuren
150+		
180+		
220+	De laatste keer plamuur schuren Fijn schuren overgangsranden	Plamuur eerste schuring en vormgeving
240+		
320+	Oppervlaktevoorbereiding voor primer E-coat schuren	Blok schuren van primer
400+		
500+	Primer eindschuren Oppervlaktevoorbereiding voor lakken	Primer eindschuren Oppervlaktevoorbereiding voor lakken
600+		
800+		
1000+	Vorbereiden van blend-panelen Grove defecten verwijderen	Defect lakvoorbereiding verwijderen

Oriëntatie van de mineralen



3M Precision-Shaped Grain

- 3M ontwikkelde het eerste nauwkeurig gevormde schuurmineraal met behulp van 3M microreplicatietechnologie om consistent scherpe puntjes te vormen die gemakkelijk door metaal 'snijden' – koeler, sneller en met een langere gebruiksduur dan conventionele slijpkorrels.

Traditioneel keramisch schuurmateriaal

- Traditioneel keramisch schuurmineraal 'ploegt' zich door het metaal, waardoor warmte wordt opgebouwd in het werkstuk en het schuurmateriaal, wat resulteert in langzamer snijden en een kortere levensduur van het schuurmateriaal in vergelijking met onze nieuwste nauwkeurig gevormde korrels.

Ga voor meer informatie naar
go.3m.com/schuurmiddelen-autoschadeherstel



3M Nederland B.V.
 Automotive Aftermarket
 Schenkkade 50K
 2595 AR Den Haag
 Nederland
 Tel: (+31) 1580 80 217
 3M.CDC.bnl@mmm.com

3M Belgium bvba / sprl
 Automotive Aftermarket
 Hermeslaan, 7
 1831 Diegem
 België
 Tel: (+32) 2808 17 91
 3M.CDC.bnl@mmm.com

Voor aanvullende informatie, waaronder belangrijke veiligheids- en garantie-informatie, over 3M Automotive Aftermarket Producten, gaat u naar: www.3m.nl/aad-info // www.3m.be/aad-info

3M en Cubitron zijn handelsmerken van 3M Company.
 Recycle dit product. © 3M 2024. Alle rechten voorbehouden.