

**3M** Science.  
Applied to Life.™



3M Dział materiałów do napraw blacharsko-lakierniczych

**Krążki i arkusze ściernie**

Teraz dostępne w drobnej ziarnistości o gradacjach od 500+ do 1000+

**Podnosimy poprzeczkę w zakresie  
materiałów ściernych o wysokiej wydajności.**

**CUBITRON™ II**

## Cięcie i żywotność, jakich oczekujesz i wykończenie, jakiego potrzebujesz.

Od usuwania lakieru po szlifowanie precyzyjne – korzystaj z materiałów ściernych 3M™ Cubitron™ II, które są dostępne w szerokiej gamie gradacji i pomagają zwiększyć wydajność szlifowania na kluczowych etapach naprawy.

### Krążek ścierny 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U

Krążek ścierny 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U łączy w sobie najwyższe technologie 3M do napraw blacharsko-lakierniczych. Trwałe trójkątne ziarno i wielootworowy wzór zapewniające doskonałe odprowadzanie pyłu sprawiają, że krążek idealnie nadaje się do długiej pracy. Bardzo szeroka gama dostępnych gradacji obejmuje krążki do zgrubnej obróbki powierzchni, aż po dokładne szlifowanie obszarów połączeń w tym wymagających cieniowania.



|               | 75 mm<br>50 krążków / opakowanie<br>4 opakowania / karton | 125 mm<br>50 krążków / opakowanie<br>4 opakowania / karton | 150 mm<br>50 krążków / opakowanie<br>4 opakowania / karton | 203 mm<br>25 krążków / opakowanie<br>4 opakowania / karton |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Gradacja      | Nr. ref.                                                  | Nr. ref.                                                   | Nr. ref.                                                   | Nr. ref.                                                   |
| 40+           | -                                                         | -                                                          | 31370*                                                     | 31375                                                      |
| 80+           | 31361                                                     | 31366                                                      | 51369                                                      | 31376                                                      |
| 120+          | 31362                                                     | 31367                                                      | 51370                                                      | -                                                          |
| 150+          | 31363                                                     | 31368                                                      | 51421                                                      | -                                                          |
| 180+          | 31364                                                     | 31369                                                      | 51422                                                      | -                                                          |
| 220+          | 31461                                                     | 31471                                                      | 51423                                                      | * 25 krążków / karton                                      |
| 240+          | 31462                                                     | 31472                                                      | 51424                                                      |                                                            |
| 320+          | 31463                                                     | 31473                                                      | 51426                                                      |                                                            |
| 400+          | 31464                                                     | 31474                                                      | 51428                                                      |                                                            |
| NOWE GRADACJE | 500+                                                      | 31465                                                      | 31475                                                      | 31485                                                      |
|               | 600+                                                      | 31466                                                      | 31476                                                      | 31486                                                      |
|               | 800+                                                      | 31467                                                      | 31477                                                      | 31487                                                      |
|               | 1000+                                                     | 31468                                                      | 31478                                                      | 31491                                                      |

### Zalecany do stosowania z produktami:

| Produkt                                                                 | Nr. ref. | Rozmiar | Skok   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|
| Precyzyjna szlifierka mimośrodowa 3M™                                   | 38505    | 75 mm   | 5 mm   |
|                                                                         | 33632    | 150 mm  | 2.5 mm |
|                                                                         | 33633    | 150 mm  | 5 mm   |
|                                                                         | 33634    | 150 mm  | 8 mm   |
| Elektryczna szlifierka mimośrodowa 3M™                                  | 33780    | 150 mm  | 5 mm   |
| Wielootworowa podkładka do krążków 3M™ Hookit™ Clean Sanding, 53 otwory | 30062    | 150 mm  | -      |



**Materiały ściernie 3M™ Cubitron™ II zawierają precyzyjnie kształtowane ziarna 3M™ o trójkątnym kształcie, które tną szybciej i działają dłużej niż inne tradycyjne ceramiczne ziarno ściernie.**



|               | 70 mm x 12 m<br>5 rolek / opakowanie | 115 mm x 12 m<br>3 rolek / opakowanie |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Gradacja      | Nr. ref.                             | Nr. ref.                              |
| 40+           | -                                    | 34460 (115 mm x 8 m)                  |
| 80+           | 51430                                | 34462                                 |
| 120+          | 51431                                | 34464                                 |
| 150+          | 51432                                | 34465                                 |
| 180+          | 51433                                | 34466                                 |
| 220+          | 51434                                | 34467                                 |
| 240+          | 51435                                | 34468                                 |
| 320+          | 51436                                | 34469                                 |
| 400+          | 51437                                | 34470                                 |
| NOWE GRADACJE | 500+                                 | 34451                                 |
|               | 600+                                 | 34452                                 |
|               | 800+                                 | 34453                                 |
|               | 1000+                                | 34454                                 |
|               |                                      | 34471                                 |
|               |                                      | 34472                                 |
|               |                                      | 34473                                 |
|               |                                      | 34474                                 |

## Arkusze ściernie w rolce 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U

Arkusze ściernie w rolce 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U łączą w sobie trwałe trójkątne ziarna i wielootworowy wzór, co zapewnia doskonałe usuwanie pyłu. Idealnie nadaje się do usuwania farby, kształtowania wstępnej szpachli, precyzyjnego wygładzania krawędzi lub ostatecznego przygotowania przed cieniowaniem lub podkładowaniem. Technologia „kiss-cut” perforacji ułatwia odrywanie materiału ściernego w odpowiednich długościach arkusza.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy najpierw złożyć, a następnie oderwać wzdłuż perforacji. Perforacje są wystarczająco mocne, aby nie rozrywać się podczas stosowania, ale można je łatwo rozerwać za pomocą tej metody.

**Zalecany do stosowania z produktami:**

| Produkt                                                       | Nr. ref. | Rozmiar        |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Elastyczny blok szlifierski 3M™ Hookit™ z odprowadzaniem pyłu | 35825    | 133 mm x 67 mm |
|                                                               | 35826    | 178 mm x 67 mm |
|                                                               | 35828    | 406 mm x 67 mm |




## Zalecane gradacje



| Gradacja | Krążki                                                                     | Arkusze ściernie w rolce                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 40+      | Szlifowanie zgrubne                                                        | Szlifowanie zgrubne                                                        |
| 80+      |                                                                            |                                                                            |
| 120+     |                                                                            |                                                                            |
| 150+     | Usuwanie lub zdzieranie lakieru<br>Przygotowanie do naprawy wgnieceń       | Kształtowanie lub szlifowanie szpachli                                     |
| 180+     |                                                                            |                                                                            |
| 220+     | Szlifowanie wykończeniowe szpachli<br>Wygładzanie przejść                  | Wstępne szlifowanie i kształtowanie szpachli                               |
| 240+     |                                                                            |                                                                            |
| 320+     | Przygotowanie powierzchni pod podkład<br>Szlifowanie podkładu e-Coat       | Szlifowanie podkładu za pomocą bloku                                       |
| 400+     |                                                                            |                                                                            |
| 500+     | Szlifowanie wykończeniowe podkładu<br>Przygotowanie powierzchni pod lakier | Szlifowanie wykończeniowe podkładu<br>Przygotowanie powierzchni pod lakier |
| 600+     |                                                                            |                                                                            |
| 800+     |                                                                            |                                                                            |
| 1000+    | Przygotowanie do cieniowania<br>Usuwanie zgrubne defektów                  | Usuwanie wad przed lakierowaniem                                           |

## Pozycjonowanie ziaren



### 3M™ Precyzyjnie kształtowane ziarno

Firma 3M jako pierwsza na rynku wprowadziła precyzyjnie kształtowane ziarno wykorzystujące opatentowaną technologię mikroreplikacji 3M do tworzenia spójnych, ostrych krawędzi, które z łatwością „tną” metal, zapewniając generowanie mniejszej ilości ciepła oraz szybsze i trwalsze cięcie w porównaniu do konwencjonalnego ziarna ściernego.

### Tradycyjne ceramiczne ziarno ściernie

Tradycyjne ceramiczne ziarno ściernie ma tendencję do żłobienia metalu, co prowadzi do nagrzewania się obrabianego elementu i ścierniwa, a w rezultacie – wolniejszego skrawania i krótszego czasu eksploatacji materiału ściernego w porównaniu z naszym najnowszym precyzyjnie kształtowanym ziarnem.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź  
[go.3m.com/materialy-sciernie-naprawa-auta](https://go.3m.com/materialy-sciernie-naprawa-auta)



**3M Poland**  
 Al. Katowicka 117, Kajetany  
 05-830 Nadarzyn  
 Poland  
 Telefon: +48 22 739 60 00  
[www.3m.pl/naprawa-auta](https://www.3m.pl/naprawa-auta)

Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa i gwarancji produktów 3M, odwiedź: [www.3m.pl/aad-info](https://www.3m.pl/aad-info)

3M i Cubitron są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 3M. Prosimy poddać recyklingowi. © 3M 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.