



SCOTT™
Fire & Safety

Datablad

3M™ Scott™ Promask övertrycksmask



Beskrivning

3M™ Scott™ Promask övertrycksmask finns i två olika storlekar och rymmer ett brett utbud av ansiktsformer och storlekar. Maskerna är övertrycksmasker med en Procomp (bromobutyl/EPDM) ytermask och en innermask av TPE-material.

Ansiktssiktsskivan har en krökning och är tillverkad av ett rep- och slagttåligt polykarbonatmaterial med en flamskyddad beläggning och ger utmärkt panoramasikt. Siktsskivan hålls på plats av två U-formade klämmor.

Masken gör det möjligt för bäraren att bära integrerade glasögonbågar, utan att kompromissa med ansiktsmaskens tätning. Ansiktsmasken finns med antingen en fempunkts neoprenremhelsele som är helt justerbar, en justerbar tvåpunkts i polyester eller DuPont™ Kevlar®-selar i nätstil eller ett system med klämmor för många ledande hjälmar.

Ansiktsmasken har en vänster bajonettanslutning för den behovsstyrda andningsventilen. Ett alternativ för en extra snabbkopplingsport på höger sida för att hantera ett kommunikationsgränssnitt eller en dryckesadapter är också tillgänglig.

Ett talmembran är monterat på framsidan av masken för att erbjuda obehindrad talöverföring och det finns en utandningsventil med lågbeständigt övertryck som möjliggör normal andning utan extra ansträngning.

Användningsområden

3M™ Scott™ Promask är speciellt utformad för användning med 3M™ Scott™ sortiment av andningsapparater från tryckluftsapparatsserierna för professionell brandbekämpning, med luftslang och för flykt. I kombination med 3M™ Scott™ andningsapparater är den lämplig för att ge andningsskydd i direkt livshotande och hälsovådliga miljöer (IDLH).

Specifikation

Godkännanden

CE-märkt enligt EN 136 Klass III

CE-märkt i enlighet med EN 137:2006 typ II när den används tillsammans med 3M™ Scott™ Propak

CE-märkt i enlighet med EN 14593 när den används med 3M™ Scott™ luftslangsutrustning

Tilldelade och nominella skyddsfaktorer*

När du ansluter 3M™ Scott™ Promask ansiktsmask till 3M™ Scott™ godkänd ansiktsmask-, luftslang eller flyktsats.

	Tilldelade skyddsfaktorer i vissa länder					Nominella skyddsfaktorer
	Storbritannien	FIN	D	I	S	
EN 137 Övertryck	2000		1000	1000		2000
EN 14593-1 Luftslang	2000	1000	1000	400	1000	2000
EN 402 Flykt med mask			1000			2000

*För ytterligare information om tilldelade skyddsfaktorer (APF) se dokumentet om hög ytenergi HGS53 alternativt kontakta 3M.

Se EN 529:2005 och nationella riktlinjer för arbetsplatsskydd för tillämpning av dessa nummer på arbetsplatsen.

Vänligen kontakta 3M för ytterligare information.

Material

Yttermask	Butylgummi (Procomp)
innermask	TPE
Huvudställning	5-punkts neopren, huvudställning av nät i polyester eller DuPont™ Kevlar®-material
Inandningsventilflikar	Silikon
Utandningsventilflikar	Polyisoprengummi
Siktskiva	Polykarbonat
Utandningsventilhölje	Polyamid
Utandningsventilfjäder	Rostfritt stål
Skrubar	Rostfritt stål
Spännen	Polyamid
Port för behovsstyrd ventil	Glasfylld polyamid
Klämsystem (valfritt)	Rostfria stålfästen, klämmekanism i plast
Förpackningsspecifikation	23 × 17 × 13 cm 1 kg

3M Svenska AB

Personlig skyddsutrustning
Herrjärva torg 4, 170 67 Solna
Sverige

E-mail: kundservice@mmm.com
3M.se/personskydd
+46(0)8922100

Registrerad för ISO 9001. Vänligen återvinn. Tryckt i UK. © 3M 2023. Med ensamrätt. 3M och Scott är varumärken som tillhör 3M Company. DuPont™ och Kevlar® är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör E.I. du Pont de Nemours and Company. OMG700707

