



SCOTT™
Fire & Safety

Datablad

3M™ Scott™ Vision 3 Helmask för övertryck



Beskrivning

3M™ Scott™ Vision 3 erbjuds i 4 olika storlekar och rymmer ett brett utbud av ansiktsformer och storlekar. Övertrycksansiktsmaskerna kommer med en flexibel ytttermask av flytande silikongummi och en innermask av EDPM-material. Ansiktsmaskvisiret har flera krökningar och är tillverkat av ett rep- och slagtåligt polykarbonatmaterial med en flamskyddsbeläggning och ger utmärkt panoramasikt. Siktskivan hålls på plats av två U-formade klämmor. Bäraren kan bära integrerade glasögonbågar utan att ansiktsmaskens tätning påverkas. Ansiktsmasken är tillgänglig med antingen en helt justerbar fempunkts helsele med neoprenremmar, en justerbar tvåpunkts nathelsele i polyester eller Kevlar® eller ett klämsystem för många av de branschledande hjälmarna.

Ansiktsmasken har en vänster bajonettanslutning för den andningsstyrda ventilen. Ett alternativ för en extra snabbkopplingsport på höger sida är tillgänglig för att hantera ett kommunikationsgränssnitt vid behov.

Ett talmembran finns monterat på framsidan av masken för att erbjuda talöverföring och inkluderar en utandningsventil med lågbeständigt övertryck.

Användningsområden

Vision 3 är speciellt designad för användning med 3M Scott-serierna av andningsapparater från professionell brandbekämpning till serierna med andningsapparater med luftslang och för flykt. Tillsammans med 3M Scott andningsapparat är den lämplig för att ge andningsskydd för en miljö som är direkt livshotande och hälsovådlig (IDLH).

Underhåll/rengöring/service

Rengöring ska endast utföras enligt anvisningarna i bruksanvisningen. Underhåll och service får endast utföras av utbildad personal enligt anvisningarna i service- och underhållsmanualen.

Specifikation

Godkännanden

CE-märkt enligt EN 136:1998 Klass III

CE-märkt i enlighet med EN 137:2006 typ II när det används tillsammans med godkänd 3M™ Scott™ andningsapparat

CE-märkt i enlighet med EN 14593 när det används med 3M™ Scott™ luftslangsutrustning

AS1716/NZ

Tilldelade och nominella skyddsfaktorer*

Vid anslutning av 3M™ Scott™ Vision 3 ansiktsmask till 3M™ Scott™ godkänd andningsapparats-, luftslangs- eller flyktsats.

	Tilldelade skyddsfaktorer i vissa länder					Nominella skydds-faktorer
	Storbritannien	FIN	D	I	S	
EN 137 Övertryck	2000		1000	1000		2000
EN 14593-1 Luftslang	2000	1000	1000	400	1000	2000
EN 402 Flykt med mask			1000			2000

*För ytterligare information om tilldelade skyddsfaktorer (APF) se dokumentet om hög ytenergi HGS53 alternativt kontakta 3M.

Se EN 529:2005 och nationella riktlinjer för arbetsplatsskydd för tillämpning av dessa nummer på arbetsplatsen. Vänligen kontakta 3M för ytterligare information.

Material

Siktskiva	Polykarbonat med silikonbeläggning
Inandningsventilflikar	Silikongummi
Utandningsventilflikar	Polyisoprengummi
Utandningsventilhölje	Polyamid
Utandningsventilfjäder	Rostfritt stål
Tilldelade och nominella skyddsfaktorer*	Tilldelade och nominella skyddsfaktorer*
Siktskiva, surround	Polyamid 6-6
Yttermask	Formsprutad flytande silikon
Framsida	Glasfylld polyamid
Port för behovsstyrd ventil	Glasfylld polyamid
Innermask	Termoplastisk elastomer
Yttermask	Formsprutad flytande silikon
Skrubar	Rostfritt stål
Bultar	Nickelpläterad mässing
Skrubar	Rostfritt stål
Huvudställning	5 eggar neopren, huvudställning av nät i polyester eller Kevlar®-material
Klämsystem (valfritt)	Rostfria stålfästen, klämmekanism i plast
Förpackningsspecifikation	265 × 190 × 150 m 0,75 kg

3M Svenska AB

Personlig skyddsutrustning
Herrjärva torg 4, 170 67 Solna
Sverige

E-mail: kundservice@mmm.com
3M.se/personskydd
+46(0)8922100

ISO 9001-registrerad. Vänligen återvinn. Tryckt
i UK. © 3M 2023. Med ensamrätt. 3M och Scott
är varumärken som tillhör 3M Company. Kevlar är
registrerat av DuPont. OMG688473

