



PELTOR™
Protection & Communication

Blijf geconcentreerd, productief en veilig.

Regel al uw zaken vanuit uw headset. U kunt inkomende bellers duidelijk horen in uw headset door een of twee apparaten aan te sluiten via Bluetooth®-technologie. Met de lawaai onderdrukkende staafmicrofoon kunt u zelfs in luidruchtige omgevingen op een normaal volume met anderen praten en kunnen zij u horen zonder dat omgevingsgeluiden uw gesprek verstoren.

WS™ ALERT™ XP+



WS™ ALERT™ XPI+

De WS ALERT XPI+ beschikt over dezelfde functies als de WS ALERT XP+, maar heeft daarnaast de hieronder genoemde extra functies:



3M™ Connected Equipment-app

Uw PELTOR™-headset via uw telefoon of tablet bedienen. De app geeft u toegang tot alle instellingen binnen een gebruiksvriendelijke interface.



De mobiele app vereenvoudigt het installatieproces, stelt u in staat uw favoriete radiokanaal in te stellen, uw audio-ervaring aan te passen en de batterijstatus van uw headset te controleren. Als er nieuwe firmware updates beschikbaar zijn, kunt u deze ontvangen via de mobiele app (OTA).





Functies en kenmerken

FM-radio met RDS

Alternatieve frequentie (AF) schakelt automatisch over naar een sterker signaal voor ononderbroken ontvangst.
Traffic Announcement (TA) zendt verkeersberichten uit om automobilisten te helpen bij het plannen van routes en het vermijden van files.

PTL - Push-To-Listen-functie

Druk twee keer om het streamen snel te pauzeren en de omgevingsluisterfunctie in te schakelen.

Multifunctionele knop

Kan worden aangepast om te worden gebruikt voor verschillende vooraf gedefinieerde functies in de 3M Connected Equipment-app, zoals Bluetooth, microfoon-dempen, streamingprofielen, tijd of APS (Audio Pan Setting).

Microfoons om de omgeving te horen

Bij weinig achtergrondgeluiden helpen omgevingsmicrofoons u zo nodig naderende voertuigen, alerts en andere waarschuwingssignalen te horen. Bij veel lawaai dragen ze bij aan gehoorbescherming.

WAP - Work Audio Profiles

Nieuwe geavanceerde omgevingsluistertypen met toegang tot verschillende versterkingsinstellingen, maar met frequency shaping, om de auditieve prestaties in uiteenlopende werkomgevingen te bevorderen.

Hoofdband op zonne-energie - Powerfoyle

Door met het omgevingslicht uw headset van stroom te voorzien, zijn er minder wegwerpbatterijen nodig. Innovatief lichtopladend materiaal dat binnen- en buitenlicht omzet in schone, continue energie.

Qualcomm® aptX™ HD Adaptive audio

Qualcomm® aptX™ HD Adaptive audio ondersteunt robuuste draadloze Bluetooth-audio met hoge resolutie.

Pan-instelling APS-audio

Verplaats uw FM-radio of streaming audio naar één oor (links of rechts). Dit draagt bij aan een beter omgevings-bewustzijn als u het gebruikt in combinatie met de omgevingsluister-functie. (XPI +)

Bluetooth®

Bluetooth®-multipointtechnologie voor verbinding met één of twee externe apparaten voor handsfree spreken en streamen. Gelijktijdige naadloze verbindingen met Bluetooth®-apparaten bieden flexibiliteit en mobiliteit.

USB-C-oplaadaansluiting

Ingebouwde oplaadbare li-ion-batterij.

Spraakmicrofoon met onderdrukking van omgevingslawaai

Vergemakkelijkt heldere communicatie in luidruchtige omgevingen.

OTA - Over-the-air

Over-the-air-firmware-updates dragen bij aan een langere levensduur van het product.

3M Connected Equipment-app

Uw PELTOR™-headset via uw telefoon of tablet bedienen. De app geeft u toegang tot alle instellingen binnen een gebruiksvriendelijke interface.

Grote knoppen en menu's met spraakbediening

De headset afzetten om iets in te stellen, is niet nodig. Gesproken bevestiging na het instellen van aanpassingen, en bijvoorbeeld ook een Gesproken 'Batterij bijna leeg'-waarschuwing.

Pod- en muziek-modus

Pas uw luisterervaring aan met twee verschillende streaminginstellingen voor pod en muziek.

Roestvast staal

De headset is voorzien van duurzame, roestvrijstalen banden die zorgen voor een consistente draagervaring.

Goedgekeurde gehoorbescherming

Getest volgens de EN 352-*: 2020-norm.



3M™ PELTOR™
WS™ ALERT™ X



3M™ PELTOR™
WS™ ALERT™ XP+



3M™ PELTOR™
WS™ ALERT™ XPI+



3M™ PELTOR™
WS™ ALERT™ XPV

	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP+	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI+	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPV
FM-radio met RDS	—	✓	✓	—
PTL - Push-to-Listen	✓	✓	✓	✓
Multifunctionele knop	—	—	✓	✓
Omgevingsbewustzijn	✓	✓	✓	✓
WAP - Work Audio Profiles	—	—	✓	✓
Zelfopladende technologie	—	—	—	✓
Qualcomm™ aptX™ HD	—	✓	✓	✓
Pan-instelling APS-audio	—	—	✓	—
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2	Bluetooth® 5.2 MultiPoint-technologie	Bluetooth® 5.2 MultiPoint-technologie	Bluetooth® 5.2 MultiPoint-technologie
USB-C-oplaadaansluiting	— (AA-batterijen)	USB-C (Ingebouwde Li-Ion-batterij)	USB-C (Ingebouwde Li-Ion-batterij)	USB-C (Ingebouwde Li-Ion-batterij)
Microfoon met onderdrukking van omgevingslawaai	✓	✓	✓	✓
OTA Draadloze firmware-updates (Over-the-air)	—	✓	✓	✓
Verkrijgbaar met helmbevestiging	✓	✓	✓	—



3M Nederland BV
Personal Safety Division

Schenkkade 50K
2595 AR DEN HAAG
Nederland
E-mail: 3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3m.nl/safety

3M Belgium BVBV / SPRL
Personal Safety Division

Hermeslaan 7
1831 Diegem
België
E-mail: 3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3m.be/safety

3M™ PSD-producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. In Europa kunnen 3M PELTOR-producten ook geschikt zijn voor bepaalde privétoepassingen.

Svp recyclen. Gedrukt in Nederland. © 3M 2025. Alle rechten voorbehouden.
Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze merken door 3M Company is onder licentie.
Qualcomm is een handelsmerk van Qualcomm Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. aptX is een handelsmerk van Qualcomm Technologies International, Ltd., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Powerfoyle™-woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Exeger Operations AB.
USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.
3M, PELTOR, WS en ALERT zijn handelsmerken van 3M Company, onder licentie gebruikt in Canada.