



Technische specificaties

Ingangsdatum: 15/06/2025 Vervangt: 10/02/2025

Automotive Aftermarket Division

3M™ Hookit™ Schuurschijf op flexibel schuim en 3M™ Hookit™ Flexibel schuurvel op schuimrug

1) Artikelnummers

Maat 75 mm	
33550	3M™ Hookit™ schuurschijf op flexibel schuim P800
33551	3M™ Hookit™ schuurschijf op flexibel schuim P1000
33552	3M™ Hookit™ schuurschijf op flexibel schuim P1200
33553	3M™ Hookit™ schuurschijf op flexibel schuim P1500
33554	3M™ Hookit™ schuurschijf op flexibel schuim P2000
Maat 125 mm	
33545	3M™ Hookit™ schuurschijf op flexibel schuim P800
33546	3M™ Hookit™ schuurschijf op flexibel schuim P1000
33547	3M™ Hookit™ schuurschijf op flexibel schuim P1200
33548	3M™ Hookit™ schuurschijf op flexibel schuim P1500
33549	3M™ Hookit™ schuurschijf op flexibel schuim P2000
Maat 150 mm	
33538	3M™ Hookit™ schuurschijf op flexibel schuim P400
33539	3M™ Hookit™ schuurschijf op flexibel schuim P600
33540	3M™ Hookit™ schuurschijf op flexibel schuim P800
33541	3M™ Hookit™ schuurschijf op flexibel schuim P1000
33542	3M™ Hookit™ schuurschijf op flexibel schuim P1200
33543	3M™ Hookit™ schuurschijf op flexibel schuim P1500
33544	3M™ Hookit™ schuurschijf op flexibel schuim P2000
Maat 139 mm x 172 mm	
33531	3M™ Hookit™ Flexibel schuurvel op schuimrug, P400
33532	3M™ Hookit™ Flexibel schuurvel op schuimrug, P600
33533	3M™ Hookit™ Flexibel schuurvel op schuimrug, P800
33534	3M™ Hookit™ Flexibel schuurvel op schuimrug, P1000
33535	3M™ Hookit™ Flexibel schuurvel op schuimrug, P1200
33536	3M™ Hookit™ Flexibel schuurvel op schuimrug, P1500
33536	3M™ Hookit™ Flexibel schuurvel op schuimrug, P2000



Technische specificaties

Ingangsdatum: 15/06/2025 Vervangt: 10/02/2025

2) Beschrijving en gebruik

Product met hoge schuurprestaties, voor gebruik met schuurmachines of met de hand. Het product biedt goede initiële en constante schuurprestaties op blanke lakken, kleurlakken, primer en kunststoffen.

Het product kan zowel nat als droog worden gebruikt.

Grofte	Toepassingen
P400	Laatste primer schuurstep voordat 2K lak wordt aangebracht - Kunststof bumper schuren - Steenslag schuren - prep voor base coat en clear coat applicatie.
P600	Finale primer schuurstep bij kritische kleuren en verfijning eerdere schuursporen. (watergedragen basislak).
P800	Finale primer schuurstep voor kritische kleuren en blending.
P1000	Blending/Matteren (met behoud van lakstructuur/textuur).
P1200	Clear coat voorbereiding.
P1500	Verwijderen lakdefecten – lakherstel.
P2000	Verwijderen kleine lakdefecten – lakherstel.

3) Fysieke eigenschappen

Rug:	Flexibel schuurmiddel op een schuimrug en Hookit™-bevestigingssysteem
Mineraal:	Aluminiumoxide
Verbinding:	In hars gelijmd
Kleur:	Doorzichtige film met blauwe schuimrug
Groftes:	P400–P2000 (FEPA)

4) Gebruiksaanwijzing

Universeel product dat nat of droog en met de hand of machinaal kan worden gebruikt voor blending-toepassingen.

5) Opslag

Bewaar alle gecoate schuurproducten bij voorkeur bij een constante temperatuur (tussen 18-22°C) en luchtvochtigheidsgraad (tussen 50-65%). Houd de producten uit de buurt van vochtige (of koude) muren, ramen of vloeren om opname van vocht te voorkomen. Vermijd bovendien opslag naast warmtebronnen zoals stoombuizen, radiatoren, heteluchtkanalen, ovens en dergelijke. Het product kan het best in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard tot gebruik. Onder deze omstandigheden is het product onbeperkt houdbaar.



Technische specificaties

Ingangsdatum: 15/06/2025 Vervangt: 10/02/2025

6) Veiligheid

Schuur bij voorkeur in een goed geventileerde ruimte. Bovendien verdient het aanbeveling een geschikte stofbril, een stofmasker en handschoenen te gebruiken. Pads mogen op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke vorm en formaat, zoals ze geleverd zijn.

De 3M™ Hookit™ schuurschijf op flexibel schuim en 3M™ Hookit™ Flexibel schuurvel op schuimrug zijn UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

7) Disclaimer

Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing. Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de gebruiker. Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures). Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifiëren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen. De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clausule, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten.



Technische specificaties

Ingangsdatum: 15/06/2025 Vervangt: 10/02/2025

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid.

3M Nederland B.V. Automotive Aftermarket DEN HAAG Schenkkade 50K 2595 AR Nederland Tel: (+31) 1580 80 217 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.nl/autoreparatie	3M Belgium bvba / sprl Automotive Aftermarket Hermeslaan, 7 1831 Diegem Belgium Tel: (+32) 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.be/autoreparatie
---	--

3M en Hookit zijn handelsmerken van de 3M Company, © 3M 2025, Alle rechten voorbehouden.