

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね SF500SGAF シリーズ

ツル角度調整機能

角度調整でより顔にフィットさせることが可能です。



3M独自の圧力分散技術

ツルが顔幅に合わせて自動的に追従する独自の設計。
顔幅にかかわらず圧迫感の少ない着け心地を実現。



高い耐久性の防曇コーティング ポリカーボネートレンズ

ポリカーボネートの表面にコーティングを施し、
耐傷機能、防曇機能を併せ持つレンズです。
99.9%UVカット、ANSI-ISEA Z87.1-2020
基準適合。

ガasketパーツ

取り外し可能なガasketパーツを装着することも
可能です。

防曇性 | 高い耐久性の防曇コーティング

従来コーティングと比較して曇りづらい状態が長持ち




スコッチガード™ 防曇コーティング

25回の洗浄※に耐える
密着性。親水膜により水
滴を平滑にし、留まるの
を防ぐ。合わせて防傷機
能も有する。



通常の防曇コーティング

繰り返しの洗浄※により
コーティングが剥がれレ
ンズ上に水滴が留まる。



<洗浄試験条件>※
22度(常温)の流水に5秒間あて、レンズを洗う。
その後室温乾燥する。この2つのサイクルを25回行う。
5分以内にお湯の蒸気にあてて評価する。
(お湯の温度は50度)

※写真はイメージです

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね 500SGAF シリーズ 製品ラインアップ

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア ガスケット付 SF501SGAF-BLK-F

重量：27g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



ガスケットにより
保護めがね上部、下部の防護性 UP

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね I/Oグレー SF507SGAF-BLK

重量：22g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



屋内外を行き来する作業に
適したグレーレンズ

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア SF501SGAF-BLK

重量：22g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



多くの作業に適したクリアレンズ。

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね ガスケット SF500-FOAM

- 3M™ セキュアフィット™ 保護めがね SF500SGAFシリーズに簡単取り付け可能
- レンズ外周を360度囲って、粉じん等の流入を軽減



■ こんな用途に

- 製造業 / 一般工業 / 建設業 / 研究開発など
- 研磨作業
- 切削作業
- メンテナンス作業
- 粉じん量の多い作業
- 実験 / 研究での粉体、飛来物からの保護
- 屋外作業 (I/O グレーレンズ)



■ こんなお客様に

- 会社基準でひさしがついていない保護めがねは使えない
- よりめがねと顔のすき間を減らして、粉塵が入ってくるのを防ぎたい



本カタログに記載される製品の各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼しているアンケート・実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとし、売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、セキュアフィット、スコッチガードは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
安全衛生製品事業部
<http://go.3M.com/psd>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2023. All Rights Reserved.
OHS-0001-A

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-321

9:00~17:00/月~金(土日祝年末年始は除く)