



用於精密表面處理 的尼龍砂碟

**SCOTCH-BRITE™ PN精密尼龍砂碟和
PHD重切削精密尼龍砂碟**

全新的Scotch-Brite™ PN精密尼龍砂碟和PHD重切削精密尼龍砂碟，結合了3M精密成型礦砂 (PSG) 和Scotch-Brite™ 不織布網狀技術，為行業帶來了革命性的變化，能夠大幅提高打磨調和效果，同時確保您所期待的Scotch-Brite™系列產品的穩定性。



使用3M
精密成型礦砂


3M



SCOTCH-BRITE™ PN精密尼龍砂碟 和PHD重切削精密尼龍砂碟


Scotch-Brite™ PN精密尼龍砂碟性能對比

經過測試，對於不銹鋼，Scotch-Brite™ PN精密尼龍砂碟CRS加工的材料量比一同測試的兩個品牌 CRS粒度多出40%，而精加工部件量為其1.4倍。*對於鋁材，在使用壽命之內，Scotch-Brite™ PN精密尼龍砂碟MED的切削量比一同測試品牌的MED粒度多出3倍；在相同的時間內，其精加工部件量為其它測試品牌同類型號的3倍，材料加工量為其它測試品牌同類型號的2倍。**




* 基於3M的內部測試：在304系列不銹鋼上對CRS 3英寸砂碟（3英寸的3M™硬質託盤砂碟，部件編號為：45091）進行了12分鐘的機器人測試。45091一個部件相當於20克的切削量。

** 基於3M的內部測試：在6061鋁材上對MED 3英寸砂碟（3英寸的3M™硬質託盤砂碟，部件編號為：45091）進行自動測試，直至達到使用壽命上限（即達到前三分鐘平均切削率的50%）。一個部件相當於20克的切削量。





Scotch-Brite™ PHD重切削精密尼龍砂碟性能對比

經過測試，與一同測試品牌的XCRS和CRS粒度相比，Scotch-Brite™ PN重切削精密尼龍砂碟XXCRS (粒度60+) 加工的低碳鋼部件數量多出3倍以上。† 與一同測試品牌的XCRS和CRS粒度相比，Scotch-Brite™ PN重切削精密尼龍砂碟XXCRS (粒度60+) 用於低碳鋼的使用壽命增加了2倍以上。††



† 基於3M的內部測試：通過3M面板UPC 45193，在1045低碳鋼上對7英寸砂碟進行機器人測試，直至其使用壽命達到上限。切削量降為原始切削量的30%，即表示使用壽命達到上限。一個精加工部件相當於10克的低碳鋼切除總量。

†† 基於3M的內部測試：通過3M面板UPC 45193，在1045低碳鋼上對7英寸砂碟進行機器人測試，直至其使用壽命達到上限。切削量降為原始切削量的30%，即表示使用壽命達到上限。



Scotch-Brite™ SC
尼龍砂碟



Scotch-Brite™ PN
精密尼龍砂碟



Scotch-Brite™ PHD
重切削精密尼龍砂碟

清潔、調和、精細處理、倒圓角、精加工、拋光	輕度研磨、去毛刺、調和、精細處理、倒圓角、清潔、精加工	輕度研磨、去毛刺、去邊角、調和、精細處理
碳化矽 (SFN粒度) 氧化鋁 (其它粒度)	帶有3M精密成型礦砂	帶有3M精密成型礦砂
SFN, VFN, MED, CRS	VFN, FIN, MED, CRS, XCRS	MED, CRS, XCRS, XXCRS
多用途		重切削

能夠滿足客戶具體需求的多用途砂碟

1

多用途產品 具有防堵性能

用途廣泛，有多種粒度可供選擇，
適用於各種應用環境

2

貼合性良好

確保理想的切削效果，採用具有
貼合性的不織布狀結構，有助於
防止刨削金屬表面

3

精加工速度更快

對於鋁材，同樣條件
能加工更多工件*

應用領域

該類優質的多用途砂碟適用於流線型表面的修整工藝，包括清潔、調和、去毛刺和精加工。具有貼合性的不織布材料，能夠實現表面的清潔和精加工，且不會對基材造成刨削、過切或損壞。

- ▶ 清潔
- ▶ 去毛刺
- ▶ 倒圓角
- ▶ 精細處理
- ▶ 精加工
- ▶ 邊緣修整
- ▶ 調和
- ▶ 輕度磨削

適當的粒度和配件，適用於各種作業場合

表面更精細 / 切削力較強

表面更粗糙 / 切削力強



VERY
FINE



FINE



MEDIUM




COARSE



EXTRA
COARSE



3M™ 尼龍搭扣
無孔砂碟



3M™ 尼龍搭扣
無孔砂碟



TN快速更換



Roloc™ TR




Roloc™ TS



*基於MED粒度的3M內部測試

SCOTCH-BRITE™ PN精密尼龍砂碟



尼龍搭扣 —— 無孔					
直徑 × 中心孔 (英寸)	3M ID	UPC	粒度	轉速上限 (轉/分鐘)	數量/箱
4-1/2 x NH	7100263904	638060-89256-5	● Very Fine	13,300	50
	7100263502	638060-89255-8	● Fine		
	7100263909	638060-89254-1	● Medium		
	7100263903	638060-89253-4	● Coarse		
	7100263910	638060-89252-7	● Extra Coarse		
5 x NH	7100263912	638060-89246-6	● Very Fine	12,000	50
	7100263913	638060-89245-9	● Fine		
	7100263914	638060-89244-2	● Medium		
	7100263915	638060-89242-8	● Coarse		
	7100263918	638060-89243-5	● Extra Coarse		
6 x NH	7100263917	638060-89241-1	● Very Fine	10,000	50
	7100263916	638060-89240-4	● Fine		
	7100263851	638060-89239-8	● Medium		
	7100263835	638060-89238-1	● Coarse		
	7100263834	638060-89237-4	● Extra Coarse		
7 x NH	7100263836	638060-89236-7	● Very Fine	8,600	25
	7100263921	638060-89235-0	● Fine		
	7100263920	638060-89234-3	● Medium		
	7100263922	638060-89233-6	● Coarse		
	7100263923	638060-89232-9	● Extra Coarse		

可定制其他尺寸



尼龍搭扣 —— 中心孔					
直徑 × 中心孔 (英寸)	3M ID	UPC	粒度	轉速上限 (轉/分鐘)	數量/箱
4-1/2 × 7/8	7100263883	638060-89226-8	● Very Fine	13,300	200
	7100263884	638060-89225-1	● Fine		
	7100263885	638060-89224-4	● Medium		
	7100263886	638060-89223-7	● Coarse		
	7100263887	638060-89222-0	● Extra Coarse		
5 × 7/8	7100263888	638060-89221-3	● Very Fine	12,000	50
	7100263889	638060-89220-6	● Fine		
	7100263890	638060-89219-0	● Medium		
	7100263891	638060-89218-3	● Coarse		
	7100263892	638060-89217-6	● Extra Coarse		
7 × 7/8	7100271024	638060-89213-8	● Very Fine	8,600	25
	7100263893	638060-89214-5	● Fine		
	7100263894	638060-89215-2	● Medium		
	7100263895	638060-89216-9	● Coarse		
	7100271025	638060-89212-1	● Extra Coarse		

可定制其他尺寸

SCOTCH-BRITE™ PN精密尼龍砂碟



 TN快速更換					
直徑 × 中心孔 (英寸)	3M ID	UPC	粒度	转速上限 (转/分钟)	數量/箱
4-1/2 × 5/8-11*	7100263652	638060-89373-9	● Very Fine	13,300	50
	7100263653	638060-89372-2	● Fine		
	7100263655	638060-89371-5	● Medium		
	7100263654	638060-89370-8	● Coarse		
	7100263659	638060-89369-2	● Extra Coarse		
5 × 5/8-11*	7100263660	638060-89368-5	● Very Fine	12,000	50
	7100263661	638060-89367-8	● Fine		
	7100263257	638060-89364-7	● Medium		
	7100263256	638060-89365-4	● Coarse		
	7100274426	638060-89366-1	● Extra Coarse		
7 × 5/8-11*	7100263258	638060-89363-0	● Very Fine	8,600	25
	7100263259	638060-89362-3	● Fine		
	7100263260	638060-89361-6	● Medium		
	7100263261	638060-89360-9	● Coarse		
	7100263262	638060-89359-3	● Extra Coarse		

*Tinnerman螺母 (TN) 快速更換配件



 Roloc™ TR					
直徑 × 中心孔 (英寸)	3M ID	UPC	粒度	转速上限 (转/分钟)	數量/箱
3/4 x NH	7100264665	638060-89274-9	● Very Fine	30,000	200
	7100264664	638060-89273-2	● Fine		
	7100263902	638060-89272-5	● Medium		
	7100263901	638060-89271-8	● Coarse		
	7100264433	638060-89270-1	● Extra Coarse		
1 x NH	7100264156	638060-89323-4	● Very Fine	30,000	200
	7100264159	638060-89322-7	● Fine		
	7100264161	638060-89321-0	● Medium		
	7100271028	638060-89320-3	● Coarse		
	7100264150	638060-89319-7	● Extra Coarse		
2 x NH	7100264173	638060-89303-6	● Very Fine	25,000	200
	7100264174	638060-89302-9	● Fine		
	7100264089	638060-89301-2	● Medium		
	7100264090	638060-89300-5	● Coarse		
	7100264091	638060-89299-2	● Extra Coarse		
3 x NH	7100264194	638060-89293-0	● Very Fine	20,000	100
	7100264195	638060-89292-3	● Fine		
	7100264196	638060-89291-6	● Medium		
	7100264197	638060-89290-9	● Coarse		
	7100264198	638060-89289-3	● Extra Coarse		
4 x NH	7100264199	638060-89283-1	● Very Fine	15,000	100
	7100264204	638060-89282-4	● Fine		
	7100264142	638060-89281-7	● Medium		
	7100264203	638060-89280-0	● Coarse		
	7100270872	638060-89268-8	● Extra Coarse		

SCOTCH-BRITE™ PN精密尼龍砂碟



 RoLoc™ TS					
直徑 × 中心孔 (英寸)	3M ID	UPC	粒度	轉速上限 (轉/分鐘)	數量/箱
3/4 x NH	7100264437	638060-89211-4	● Very Fine	30,000	200
	7100264436	638060-89210-7	● Fine		
	7100264435	638060-89209-1	● Medium		
	7100264434	638060-89208-4	● Coarse		
	7100264439	638060-89207-7	● Extra Coarse		
1 x NH	7100264440	638060-89206-0	● Very Fine	30,000	200
	7100264441	638060-89205-3	● Fine		
	7100264442	638060-89204-6	● Medium		
	7100264444	638060-89203-9	● Coarse		
	7100264443	638060-89202-2	● Extra Coarse		
2 x NH	7100264445	638060-89195-7	● Very Fine	25,000	200
	7100264446	638060-89194-0	● Fine		
	7100264447	638060-89193-3	● Medium		
	7100264314	638060-89192-6	● Coarse		
	7100264315	638060-89191-9	● Extra Coarse		
3 x NH	7100264316	638060-89190-2	● Very Fine	20,000	100
	7100264317	638060-89189-6	● Fine		
	7100264208	638060-89188-9	● Medium		
	7100264318	638060-89187-2	● Coarse		
	7100264202	638060-89186-5	● Extra Coarse		
4 x NH	7100271027	638060-89185-8	● Very Fine	15,000	100
	7100271026	638060-89184-1	● Fine		
	7100263880	638060-89183-4	● Medium		
	7100263881	638060-89182-7	● Coarse		
	7100263882	638060-89181-0	● Extra Coarse		

單件包裝					
包裝	直徑 (英寸)	3M ID	UPC	粒度	配件
單件包裝	4-1/2	7100274539	638060-89343-2	● Coarse	 TN快速更換
		7100274538	638060-89344-9	● Medium	

韌性良好，適用於重切削用途

1

用於低碳鋼時的 使用壽命更長

此類砂碟的使用更長，且能夠確保邊緣耐用和形狀穩定，減少邊緣磨損的影響。*

2

更高的 加工效率

對於低碳鋼工件加工數量更多的影響。*

3

速度快且耐用對於帶有 鋒利邊緣的部件具有 良好的耐久性

重切削砂碟，適用於產品強度和持久性要求較高的應用場合

高壓應用場合

作為3M™ PN精密尼龍砂碟系列的拓展，新款重切削型號耐用性良好，產品使用壽命長，且性能較穩定。這一系列砂碟的使用壽命更長，且能夠確保邊緣耐用和形狀穩定，減少邊緣磨損的影響。

重切削系列產品以黑色背襯和白色字體為特點。



產品採用精密成型礦砂技術。

- ▶ 輕度磨削
- ▶ 去毛刺
- ▶ 邊緣修整
- ▶ 調和
- ▶ 精細處理

技術提示

您是否思考過不織布中的礦砂粒度如何？

即刻瞭解精密成型礦砂，以便更好瞭解我們對於PHD重切削精密尼龍砂碟粒度的定位。

切削強度 適用於重切削 作業場合

中等粒度的精加工/強度較小

較粗糙粒度的精加工/強度較大



MED
150+


CRS
120+

XCRS
80+

XXCRS
60+



3M™ 尼龍搭扣
無孔砂碟



3M™ 尼龍搭扣——
中心孔砂碟



TN快速更換



Roloc™ TS



Roloc™ TR




Roloc™ TSM



* 基於XXCRS粒度的3M內部測試


SCOTCH-BRITE™ PHD重切削精密尼龍砂碟



尼龍搭扣 —— 無孔					
直徑 × 中心孔 (英寸)	3M ID	UPC	粒度	轉速上限 (轉/分鐘)	數量/箱
4 x NH	7100358156	068060-67206-3	● Medium	13,000/ 15,000*	100
	7100358858	068060-67207-0	● Coarse		
	7100358883	068060-67208-7	● Extra Coarse		
	7100358857	068060-67209-4	● X-Extra Coarse		
4-1/2 x NH	7100358157	068060-67210-0	● Medium	13,000/ 13,300*	50
	7100358903	068060-67211-7	● Coarse		
	7100358872	068060-67212-4	● Extra Coarse		
	7100358902	068060-67213-1	● X-Extra Coarse		
5 x NH	7100358923	068060-67214-8	● Medium	10,000/ 12,000*	50
	7100358904	068060-67215-5	● Coarse		
	7100358924	068060-67216-2	● Extra Coarse		
	7100358905	068060-67217-9	● X-Extra Coarse		
6 x NH	7100358925	068060-67218-6	● Medium	10,000	50
	7100358906	068060-67219-3	● Coarse		
	7100358926	068060-67220-9	● Extra Coarse		
	7100358871	068060-67221-6	● X-Extra Coarse		
7 x NH	7100358859	068060-67222-3	● Medium	8,600	25
	7100358898	068060-67223-0	● Coarse		
	7100358890	068060-67224-7	● Extra Coarse		
	7100358854	068060-67225-4	● X-Extra Coarse		

可定制其他尺寸

*與SCOTCH-BRITE™通用尼龍砂碟託盤89869、89870和89871結合使用。




尼龍搭扣 —— 中心孔					
直徑 × 中心孔 (英寸)	3M ID	UPC	粒度	轉速上限 (轉/分鐘)	數量/箱
4 × 5/8	7100358860	068060-67226-1	● Medium	15,000	100
	7100358855	068060-67227-8	● Coarse		
	7100358861	068060-67228-5	● Extra Coarse		
	7100358887	068060-67229-2	● X-Extra Coarse		
4-1/2 × 7/8	7100358896	068060-67230-8	● Medium	13,300	50
	7100358856	068060-67231-5	● Coarse		
	7100359465	068060-67232-2	● Extra Coarse		
	7100359467	068060-67233-9	● X-Extra Coarse		
5 × 7/8	7100359473	068060-67234-6	● Medium	12,000	50
	7100359468	068060-67235-3	● Coarse		
	7100359474	068060-67236-0	● Extra Coarse		
	7100359469	068060-67237-7	● X-Extra Coarse		
7 × 7/8	7100358893	068060-67238-4	● Medium	8,600	25
	7100358886	068060-67239-1	● Coarse		
	7100358899	068060-67240-7	● Extra Coarse		
	7100359475	068060-67241-4	● X-Extra Coarse		

可定制其他尺寸

技術提示


從適用於中心孔配件的1/2英寸固定螺母 (05621) 開始。根據工具的軸高度，有更短或更大的型號可供選擇。

SCOTCH-BRITE™ PHD重切削精密尼龍砂碟





 TN快速更換					
直徑 × 中心孔 (英寸)	3M ID	UPC	粒度	轉速上限 (轉/分鐘)	數量/箱
4-1/2 x 5/8-11*	7100358891	068060-67144-8	● Medium	13,300	50
	7100358888	068060-67151-6	● Coarse		
	7100358862	068060-67152-3	● Extra Coarse		
	7100358889	068060-67153-0	● X-Extra Coarse		
5 x 5/8-11*	7100358897	068060-67154-7	● Medium	12,000	50
	7100358884	068060-67155-4	● Coarse		
	7100358892	068060-67157-8	● Extra Coarse		
	7100358885	068060-67158-5	● X-Extra Coarse		
7 x 5/8-11*	7100358900	068060-67159-2	● Medium	8,600	25
	7100358894	068060-67160-8	● Coarse		
	7100358901	068060-67161-5	● Extra Coarse		
	7100358895	068060-67162-2	● X-Extra Coarse		

*Tinnerman螺母 (TN) 快速更換配件



 Roloc™ TR					
直徑 × 中心孔 (英寸)	3M ID	UPC	粒度	轉速上限 (轉/分鐘)	數量/箱
1 x NH	7100359476	068060-67156-1	● Medium	30,000	200
	7100359463	068060-67171-4	● Coarse		
	7100359464	068060-67172-1	● Extra Coarse		
	7100359478	068060-67173-8	● X-Extra Coarse		
1-1/2 x NH	7100359482	068060-67174-5	● Medium	30,000	200
	7100359483	068060-67175-2	● Coarse		
	7100359484	068060-67176-9	● Extra Coarse		
	7100359485	068060-67177-6	● X-Extra Coarse		
2 x NH	7100359487	068060-67182-0	● Medium	25,000	100
	7100359489	068060-67183-7	● Coarse		
	7100359479	068060-67184-4	● Extra Coarse		
	7100359490	068060-67185-1	● X-Extra Coarse		
2 x NH	7100359470	068060-67178-3	● Medium	25,000	200
	7100359486	068060-67179-0	● Coarse		
	7100359477	068060-67180-6	● Extra Coarse		
	7100359904	068060-67181-3	● X-Extra Coarse		
3 x NH	7100359480	068060-67186-8	● Medium	20,000	100
	7100359491	068060-67187-5	● Coarse		
	7100359481	068060-67188-2	● Extra Coarse		
	7100359753	068060-67189-9	● X-Extra Coarse		
4 x NH	7100359754	068060-67190-5	● Medium	15,000	100
	7100359764	068060-67191-2	● Coarse		
	7100359755	068060-67192-9	● Extra Coarse		
	7100359778	068060-67193-6	● X-Extra Coarse		

SCOTCH-BRITE™ PHD重切削精密尼龍砂碟



 Roloc™ TS					
直径 × 中心孔 (英寸)	3M ID	UPC	粒度	转速上限 (转/分钟)	数量/箱
2 x NH	7100359760	068060-67194-3	● Medium	25,000	200
	7100359837	068060-67195-0	● Coarse		
	7100359762	068060-67196-7	● Extra Coarse		
	7100359769	068060-67197-4	● X-Extra Coarse		
3 x NH	7100359766	068060-67198-1	● Medium	20,000	100
	7100359763	068060-67199-8	● Coarse		
	7100359770	068060-67200-1	● Extra Coarse		
	7100359765	068060-67201-8	● X-Extra Coarse		
4 x NH	7100359771	068060-67202-5	● Medium	15,000	100
	7100359767	068060-67203-2	● Coarse		
	7100359761	068060-67204-9	● Extra Coarse		
	7100359768	068060-67205-6	● X-Extra Coarse		

 Roloc™ TSM					
直径 × 中心孔 (英寸)	3M ID	UPC	粒度	转速上限 (转/分钟)	数量/箱
2 x NH	7100359466	068060-67163-9	● Medium	25,000	200
	7100359471	068060-67164-6	● Coarse		
	7100359457	068060-67165-3	● Extra Coarse		
	7100359472	068060-67166-0	● X-Extra Coarse		
3 x NH	7100359458	068060-67167-7	● Medium	20,000	100
	7100359459	068060-67168-4	● Coarse		
	7100359461	068060-67169-1	● Extra Coarse		
	7100359462	068060-67170-7	● X-Extra Coarse		

多件包裝					
直径 (英寸)	3M ID	UPC	粒度		配件
			精密砂碟	重切削精密砂碟	
2	7100373339	068060-67257-5	● Very Fine ● Fine	● Medium ● Coarse	 Roloc™ TR
3	7100371491	068060-67258-2	● Medium ● Coarse ● Extra Coarse	● Extra Coarse ● X-Extra Coarse	
4-1/2	7100373338	068060-67259-9	N/A	● Medium ● Coarse	 TN 快速更换
	7100371492	068060-67260-5	N/A	● Extra Coarse ● X-Extra Coarse	

SCOTCH-BRITE™ PN精密尼龍砂碟 和PHD重切削精密尼龍砂碟



用於Scotch-Brite™ PN精密尼龍砂碟和PHD重切削精密尼龍砂碟的配件及工具

產品	產品編號	UPC	直徑 (英寸)	配件		密度等級	轉速上限 (轉/分鐘)	起訂量	適用於	
Scotch-Brite™ 通用型表面修整託盤	89869	638060-89869-7	4	5/8-11、M14、 M10 (多種配件)	Hard		15,000	10	 尼龍搭扣 砂碟	
	89871	638060-89871-0	4-1/2				13,300			
	89870	638060-89870-3	5				12,000			
3M™尼龍搭扣 託盤支架	28888	051141-28888-8	7	7/8中心柱,	Medium		8,600	1	砂碟	
	20245	051141-20245-7	7	5/8-11 INT	Extra Hard		8,500			
3M™ 砂碟託盤 (紅色)	88655	638060-88655-7	4-1/2	5/8-11 INT	Ribbed, Extra Hard		13,300	10	 TN快速 更換砂碟	
	88656	638060-88656-4	5				12,000			
	88657	638060-88657-1	7				8,600			
3M™砂碟託盤面板 (黑色)	14270	051144-14270-5	4-1/2	不適用 —— 需要砂碟託盤殼	Smooth, Hard		13,300			
	81733	051144-81733-7	5				Ribbed, Hard			12,000
	80515	051144-80515-0	7				Ribbed, Medium			8,600
3M™砂碟託盤殼	88743	051144-88743-9	2-1/2	5/8-11 INT	不適用		不適用	不適用		
3M™砂碟固定螺母	51047	051111-51047-6	5/16 depth							
3M™ Roloc™ TR 砂碟託盤	45101	051144-45101-2	1	1/4-20 INT	Medium		30,000	5	 Roloc™ 砂碟	
	45099	051144-45099-2	1-1/2							Medium
	45100	051144-45100-5	1-1/2				Hard			25,000
	45095	051144-45095-4	2				Medium			
	45096	051144-45096-1	2				Hard			
	45092	051144-45092-3	3				Medium			18,000
	45091	051144-45091-6	3				Hard			20,000
	45179	051144-45179-1	4				Medium			12,000
	28474	051141-28474-3	4	3/8-24 INT	Hard					
	83242	051144-83242-2	4	5/8-11 INT	Medium					
83489	051144-83489-1	4	Hard							
3M™ Roloc™ TS 或TSM砂碟託盤	77729	051144-45100-5	1-1/2	1/4-20 INT	Medium	30,000	5	 Roloc™ TS砂碟  Roloc™ TSM砂碟		
	77728	051144-77728-0	1-1/2		Hard					
	14211	051144-14211-8	2		Medium	25,000				
	14212	051144-14212-5	2		Hard					
	14215	051144-14215-6	3		Medium	18,000				
	14216	051144-14216-3	3		Hard	20,000				
	28578	051141-28578-8	4	5/8-11 INT	Hard	12,000				
產品	型號	UPC	工具直徑 (英寸)	電機 (馬力)	進氣口 (英寸)	空氣流速 (標準立方英尺/分鐘)	轉速上限 (轉/分鐘)	重量 (磅)	噪音水準 (A加權分貝)	
3M™砂碟打磨機	28341	051141-28341-8	2	0.3	1/4 NPT	17	20,000	1.1	81	
	28328	051141-28328-9	2				12,000			
	20231	051141-20231-0	2	0.5		26	20,000	1.3	89	
	28329	051141-28329-6	2				12,000			
	20232	051141-20232-7	3	1	3/8 NPT	37	15,000	2.0	84	
	28408	051141-28408-8	4–5				12,000			3.1
3M™氣動打磨機	88577	638060-88577-2	4-1/2–5	1.5	3/8 NPT	40立方英尺/分鐘	12,000	4.5	90	
產品	型號	UPC	工具直徑 (英寸)	電機 (馬力)	進氣口 (英寸)	空氣流速 (標準立方英尺/分鐘)	轉速上限 (轉/分鐘)	重量 (磅)	噪音水準 (A加權分貝)	
3M™電動研磨機	11130	068060-11130-2	4-1/2–5	120V	13/1,900	否	11,500	5.7	槳葉	
	11129	068060-11129-6	4-1/2–5	120V	13/1,900	是	11,500	6.0	滑座	
	11131	068060-11131-9	6	120V	13/1,900	是	9,300	6.2	槳葉	



SCOTCH-BRITE™ PN精密尼龍砂碟 和PHD重切削精密尼龍砂碟



技術提示

敬請體驗我們的新產品**Scotch-Brite™ 通用型尼龍砂碟託盤**，與尼龍搭扣砂碟配合使用。為優化不織布研磨砂碟的性能而設計。配有所需工具（包括三個連接螺母和一個可選的卡入式中心柱），便於快速輕鬆地安裝工具。

小傾角設計，適合大部分研磨機防護罩。

掃描下方二維碼登錄官網瞭解更多產品及應用



3M台灣子公司(台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司)

台北總公司

11568台北市南港區經貿二路198號3樓

電話: 02-2785-9338 (代表號)

傳真: 02-2785-1612

