



Chính xác trong từng đĩa.

ĐĨA XỬ LÝ HẠNG NẶNG CHÍNH XÁC CHO BỀ MẶT SCOTCH-BRITE™

Kết hợp Hạt mài định hình chính xác 3M và công nghệ lưới không dệt Scotch-Brite™, Đĩa xử lý hạng nặng chính xác cho bề mặt Scotch-Brite™ mang đến hiệu quả vượt trội và sự ổn định mà bạn đã quen thuộc từ dòng sản phẩm Scotch-Brite™.



Đĩa xử lý hạng nặng chính xác cho bề mặt Scotch-Brite™ cho các ứng dụng áp suất cao

Đĩa xử lý hạng nặng chính xác cho bề mặt Scotch-Brite™ là lựa chọn chịu lực được thiết kế để có độ bền, tuổi thọ sản phẩm cao và hiệu suất nhất quán. Những đĩa này rất phù hợp với ứng dụng áp suất cao, chẳng hạn như mài, phá ba via, bề mặt, mài nhẵn và tinh chỉnh. Tuổi thọ cao hơn đĩa mài không dệt cao cấp của đối thủ mà vẫn đảm bảo độ bền cạnh & hình dạng trong quá trình mài mòn. Cấp XXCRS (60+) bền hơn 2 lần trên thép mềm và hoàn thiện gấp 3 lần số chi tiết bằng thép mềm so với nhám không dệt cao cấp của đối thủ (dựa trên thử nghiệm nội bộ 3M).

- ▶ Có loại MED (150+), CRS (120+), XCRS (80+), XXCRS (60+)
- ▶ Có Hạt định hình chính xác 3M để cắt nhanh và tuổi thọ cao
- ▶ Đủ bền để sử dụng trong công việc nặng
- ▶ Độ bền cạnh và giữ nguyên hình dạng trong quá trình mòn cạnh
- ▶ Được sản xuất để sử dụng trên nhôm, thép mềm, hợp kim niken, thép không gỉ và đồng



Đĩa xử lý bề mặt chính xác hạng nhẹ Scotch-Brite™ lỗ trung tâm sử dụng đai ốc giữ cho phép miếng để đệm nhô ra tối đa 5/8 inch (15,875 mm). Điều này giúp tăng độ linh hoạt, phạm vi tiếp cận, độ mài tối ưu. Cũng có thể dùng miếng để đệm nhỏ hơn với Đĩa Roloc™.

PSG

KẾT HỢP LỢI ÍCH CỦA HAI CÔNG NGHỆ 3M

Chúng tôi kết hợp Hạt mài định hình chính xác 3M với công nghệ lưới không dệt của sản phẩm xử lý bề mặt để làm sạch và hoàn thiện bề mặt nhanh chóng, hiệu quả mà không làm thay đổi hình dạng hoặc kích thước của vật liệu gốc.


Tìm biểu tượng Hạt định hình chính xác 3M!



Nhiều độ nhám và kích cỡ khác nhau để phù hợp với ứng dụng và vật liệu phiêu của bạn.



Đồng ứng dụng hạng nặng, phân biệt bằng lớp nền đen, mặt trước trắng.



Để gắn



Roloc™ TR



Móc và vòng

BÍ QUYẾT CÔNG NGHỆ

Tối ưu hóa quy trình

Làm sạch bề mặt thép nhẹ trước khi sơn chỉ với 2 bước đơn giản nhờ kết hợp Nhám đĩa 3M™ Cubitron™ 3 cắt nhanh và bền bỉ với Đĩa xử lý hạng nặng chính xác cho bề mặt Scotch-Brite™.



Đĩa xử lý chính xác bề mặt Scotch-Brite™

Đĩa đa năng được cải tiến với công nghệ Hạt định hình chính xác 3M, tích hợp vào lưới không dệt. Có các cấp VFN, FIN, MED, CRS và XCRS cho các ứng dụng áp suất thấp trên vật liệu phiêu thông thường như nhôm, kim loại mềm, thép cacbon và thép không gỉ.



3M

Công ty TNHH 3M Việt Nam
19F, 20F Mapletree
Business Center
1060 Nguyễn Văn Linh,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:
+84-028-54160429
Trang web:
go.3M.com/VNabrasives

Mang đến những giải pháp mới để tăng lợi nhuận cho bạn.
go.3M.com/5x6h

Bảo hành và Biện pháp khắc phục Có giới hạn: Trừ khi một chính sách bảo hành khác được nêu cụ thể trên bao bì sản phẩm 3M hiện hành hoặc tài liệu sản phẩm (trong trường hợp đó chính sách bảo hành đó nằm quyền chi phối), 3M bảo đảm rằng mỗi sản phẩm của 3M đáp ứng đặc điểm kỹ thuật sản phẩm 3M hiện hành tại thời điểm 3M giao hàng. 3M KHÔNG ĐƯA RA CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN NÀO KHÁC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ BẢO HÀNH NGẦM ĐỊNH NÀO HOẶC ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH, TÙY CHỈNH HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI. Nếu một sản phẩm 3M không tuân theo chính sách bảo hành này, thì biện pháp khắc phục duy nhất và toàn quyền là, tùy theo sự lựa chọn của 3M, thay thế sản phẩm 3M hoặc hoàn lại giá mua.

3M và Scotch-Brite là thương hiệu của Công ty 3M. Tất cả các thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. © 3M 2024. Bảo lưu mọi quyền.

Sản phẩm mài 3M chỉ để sử dụng trong công nghiệp.