



Chính xác trong từng đĩa.

**ĐĨA XỬ LÝ CHÍNH XÁC VÀ XỬ LÝ HẠNG NẶNG
CHÍNH XÁC DÀNH CHO BỀ MẶT SCOTCH-BRITE™**

Kết hợp Hạt mài định hình chính xác 3M và công nghệ lưới sợi không dệt Scotch-Brite™, dòng sản phẩm Đĩa xử lý chính xác và hạng nặng chính xác cho bề mặt Scotch-Brite™ mới mang đến hiệu quả vượt trội và sự ổn định mà bạn đã quen thuộc từ dòng sản phẩm Scotch-Brite™.



Hạt mài định
hình chính
xác 3M

3M




ĐĨA XỬ LÝ BỀ MẶT CHÍNH XÁC VÀ XỬ LÝ HẠNG NẶNG CHÍNH XÁC SCOTCH-BRITE™

So sánh hiệu quả của Đĩa xử lý chính xác cho bề mặt Scotch-Brite™

Trên thép không gỉ, Đĩa xử lý chính xác bề mặt Scotch-Brite™, CRS xử lý vật liệu nhiều hơn 40% trong cùng một khoảng thời gian so với Norton Rapid Prep CRS và SIA 6270 CRS, đồng thời hoàn thiện nhiều hơn 1,4X số lượng chi tiết.* Trên nhôm, Đĩa xử lý bề mặt chính xác Scotch-Brite™, MED loại bỏ vật liệu nhiều hơn 3X so với Norton Rapid Prep MED & SIA 6270 MED trong suốt vòng đời, mang lại hiệu quả sản xuất cao hơn, bao gồm hoàn thiện gấp 3X và xử lý gấp 2X lượng vật liệu trong cùng một khoảng thời gian so với các sản phẩm cạnh tranh phổ biến khác.**

So sánh hiệu suất của Đĩa xử lý hạng nặng chính xác cho bề mặt Scotch-Brite™


Đĩa xử lý hạng nặng chính xác cho bề mặt Scotch-Brite™, XXCRS 60+ xử lý nhiều hơn 3X số chi tiết trên thép mềm so với Bibielle HD CRS, Norton Rapid Prep XHD CRS & SIA HD CRS.† Đĩa xử lý hạng nặng chính xác cho bề mặt Scotch-Brite™, XXCRS 60+ có thời gian sử dụng trên thép nhẹ gấp 2X so với Bibielle HD CRS, Norton Rapid Prep XHD CRS và SIA HD CRS.††



Đĩa xử lý bề mặt Scotch-Brite™



So sánh hiệu quả của Đĩa xử lý chính xác cho bề mặt Scotch-Brite™



Scotch-Brite™ Precision Heavy Duty Surface Conditioning Discs

Làm sạch, Mài nhẵn, Tinh chỉnh, Tạo mép bo, Hoàn thiện Đánh bóng	Mài nhẹ, Phá ba vĩa, Mài nhẵn, Tinh chỉnh, Tạo mép bo, Làm sạch và Hoàn thiện	Mài nhẹ, Phá ba vĩa, Làm tù mép, Mài nhẵn và Tinh chỉnh
Nhôm oxit / silicon carbide cho SFN	 Hạt mài định hình chính xác 3M	 Hạt mài định hình chính xác 3M
SFN, VFN, MED, CRS	VFN, FIN, MED, CRS, XCRS	MED, CRS, XCRS, XXCRS
Đa năng		Hạng nặng

Đĩa đa năng đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

1

ĐA NĂNG và chịu tải

Sản phẩm đa năng với độ nhám và khả năng ứng dụng đa dạng

2

THOẢI MÁI mà vẫn hiệu quả

cắt mạnh mẽ trong khi lớp lưới sợi không dẹt dễ uốn giúp bảo vệ khỏi trầy xước

3

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC NHANH HƠN

Số lượng bộ phận hoàn thiện trên nhôm gấp 3X đối thủ chính*

Ứng dụng

Những đĩa đa năng cao cấp này được thiết kế để hợp lý hóa các quy trình xử lý bề mặt, bao gồm làm sạch, mài nhẵn, phá ba via và hoàn thiện. Vật liệu sợi không dẹt mềm giúp làm sạch và hoàn thiện bề mặt, không gây xước, khoét lõm hoặc làm hỏng vật liệu nền.

- ▶ Làm sạch
- ▶ Tẩy bavia
- ▶ Tạo bán kính
- ▶ Tinh chế
- ▶ Hoàn thiện
- ▶ Làm tròn cạnh
- ▶ Pha trộn
- ▶ Mài nhẹ


Cấp độ – và hệ thống để gắn phù hợp – cho mọi công việc.

Lớp phủ mịn hơn/Mài nhẹ hơn

Lớp phủ thô hơn/Mài mạnh hơn



Đĩa 3M™ móc và vòng - Không lỗ



Đĩa móc và vòng 3M™ - Lỗ chính giữa



Thay nhanh TN



Roloc™ TR



Roloc™ TS




*Dựa trên thử nghiệm nội bộ 3M, Cấp MED




Đĩa xử lý chính xác BỀ MẶT SCOTCH-BRITE™

*Vui lòng hỏi đại diện bán hàng 3M về kích thước/tìm hiểu thêm về các kích thước khác



Hook and Loop - No Hole Disc				
Diameter x Center Hole (mm)	3M ID	Grade	Max. RPM	Qty/Case
4 x NH	7100263313	● Very Fine	15,000	100
	7100263312	● Fine		
	7100263230	● Medium		
	7100263314	● Coarse		
	7100263664	● Extra Coarse		
5 x NH	7100263912	● Very Fine	12,000	50
	7100263913	● Fine		
	7100263914	● Medium		
	7100263915	● Coarse		
	7100263918	● Extra Coarse		

Sản xuất kích thước theo yêu cầu



Móc và vòng - Lỗ chính giữa				
Diameter x Center Hole (mm)	3M ID	Grade	Max. RPM	Qty/Case
4 x 5/8	7100263663	● Very Fine	15,000	100
	7100263651	● Fine		
	7100263649	● Medium		
	7100263650	● Coarse		
	7100271029	● Extra Coarse		
5 x 7/8	7100263888	● Very Fine	12,000	50
	7100263889	● Fine		
	7100263890	● Medium		
	7100263891	● Coarse		
	7100263892	● Extra Coarse		

Sản xuất kích thước theo yêu cầu

ĐĨA XỬ LÝ CHÍNH XÁC BỀ MẶT SCOTCH-BRITE™



*Vui lòng hỏi đại diện bán hàng 3M về kích thước/tìm hiểu thêm về các kích thước khác



TN Quick Change				
Diameter x Center Hole (mm)	3M ID	Grade	Max. RPM	Qty/Case
4-1/2 x 5/8-11*	7100263652	Very Fine	13,300	50
	7100263653	Fine		
	7100263655	Medium		
	7100263654	Coarse		
	7100263659	Extra Coarse		
5 x 5/8-11*	7100263660	Very Fine	12,000	50
	7100263661	Fine		
	7100263257	Medium		
	7100263256	Coarse		
	7100274426	Extra Coarse		
7 x 5/8-11*	7100263258	Very Fine	8,600	25
	7100263259	Fine		
	7100263260	Medium		
	7100263261	Coarse		
	7100263262	Extra Coarse		

*Quick-Change Tinnerman Nut (TN) Attachment



Roloc™ TR				
Diameter x Center Hole (mm)	3M ID	Grade	Max. RPM	Qty/Case
2 x NH	7100264173	Very Fine	25,000	200
	7100264174	Fine		
	7100264089	Medium		
	7100264090	Coarse		
	7100264091	Extra Coarse		



ĐĨA XỬ LÝ CHÍNH XÁC BỀ MẶT SCOTCH-BRITE™

*Vui lòng hỏi đại diện bán hàng 3M về kích thước/tìm hiểu thêm về các kích thước khác



 Roloc™ TS				
Diameter x Center Hole (inches)	3M ID	Grade	Max. RPM	Qty/Case
3/4 x NH	7100264437	● Very Fine	30,000	200
	7100264436	● Fine		
	7100264435	● Medium		
	7100264434	● Coarse		
	7100264439	● Extra Coarse		
1 x NH	7100264440	● Very Fine	30,000	200
	7100264441	● Fine		
	7100264442	● Medium		
	7100264444	● Coarse		
	7100264443	● Extra Coarse		
2 x NH	7100264445	● Very Fine	25,000	200
	7100264446	● Fine		
	7100264447	● Medium		
	7100264314	● Coarse		
	7100264315	● Extra Coarse		
3 x NH	7100264316	● Very Fine	20,000	100
	7100264317	● Fine		
	7100264208	● Medium		
	7100264318	● Coarse		
	7100264202	● Extra Coarse		
4 x NH	7100271027	● Very Fine	15,000	100
	7100271026	● Fine		
	7100263880	● Medium		
	7100263881	● Coarse		
	7100263882	● Extra Coarse		



*Vui lòng hỏi đại diện bán hàng 3M về kích thước/tìm hiểu thêm về các kích thước khác

Đủ bền để sử dụng trong công việc nặng.

1

THỜI GIAN SỬ DỤNG GẤP 2X trên thép nhẹ

so với SP nhám không dệt cao cấp cạnh tranh mà vẫn đảm bảo độ bền cạnh và hình dạng nguyên vẹn trong quá trình mòn cạnh*

2

XỬ LÝ NHIỀU HƠN 3X SỐ CHI TIẾT trên thép mềm

so với SP nhám không dệt cao cấp cạnh tranh*

3

NHANH & BỀN Mài được lâu trên các vật có cạnh sắc

Đĩa mài hạng nặng, lý tưởng cho các ứng dụng khắc nghiệt và yêu cầu độ bền cao

Ứng dụng áp suất cao

Sản phẩm mở rộng của dòng Đĩa xử lý bề mặt chính xác của 3M, lựa chọn này dành cho ứng dụng hạng nặng, có độ bền cao, tuổi thọ sản phẩm dài và hiệu suất ổn định. Các đĩa này có tuổi thọ cao hơn nhám đĩa không dệt cao cấp của đối thủ mà vẫn đảm bảo độ bền cạnh & hình dạng trong quá trình mài mòn.

- ▶ Mài nhẹ
- ▶ Pha trộn
- ▶ Tẩy bavia
- ▶ Tinh chế
- ▶ Làm tròn cạnh

Dòng ứng dụng hạng nặng, phân biệt bằng lớp nền đen, mặt trước trắng.



Công nghệ PSG tích hợp vào sản phẩm.

Bí quyết

Bạn có biết trong vải không dệt là khoáng mài nào?

Hiện có cả kích thước của PSG để hiểu rõ hơn về vị trí của các cấp độ Đĩa xử lý hạng nặng chính xác cho bề mặt của chúng tôi.

Cắt mạnh mẽ cho công việc nặng.

Độ tinh trung bình/Mềm hơn

Thô hơn/Cứng nhất



MED
150+

CRS
120+

XCRS
80+


XXCRS
60+



Đĩa 3M™ móc và vòng - Không lỗ



Đĩa móc và vòng 3M™ - Lỗ chính giữa




Thay nhanh TN



Roloc™ TS



Roloc™ TR



Roloc™ TSM



ĐĨA XỬ LÝ HẠNG NẶNG CHÍNH XÁC CHO BỀ MẶT SCOTCH-BRITE™


*Vui lòng hỏi đại diện bán hàng 3M về kích thước/tìm hiểu thêm về các kích thước khác



Hook and Loop – No Hole				
Diameter x Center Hole (inches)	3M ID	Grade	Max. RPM	Qty/Case
4 x NH	7100358156	● Medium	13,300	100
	7100358858	● Coarse		
	7100358883	● Extra Coarse		
	7100358857	● X-Extra Coarse		

Sản xuất kích thước theo yêu cầu

*Khi sử dụng với Miếng để đệm xử lý bề mặt đa năng Scotch-Brite™, 89869, 89870 và 89871.



Hook and Loop – Center Hole				
Diameter x Center Hole (inches)	3M ID	Grade	Max. RPM	Qty/Case
4 x 5/8	7100358860	● Medium	13,300	100
	7100358855	● Coarse		
	7100358861	● Extra Coarse		
	7100358887	● X-Extra Coarse		

Sản xuất kích thước theo yêu cầu

BÍ QUYẾT CÔNG NGHỆ

Bắt đầu bằng đai ốc giữ 1/2" (05621) để gắn lỗ trung tâm.
Có lựa chọn ngắn hoặc lớn hơn tùy theo chiều cao của trục dụng cụ.

ĐĨA XỬ LÝ HẠNG NẶNG CHÍNH XÁC CHO BỀ MẶT SCOTCH-BRITE™



*Vui lòng hỏi đại diện bán hàng 3M về kích thước/tìm hiểu thêm về các kích thước khác



 TN Quick Change				
Diameter x Center Hole (inches)	3M ID	Grade	Max. RPM	Qty/Case
4-1/2 x 5/8-11*	7100358891	● Medium	13,300	50
	7100358888	● Coarse		
	7100358862	● Extra Coarse		
	7100358889	● X-Extra Coarse		
5 x 5/8-11*	7100358897	● Medium	12,000	50
	7100358884	● Coarse		
	7100358892	● Extra Coarse		
	7100358885	● X-Extra Coarse		
7 x 5/8-11*	7100358900	● Medium	8,600	25
	7100358894	● Coarse		
	7100358901	● Extra Coarse		
	7100358895	● X-Extra Coarse		

*Quick-Change Tinnerman Nut (TN) Attachment



 Roloc™ TR				
Diameter x Center Hole (inches)	3M ID	Grade	Max. RPM	Qty/Case
2 x NH	7100359470	● Medium	25,500	100




Đĩa xử lý hạng nặng CHÍNH XÁC CHO BỀ MẶT SCOTCH-BRITE™

*Vui lòng hỏi đại diện bán hàng 3M về kích thước/tìm hiểu thêm về các kích thước khác



 Roloc™ TS				
Diameter x Center Hole (inches)	3M ID	Grade	Max. RPM	Qty/Case
2 x NH	7100359760	● Medium	25,000	200
	7100359837	● Coarse		
	7100359762	● Extra Coarse		
	7100359769	● X-Extra Coarse		
3 x NH	7100359766	● Medium	20,000	100
	7100359763	● Coarse		
	7100359770	● Extra Coarse		
	7100359765	● X-Extra Coarse		
4 x NH	7100359771	● Medium	15,000	100
	7100359767	● Coarse		
	71003-59761	● Extra Coarse		
	7100359768	● X-Extra Coarse		



 Roloc™ TSM				
Diameter x Center Hole (inches)	3M ID	Grade	Max. RPM	Qty/Case
2 x NH	7100359466	● Medium	25,000	200
	7100359471	● Coarse		
	7100359457	● Extra Coarse		
	7100359472	● X-Extra Coarse		
3 x NH	7100359458	● Medium	20,000	100
	7100359459	● Coarse		
	7100359461	● Extra Coarse		
	7100359462	● X-Extra Coarse		

ĐĨA XỬ LÝ CHÍNH XÁC VÀ XỬ LÝ HẠNG NẶNG CHÍNH XÁC CHO BỀ MẶT SCOTCH-BRITE™



Phụ kiện và dụng cụ cho Đĩa xử lý chính xác và hạng nặng chính xác cho bề mặt Scotch-Brite™

Sản phẩm	Mã sản phẩm	Đường kính (inch)	Đế gắn	Xếp hạng mật độ		RPM tối đa	MOQ	Để sử dụng với
Miếng đế đệm xử lý bề mặt đa năng Scotch-Brite™	89869	4	5/8-11, M14, M10 (multi-attachment)	Hard		15,000	10	 Hook and Loop Discs
	89871	4-1/2				13,300		
	89870	5				12,000		
Giá đỡ đệm đĩa móc và vòng 3M™	28888	7	7/8 Center Post, 5/8-11 INT	Medium		8,600	1	
	20245	7		Extra Hard		8,500		
Miếng đế đệm đĩa 3M™ (Đỏ)	88655	4-1/2	5/8-11 INT	Ribbed, Extra Hard		13,300	10	 TN Quick Change Discs
	88656	5				12,000		
	88657	7				8,600		
Mâm quay đĩa đệm gai 3M™ (Đen)	14270	4-1/2	N/A – Requires Disc Pad Hub	Smooth, Hard		13,300		
	81733	5		Ribbed, Hard		12,000		
	80515	7		Ribbed, Medium		8,600		
Trục gá đĩa 3M™	88743	2-1/2	5/8-11 INT	N/A		N/A	N/A	
Đai ốc giữ đĩa 3M™	51047	5/16 depth						
Gá đĩa 3M™ Roloc™ TR	45101	1	1/4-20 INT	Medium		30,000	5	 Roloc™ TR Discs
	45099	1-1/2		Medium				
	45100	1-1/2		Hard				
	45095	2		Medium		25,000		
	45096	2		Hard				
	45092	3		Medium		18,000		
	45091	3		Hard		20,000		
	45179	4		Medium		12,000		
	28474	4	3/8-24 INT	Hard				
	83242	4	5/8-11 INT	Medium				
	83489	4		Hard				
3M™ Roloc™ TS or TSM Disc Pads	41193	1-1/2	1/4-20 INT	Medium		30,000	5	 Roloc™ TS Discs
	77728	1-1/2		Hard				
	14211	2		Medium		5,000		
	14212	2		Hard				
	14215	3		Medium		18,000		
	14216	3		Hard		20,000		
	28578	4	5/8-11 INT	Hard		12,000		 Roloc™ TSM Discs
Sản phẩm	Model	Đường kính dụng cụ (inch)	Động cơ (HP)	Cửa nạp khí (inch)	Lưu lượng không khí (SCFM)	RPM tối đa	Trọng lượng (lb)	Mức ồn (dBA)
Máy mài 3M™	28341	2	0.3	1/4 NPT	17	20,000	1.1	81
	28328	2				12,000		
	20231	2	0.5		26	20,000	1.3	89
	28329	2				12,000		
	20232	3	1	3/8 NPT	37	15,000	2.0	84
	28408	4-5				12,000	3.1	
Máy mài khí nén 3M™	88577	4-1/2-5	1.5	3/8 NPT	40 CFM	12,000	4.5	90
Sản phẩm	Model	Đường kính dụng cụ (inch)	Điện áp	Ampe/Watt	Tốc độ biến đổi	RPM tối đa	Trọng lượng (lb)	Loại công tắc
Máy mài điện 3M™	11130	4-1/2-5	120V	13/1,900	Không	11,500	5.7	Mái chèo
	11129	4-1/2-5	120V	13/1,900	Có	11,500	6.0	Trượt
	11131	6	120V	13/1,900	Có	9,300	6.2	Mái chèo





ĐĨA XỬ LÝ BỀ MẶT CHÍNH XÁC VÀ XỬ LÝ HẠNG NẶNG CHÍNH XÁC SCOTCH-BRITE™



Bí quyết công nghệ

Thử các đĩa móc và vòng với Miếng để đem xử lý bề mặt đa năng Scotch-Brite™ mới của chúng tôi. Được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất của nhám đĩa không dệt. Sản phẩm được đóng gói đầy đủ để gắn dụng cụ nhanh chóng, tiện lợi, bao gồm 3 đai ốc và 1 trụ trung tâm lắp ráp nhanh (tùy chọn). Nhỏ gọn, lắp vừa hầu hết các tấm bảo vệ máy mài.



Learn more at go.3M.com/5x6h

Lựa chọn và Sử dụng Sản phẩm: Có nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của 3M và phụ thuộc vào sự hiểu biết và kiểm soát của người dùng mà có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng và hiệu suất của sản phẩm 3M trong một ứng dụng cụ thể. Do đó, khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đánh giá sản phẩm và xác định xem sản phẩm có thích hợp và phù hợp với ứng dụng của khách hàng hay không, bao gồm thực hiện đánh giá mỗi nguy hiểm tại nơi làm việc và xem xét tất cả các quy định và tiêu chuẩn hiện hành (ví dụ: OSHA, ANSI, v.v.). Việc không đánh giá, lựa chọn và sử dụng đúng sản phẩm 3M và các sản phẩm bảo đảm an toàn thích hợp, hoặc không đáp ứng tất cả các quy định an toàn hiện hành, có thể dẫn đến các thương tích, ốm đau, tử vong và/hoặc gây hại cho tài sản.

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Các sản phẩm phục vụ công nghiệp và ứng dụng đặc biệt của 3M được thiết kế, dán nhãn và đóng gói để bán cho các khách hàng đã được đào tạo nhằm mục đích sử dụng trong công nghiệp và công việc, để sử dụng tại nơi làm việc. Trừ khi có quy định cụ thể khác trên bao bì hoặc tài liệu sản phẩm hiện hành, những sản phẩm này không được thiết kế, được dán nhãn hoặc đóng gói để bán hoặc để người tiêu dùng sử dụng (ví dụ: cho gia đình, cá nhân, trường tiểu học hoặc trung học, giải trí/thể thao hoặc các mục đích sử dụng khác không được mô tả trong tài liệu hoặc bao bì sản phẩm hiện hành) và phải được lựa chọn và sử dụng tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn hiện hành về sức khỏe và an toàn (ví dụ: US OSHA, ANSI), cũng như tất cả tài liệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, cảnh báo và các giới hạn khác và người dùng phải thực hiện mọi hành động được yêu cầu nếu có thông báo thu hồi, hành động sửa chữa hoặc loại bỏ hoặc thông báo về việc sử dụng sản phẩm khác. Việc sử dụng sai cách các sản phẩm của 3M dành cho công nghiệp và các ứng dụng đặc biệt có thể dẫn đến thương tích, ốm đau, tử vong hoặc thiệt hại về tài sản. Để được trợ giúp về việc lựa chọn và sử dụng sản phẩm, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia an toàn, chuyên gia vệ sinh công nghiệp hoặc chuyên gia về các vấn đề khác. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, hãy truy cập www.3M.com.

Bảo hành và Biện pháp khắc phục Có giới hạn: Trừ khi một chính sách bảo hành khác được nêu cụ thể trên bao bì sản phẩm 3M hiện hành hoặc tài liệu sản phẩm (trong trường hợp đó chính sách bảo hành đó nằm quyền chi phối), 3M bảo đảm rằng mỗi sản phẩm của 3M đáp ứng đặc điểm kỹ thuật sản phẩm 3M hiện hành tại thời điểm 3M giao hàng. 3M KHÔNG ĐƯA RA CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN NÀO KHÁC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ BẢO HÀNH NGẦM ĐỊNH NÀO HOẶC ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH, TÙY CHỈNH HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI. Nếu một sản phẩm 3M không tuân theo chính sách bảo hành này, thì biện pháp khắc phục duy nhất và toàn quyền là, tùy theo sự lựa chọn của 3M, thay thế sản phẩm 3M hoặc hoàn lại giá mua.

Giới hạn về Trách nhiệm: Ngoại trừ biện pháp khắc phục có giới hạn được nêu ở trên, và ngoại trừ trong phạm vi pháp luật nghiêm cấm, 3M sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến sản phẩm của 3M, cho dù trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hay do hậu quả (bao gồm nhưng không giới hạn ở lợi nhuận bị mất hoặc cơ hội kinh doanh), bất kể luật pháp hay thuyết công bằng nào được đưa ra, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo hành, hợp đồng, sơ suất hoặc trách nhiệm tuyệt đối.

Sản phẩm Nhám 3M chỉ dành cho mục đích sử dụng trong công nghiệp.



Công ty TNHH 3M Việt Nam

19F, 20F Mapletree
Business Center
1060 Nguyễn Văn Linh,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam

Điện thoại:

+84-028-54160429

Trang web:

go.3M.com/VNabrasives

Please recycle. Printed in USA.

© 3M 2025. All rights reserved.

3M và Scotch-Brite là thương hiệu của Công ty 3M. Tất cả các thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ.
© 3M 2024. Bảo lưu mọi quyền.