

# スコッチ・ブライト™ フロアパッド 選択ガイド

材質		日常洗浄		定期洗浄	
	<p><b>樹脂ワックス床</b></p> <p>歩行によってキズが入りやすく、汚れも染み込みやすいですが、洗浄と再塗布によりリセットできます。定期的に汚れた層を除去してください。</p>	油汚れ除去を重視	光沢回復を重視	軽い汚れ	中～重い汚れ
	<p><b>ノンワックス床</b></p> <p>表面には凹凸があり、汚れが蓄積しやすいです。表面の高耐久樹脂コーティングは再生が難しいため、削るフロアパッドの使用は避けてください。</p>	軽い汚れ	中程度の汚れ	軽～重い汚れ	
	<p><b>セラミック床</b></p> <p>硬く耐久性は高いですが、細孔と呼ばれる穴が無数にあり、汚れが蓄積しやすいです。定期的に蓄積した汚れを除去してください。</p>	軽い汚れ	中程度の汚れ	軽～重い汚れ	
	<p><b>石材床</b></p> <p>石材の種類により硬さが異なります。細孔と呼ばれる穴が無数にあり、汚れが蓄積しやすいです。定期的に蓄積した汚れを除去してください。</p>	油汚れ除去を重視	光沢回復を重視	軽～重い汚れ	



## スコッチ・ブライト™ イエローオートスクラパーパッド

特長：特殊ゴムの効果で高い汚れ除去性能と光沢維持

番手相当 (目安)※1：なし

研磨力※2：0

用途：日常洗浄(全ての床材に使用可)



## スコッチ・ブライト™ セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド

特長：凹凸やポーラスの汚れも除去、高耐久性

番手相当 (目安)※1：なし

研磨力※2：0

用途：樹脂ワックス床以外の床材洗浄



## スコッチ・ブライト™ SPP ファイン

特長：床の洗浄と磨きが同時にできる

番手相当 (目安)※1：#3000相当

研磨力※2：1

用途：樹脂ワックス床や石材床の日常・定期洗浄



## スコッチ・ブライト™ SPP エキストラ

特長：水だけでも良く削るが、仕上がりは滑らか

番手相当 (目安)※1：#240相当

研磨力※2：500

用途：主に樹脂ワックス床の定期洗浄



※1 番手相当：フロアパッドは研磨粒子が覆われているので、スプリング効果によって圧力が分散するため、番手で表現すること自体が難しく、あくまで目安とお考え下さい。

※2 研磨力数値は、スコッチ・ブライト™ ブラックストリッピングパッドを100とした場合の相対的な樹脂ワックス研磨力(水使用)です。

## 製品情報

### スコッチ・ブライト™ イエローオートスクラバーパッド



#### 多様な床材にも対応する、自動洗浄機による日常洗浄用

- 特殊なゴム系接着剤の使用で、床面に良くなじみ油污れの除去に適している
- 研磨砥粒を含有しないため、多様な床材に使用でき、光沢が落ちにくい
- 従来のスタンダードシリーズ日常洗浄用フロアパッド製品よりも汚れ除去効果が高く、つやを維持しやすい
- 耐久性が高い

厚さ(代表値)	材質	色	入れ目
約25mm	ポリエステル繊維	レモンイエロー	5枚/ケース

### スコッチ・ブライト™ セラミック洗浄用 高圧縮メラミンパッド



#### セラミック、石材、ノンワックス床材の洗浄効果を発揮

- メラミンフォームのチップを高倍率（約5倍）で圧縮し成形
- 摩耗しにくく、割れや破れが広がりにくいため、一般的なメラミンパッドの5倍以上の耐久性を有する
- メラミンフォームの柔軟性と3次元に配置された細かい繊維により、細かい凹凸やポーラスの中の汚れを除去する

厚さ(代表値)	材質	色	入れ目
約24mm	メラミンフォーム	白、グレー	5枚/ケース

### スコッチ・ブライト™ SPP ファイン



#### 幅広い床材の洗浄と磨きを同時に行う、表面調整洗浄用

- 微小研磨粒子を密に配置しており、洗浄しながら磨き、滑らかに調整する
- 床面はほとんど削らない
- 樹脂ワックスの定期清掃に適し、水使用で表面の汚れを除去
- アルカリ洗剤の併用で光沢を維持・復元しながら、樹脂ワックスを0.5～1層除去
- 幅広い床材の日常洗浄にも使用可能

厚さ(代表値)	材質	色	入れ目
約30mm	ポリエステル繊維	えんじ&オレンジ	1枚/袋、3袋/ケース

### スコッチ・ブライト™ SPP エキストラ



#### 樹脂ワックスの強力表面洗浄用

- 接着剤から露出した高密度の研磨砥粒により、高い研磨力と滑らかな仕上げりを両立
- 水使用で樹脂ワックス約1層を除去
- アルカリ洗剤の併用で、樹脂ワックスを2～4層を除去
- 厚み20mmで、パッド台に直接取り付け可能
- オープンな構造で目詰まりしにくい

厚さ(代表値)	材質	色	入れ目
約20mm	ナイロン繊維	茶	5枚/ケース

- 当社製品の仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- 本書に記載する事項、技術資料並びに推奨は、すべて当社が信頼する情報及び試験に基づいていますが、その正確性もしくは完全性についての絶対的な保証をするものではありません。
- 使用者は使用に先立って、自己の使用目的及び用途に当社製品が適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任をすべて負うものとします。
- 当社及び当社製品の製造者の義務は、当社が別途定める条件に基づき、不良であることが証明された製品の交換、もしくは当該製品のご購入代金の返金だけであり、いかなる場合であってもそれ以外の責任は負いません。
- 上記内容と異なる保証並びに本書に記載されていない事項及び推奨は、当社及び当社製品の製造者の権限を有する役員が署名した文書によらない限り、当社は何らの責任も負いません。

3M、スコッチ・ブライトは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
<https://www.mmm.co.jp/ccd/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
Copyright © 2025, 3M. All rights reserved.  
BST-192-A

カスタマーコンタクトセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-123

9:00～12:00 / 13:00～17:00  
(土・日・祝日・年末年始は除く)