

3M™ GoggleGear™ 保護ゴーグル3000シリーズ

多くの矯正めがねに対応するよう設計された保護ゴーグル。


シュラウドが顔にフィットし、装着時の安全性と快適性が実現します。

PVCまたはTPV*製をご用意しています。

- PVCモデルは、半透明のシュラウドにより明瞭な視野が確保できます。

多くの矯正めがねに対応するスロット付きシュラウドデザイン。

ポリカーボネートレンズは 保護ゴーグルとしてANSI/ISEA Z87.1-2020規格の要件を満たしています。

CSA認定は Z94.3-2020です。 

調節可能なポリエステルまたはネオプレン製のストラップが付属しており、作業者の体形や顔の大きさに合わせて調整して使用可能、長時間の着用でも快適性を保つことができます。(ネオプレン性ストラップは日本未販売です)

一部のモデルでは、天然ゴムラテックスを使用していないポリエステル製の編みゴムをご用意しています*。

視野を広げるためのラップアラウンドレンズ設計。



防曇コーティング、防曇コーティング/防傷コーティング、3M™ Scotchgard™ 防曇コーティングのモデルからお選びいただけます。

- 柔軟なブラックTPVシュラウドが快適性とフィット感を高めます。

1つの保護ゴーグルで飛沫と粉塵の両方の保護機能を得られます。すべてのモデルはD3 (飛沫および飛沫) およびD4 (粉塵) の評価を受けています。

U6等級のポリカーボネートレンズは、200nmから380nmの間のUVA、UVB、UVCの紫外線を99.9%吸収します。

スロット付きノーズブリッジにより、フィット感と快適性が実現します。

*詳細は製品情報をご確認ください



3M™ Scotchgard™ 防曇/防傷コーティングで、より長く、よりはっきりと見えるように。Scotchgard™ 防曇コーティングは、従来の3Mの防曇コーティングよりも防曇性能、防傷性能が長持ちします。

ANSI/ISEA Z87.1-2020規格の曇り止め性能 (X) 要件を満たしています。

製品情報:

GG3001A-AF



GG3101A-SGAF




GG3301A-SGAF



Product I.D.	3M I.D.	製品名称	レンズ	コーティング	シュラウド質	ストラップ紐	入れ目
GG3001A-AF	7100376859	3M™ GoggleGear™ 保護ゴーグル GG3001A-AF, 10 個/箱	ポリカーボネート	AF-AS	PVC	編みゴム	10個/箱
GG3101A-SGAF	7100376972	3M™ GoggleGear™ 保護ゴーグル GG3101A-SGAF, 10 個/箱	ポリカーボネート	 防曇コーティング	PVC	ポリエステル(ラテックス不使用)	10個/箱
GG3301A-SGAF	7100376890	3M™ GoggleGear™ 保護ゴーグル GG3301A-SGAF, 10 個/箱	ポリカーボネート	 防曇コーティング	TPV	ポリエステル(ラテックス不使用)	10個/箱

AF-AS: 防曇・防傷

 SGAF: Scotchgard™ Anti-Fog

WARNING: これらの保護具製品は、限定的な眼および顔面保護に利用可能です。誤用または警告、取扱説明書上の使用方法に沿わない場合、失明や重大な傷害につながる可能性があります。飛来粒子、光放射および／または飛沫に対する適切な使用、選択および適用については、使用者が適切な使用方法をご確認ください。
取扱説明書およびパッケージ上の警告を参照のうえ、カスタマーコンタクトセンター（0570-011-321）までお問い合わせください。



3Mジャパン株式会社
安全衛生製品事業部
Tel: 0570-011-321
Web: go.3M.com/psd

安全衛生製品は業務用製品です。
3M、Scotchgardは3Mの商標です。
© 3M 2025. All rights reserved.