

スプライシング

用途

- 剥離紙のスプライシング
(コアスタート、生産後のロールクロージングなど)



お客様の困り事

- シリコーン処理された剥離紙スプライスには、ゴム系粘着剤などのテープでは十分な接着力を得ることができない

類似用途

- 食品包装用アルミ蒸着フィルムのスプライシング
(スプライス箇所を確実に検知・除去し、商品にスプライス箇所が混じらないようにする必要がある)

製品選定などのご相談がありましたら
ぜひお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

お探しの情報が見つかりませんか？
お客様の課題に合ったソリューションを見つける
お手伝いをします。

他のソリューションはこちら


3M Science.
Applied to Life.™

固定する・傷から守る

一般工業向け

提案製品

- 3M™ ポリエステルテープ 8992



テープの特長

基材	紙	プラスチック [ポリエステル]	ガラスクロス	金属
粘着剤	ゴム	アクリル	シリコーン	
特長	耐熱	耐薬品	耐摩耗	その他

- 50℃～200℃の過酷な環境下で使用可能
- シリコーン粘着剤により様々な表面から綺麗に剥がせる

関連製品

製品名	基材	粘着剤	推奨用途	製品ページ
3M™ ポリエステルテープ 8992	ポリエステル	シリコーン系	シリコーンライナー	
3M™ 金属検知用スプライステープ 8416AL	黒色ポリエステル +アルミ箔	アクリル系	金属検知	
スコッチ® 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE	クレープ紙	ゴム系	手切れ要求	

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3M、スコッチは、3M社の商標です。© 3M 2025. All Rights Reserved.

スリーエムジャパン株式会社 テープ・接着剤製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>