


保管・輸送時のパーツ仮固定

用途

- 引き出しなどの可動パーツの保管・輸送中の一時的な仮固定



お客様の困り事

- 保管・輸送期間が長くなると剥がす際に糊残りの恐れがある
- 接着力が不十分であると輸送時に剥がれる恐れがある

類似用途

- 冷蔵庫、食洗器など各種家電パーツの仮固定
- 取扱説明書の仮固定



提案製品

- スコッチ® 仮固定用テープ 8898



テープの特長

基材	紙	プラスチック [ポリプロピレン]	ガラスクロス	金属
粘着剤	ゴム	アクリル	シリコーン	
特長	耐熱	耐薬品	耐摩耗	その他 [再剥離性]

- 各種表面（被着体）に対して糊残りしにくい
- 補強繊維を使用していないにもかかわらず、高い引張強度

関連製品

製品名	テープ厚み	引張強度	製品ページ
スコッチ® 仮固定用テープ 8898	0.12mm	280 N/cm	

製品選定などのご相談がありましたら
ぜひお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

お探しの情報が見つかりませんか？
お客様の課題に合ったソリューションを見つける
お手伝いをします。

他のソリューションはこちら

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3M、スコッチは、3M社の商標です。© 3M 2025. All Rights Reserved.

スリーエムジャパン株式会社 テープ・接着剤製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>