

Reduzca la complejidad de las reparaciones de vehículos de hoy.



Elegir abrasivos de alta
calidad puede ayudar
a maximizar las horas
de trabajo desde el principio.



Nuestra línea de abrasivos destacados


Abrasivos premium que pueden ayudarte a llegar a la meta más rápido.

Los Abrasivos 3M™ Cubitron™ II presentan al menos un **30% de corte más rápido** y al menos un **30% de vida útil más larga** que otros abrasivos cerámicos tradicionales.

Tasa de Corte


Vida Útil del Disco

Extracción de Polvo



Grano de Precisión 3M

3M fue pionero en el desarrollo del primer grano con forma de precisión, utilizando la tecnología de micro replicación de 3M, para formar picos afilados y consistentes que “cortan” fácilmente el metal, con un corte más frío, más rápido y con una mayor duración que el grano abrasivo convencional.



Abrasivo cerámico tradicional


El grano abrasivo cerámico tradicional tiende a “friccionar” el metal, causando la acumulación de calor en la pieza de trabajo y en el abrasivo, lo que resulta en un corte más lento y una vida útil más corta del abrasivo en comparación con nuestro último grano de forma precisa.

	40+	80+	120+	150+	180+	220+	240+	320+	400+	500+	600+	800+	1000+
Discos Abrasivos de Lijado Limpio 737U 3M™ Cubitron™ II Hookit™													
	3" 75 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	31465	31466	31467	31468
	5" 125 mm	-	31366	31367	31368	31369	31471	31472	31473	31474	31475	31476	31477 31478
	6" 150 mm	31370	31371	31372	31373	31374	31481	31482	31483	31484	31485	31486	31487 31491
Rollos de Hojas Abrasivas de Lijado Limpio 737U 3M™ Cubitron™ II Hookit™													
	70 mm x 12 m	34440*	34442	34444	34445	34446	34447	34448	34449	34450	-	-	-


* 70mm x 8m

Granos recomendados para uso

40+, 80+	Lijado grueso	Lijado grueso
120+, 150+, 180+	Eliminación de pintura o decapado Preparación para reparación de abolladuras	Modelado o lijado de relleno
220+, 240+	Lijado final de relleno Desbaste en capas	Lijado inicial y modelado de relleno (Masilla)
320+, 400+	Preparación de la superficie para imprimación Lijado de E-Coat,	Lijado de imprimación con bloque
500+, 600+, 800+	Lijado final de imprimación Preparación de la superficie para pintura	Lijado final de imprimación Preparación de la superficie para pintura
1000+	Preparación de panel de mezcla Eliminación de defectos gruesos	Eliminación de defectos pre-pintura



Discos Abrasivos



Rollos de Hojas Abrasivas

Nuestra línea de abrasivos destacados

Abrasivos de alta calidad para cada etapa de la reparación.

	40	80	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800
Discos Abrasivos Blue 3M™ Hookit™ (Multiperforado)												
	6" 150 mm	36170	36172	36174	36175	36176	36177	36178	36180	36181	36182	36183 36184
	5" 125 mm	-	36253	36254	36255	36256	36257	36258	36259	36260	36261	36262 36263
	6" 150 mm	-	36241	36242	36243	36244	36245	36246	36247	36248	-	-
Tira Abrasiva en Rollo Blue 3M™												
	2-3/4" (W)	-	36187	36189	-	36191	36192	36193	-	36196	-	-

Los Abrasivos Blue 3M™ presentan una mezcla de minerales cerámicos diseñada para un **rendimiento de primera clase** a un precio intermedio.

Tasa de Corte

Vida Útil del Disco

Extracción de Polvo



Discos disponibles en patrón de múltiples agujeros para una excelente extracción de polvo o en formato sin agujeros



El recubrimiento antiadherente evita que el polvo y los desechos obstruyan la superficie de corte



La característica de gancho y bucle facilita la fijación, remoción y recolocación del disco de manera limpia y fácil

La línea de soporte

Productos y herramientas adicionales para ayudar a aumentar tu productividad diaria.

Reparación de Carrocería y Preparación de Pintura

Producto	N° de Parte	Grano	Tamaño
Abrasivos de Corte y Desbaste			
Bandas Abrasivas 3M™ Cubitron™ II 786F	33443	36+	1/2" x 18"
	33446	80+	
Disco de Fibra 3M™ Cubitron™ II Roloc™	33377	36+	2"
	33380	80+	
	33389	36+	3"
	33392	80+	
	33457	-	
Ruedas de Corte 3M™ Cubitron™ 3	33458	-	75 mm x 1 mm x 9.53 mm (3 in x .04 in x 3/8 in)
	33463	-	75 mm x 1 mm x 9.53 mm (3 in x .06 in x 3/8 in)
		-	115 mm x 1 mm x 22.23 mm (4.5 in x 0.04 in x 7/8 in)

Producto	N° de Parte	Tamaño
Herramientas de Reparación de Carrocería		
Lijadora de Limas 3M™	33575	H: 2.87", L: 15.15"
Lijadora de Disco con Empuñadura de Pistola 3M™	33577	H: 2.05", L: 7.50"
Herramientas de Rueda de Corte 3M™	33579	3"
Lijadora de Disco 3M™	28408	4" -5" x 5/8" – 11 EXT

Producto	N° de Parte	Tamaño	Órbita/Voltaje
Sistema de Lijado Limpio 3M™ (Extracción de Polvo)			
Lijadora Roto Orbital Neumática 3M™	33633	6" (150 mm)	3/16" (5 mm)
	33634		5/16" (8 mm)
	33752	30L	120V



División de Reparación Automotriz
0800 222 6342 - atencionconsumidor@mmm.com
600 300 3636 - atencionconsumidor@mmm.com
601 514 3380 - 3mhelps.co@mmm.com
500 7100 - 3mproductos.cc@mmm.com
800 120 3636 - 3mproductos.mx@mmm.com

Producto	N° de Parte	Tamaño
Accesorios de Lijado		
Revelador de Rayas 3M™	05861	1.75 oz (50 g)
	35825	133 mm x 67 mm
	35826	178 mm x 67 mm
	35827	273 mm x 67 mm
Bloque de Lijado Flexible con Extracción de Polvo 3M™ Hookit™	35828	406 mm x 67 mm
	35829	Surtido
	35830	133 mm x 67 mm
Bloque de Lijado de Radio Flexible con Extracción de Polvo 3M™ Hookit™	35831	178 mm x 67 mm
	35832	273 mm x 67 mm
	35833	Surtido

Acabado de Pintura

Producto	N° de Parte	Grano	Tamaño
Discos Abrasivos Finos			
Disco Abrasivo de Película de Acabado Púrpura 3M™ Hookit™	30771	P600	6"
	30770	P800	
	30769	P1000	
	30768	P1200	
	30767	P1500	
	30666	P2000	6"
	02085	P3000	
Disco Abrasivo de Espuma 3M™ Trizact™ Hookit™	30662	P5000	
	30806	P8000	5"
	02096	P3000	
	30562	P5000	
	30805	P8000	-
Hojas de Espuma 3M™ Trizact™ Hookit™	30290	P3000	
	30289	P5000	
	30803	P8000	

Garantía, recurso limitación de reparación y exención de responsabilidad: A menos que se indique específicamente una garantía diferente en el empaque/balaje del producto 3M aplicable o en la documentación del producto (en cuyo caso rige dicha garantía), 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones del producto 3M aplicables en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O QUE SURJA DE UN CURSO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si un producto de 3M no cumple con esta garantía, entonces la única y exclusiva reparación/cursos es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o el reembolso del precio de compra.

3M y Cubitron son marcas registradas de 3M Company. Copyright 2024 by 3M. Todos los derechos reservados.