

3M Ciência.
Aplicada à vida.™

Descomplique a Reparação Automotiva.



Escolher abrasivos de alta
qualidade pode aumentar sua
produtividade desde o início
do processo.



Nossos Produtos para impulsionar sua produtividade


Abrasivos premium que podem ajudar você a concluir seu trabalho mais rapidamente.

Os Abrasivos 3M™ Cubitron™ II apresentam no mínimo **30% de corte mais rápido** e **30% de vida útil mais longa** comparado a outros abrasivos cerâmicos tradicionais.

Taxa de Corte


Vida Útil do Disco

Extração de Poeira



Grão de Precisão 3M

A 3M foi pioneira no primeiro grão de formato preciso usando a tecnologia de microreplicação 3M projetados com estruturas angulares que se auto afiam para formar pontas novas e afiadas, que facilmente "cortam" o metal—permitindo um corte mais rápido e um desempenho duradouro em relação ao grão abrasivo convencional.




Abrasivo cerâmico tradicional

O grão abrasivo cerâmico tradicional tende a "riscar" o metal, causando o acúmulo de calor na peça de trabalho e no abrasivo, resultando em um corte mais lento e uma vida útil mais curta do abrasivo em comparação com o nosso mais recente grão de formato preciso.



	Discos Abrasivos Clean Sanding 3M™ Cubitron™ II Hookit™	Tiras Abrasivas Clean Sanding 3M™ Cubitron™ II Hookit™	
	6" (152mm)	70mm x 12m	115mm x 12m
40+	-	-	-
80+	HC000655346	HC000655361	HC000655379
120+	-	-	-
150+	HC000661435	HC000661450	HC000661443
180+	-	-	-
220+	HC000661484	HC000661500	HC000661492
240+	-	-	-
320+	HB004649511	HB004649545	HB004649537
400+	HB004654016	HB004654040	HB004654065
500+	HB004825392	-	-
600+	HB004825384	-	-
800+	HB004825376	-	-
1000+	HB004825368	-	-



Discos Abrasivos




Rolos de Folhas Abrasivas

40+, 80+	Lixamento grosso	Lixamento grosso
120+, 150+, 180+	Remoção de tinta Preparação para reparo de amassados	Lixamento de massa
220+, 240+	Lixamento final de massa Lixamento da área de transição	Lixamento inicial da massa
320+, 400+	Preparação da superfície para primer Lixamento de E-Coat	Taqueamento do Primer
500+, 600+, 800+	Lixamento final de primer Preparação da superfície para pintura	Lixamento final de primer Preparação da superfície para pintura
1000+	Preparação do alongamento da peça Remoção de defeitos grosseiros	Remoção de defeitos pré-pintura

Nossos Produtos para impulsionar sua Produtividade

Abrasivos para preparação de alta qualidade para cada etapa do reparo.



	Discos Abrasivos Blue 3M™ Hookit™ (7 Furos)	Discos Abrasivos Blue Net 3M™	Folhas Abrasivas Blue 3M™	Tiras Abrasivas Blue Net 3M™	
	6" (152mm)	6" (152mm)	225mm x 275mm	70mm x 10m	115mm x 10m
40+	HB004516918	-	-	-	-
80+	HB004516926	HB004748990	HB004532634	HB004749121	HB004750046
120+	HB004516934	-	HB004532642	-	-
150+	HB004516942	HB004749014	HB004532675	HB004749147	HB004749071
180+	HB004517569	-	HB004532683	-	-
220+	HB004517601	HB004749030	HB004532691	HB004749162	HB004749097
240+	-	-	-	-	-
320+	HB004716245	HB004749055	HB004619233	HB004749188	HB004749113
400+	HB004517650	-	HB004661870	-	-
500+	HB004517742	-	-	-	-
600+	HB004517684	-	HB004532725	-	-
800+	HB004517718	-	HB004532733	-	-
1000+	-	-	-	-	-

Os Abrasivos Blue 3M™

apresentam uma mistura de minerais cerâmicos projetada para **um alto desempenho** a um preço acessível.

Taxa de Corte

Vida Útil do Disco

Extração de Poeira



Discos disponíveis em padrão de múltiplos furos para excelente extração de poeira



Revestimento antiaderente evita que poeira e detritos obstruam a superfície de corte



O sistema de fixação Hookit™ facilita a remoção e recolocação do disco de forma limpa e fácil

Nossos Produtos para impulsionar sua produtividade

Abrasivos e ferramentas adicionais

Reparo de Funilaria e Preparação de Pintura

Produto	Código 3M	Grão	Tamanho
Abrasivos para Corte e Desbaste			
Abrasivos de Correias 3M™ Cubitron™ II	HB004378509	36+	12,7mm x 457mm 1/2" x 18"
	HB004378517	60+	
	HB004378525	80+	
	HB004378566	36+	
Discos Abrasivos Roloc 3M™ Cubitron™ II	HB004378574	60+	2" (51mm)
	HB004378558	80+	
	HB004825319	-	
Discos de Corte 3M™ Cubitron™ 3	HB004825327	-	75mm x 1mm x 9.53mm (3" x .04" x 3/8")
			115mm x 1mm x 22.23mm (4.5" x 0.04" x 7/8")
Produto	Código 3M	Tamanho	
Ferramentas para Funilaria			
Lixadeira de Correias 3M™	HB004495212	H: 2.87", L: 15.15"	
Pistola Roloc 3M™	HB004495220	H: 2.05", L: 7.50"	
Máquina de Corte 3M™	HB004495238	3"	
Produto	Código 3M	Tamanho	Órbita
Sistema de Lixamento Aspirado 3M™			
Lixadeira Pneumática Roto Orbital 3M™	HB004718902		2,5mm (3/32)
	HB004718936	6" (150mm)	5mm (3/16)
	HB004718886		8mm (5/16)
Extratora de Pó 3M™, 30L, 230V	HB004718928	-	-
Mangueira Pneumática Antiestática 3M™	HB004727747	-	-
Filtro para Extratora de Pó 3M™	HB004727770	-	-
Saco para Filtro de Pó 3M™	HB004727804	-	-
Conector em Y para Extratora de Pó 3M™	HB004727788	-	-
Carro Organizador para Sistema de Lixamento Aspirado 3M™	HB004727796	-	-
Extensão para Carro Organizador para Sistema de Lixamento 3M™	HB004727762	-	-

Produto	Código 3M	Tamanho
Acessórios para lixamento		
Suporte Semirrgido Vermelho 3M™ Hookit™	HC000660825	6" (150 mm)
Controle de Lixamento 3M™	HC000432373	1.75oz (50g)
	HC000621140	70mm x 396mm
	HC000658340	70mm x 198mm
	HC000658332	70mm x 127mm
Taco Aspirado 3M™	HC000658357	115mm x 225mm
Mangueira do Taco Aspirado 3M™	HC000622825	6m
Suporte Interface Macio Multifuro 3M™	HB004727648	150mm x 5mm
	HC000660825	150mm x 10mm

Acabamento de Pintura

Produto	Código 3M	Grão	Tamanho
Abrasivos de Grãos Finos			
Disco de Acabamento 260L 3M™ Hookit™	HC000630844	800	6" (152mm)
	HC000630851	1000	
	HC000630869	1200	
	HC000630877	1500	
Discos de Acabamento Fino 3M™ Trizact™	HB004135362	P1000	6" (152mm)
	HB004135388	P1500	
	HC000657292	P3000	
	HC000657276	P5000	
	HB004674295	P8000	
Folha Abrasiva 401Q 3M™	HC000657136	1200	225×275mm
	HC000657144	1500	225×275mm
	HC000657219	2000	138×228mm
	HC000674198	2000	225×275mm
	HC000657227	2500	138×228mm
	HC000657235	3000	138×228mm
Folhas de Acabamento Fino 3M™ Trizact™	HC000657318	P3000	70×140mm
	HC000657300	P5000	
	HB004674337	P8000	