

Scotch®

Confía en el legado de calidad superior.



Cintas aislantes de uso profesional Scotch®

Desde reparaciones diarias hasta mantenimientos más exigentes, confía en la marca en la que generaciones de electricistas han confiado. Con las Cintas aislantes Scotch®, puedes hacer el trabajo bien.

Cinta Aislante Scotch® Super 33+™

Protección eléctrica y mecánica resistente a la humedad para aplicaciones críticas en entornos duros.



Rango de temperatura nominal de -18°C a 105°C



Aislamiento eléctrico primario para cables y alambres con una clasificación de hasta 600V



Puede estirarse y recuperarse hasta un 225% como mínimo sin romperse.

Cinta Aislante Scotch® Super 35

Cinta aislante gruesa, de calidad premium y multicolor para marcado y codificación por colores resistentes a la decoloración.



Disponible en 10 colores vibrantes



Rango de temperatura nominal de -18°C a 105°C



Se estira fácilmente y se adhiere en casi cualquier forma o ángulo para máxima versatilidad

3M



No importa el desafío

Elige la marca preferida por generaciones.

Legado de calidad premium.

Las Cintas aislantes Scotch® cuentan con más de 75 años de ciencia de 3M y rendimiento probado en campo para ayudar a garantizar la máxima confiabilidad en una amplia gama de condiciones comerciales, residenciales e industriales.



Soporte experto: 3M cuenta con una vasta red de ingenieros de producto y aplicación para apoyar tus necesidades.



Historia rica: 3M inventó la cinta aislante de vinilo en 1946 y ha estado a la vanguardia de la industria desde entonces, perfeccionando sus muchas soluciones a lo largo de los años.

Alto rendimiento en condiciones extremas.

Desde aplicaciones cotidianas hasta las más críticas, nuestras cintas de calidad profesional están diseñadas para soportar instalaciones pesadas e industriales, frío y calor extremos, así como ser resistentes a ambientes húmedos o corrosivos.



Protección eléctrica: Fuerte adhesivo de grado eléctrico para aislamiento primario de baja tensión.



Excelente durabilidad: Respaldo flexible y adhesivos fuertes ayudan a proporcionar un sellado confiable y ajustado.



Fuerza dieléctrica: Hecho con adhesivos especiales no corrosivos, preservando el máximo campo eléctrico que el aislamiento puede soportar.



Di adiós al retrabajo. Haz un upgrade hoy y nota la diferencia.

Cuando los riesgos son altos y fallar no es una opción, las Cintas aislantes Scotch® ofrecen más flexibilidad, conformabilidad, adhesión más confiable y excelente recuperación para ayudarte a garantizar resultados duraderos en casi cualquier entorno o aplicación. Haz de nuestras cintas eléctricas tu solución preferida y asegura tu reputación de trabajo de alta calidad y servicio excepcional.

Para más información, visita https://www.3m.com.co/3M/es_CO/p/c/cintas/cintas-electricas/

Antes de usar este producto, debes evaluarlo y determinar si es adecuado para tu aplicación prevista. Asumes todos los riesgos y responsabilidades asociados con dicho uso. Garantía; Remedio Limitado; Responsabilidad Limitada. La garantía del producto de 3M está declarada en su Literatura de Producto disponible a solicitud. 3M NO OFRECE OTRAS GARANTÍAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Si este producto es defectuoso dentro del período de garantía mencionado anteriormente, tu recurso exclusivo será, a opción de 3M, reemplazar o reparar el producto 3M o reembolsar el precio de compra del producto 3M. Excepto donde esté prohibido por la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño directo, indirecto, especial, incidental o consecuente que surja de este producto 3M, independientemente de la teoría legal alegada. 3M, Scotch y Super 33+ son marcas registradas de 3M.

3M, Scotch, Super 33+ son marcas registradas de 3M Company © 3M 2025. Todos los derechos reservados.