


## Zalecenia OEM dotyczące napraw karoserii



● KLEJ DO PANELI



● KLEJE STRUKTURALNE




● 05887  
● 05887



● KLEJE POLIURETANOWE 1-PT



● PIANA ELASTYCZNA / NVH



● WOSK DO PROFILI ZAMKNIĘTYCH



● POWŁOKA PRZECIWODPRYSKOWA

| OPIS PRODUKTU                                              | AUDI | BMW | FORD | GENERAL MOTORS | HONDA | HYUNDAI KIA GENESIS | JAGUAR LAND ROVER | LUCID MOTORS | MAZDA | NISSAN INFINITI | RIVIAN | TESLA | SUBARU | STELLANTIS | TOYOTA LEXUS | VOLVO | VW |
|------------------------------------------------------------|------|-----|------|----------------|-------|---------------------|-------------------|--------------|-------|-----------------|--------|-------|--------|------------|--------------|-------|----|
| 08115 Klej do łączenia paneli 3M™                          |      |     | ●    |                | ●     |                     | ●                 |              | ●     | ●               |        |       | ●      |            | ●            |       |    |
| 08116 Klej do łączenia paneli 3M™                          |      |     |      | ●              | ●     |                     |                   |              |       |                 |        |       |        | ●          |              |       |    |
| 07333 Klej strukturalny IRSA 3M™                           |      |     |      | ●              | ●     | ●                   | ●                 | ●            |       | ●               | ●      | ●     |        | ●          |              | ●     |    |
| DP490 Klej epoksydowy 3M™                                  | ●    |     |      |                |       |                     |                   |              |       |                 |        |       |        |            |              |       |    |
| 05887 Uniwersalny klej naprawczy / EZ Sand 3M™             |      |     | ●    | ●              | ●     |                     | ●                 |              |       |                 |        | ●     |        |            |              |       |    |
| Uszczelniacze poliuretanowe 3M™                            |      |     | ●    | ●              | ●     |                     | ●                 |              |       |                 |        | ●     | ●      |            |              |       |    |
| 08463 Pianka elastyczna 3M™                                |      |     | ●    | ●              | ●     | ●                   | ●                 |              |       | ●               | ●      | ●     |        | ●          |              |       |    |
| 08840 Mata wyguszająca 3M™                                 |      |     |      |                |       |                     | ●                 |              |       |                 |        |       |        |            |              |       |    |
| 08852 Wosk do profili zamkniętych 3M™ Plus                 |      |     | ●    | ●              | ●     | ●                   | ●                 | ●            |       | ●               |        | ●     |        | ●          |              |       |    |
| 50410 Powłoka 3M™ Weld-Thru II                             |      |     | ●    | ●              | ●     | ●                   | ●                 |              |       | ●               |        | ●     |        | ●          |              |       |    |
| 33575 Szlifierka pilniczkowa 3M™                           |      | ●   |      |                |       |                     |                   |              |       |                 |        |       |        |            |              |       | ●  |
| Pasy ściernie do szlifierki pilniczkowej 3M™ Cubitron™ II  |      | ●   |      |                |       |                     |                   |              |       |                 |        |       |        |            |              |       | ●  |
| 64698 Pas ścierny do wykańczania powierzchni Scotch-Brite™ |      | ●   |      |                |       |                     |                   |              |       |                 |        |       |        |            |              |       | ●  |
| 07528 Dysk szcietkowy Scotch-Brite™ Roloc™                 |      |     |      |                |       |                     | ●                 |              |       |                 |        |       |        |            |              |       |    |
| Materiały ściernie 3M™                                     |      |     |      |                |       |                     |                   |              |       |                 |        |       |        |            | ●            | ●     |    |
| 08984 Uniwersalny preparat czyszczący 3M™                  |      |     |      |                |       |                     | ●                 |              |       |                 |        |       |        |            |              |       |    |
| Rozwiązania maskujące 3M™                                  |      |     |      |                |       |                     | ●                 |              |       |                 |        |       |        |            | ●            | ●     |    |
| Rozwiązania do aplikacji powłok lakierowych 3M™            |      |     |      |                |       |                     |                   |              |       |                 |        |       |        |            | ●            |       |    |
| Rozwiązania do polerowania i wykańczania powierzchni 3M™   |      |     |      |                |       |                     |                   |              |       |                 |        |       |        |            | ●            | ●     |    |
| Środki ochrony indywidualnej 3M™                           |      |     |      |                |       |                     |                   |              |       |                 |        |       |        |            |              | ●     | ●  |