

Nieuw: 3M™ Flexibele Foam Schuurmateriaal
nu als handvel

Veelzijdigheid op zijn fijnst

**Zeer flexibel foam schuurmateriaal dat zich aanpast aan
onregelmatige oppervlakken**

- Verkrijgbaar in handvellen en schijven
- Uitstekend stof- en watermanagement wat een schone schuuumgeving garandeert
- Geeft een uniforme, consistente finish bij een exellente snijkracht

3M™ Hookit™ Flexibele Foam Handschuurvellen



De zachte foam rugconstructie garandeert continu contact met onregelmatige oppervlakken, wat zorgt voor een uniforme en consistente finish, speciaal op hoeken en randen.

Deze innovatieve schuurvellen zijn ontwikkeld voor gebruik met de hand of met een vlakschuurmachine, voor toepassingen als blending, primer finishing en matteren.


De geperforeerde dubbel-vellen kunnen op de helft gevouwen worden voor meer grip en controle op het schuurmateriaal.



139 mm x 172 mm 10 vellen/doos 6 dozen/overdoos	
Grofte	Partnr.
P400	33531
P600	33532
P800	33533
P1000	33534
P1200	33535
P1500	33536
P2000	33537

3M™ Hookit™ Flexibele Foam Schuurschijven

Flexibel en duurzaam, biedt langdurige snijkracht en een excellente finish, bij zowel droog als nat gebruik.



3M™ Hookit™ Flexibele Foam Schuurschijven combineren flexibele aluminium-oxide schuurmaterialen met zachte schuimrug waarmee een premium, veelzijdig blending schuurmateriaal is ontwikkeld, voor nat en droog gebruik en geschikt voor hand-en machinegebruik.


	75 mm 20 schijven/doos 4 dozen/overdoos	125 mm 20 schijven/doos 4 dozen/overdoos	150 mm 20 schijven/doos 4 dozen/overdoos
Grofte	Partnr.	Partnr.	Partnr.
P400			33538
P600			33539
P800	33550	33545	33540
P1000	33551	33546	33541
P1200	33552	33547	33542
P1500	33553	33548	33543
P2000	33554	33549	33544

Dé redenen om te kiezen voor 3M™ Flexibele Foam Schuurmaterialen

▼
Honderden laserperforaties garanderen een uitstekend stof-en watermanagement bij nat of droog gebruik en zorgen voor een schone schuromgeving.

▼
Flexibel en duurzaam, resulterend in een exellente finish.

▼
Het schuurmateriaal heeft een zeer goede initiële en langdurige snijkracht voor gebruik op clear coats, lak, primer en kunststoffen.



Toepassingen per grofte

Grofte	Toepassingen
P400	Laatste primer schuurstep voordat 2K lak wordt aangebracht - Kunststof bumper schuren - Steenslag schuren - prep voor base coat en clear coat applicatie
P600	Finale primer schuurstep bij kritische kleuren en verfijning eerdere schuursporen. (watergedragen basislak)
P800	Finale primer schuurstep voor kritische kleuren en blending
P1000	Blending/Matteren (met behoud van lakstructuur/textuur)
P1200	Clear coat voorbereiding
P1500	Verwijderen lakdefecten - lakherstel
P2000	Verwijderen kleine lakdefecten - lakherstel



3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket
Schenkkade 50K, 2595 AR DEN HAAG
Nederland
Tel: (+31) 1580 80 217
3M.CDC.bnl@mmm.com

3M Belgium bvba / sprl
Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem, België
Tel: (+32) 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com

Voor aanvullende informatie, waaronder belangrijke veiligheids- en garantie-informatie, over 3M Automotive Aftermarket Producten, gaat u naar: www.3M.nl // www.3Mbelgie.be

Hookit en 3M zijn handelsmerken van 3M Company
© 3M 2025. Alle rechten voorbehouden. OMG1611969