



Ervaar de voordelen van 3M™ Trizact™ schuurmaterialen

Ontdek 3M™ Trizact™ Hookit™ 5000


NIEUW*

3M™ Trizact™ schuurmaterialen zorgen voor een hogere productiviteit in de werkplaats doordat agressieve wollen compoundpads niet meer nodig zijn en de tijd voor het polijsten wordt verkort.

Dit is hoe 3M™ Trizact™ schuurmaterialen ook uw bedrijf ten goede kunnen komen:

- **Consistente snijwerking en finish:** Zorgen voor een consistente snijwerking en finish, waardoor u keer op keer verzekerd bent van resultaten van hoge kwaliteit
- **Duurzaam en lange levensduur:** 3M™ Trizact™ schuurmaterialen blijven langer scherp en door ze vochtig te gebruiken, kan de levensduur van de schijf worden verlengd ten opzichte van droog schuren**
- **Vermindert materiaalgebruik:** Werken sneller en er is minder materiaal nodig voor compounding
- **Foam-rug voor betere controle:** De foam-rug zorgt voor extra gebruiksgemak en een consistent contact met het oppervlak, waardoor de oppervlakstructuur intact blijft

Door 3M™ Trizact™ schuurmaterialen te integreren in uw finishingprocessen krijgt u snellere, efficiëntere en kwalitatief betere resultaten. Ervaar het verschil met de innovatieve schuurtechnologie van 3M en til uw productiviteit naar een hoger niveau.



**3M™ Trizact™ schuurmateriaal-
patroon onder de microscoop**



Voor meer informatie over
3M™ Trizact™ en polijstprocessen
kunt u terecht op:
www.3M.nl/polijsten

*Nieuw in Europa

**Gebruik Trizact-producten vochtig, maar niet nat voor het beste resultaat



3M™ Trizact™ Hookit™ Blending Schuurschijf P1000	76 mm 15 schijven/doos 4 dozen/verpakking		152 mm 15 schijven/doos 4 dozen/verpakking
	Grofte	Artikelnummer	Artikelnummer
Blendingschijf Bereid blendgebieden voor om te lakken met consistente resultaten met behulp van 3M™ Trizact™ Hookit™ Blending Schuurschijven. Deze schuurschijven met foam-rug zijn ontwikkeld voor het licht opschuren en schuren van te blenden panelen, het aanpassen aan bestaande structuren en het verwijderen van schuurkrassen voorafgaand aan blending van de lak op aangrenzende panelen. Als ze vochtig worden gebruikt, zijn er geen licht schurende compounds of materialen voor nat schuren meer nodig.	P1000	02091	02090



3M™ Trizact™ Hookit™ Schuurschijf voor blanke lak P1500	76 mm 25 schijven/doos 4 dozen/verpakking		152 mm 25 schijven/doos 4 dozen/verpakking
	Grofte	Artikelnummer	Artikelnummer
Blendingschijf 3M™ Trizact™ Hookit™ Schuurschijven voor blanke lak P1500 zijn ideaal voor het verwijderen van defecten in de lak, zoals stofjes, met behoud van de bestaande oppervlakstructuur. Ze worden gebruikt voorafgaand aan schuurmaterialen voor de lakfinishing of traditionele compounds en pads voor polijsten. Deze schijven worden vochtig gebruikt om te voorkomen dat ze vollopen en het zorgt er tevens voor dat er geen “varkensstaartjes” achterblijven die het gevolg kunnen zijn van droogschuren.	P1500	02094	02088



3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Schuurschijf 3000	76 mm 15 schijven/doos 4 dozen/verpakking		152 mm 15 schijven/doos 4 dozen/verpakking
	Grofte	Artikelnummer	Artikelnummer
Lakfinishingsysteem Besteed minder tijd aan compounding en loop minder risico op defecten door het gebruik van 3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Schuurschijven met grofte 3000 voor lakfinishing. Gebruikt voor het verfijnen van schuurkrassen van grofte 1500 en 2000, en ze kunnen de noodzaak van agressieve compounding met wol verminderen en de totale tijd voor de lakfinishing verkorten.	3000	02087	02085



3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Schuurschijf 5000 NIEUW*	76 mm 15 schijven/doos 4 dozen/verpakking		152 mm 15 schijven/doos 4 dozen/verpakking
	Grofte	Artikelnummer	Artikelnummer
Lakfinishingsysteem 3M™ Trizact™ Hookit™ 5000 Foam Schuurschijven zijn schuurschijven met een zeer fijne grofte die sneller snijden en langer meegaan,** waardoor u minder tijd kwijt bent aan compounding. Gebruik deze schijven voor het verfijnen van schuurkrassen van grofte 3000 op kleurlakken en blanke lakken.	5000	30362	30662



3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Schuurschijf 8000	76 mm 15 schijven/doos 4 dozen/verpakking		152 mm 15 schijven/doos 4 dozen/verpakking
	Grofte	Artikelnummer	Artikelnummer
Lakfinishingsysteem 3M™ Trizact™ Foam Schuurschijven 8000 zijn extreem fijne schuurschijven die de compoundingfase in uw lakfinishingproces verkorten of zelfs overbodig maken. Ze worden gebruikt om schuurkrassen van grofte 3000 of fijner te verfijnen en laten een oppervlak achter dat zo glad is dat u de compoundingstap kunt overslaan en meteen kunt polijsten.	8000	30804	30806

* Nieuw in Europa

** Vergeleken met 3M™ Trizact™ Hookit™ foam-schuurschijven 6000



3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket
Schenkkade 50K,
2595 AR DEN HAAG
Nederland

3M Belgium bvba / sprl
Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
België



**Meer info over
3M™ Trizact™
schuurmaterialen**

Voor aanvullende informatie, waaronder belangrijke veiligheids- en garantie-informatie met betrekking tot 3M Automotive Aftermarket-producten, gaat u naar www.3M.nl/aad-info Trizact, Hookit en 3M zijn handelsmerken van 3M Company. © 3M 2025. Alle rechten voorbehouden. OMG1551466