



Skontaktuj się z nami

W celu zamówienia tego produktu skontaktuj się z lokalnym specjalistą ds. sprzedaży 3M.

Aby dowiedzieć się więcej o tym produkcie, odwiedź stronę **3M.co.uk/LocatingAndMarking**

3M i Dynatel są znakami towarowymi 3M. Damage Prevention Solutions jest znakiem towarowym Damage Prevention Solutions, LLC.

Gwarancja i ograniczone środki ostrożności: Firma 3M gwarantuje, że każdy produkt firmy 3M jest zgodny z odpowiednią specyfikacją w momencie wysyłki produktu przez 3M. 3M NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM ŻADNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Jeśli produkt 3M nie charakteryzuje się gwarantowanymi cechami, jedynym i wyłącznym rozwiązaniem jest, leżącym w gestii 3M, wymiana lub naprawa produktów bądź zwrot kosztów zakupu.

Ograniczenie odpowiedzialności: z wyjątkiem przypadków określonych przez stosowne prawo, firma 3M nie jest odpowiedzialna za jakiegokolwiek straty lub zniszczenia wynikłe z wykorzystywania produktów 3M, niezależnie czy są to szkody pośrednie, bezpośrednie, przypadkowe czy umyślne, niezależnie od teorii prawnych, wliczając w to gwarancję, umowy, niedopatrzienia czy odpowiedzialności.

Wyłącznie do użytku przemysłowego/profesjonalnego.
Nie do sprzedaży ani użytku konsumenckiego.

3M

PRODUCT MANUFACTURED BY
DAMAGE PREVENTION
SOLUTIONS



Zmiana częstotliwości

Taśma ostrzegawcza 3M™ Electronic Marking System (EMS), seria 7900-XT

3M

3M Electrical Markets Division

3M Poland
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
www.3mpolska.pl

Należy poddać recyklingowi.
© 3M 2023.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
80-6016-0918-5.
OMG289115

Przedstawiamy taśmę ostrzegawczą 3M™ Electronic Marking System (EMS) z serii 7900-XT do dla instalacji podziemnych.

Nowe podejście do oznaczania tras dzięki taśmie ostrzegawczej 3M™ Electronic Marking System (EMS) z serii 7900-XT. Pomaga ostrzegać użytkowników o ryzyku uszkodzenia podczas prac ziemnych w pobliżu podziemnych linii energetycznych, zapewniając wizualną weryfikację dostępną dzięki technologii EMS.

Najnowsza linia taśm 3M to praktycznie bezobsługowe rozwiązanie, które pomaga wyeliminować wyzwania i koszty związane z przewodami lokalizacyjnymi i stacjami testowymi. Taśmę ostrzegawczą 3M™ EMS z serii 7900-XT stosuje się w otwartych wykopach. Wykorzystuje ona niezależne znaczniki ścieżki o częstotliwości radiowej (RF). Nawet jeśli jakiś odcinek taśmy zostanie odcięty lub usunięty, pozostałe znaczniki na taśmie nadal zapewniają dokładną lokalizację.

Taśma posiada również rdzeń z materiału o wysokiej wytrzymałości, zwanej ekstremalną rozciągliwością (XT), który zapewnia wczesne ostrzeżenie dla koparek, że podziemny obiekt znajduje się poniżej.

Wszystkie modele taśm umożliwiają personalizację tekstu, dzięki czemu można dodać logo firmy.

Cechy taśmy ostrzegawczej 3M™ EMS z serii 7900-XT.

EMS



Korzyści:

Zapewnia unikalną częstotliwość w celu rozróżnienia typu instalacji.

Zastosowanie:

Dostępne sześć częstotliwości. 3M™ Taśmy z obsługą EMS wykorzystują unikalne częstotliwości dla różnych narzędzi, dzięki czemu są idealne dla klientów, którzy muszą zlokalizować i rozróżnić wiele typów podziemnych przewodów.

XT



Korzyści:

XT zbudowana jest z materiału o wytrzymałości 13 kN i zawiera wbudowany system wczesnego ostrzegania, który powoduje, że taśma wrywana jest z ziemi i zapewnia odporność na przerwanie podczas kopania.

Zastosowanie:



Taśmy XT są odpowiednie dla klientów, których głównym problemem jest uszkodzenie zasobów, którzy potrzebują wysokiej jakości taśmy w celu ostrzegania operatorów, że istnieje ryzyko powstania szkód w trakcie kopania.

Które rozwiązanie z zakresu znakowania ścieżek 3M™ będzie najlepiej pasować do Twojego projektu?

W 3M zdajemy sobie sprawę, że każda praca jest inna. Poniższy wykres pomoże Ci określić, czy najnowsza taśma ostrzegawcza 3M™ EMS z serii 7900-XT lub taśma ostrzegawcza 3M™ EMS Caution Tape z serii 7900 będzie odpowiednia dla Ciebie.

	Długość rolki	Rozmiary/ wytrzymałość na rozciąganie	Głębokość	Dostępne narzędzia: kod produktu
Taśma ostrzegawcza 3M™ EMS z serii 7900-XT (EMS i XT)	500 stopy (152 m)	4"/3000 funtów (10 cm/13 kN) 4"/3000 funtów (15 cm/13 kN) 12"/3000 funtów (30 cm/13 kN)	< 4 stopy (1,2 m)	Telekomunikacja: 7901-XT
				Moc: 7902-XT
				Woda: 7903-XT
				Ścieki: 7904-XT
				Gaz: 7905-XT
Taśma ostrzegawcza 3M™ EMS z serii 7900 (tylko wersja EMS)	500 stopy (152 m)	6"/360 funtów (15 cm/1,6 kN)	< 4 stopy (1,2 m)	Woda odzyskana: 7908-XT
				Telekomunikacja: 7901
				Moc: 7902
				Woda: 7903
				Ścieki: 7904
				Gaz: 7905
				Woda odzyskana: 7908

Optymalna głębokość dla systemu wczesnego ostrzegania wynosi < 2 stopy (60 cm), gdy jest on osadzony. Znaczniki EMS można zlokalizować z odległości < 4 stóp (1,2 m).



**Kompatybilność z lokalizatorami
3M™ Dynatel™ z serii 7000.**