

Seguridad Personal

• Protección Respiratoria



• Protección Auditiva



• Protección Facial



• Overol Reutilizable



• Guantes de Seguridad



!!! La seguridad en primer lugar!!! Seleccionar siempre el equipo de protección personal adecuado - lentes de seguridad, guantes, protección auditiva y respiratoria para tu trabajo y área de trabajo.

Esfume de los bordes		Refinar los rayones de lijado del paso previo de modelado, utilizando discos abrasivos de lijado limpio 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Abrasive Discs de granos P150 a P180. Continúe usando la capa guía de lijado 3M™ Dry Guide Coat para resaltar los rayones de lijado y las imperfecciones de la superficie.	 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Abrasive Disc, 6 in., grade 180+	 3M™ Dry Guide Coat, 50 gram applicator kit
Lijado Final e Inspección		Completar el refinamiento final de los rayones de grano grueso dentro del área de reparación y alrededor del perímetro del borde biselado, utilizando discos abrasivos de lijado limpio 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Abrasive Discs de granos 240 - 320. Es aconsejable trabajar con una almohadilla de interfaz suave al lijar áreas curvas. Continúe usando la capa guía de lijado 3M™ Dry Guide Coat para resaltar los rayones de lijado y las imperfecciones de la superficie.	 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Abrasive Disc, 6 in., grade 320+	 3M™ Dry Guide Coat, 50 gram applicator kit
Enmascarado para imprimación		Enmascarar el área a reparar según sea necesario. Consulte el Procedimiento Operativo Estándar de Enmascaramiento de Imprimación para obtener recomendaciones específicas de 3M.		
Aplicación de imprimación		Aplique imprimación en el área a reparar siguiendo las recomendaciones del fabricante de la pintura. Deje que se seque.	 3M™ Performance Spray Gun	
Aplicación de capa guía de lijado		Utilice la capa guía de lijado 3M™ Dry Guide Coat para resaltar la textura de la imprimación.	 3M™ Dry Guide Coat, 50 gram applicator kit	
Reparación con bloque manual		Usar un bloque de mano de tamaño adecuado y un rollo de abrasivo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sheet Roll, grano 320, para nivelar la textura de la superficie de la imprimación, poniendo atención a las líneas de la carrocería, los puntos altos y bajos y los rayones de lija. Para obtener mejores resultados y un proceso más eficiente, utilice siempre un sistema de extracción de polvo.	 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sheet Roll, 70mm x 12m, grade 320+,	 3M™ Hookit™ Dust Extraction Flexible Sanding Block
Nueva aplicación de capa guía de lijado		Use la capa guía de lijado 3M™ Dry Guide Coat para resaltar la superficie de la imprimación.	 3M™ Dry Guide Coat, 50 gram applicator kit	
Lijado de imprimación con lijadora Roto-Orbital		Elimine todos los rayones direccionales del lijado manual de los pasos anteriores, utilizando los discos abrasivos de lijado limpio 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Abrasive Discs, grano 400 - 500, acoplados a una lijadora de doble acción equipada con una almohadilla de interfaz suave. Utilizar su sistema de extracción de polvo y una lijadora roto-orbital con un disco de limpieza y acabado 3M™ Scotch-Brite™ Clean & Finish Disc PN 77225 para despolvar/limpiar todas las superficies.	 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Abrasive Disc, 6 in., grade 400+	
Limpiar el área de reparación		Desengrasar la superficie utilizando productos de la compañía de pintura u otros productos recomendados por esta misma que sean base agua o base solvente y que cumplan con las normas sobre COV. Siga siempre las instrucciones del fabricante de recubrimientos para la limpieza de superficies.		